

グラフィック表示で転倒防止対策に!

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプSB 白



Point
1

ダイレクト印刷でサイン表示
UVインクジェットプリンターで印刷可能※1

Point
2

水や油がかかっても高い滑り止め機能
表面の鉱物粒子で高防滑性。屋内・屋外で使用可能

Point
3

はがれにくくしっかり接着
スロープなど負荷がかかる場所でも安心


Point
4

コストダウンに貢献
オーバーラミネートが不要、作業の手間が省けます※2




製品特性

すべり抵抗係数 / CSR'



携帯型すべり試験機 (ONO-PPSM) を使用した
JIS A1509 相当の試験条件で当社が測定した試験結果※3

剥離接着力試験結果



製品を被着物から引き剥がす際の 90 度剥離接着力※4
被着物はステンレス、タイプ SB 白を 1 とした相対比較値

このような場所にお使いいただけます

水回り・飲食エリア



出入口・スロープ



通路・ステップ



階段・スロープ





製品仕様

		仕様
色		白
表面砥粒		鉱物粒子
基材		プラスチック
粘着剤		ゴム系
厚み		0.8mm
寸法		1219mm×18.3m
粘着材 90 度剥離強度／ステンレス		44 N/25mm
すべり抵抗係数 CSR ^{※3}	乾燥	1.0
	水+ダスト	0.8

耐薬品特性

薬品名	特性
水	◎
塩水	◎
漂白剤	○
塩酸 (1%)	◎
水酸化ナトリウム (1%)	×
洗剤 (1%)	◎
石けん (1%)	◎
アルコール	◎
ピーナッツ油	◎

◎：使用可能 ○：短時間での使用可能 ×：使用不可

※この試験は弊社での試験条件下（未印刷）でのテスト結果によるもので、全ての使用可能性を示すものではありません。

※施工面の材質や表面状態によっては、上記とは違った結果になる可能性もあります。事前にテストを行うことをお勧めします。

※加工にあたっては、当社が指定する施工方法を守り、貼り付け後も隙間などから水・油・薬剤などが侵入しないように正しく施工してください。

※1 UV 硬化インクジェットプリンターを推奨

※2 3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ グラフィックス製品との比較

※3 CSR' は携帯型すべり試験機（ONO-PPSM）を使用した JIS A1509 相当の試験条件で当社が測定した試験結果です。
高い数値ほど滑りにくいことを示し、0.4 以上で足元が滑りにくい事を表すとの報告があります。

※3,4 当社実験結果による。実測値であり、保証値ではありません。

詳細な施工方法については「施工マニュアル」を別途資料請求ください。

3M、セーフティ・ウォークは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2021. All Rights Reserved.
 MAT-170-A (042101)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-388**

9:00～17:00 / 月～金（土日祝年末年始は除く）