

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**CUBITRON II**

3M™ Cubitron™ II Hookit™  
Gewebeschleifscheibe 784F



3M™ Cubitron™ II Hookit™  
Gewebeschleifscheibe 784F

**Jetzt auch als  
Hookit™ Scheibe  
erhältlich!**

**Robust  
gefertigt für  
anspruchsvolle  
Schleifarbeiten.**

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 784F

# Die widerstandsfähigste unter den 3M Hookit™ Scheiben für anspruchsvolles in der Metallbearbeitung.

- 3M Scheibe mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Korn und Aluminiumoxid für eine außerordentlich hohe Abtragsrate
- Die 3M™ Hookit™ Scheibe lässt sich leicht wechseln und wiederverwenden, was den Nutzen über ihre gesamte Standzeit hinweg maximiert
- Extrem robustes YF-Gewebetragermaterial, das sich auch für aggressivste Schleifarbeiten eignet
- Ideal zum Entfernen von Material und Zunder sowie zur Lackkorrektur
- Geeignet für Edelstahl und Baustahl

### Anwendungen

Leichtes Entfernen von Schweißnähten  
Karosserierohbau  
Feinbearbeitung von Schleifspuren  
Glätten gebogener Metalloberflächen  
Entgraten von Verbundwerkstoffen  
Entfernen von Formgraten  
Entgraten scharfer Metallkanten



Alle 3M™ Cubitron™ II Schleifscheiben 784F sind für Robotik- und Automationsanwendungen geeignet.



## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 784F


SAP ID	Artikelnummer	Größe	Körnung	Verpackungsinformationen
7100222630	16673	125 mm	36+	25 Scheiben pro Innenverpackung, 200 Scheiben pro Karton
7100222629	16732	125 mm	50+	25 Scheiben pro Innenverpackung, 200 Scheiben pro Karton
7100211074	16826	125 mm	60+	25 Scheiben pro Innenverpackung, 200 Scheiben pro Karton
7100222628	16891	125 mm	80+	25 Scheiben pro Innenverpackung, 200 Scheiben pro Karton
7100222757	17151	125 mm	120+	25 Scheiben pro Innenverpackung, 200 Scheiben pro Karton

### Empfohlener Stützteller für 784F Schleifscheiben

#### 3M™ Hookit™ Stützteller - 125mm ungelocht

SAP ID	Artikelnummer	Profil	Dicke	Gewindegröße	Härtegrad
7100026249	20352	Low-Profile Design (rot)	3/8"	5/16-24 EXT – Außengewinde	Hart
7100027274	05775	Standarddesign (gelb)	3/4"	5/16-24 EXT – Außengewinde	Mittel
7100034710	85105	Standarddesign (gelb)	3/4"	5/8-11 INT – Innengewinde	Mittel
7100041215	85096	Konisch	5/8"	5/8-11 INT – Innengewinde	Mittel

## Mit 3M™ Cubitron™ II Scheiben kommen Sie schneller zu einem guten Ergebnis!



3M™ präzisionsgeformtes Korn – präzise geformte, gleich große, vertikal angeordnete Dreiecke aus keramischem Aluminiumoxid. Diese selbstschärfenden Dreiecke brechen beim Schleifen kontinuierlich und bilden dadurch immer neue, scharfe Schneidespitzen und -kanten, die sauber durch das Metall schneiden. Dadurch wird vermieden, dass sich das Werkstück aufheizt – dies trägt dazu bei, durch Hitze bedingte Spannungsrisse und Anlauffarben zu vermeiden. Da zudem das Schleifmittel selbst kühler und schärfer bleibt, vervierfacht sich die Standzeit der Scheibe im Vergleich zu anderen Keramikscheiben.

## Wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Außendienstmitarbeiter vor Ort

**Garantie, Gewährleistung und Haftungsausschluss:** Viele Faktoren, die sich außerhalb der Kontrolle von 3M und ausschließlich innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Benutzers befinden, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinträchtigen. Es liegt allein in der Verantwortlichkeit des Benutzers, das 3M Produkt daraufhin zu testen und festzustellen, ob es für einen bestimmten Anwendungszweck und Verarbeitungsprozess geeignet ist. Wenn nicht ausdrücklich eine zusätzliche Garantie auf der jeweiligen 3M Produktverpackung oder Produktbeilage ausgewiesen ist, garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt bei der Auslieferung durch 3M mit der zugehörigen Produktspezifikation übereinstimmt. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERE KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNGEN UND GARANTIEEN, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn das Produkt nicht den abgegebenen Garantien oder Zusicherungen entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M im Austausch des 3M Produkts oder in der Erstattung des Kaufpreises.

**Haftungsbeschränkung:** Soweit dieser Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, haftet 3M nicht für direkte, indirekte, zufällige oder resultierende Schäden oder Verluste, die durch ein 3M Produkt entstehen. Dies ungeachtet des geltend gemachten Rechtsgrundes, darunter Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängige Haftung.

© 3M 2021. 3M, Cubitron und Hookit sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.



### Produktbereich Schleif- und Poliersysteme

3M Deutschland GmbH  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: +49 2131 14-2710  
schleifen.de@3m.com  
www.3m.de/schleifen  
AB34-0170

3M Österreich GmbH  
Schleifsysteme  
Kranichberg gasse 4,  
1120 Wien  
Tel: +43 1 86 686-287  
schleifen-at@mmm.com  
www.3m.com/at/schleifen

3M (Schweiz) GmbH  
Schleifsysteme  
Eggstr. 93,  
8803 Rüschlikon  
Tel: +41 44 724 9151  
info@mmm.com/ch  
www.schleifinfo.ch