

3M Science.
Au service de la Vie.™

**Produits de filtration d'eau
et accessoires de Service
alimentaire 3M**

Catalogue de produits 2021
En vigueur le 1^{er} février 2021





Produits de filtration d'eau et accessoires de Service alimentaire 3M

Contenu

Glace	4
Préparation de café et thé chaud	5
Boisson froide	7
Systèmes de réduction des chloramines	9
Combinaisons d'équipements multiples	10
Préparation d'espresso	12
Préparation de thé glacé	14
Cuiseurs à vapeur, fours mixtes, étuves de fermentation	14
Systèmes à osmose inversée	19
Réservoirs de stockage à osmose inversée	23
Plonge	24
Tables à vapeur	24
Systèmes de lavage à contre-courant automatiques	25
Systèmes d'adoucisseurs d'eau	25
Têtes, collecteurs, ensembles pour la chasse d'eau	26
Pièces diverses pour les collecteurs de la série à débit élevé	29
Systèmes de filtration de type à insertion directe	30
Cartouches de remplacement	31
Guide de référence pour les produits concurrentiels	41
Liste de produits par numéro de modèle	45
Liste de produits par numéro de pièce	53



Glace

Système de filtration à soupape en tête de Série ICE120

Pour les machines à cubes de glace commerciales jusqu'à 340,2 kg (750 lb) et les machines à glace concassée commerciales jusqu'à 544,3 kg (1 200 lb)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
ICE120-S	5616003	0,5	(1,5 gpm) 5,7 lpm	34 069 l (9 000 gal)	HF20-S 5615103	Sédiment, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	8,6 kg (19 lb)	6
	70020128388				70020020569	00016145801181		10016145901185
ICE125-S	5616004	1,0	(1,5 gpm) 5,7 lpm	37 854 l (10 000 gal)	HF25-S 5615203	Sédiment, goût et odeur du chlore, tartre	8,6 kg (19 lb)	6
	70020128396				70020020627	00016145801198		10016145901192

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 43,2 cm H x 11,4 cm P (17 po x 4 1/2 po)
Dimensions pour l'expédition : 38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po) Pieds cubes : 2,2

Système de filtration à soupape en tête de Série ICE140

Pour les machines à cubes de glace commerciales jusqu'à 1 000 lb (453,6 kg) et les machines à glace concassée commerciales jusqu'à 1 800 lb (816,5 kg)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
ICE140-S	5616203	0,2	9,5 lpm (2,5 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	HF40-S 5613305	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	4,0 kg (8,9 lb)	2
	70020144054				70020121417	00016145801204		10016145901208
ICE145-S	5616204	3,0	7,9 lpm (2,1 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	HF45-S 5613309	Sédiment, goût et odeur du chlore, tartre	4,0 kg (8,9 lb)	2
	70020044387				70020121425	00016145801235		10016145901239

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 37,8 cm H x 12,9 cm P (14 7/8 po x 5 1/8 po)
Dimensions pour l'expédition : 26,7 cm x 14 cm x 59,1 cm (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po) Pieds cubes : 0,8

Système de filtration à robinet à bille de Série ICE160

Pour les machines à cubes de glace commerciales jusqu'à 1 450 lb (657,7 kg) et les machines à glace concassée commerciales jusqu'à 2 400 lb (1 088,6 kg)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
ICE160-S	5616303	0,2	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	HF60-S 5613405	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020044403				70020116706	00016145801211		10016145901215
ICE165-S	5616304	3,0	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	HF65-S 5613409	Sédiment, goût et odeur du chlore, tartre	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020302926				70020020130	00016145801242		10016145901246

Raccords : FNPT de 1/2 po. Dimensions du produit : 44,8 cm H x 12,7 cm P (17 5/8 po x 5 po)
Dimensions pour l'expédition : 55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po) Pieds cubes : 0,3

Système de filtration avec robinet à bille de Série ICE190

Pour les machines à cubes de glace commerciales jusqu'à 2 170 lb (984,2 kg) ou les machines à glace concassée commerciales jusqu'à 3 593 lb (1 630 kg)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
ICE190-S	5616403	0,2	18,9 lpm (5,0 gpm)	204,412 l (54,000 gal)	HF90-S 5613505	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	2,6 kg (5,8 lb)	1
	70020020742				70020020163	00016145801228		10016145901222
ICE195-S	5616404	3,0	18,9 lpm (5,0 gpm)	204,412 l (54,000 gal)	HF95-S 5613509	Sédiment, goût et odeur du chlore, tartre	2,6 kg (5,8 lb)	1
	70020044429				70020121433	00016145801259		10016145901253

Raccords : FNPT de 1/2 po. Dimensions du produit : 60,0 cm H x 12,7 cm P (23 5/8 po x 5 po)
Dimensions pour l'expédition : 71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po) Pieds cubes : 0,4

Glace (suite)

Système de filtration avec soupape d'arrêt de Série ICE260

Pour les machines à cubes de glace commerciales jusqu'à 3 000 lb (1 360,8 kg) et les machines à glace concassée jusqu'à 4 800 lb (2 177,3 kg)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
ICE260-S	5624503	0,2	25,3 lpm (6,68 gpm)	264 978 l (70 000 gal)	(2) HF60-S 5613405	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	7,9 kg (17,4 lb)	1
	70020229392				70020116706	00016145210921		00016145210921
ICE265-S	5624504	3,0	25,3 lpm (6,68 gpm)	264 978 l (70 000 gal)	(2) HF65-S 5613409	Sédiment, goût et odeur du chlore, tartre	7,9 kg (17,4 lb)	1
	70020229400				70020020130	00016145210938		00016145210938

Raccords : MNPT de 3/4 po. Dimensions du produit : 45,9 cm H x 42,9 cm l x 13,7 cm P (18 1/16 po x 16 7/8 po x 5 3/8 po)
Dimensions pour l'expédition : Consulter l'usine.

¹ Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

² Tel que testé avec la bactérie *E. coli* ATCC (11229). Testé et vérifié par le laboratoire du fabricant.

Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Préparation de café et thé chaud

Système de filtration à soupape en tête de Série BREW110 de 7 000 pots (1/2 gal/1,9 l) ou des machines avec 1 à 3 pots



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./ CUP - emb. primaire
BREW110-MS	5626203	0,5	3,8 lpm (1,0 gpm)	13 249 l (3 500 gal)	HF10-MS 5626111	Particules, goût et odeur du chlore, kyste ¹ , amiante, tartre	8,2 kg (18 lb)	6
	70020324318				70020324284	00054007982692		50054007982697
BREW115-MS	5626204	5,0	3,8 lpm (1,0 gpm)	13 249 l (3 500 gal)	HF15-MS 5626113	Particules, goût et odeur du chlore, tartre	8,2 kg (18 lb)	6
	70020324326				70020324292	00054007982708		50054007982703

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 27,8 cm H x 11,4 cm P (10 1/16 po x 4 1/2 po)
Dimensions pour l'expédition : 51,8 cm x 26,7 cm x 40 cm (20 3/8 po x 10 1/2 po x 15 3/4 po) Pieds cubes : 1,9

Système de filtration à soupape en tête de Série BREW120 de 18 000 pots (1/2 gal/1,9 l) ou des machines avec un maximum de 5 pots; système de carafe de café amovible



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BREW120-MS	5616001	0,5	5,7 lpm (1,5 gpm)	34 069 l (9 000 gal)	HF20-MS 5615109	Sédiment, goût et odeur du chlore, kyste ¹ , tartre	8,6 kg (19 lb)	6
	70020020700				70020020593	00016145801167		10016145901161

Système de filtration à soupape en tête de Série BREW125 de 20 000 pots (1/2 gal/1,9 L) ou des machines avec 1 à 5 pots

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./ CUP - emb. primaire
BREW125-MS	5616002	1,0	5,7 lpm (1,5 gpm)	37 854 l (10 000 gal)	HF25-MS 5615209	Sédiment, goût et odeur du chlore, tartre	8,6 kg (19 lb)	6
	70020020718				70020020635	00016145801136		10016145901130

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 39,4 cm H x 11,4 cm P (15 1/2 po x 4 1/2 po)
Dimensions pour l'expédition : 38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po) Pieds cubes : 2,2

Préparation de café et thé chaud (suite)

Système de filtration à soupape en tête de Série BREW130 de 28 000 pots (½ gal/1,9 L) ou des machines avec un maximum de 5 pots; Système de carafe de café amovible



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BREW130-MS	5616103	0,5	6,3 lpm (1,67 gpm)	52 996 l (14 000 gal)	HF30-MS 5615111	Sédiment, goût et odeur du chlore, kyste ¹ , tartre	7 kg (15,5 lb)	4
	70020020734				70020020601	00016145801174		10016145901178

Raccords : FNPT de ¾ po. Dimensions du produit : 50,2 cm H x 11,4 cm P (19 ¾ po x 4 ½ po)
Dimensions pour l'expédition : 26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po) Pieds cubes : 1,8

Système de réduction des chloramines HF160-CLS



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF160-CLS	5626002	0,2	8,3 lpm (2,2 gpm)	17 789 l (4 700 gal)	HF60-CLS 5625902	Bactéries ² , sédiments, chloramines, goût et odeur de chlore, kystes ¹ , tartre	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020282870				70020282862	00016145265228		00016145265228

Raccords : FNPT de ½ po. Dimensions du produit : 40,3 cm H x 11,1 cm P (15 ¾ po x 4 ¾ po)
Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine. Pieds cubes : Contacter l'usine.

Système à osmose inversée de Série TFS450 avec Soupape de mélange MDT (MDT)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Pieds cubes (pi ³)	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Cartouches pour système TFS450 RO inclus	5623901	Système RO à pression de ligne	280 gpj sans mélange* Jusqu'à 480 gpj avec mélange*	Contacteur l'usine	Sédiments, goût et odeur de chlore, réduction des MDT	14 kg (31 lb)	1
	70020217751				00016145213137		00016145213137

Dimensions pour l'expédition : 17,8 cm x 76,2 cm x 50,8 cm (7 po x 30 po x 20 po)
Remarque : Pour les options du réservoir de stockage consulter les pages 18 et 22.

Cartouche(s) de remplacement TFS450



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Quantité requise	Capacité	Pieds cubes (pi ³)	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Ensemble CARTPAK TFS450 comprend un préfiltre, un postfiltre, (2) modules CFSM RO	5624801	Style SQC	1	S.O.	Contacteur l'usine	Sédiments, goût et odeur, ensemble cartouche pour réduction de MDT HF95 (5613507) et HF90 (5313503) inclus	Contacteur l'usine	1
	70020217785					00016145216275		00016145216275
Ensemble CARTPAK TFS450 comprend (2) modules CFSM RO	5624803	Style SQC	1	S.O.	Contacteur l'usine	Réduction de MDT	Contacteur l'usine	16
	70020347376					00051128889503		00051128889503
Trousse d'installation TFS-450	50-91301	Trousse d'installation			Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020230754					00016145213120		00016145213120

Raccords : entrée : FNPT de ¾ po; sortie FNPT de ½ po. Dimensions du produit : 45,6 cm H x 55,9 cm l x 27,0 cm P (17 ¼ po x 22 po x 10 ½ po)

¹ Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

² Tel que testé avec la bactérie *E. coli* ATCC (11229). Testé et vérifié par le laboratoire du fabricant.

* gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F)

Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Boisson froide

Système de filtration à soupape en tête de Série BEV130 pour carbonateurs uniques



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BEV130	5616101	0,5	6,3 lpm (1,67 gpm)	52 996 l (14 000 gal)	HF30 5615105	Sédiment, goût et odeur du chlore, kyste ¹	7 kg (15,5 lb)	4
	70020020726				70020020577	00016145801006		10016145901000
BEV135	5616102	1,0	6,3 lpm (1,67 gpm)	47 696 l (12 600 gal)	HF35 5615205	Sédiment, goût et odeur du chlore	7 kg (15,5 lb)	4
	70020044361				70020043090	00016145801013		10016145901017

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 54 cm H x 11,4 cm P (21 1/4 po x 4 1/2 po)
Dimensions pour l'expédition : 26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po) Pieds cubes : 1,8

Système de filtration à soupape en tête de Série BEV140 Pour distributeurs de saturateur à débit élevé uniques



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BEV140	5616201	0,2	9,5 lpm (2,5 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	HF40 5613303	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹	4,0 kg (8,9 lb)	2
	70020044379				70020020114	00016145801037		10016145901031
BEV145	5616202	3,0	7,9 lpm (2,1 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	HF45 5613307	Sédiments, goût et odeur du chlore	4,0 kg (8,9 lb)	2
	70020109537				70020302918	00016145801020		10016145901024

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 37,8 cm H x 12,9 cm P (14 7/8 po x 5 1/8 po)
Dimensions pour l'expédition : 26,7 cm x 14 cm x 59,1 cm (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po) Pieds cubes : 0,8

Système de filtration avec soupape d'arrêt externe de Série BEV160 Pour les distributeurs de saturateur doubles



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BEV160	5616301	0,2	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	HF60 5613403	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020044395				70020020122	00016145801051		10016145901055
BEV165	5616302	3,0	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	HF65 5613407	Sédiments, goût et odeur du chlore	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020109545				70020115476	00016145801044		10016145901048

Raccords : FNPT de 1/2 po. Dimensions du produit : 44,8 cm x 12,7 cm (17 5/8 po H x 5 po P)
Dimensions pour l'expédition : 55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po) Pieds cubes : 0,3

Système de filtration avec soupape d'arrêt externe de Série BEV190 Sert au saturateur et aux distributeurs de boissons froides jusqu'à un débit à la demande de 18,9 lpm (5 gpm)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BEV190	5616401	0,2	18,9 lpm (5,0 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	HF90 5613503	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹	2,6 kg (5,8 lb)	1
	70020074947				70020020155	00016145801075		10016145901079
BEV195	5616402	3,0	18,9 lpm (5,0 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	HF95 5613507	Sédiments, goût et odeur du chlore	2,6 kg (5,8 lb)	1
	70020044411				70020020171	00016145801068		10016145901062

Raccords : FNPT de 1/2 po. Dimensions du produit : 60,0 cm H x 12,7 cm P (23 5/8 po x 5 po)
Dimensions pour l'expédition : 71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po) Pieds cubes : 0,4

Boisson froide (suite)

Système de réduction des chloramines de Série HF160-CL



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF160-CL	5626001	0,2	8,3 lpm (2,2 gpm)	17 789 l (4 700 gal)	HF60-CL 5625901	Bactéries ² , agents sédiment, chloramines, goût et odeur du chlore, kystes ¹	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020282102				70020274927	00016145264481		00016145264481
HF165-CL	5626003	5,0	7,9 lpm (2,1 gpm) 6,4 lpm (1,7 gpm) 3,8 lpm (1,0 gpm)	26 498 l (7 000 gal) 30,283 l (8 000 gal) 56 781 l (15 000 gal)	HF65-CL 5628902	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	1
	70020303536				70020300433	00054007971351		00054007971351

Raccords : FNPT de ½ po. Dimensions du produit : 40,3 cm H x 11,1 cm P (15 ⅞ po x 4 ⅜ po)

Dimensions pour l'expédition : 55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4-⅞ po x 4-⅞ po) Pieds cubes : Contacter l'usine

Système de réduction des chloramines à haute capacité HF195-CL



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF195-CL	5625802	5,0	9,5 lpm (2,5 gpm)	113 562 l (30 000 gal)	HF95-CL 5627302	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	1
	70020283787				70020283795	00016145266041		00016145266041

Raccords : FNPT de ½ po. Dimensions du produit : 60,0 cm H x 12,7 cm P (23 ⅝ po x 5 po)

Dimensions pour l'expédition : 71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po), Pieds cubes : 0,4

Système de réduction des chloramines à haute capacité HF295-CL, double



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF295-CL	5627501	5,0	19 lpm (5 gpm)	227 100 l (60 000 gal)	(2) HF95-CL 5627302	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	1
	70020283985				70020283795	00016145266263		00016145266263

Raccords : MNPT de ¾ po. Dimensions du produit : Contacter l'usine

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine

Système d'eau potable DWS160-L avec soupape de régulation du débit fixe en tête Pour les refroidisseurs d'eau, les fontaines d'eau potable, les applications d'eau potable sous l'évier



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DWS160-L	5627201	0,2	9,4 lpm (2,5 gpm)	22 712 l (6 000 gal)	160-L 5613444	Bactéries ² , kystes ¹ , particules, goût et odeur du chlore, plomb, benzène, toxaphène, p-dichlorobenzène, (160-L à utiliser uniquement avec la tête à débit réduit DWS160-L.)	Contacteur l'usine	1
	70020302934				70020302801	00016145265235		50016145265230

¹ Selon l'utilisation d'oocystes de *Cryptosporidium parvum*.

² Tel que testé avec la bactérie *E. coli* ATCC (11229). Testé et vérifié par le laboratoire du fabricant.

Veillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Systèmes de réduction des chloramines

Système de réduction des chloramines avec système antitartre Système de réduction des chloramines HF160-CLS



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF160-CLS	5626002	0,2	8,3 lpm (2,2 gpm)	17 789 l (4 700 gal)	HF60-CLS 5625902	Bactéries ² , sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020282870				70020282862	00016145265228		00016145265228

Raccords : FNPT de ½ po. Dimensions du produit : 40,3 cm H x 11,1 cm P (15 ⅞ po x 4 ⅞ po)
Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine. Pieds cubes : Contacter l'usine

Systèmes de réduction des chloramines sans système antitartre Système de réduction des chloramines de Série HF160-CL



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF160-CL	5626001	0,2	8,3 lpm (2,2 gpm)	17 789 l (4 700 gal)	HF60-CL 5625901	Bactéries ² , sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore, kystes ¹	1,9 kg (4,1 lb)	1
	70020282102				70020274927	00016145264481		00016145264481
HF165-CL	5626003	5,0	7,9 lpm (2,1 gpm) 6,4 lpm (1,7 gpm) 3,8 lpm (1,0 gpm)	26 498 l (7 000 gal) 30 283 l (8 000 gal) 56 781 l 15 000 gal)	5628902 HF65-CL	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	1
	70020303536				70020300433	00054007971351		00054007971351

Raccords : FNPT de ½ po. Dimensions du produit : 40,3 cm H x 11,1 cm P (15 ⅞ po x 4 ⅞ po)
Dimensions pour l'expédition : 55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po) Pieds cubes : Contacter l'usine

Système de réduction des chloramines à haute capacité HF195-CL



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF195-CL	5625802	5,0	9,5 lpm (2,5 gpm)	113 562 l (30 000 gal)	5627302 HF95-CL	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	1
	70020283787				70020283795	00016145266041		00016145266041

Raccords : FNPT de ½ po. Dimensions du produit : 60,0 cm H x 12,7 cm P (23 ⅞ po x 5 po)
Dimensions pour l'expédition : 71,1 cm x 12,4 cm (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po), Pieds cubes : 0,4

Système de réduction des chloramines à haute capacité HF265-CL



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF265-CL	5624506	5,0	15,9 lpm (4,2 gpm)	52 996 l (14 000 gal)	(2) HF65-CL 5628902	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	1
	70020303528				70020300433	00054007971344		00054007971344

Raccords : MNPT de ¾ po. Dimensions du produit : 60,0 cm H x 12,7 cm P (23 ⅞ po x 5 po)
Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine Pieds cubes : Contacter l'usine

Système de réduction des chloramines à haute capacité HF295-CL, double



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF295-CL	5627501	5,0	19 lpm (5 gpm)	227 100 l (60 000 gal)	(2) HF95-CL 5627302	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	1
	70020283985				70020283795	00016145266263		00016145266263

Raccords : MNPT de ¾ po. Dimensions du produit : Contacter l'usine
Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine

Systèmes de réduction des chloramines (suite)

Système de réduction des chloramines à haute capacité DP295-CL, double sorties



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DP295-CL	5624204	5,0	19 lpm (5 gpm)	227 100 l (60 000 gal)	DP295-CL CARTRAK 5613818	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore, tartre	Contacteur l'usine	1
	70020283977				70020283969	00016145266263		00016145266263

Raccords : MNPT de 3/4 po. Dimensions du produit : Contacter l'usine

¹ Selon l'utilisation d'ookystes de *Cryptosporidium parvum*.

² Tel que testé avec la bactérie *E. coli* ATCC (11229). Testé et vérifié par le laboratoire du fabricant.

Veillez consulter la section des cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Équipements multiples/Combinaisons

Système de filtration avec collecteur à deux sorties de Série 190 avec soupape d'arrêt —

Pour les applications combinées qui incluent la glace, le café, le thé et les boissons froides, y compris le FCB et le post-mélange.



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DP190	5624301	0,2	18,9 lpm (5,0 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	CARTRAK DP190 5613801	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	6,8 kg (15 lb)	1
	70020228097				70020044346	00016145209604		00016145209604

Raccords : MNPT de 3/4 po. Dimensions du produit : 61,1 cm H x 43,8 cm l x 13,8 cm P (24 1/8 po x 17 1/4 po x 5 3/8 po)

Système de filtration avec collecteur à deux sorties de Série 190 avec soupape d'arrêt —

Pour les applications combinées qui incluent la glace, le café, le thé et les boissons froides, y compris le FCB et le post-mélange.



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DP260	5625501	0,2	25,3 lpm (6,68 gpm)	264 950 l (70 000 gal)	CARTRAK DP260 5613814	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	Contacteur l'usine	1
	70020259118				70020244912	00016145242236		00016145242236

Raccords : MNPT de 3/4 po. Dimensions du produit : 45,7 cm H x 64,3 cm l x 13,8 cm P (18 po x 25 1/8 po x 5 3/8 po)

Système de filtration avec collecteur à deux sorties de Série 290 avec soupape d'arrêt —

Pour les applications combinées qui incluent la glace, le café, le thé et les boissons froides, y compris le FCB et le post-mélange.



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DP290	5624201	0,2	37,9 lpm (10,0 gpm)	408 823 l (108 000 gal)	CARTRAK DP290 5613802	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	10,43 kg (23 lb)	1
	70020229350				70020044353	00016145210884		00016145210884

Raccords : MNPT de 3/4 po. Dimensions du produit : 61,1 cm H x 59,2 cm l x 13,8 cm P (24 1/8 po x 23 3/8 po x 5 3/8 po)

Système de réduction des chloramines à deux sorties à haute capacité DP295-CL, double —

Pour les applications combinées qui incluent la glace, le café, le thé et les boissons froides, y compris le FCB et le post-mélange.



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DP295-CL	5624204	5	18,9 lpm (5,0 gpm)	Boisson froide : 227 124 l (60 000 gal)	DP295-CL CARTRAK 5613818	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore, tartre	10,43 kg (23 lb)	1
	70020283977				70020283969	00016145266256		00016145266256

Raccords : MNPT de 3/4 po. Dimensions du produit : 61,1 cm H x 59,2 cm l x 13,8 cm P (24 1/8 po x 23 3/8 po x 5 3/8 po)

Équipements multiples/combinaisons (suite)

Système de filtration avec collecteur à deux sorties de Série 390 avec soupape d'arrêt —
Pour les applications combinées qui incluent la glace, le café, le thé et les boissons froides, y compris le FCB et le post-mélange.

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DP390	5624102	0,2	56,8 lpm (15,0 gpm)	613 235 l (162 000 gal)	CARTPAK DP390 5613803	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	14,06 kg (31 lb)	1
	70020228402				70020132364	00016145209918		00016145209918

Raccords : MNPT de ¾ po. Dimensions du produit : 61,1 cm H x 74,5 cm l x 13,8 cm P (24 ½ po x 29 ½ po x 5 ½ po)

Cartouches de remplacement CARTPAK

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Cartouche de remplacement	Déclarations de réduction	Pieds cubes/ Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CARTPAK-DP190	5613801	0,2	(1) HF90 : 5613503 et (1) HF8-S : 5582106	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	0,7 pi ³ /25,4 cm x 14,0 cm x 55,9 cm (10 po x 5 ½ po x 22 po)	2,9 kg (6,5 lb)	1
	70020044346				00016145801662		10016145901666
CARTPAK-DP260	5613814	0,2	(2) HF60 : 5613403 et (1) HF8-S : 5582106	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	1,3 pi ³ /25,4 cm x 25,4 cm x 55,9 cm (10 po x 10 po x 22 po)	Contacteur l'usine	1
	70020244912				00016145228018		00016145228018
CARTPAK-DP290	5613802	0,2	(2) HF90 : 5613503 et (1) HF8-S : 5582106	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	1,3 pi ³ /25,4 cm x 25,4 cm x 55,9 cm (10 po x 10 po x 22 po)	5,2 kg (11,5 lb)	1
	70020044353				00016145801679		10016145901673
CARTPAK-DP295-CL	5613818	5	(2) HF95-CL : 5627302 et (1) HF8-S : 5582106	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020283969				00016145266249		00016145266249
CARTPAK-DP390	5613803	0,2	(3) HF90 : 5613503 et (1) HF8-S : 5582106	Bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , tartre	1,3 pi ³ /25,4 cm x 25,4 cm x 55,9 cm (10 po x 10 po x 22 po)	7,5 kg (16,5 lb)	1
	70020132364				00016145801686		10016145901680

Système de filtration avec collecteur à deux sorties de Série 290 avec soupape d'arrêt

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
DF290-CL	5623601	0,2	Boisson 10,1 lpm (2,66 gpm) Glace 18,9 lpm (5 gpm)	Boisson 94 635 l (25 000 gal) Glace : S.O.	CARTPAK DF290-CL 5613807	Bactéries ² , sédiments, goût et odeur de chlore, kystes ¹ , chloramines, tartre	20 lb 9,1 kg	1
	70020229327					00016145210853		00016145210853

Raccords : MNPT de ¾ po. Dimensions du produit : 66,1 cm H x 58,1 cm l x 13,8 cm P (24 ½ po x 22 ¾ po x 5 ½ po)
Dimensions pour l'expédition : Consulter l'usine.

Cartouches de remplacement CARTPAK

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CARTPAK-DF290-CL	5613807	0,2	Boisson 94 635 l (25 000 gal) Glace : S.O.	(2) HF90-CL : 5613501 et (1) HF90-S-SR5 : 5617107	Bactéries ² , sédiments, goût et odeur de chlore, kystes ¹ , chloramine, scale	1,3 pi ³ /25,4 cm x 25,4 cm x 55,9 cm (10 po x 10 po x 22 po)	6,1 kg (13,5 lb)
	70020144005				00016145801723		10016145901727

¹ Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

² Tel que testé avec la bactérie *E. coli* ATCC (11229). Testé et vérifié par le laboratoire du fabricant.

Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Préparation d'espresso

Systèmes d'adoucissement de Série ESP

Système d'adoucissement de type soupape en tête à longueur étendue



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
ESP124-T	5634802	1,9 lpm (0,5 gpm)	1 100 grains	PS124 5633802	Adoucissement, goût et odeur de chlore	5,4 kg (12 lb)	4
	UU001540663			UU001540366	Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 50,2 cm H x 11,3 cm P (19 3/4 po x 4 7/16 po)
Dimensions pour l'expédition : 26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po) Pieds cubes : 1,8

Systèmes de réduction de la dureté de Série SGP avec mélange

Système à soupape en tête ScaleGard^{MC} Pro



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGP124BN-T	5634801	1,9 lpm (0,5 gpm)	1 600 l (422,6 gal) à dureté de 10,5 gpg	P124BN 5633801	Réduction du tartre tenace, du goût et de l'odeur de chlore	7 kg (15,5 lb)	4
	UU001540655			UU001540374	Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 50,2 cm H x 11,3 cm P (19 3/4 po x 4 7/16 po)
Dimensions pour l'expédition : 26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po) Pieds cubes : 1,8

Système à soupape en tête ScaleGard^{MC} Pro



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGP165BN-T	5633201	3,8 lpm (1,0 gpm)	2 722 l (719 gal) à dureté de 9,0 gpg	P165BN 5633001	Réduction du tartre tenace, du goût et de l'odeur de chlore	2,6 kg (5,8 lb)	1
	UU001541224			UU001540903	Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 41,8 cm H x 12,9 cm P (16 7/16 po x 5 1/16 po)
Dimensions pour l'expédition : 55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po) Pieds cubes : 0,3

Système à soupape en tête ScaleGard^{MC} Pro



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGP195BN-T	5633301	3,8 lpm (1,0 gpm)	4 542 l (1 200 gal) à dureté de 9,0 gpg	P195BN 5633101	Réduction du tartre tenace, du goût et de l'odeur de chlore	3,9 kg (8,5 lb)	1
	UU001541232			UU001540341	Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 57 cm H x 12,9 cm P (22 7/16 po x 5 1/16 po)
Dimensions pour l'expédition : 71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po) Pieds cubes : 0,4

Guide des tailles des systèmes d'adoucissement de Série ESP et ScaleGard^{MC} Pro

Dureté de l'entrée (ppm)	Capacité litres (gallons)			
	ESP124-T	SGP124	SGP165	SGP195
3 (50)	1 388 (367)	5 773 (1 525)	8 164 (2 157)	13 607 (3 595)
4 (60)	1 041 (275)	4 811 (1 271)	6 804 (1 798)	11 339 (2 996)
6 (100)	694 (183)	2 886 (763)	4 082 (1 079)	6 804 (1 798)
8 (140)	520 (138)	2 062 (545)	2 916 (770)	4 860 (1 284)
11 (180)	379 (100)	1 604 (424)	2 268 (599)	3 780 (999)
12 (200)	347 (92)	1 443 (381)	2 041 (539)	3 402 (899)
14 (240)	297 (79)	1 203 (318)	1 701 (449)	2 835 (749)
16 (280)	260 (69)	1 031 (272)	1 458 (385)	2 430 (642)
19 (320)	219 (58)	902 (238)	1 276 (337)	2 126 (562)
21 (360)	198 (52)	802 (212)	1 134 (300)	1 890 (499)
23 (400)	181 (48)	722 (191)	1 021 (270)	1 701 (449)

Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Préparation d'espresso (suite)

Gamme de Têtes de dosage ScaleGard^{MC}

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Débit	Capacité	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	6240807	Ensemble soupape en tête avec ajustement de mélange et raccords à filetage NPT	S.O.	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	1
	70020333350				051128899465		051128899465
	6240809	Ensemble soupape en tête avec ajustement de mélange, moniteur local et raccords à filetage NPT	S.O.	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	1
	70020333335				051128899441		051128899441
	6240810	Ensemble soupape en tête avec ajustement de mélange, moniteur Wi-Fi et raccords à filetage NPT	S.O.	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	1
	70020333327				051128899434		051128899434

¹ L'utilisation du moniteur au moyen de la connectivité de Wi-Fi et de l'application est requise pour surveiller le matériel de filtration d'eau à distance.

Gamme de Cartouches de dosage ScaleGard^{MC} (à utiliser avec les Têtes de dosage ScaleGard^{MC})

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Débit	Capacité	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	5629701	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et des chloramines** et le dosage ajustable	1,9 lpm (0,5 gpm)	530 gal* à dureté de 11 gpg	Tartre tenace, goût et odeur de chlore, et chloramines	Contacteur l'usine	1
	UU001529195				04046719898282		04046719898282
	5630401	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et des chloramines** et le dosage ajustable	1,9 lpm (0,5 gpm)	749 gal* à dureté de 11 gpg	Tartre, goût et odeur de chlore et chloramines	Contacteur l'usine	1
	UU001527595				04046719898312		04046719898312
	5630501	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et des chloramines** et le dosage ajustable	1,9 lpm (0,5 gpm)	1 249 gal* à dureté de 11 gpg	Tartre, goût et odeur de chlore, et chloramines	Contacteur l'usine	1
	UU001528601				04046719898299		04046719898299

* Capacité basée sur le mélange standard pour les machines à café sans fonctionnement à la vapeur.

** Conformément aux essais et aux vérifications du laboratoire du fabricant.

Cartouches ScaleGard^{MC} de Série Pro (à utiliser avec les têtes de Série VH3 à la page 24)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Débit	Capacité	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	5630801	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et des chloramines* et dosage fixe de 25 %	1,9 lpm (0,5 gpm)	423 gal ² à dureté de 11 gpg	Tartre tenace, goût et odeur de chlore, et chloramines	Contacteur l'usine	1
	UU001528510				04046719901968		04046719901968
	5630901	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et des chloramines* et dosage fixe de 25 %	1,9 lpm (0,5 gpm)	599 gal ² à dureté de 11 gpg	Tartre tenace, goût et odeur de chlore, et chloramines	Contacteur l'usine	1
	UU001528361				04046719898305		04046719898305
	5631001	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et des chloramines* et dosage fixe de 25 %	1,9 lpm (0,5 gpm)	998 gal ² à dureté de 11 gpg	Tartre tenace, goût et odeur de chlore, et chloramines	Contacteur l'usine	1
	UU001529534				04046719901944		04046719901944
	5633801	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et dosage fixe de 25 %	1,9 lpm (0,5 gpm)	423 gal ² à dureté de 11 gpg	Tartre tenace, goût et odeur de chlore	16 lb	4
	UU001540374				Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
	5633001	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et dosage fixe de 25 %	3,8 lpm (1,0 gpm)	599 gal ² à dureté de 11 gpg	Tartre tenace, goût et odeur de chlore	5 lb	1
	UU001540903				Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
	5633101	Cartouche de résine faiblement acide avec réduction du chlore et dosage fixe de 25 %	13,8 lpm (0,5 gpm)	998 gal ² à dureté de 11 gpg	Tartre tenace, goût et odeur de chlore	7,9 lb	1
	UU001540341				Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

² La capacité basée sur le dosage fixe de 25 %.

* Conformément aux essais et aux vérifications du laboratoire du fabricant.

Préparation de thé glacé

Système de filtration à soupape en tête
capacité de 96 000 tasses (12 oz)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BREW120-MS	5616001	0,5	5,7 lpm (1,5 gpm)	34 069 l (9 000 gal)	HF20-MS 5615109	Sédiments, goût et odeur de chlore, tartre, kystes ¹	8,6 kg (19 lb)	6
	70020020700				70020020593	00016145801167		10016145901161

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 39,4 cm H x 11,4 cm P (15 1/2 po x 4 1/2 po)
Dimensions pour l'expédition : 38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po) Pieds cubes : 2,2

Système de filtration à soupape en tête
capacité de 106 666 tasses (12 oz)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BREW125-MS	5616002	1,0	5,7 lpm (1,5 gpm)	37 854 l (10 000 gal)	HF25-MS 5615209	Sédiments, goût et odeur du chlore, tartre	8,6 kg (19 lb)	6
	70020020718				70020020635	00016145801136		10016145901130

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 39,4 cm H x 11,4 cm P (15 1/2 po x 4 1/2 po)
Dimensions pour l'expédition : 38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po) Pieds cubes : 2,2

Système de filtration à soupape en tête
capacité de 134 400 tasses (12 oz)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
BEV135	5616102	1,0	6,3 lpm (1,67 gpm)	47 696 l (12 600 gal)	HF35 5615205	Sédiments, goût et odeur du chlore	7 kg (15,5 lb)	4
	70020044361				70020043090	00016145801013		10016145901017

Raccords : FNPT de 3/8 po. Dimensions du produit : 54,0 cm H x 11,4 cm P (21 1/4 po x 4 1/2 po)
Dimensions pour l'expédition : 26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po) Pieds cubes : 1,8

¹ Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.
Veuillez consulter la section des cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Cuiseurs à vapeur, fours mixtes et étuves de fermentation

Système de filtration à vapeur
Pour glace : Machines à cubes de glace jusqu'à 544 kg (1 200 lb), machines à glace concassée jusqu'à 1 089 kg (2 400 lb), machines à café et cuiseurs à vapeur pour jusqu'aux débits requis de 12,64 lpm (3,34 gpm)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SF165	5624601	3	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	SF165 CARTPAK 5613811	Sédiments, goût et odeur du chlore, tartre	2,7 kg (6 lb)	1
	70020228113				70020144013	00016145209628		00016145209628

Raccords : NPTF de 3/4 po. Dimensions du produit : 45,9 cm H x 43,8 cm l x 13,8 cm P (18 1/8 po x 17 1/4 po x 5 5/16 po)
Dimensions pour l'expédition : Consulter l'usine.

Cartouche de remplacement



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Débit	Capacité	Cartouche de remplacement	Propriétés de réduction/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SF165 CARTPAK	5613811	3	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	(1) HF65 : 5613407 (1) HF8-S : 5582113	Sédiments, goût et odeur du chlore, tartre	Contactez l'usine	1
	70020144013				70020115476/ 70020319029	00016145140853		00016145140853

Cuiseurs à vapeur, fours mixtes et étuves de fermentation (suite)

Systèmes à osmose inversée SGLP-CL pour fours mixtes et cuiseurs à vapeur

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGLP100-CL	5636201	Système à OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière - four simple	378,5 lpd (100 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020337765				00076308783846		00076308783846
SGLP100-CL-BP	5636204	Système à OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière - four simple	378,5 lpd (100 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020341122				00076308877330		00076308783846
SGLP200-CL	5636202	Système à OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière - deux fours à haute température	757 lpd (200 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020337773				00076308783853		00076308783853
SGLP200-CL-BP	5636203	Système à OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière - deux fours à haute température	757 lpd (200 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020337781				00076308783860		00076308783860

Accessoires SGLP-CL, préfiltre de remplacement et membrane(s) à OI

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Quantité requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF65-CL	5628902	Cartouche préfiltrante de remplacement	1	5 678 l (15 000 gal) à 3,78 lpm (1 gpm)	5 microns; réduction de sédiments, chloramines, goût et odeur de chlore	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	Contacteur l'usine	1
	70020300433					00054007970330		00054007970330
CFS M (membrane OI)	5625004	Membrane d'OI de remplacement type SQC	1 ou 2	378,5 lpd (100 gpj*)	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	16
	70020322767					00051128895061		00051128895061

* gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F). Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et un débit optimaux.

Cuiseurs à vapeur, fours mixtes et étuves de fermentation (suite)

Réduction des MDT à osmose inversée



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGLP-075 avec pompe à perméat	5612304	Système RO à pression de ligne. Utiliser la membrane OI CFS M avec le n° de prod. 5598729	283,9 lpd (75 gpj**)	Sédiments, goût et odeur du chlore, réduction des MDT	Contacteur l'usine	7,26 kg (16 lb)	1
	70020020031				00016145008580		00016145008580

Raccords : entrée de ¼ po, sortie de ¾ po et tuyau de vidange de ¼ po. Dimensions du produit : 45 cm H x 31,31 cm l x 23,8 cm P (17 ¾ po x 12 ¼ po x 9 ¾ po)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
FSTM075 sans pompe à perméat	5612306	Système OI à pression de ligne. Utiliser la membrane OI CFS M membrane avec le n° de prod. 5598728	283,9 lpd (75 gpj**)	Sédiments, goût et odeur du chlore, réduction des MDT	Contacteur l'usine	7,26 kg (16 lb)	1
	70020210848				00016145198021		00016145198021

Raccords : entrée de ¼ po, sortie de ¾ po et tuyau de vidange de ¼ po Dimensions du produit : 45 cm H x 31,1 cm l x 23,8 cm P (15 ¾ po x 12 ¼ po x 9 ¾ po)

Cartouche(s) de remplacement et membranes OI SGLP/FSTM



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Quantité requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Préfiltre	5570613	Style SQC	1	S.O.	Sédiments, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	7,71 kg (17 lb)	1
	70020323369					00051128889480		00051128889480
CFS M (membrane OI)	5598728	Type SQC. Pour FSTM075 5612306	1	283,9 lpd (75 gpj**)	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020322726					00051128889824		50051128889829
CFS M (membrane OI)	5598729	Type SQC. Pour SGLP075 5612304	1	283,9 lpd (75 gpj**)	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020322734					00051128889497		00051128889497
Cartouche M	5598725	Membrane OI pour systèmes STM/TSR	1	568 lpd (150 gpj***)	Réduction des MDT	0,4	2,7 kg (6 lb)	4
	70020322692					00051128889510		50051128889515

Système à osmose inversée ScaleGard^{MC} HP



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Système à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP Système OI à haute pression avec cartouche et membrane OI	5629101	(110à120 VCA) avec préfiltre et cartouches OI - prise É.-U.	2 839 à 3 551 lpd (930 à 1 040 gpj)	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020301092				Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

Raccords : FNPT de ½ po; sortie FNPT de ½ po. Dimensions du produit : Contacter l'usine
6239301 (Système à osmose inversée ScaleGard HP (110 V) sans préfiltre et cartouches RO).
6239302 (Système à osmose inversée ScaleGard HP (220 V) sans préfiltre et cartouches RO).

Cuiseurs à vapeur, fours mixtes et étuves de fermentation (suite)

Cartouche(s) de remplacement pour membrane OI ScaleGard^{MC} HP



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requis	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF90-CL-RO	5613529	Préfiltre pour ScaleGard ^{MC} HP	1	S.O.	Bactéries ¹ , sédiments, chloramines, kystes ² goût et odeur de chlore	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020297852					00016145801617		10016145901611

Cartouche(s) de remplacement ScaleGard^{MC} HP



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requis	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HFRO 500*	5626903	Cartouches OI pour ScaleGard ^{MC} HP	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020274760					00016145257391		00016145257391

Trousse d'installation ScaleGard^{MC} HP



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requis	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Trousse d'installation ScaleGard ^{MC} HP	6841441	Trousse d'installation	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020299908					00054007967767		00054007967767

Collecteurs à expansion ScaleGard^{MC}



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requis	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGHP Pre-Exp	6235205	Collecteurs à expansion	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020315621					00054007980018		00054007980018
SGHP RO-Exp	6232705	Collecteurs à expansion OI	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020315613					00054007980001		00054007980001

Systèmes à osmose inversée TFS450 avec Soupape de mélange MDT (matières dissoutes totales)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Système OI TFS450 cartouches comprises	5623901	Système OI à pression de ligne	1 135,6 lpd (300 gpj*) sans mélange 1 680,7 lpd (444 gpj*) avec mélange	Sédiment, goût et odeur du chlore, réduction des MDT	Contacteur l'usine	14 kg (31 lb)	1
	70020217751				00016145213137		00016145213137

Dimensions pour l'expédition : 17,8 cm x 76,2 cm x 50,8 cm (7 po x 30 po x 20 po)

Raccords : entrée : FNPT de 3/8 po; sortie FNPT de 1/2 po. Dimensions du produit : 45,6 cm H x 55,9 cm l x 27,0 cm P (17 1/8 po x 22 po x 10 5/8 po)
Remarque : Pour les options du réservoir de stockage consulter la page 18 et 22.

¹ Tel que testé et vérifié avec *E. coli* ATCC (11229) ou *Pseudomonas* (B) *diminuta* ATCC (19146) par le laboratoire du fabricant.

² Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

* Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et débit optimaux.

** gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F)

Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Cuiseurs à vapeur, fours mixtes et étuves de fermentation (suite)

Cartouche(s) de remplacement TFS450

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requis	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
 CARTPAK TFS450 comprend un préfiltre, un postfiltre, (2) modules OI	5624801	Style SQC	1	S.O.	Sédiments, goût et odeur du chlore, réduction de MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1
	70020217785					00016145216275		00016145216275
 CARTPAK TFS450 comprend (2) modules OI	5624803	Style SQC	1	S.O.	Réduction des MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	16
	70020347376					00051128889503		00051128889503
 TFS450 Trousse d'installation	50-91301	Trousse d'installation			1	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1
	70020230754					00016145213120		00016145213120

Réservoirs de stockage à osmose inversée¹

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Dimensions	Qté requis	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
 Réservoir d'abaissement de 5 gal	5598406	41,9 cm H x 38,1 cm P (16 ½ po x 15 po)	1	Contactez l'usine	9,1 kg (20 lb)	1
	70020018001				00016145008047	00016145008047
 Réservoir d'abaissement, 10 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598407	81,9 cm H x 40,6 cm P (32 ½ po x 16 po)	1	Contactez l'usine	10,4 kg (23 lb)	1
	70020018019				00016145008054	00016145008054
 Réservoir d'abaissement, 20 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598408	144,1 cm H x 40,6 cm P (56 ¾ po x 16 po)	1	Contactez l'usine	19,1 kg (42 lb)	1
	70020018027				00016145008061	00016145008061
 Réservoir d'abaissement de 20 gal, métal, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	56-1517161	95,2 cm H x 53,3 cm P (37,5 po x 21 po)	1	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1
	70020170737				00016145165290	00016145165290
 Réservoir d'abaissement, 40 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598409	141,0 cm H x 61,6 cm P (55 ½ po x 24 ¼ po)	1	Contactez l'usine	39,5 kg (87 lb)	1
	70020018035				00016145008078	00016145008078

¹ Abaissement à 60 psi avec charge au préalable à 15 psi

* Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et débit optimaux.

** gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F).

Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Systemes à osmose inversée

Systemes à osmose inversée pour les cuiseurs à vapeur



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
FSTM075 sans pompe à perméat	5612306	Systeme OI à pression de ligne Utiliser la membrane OI avec le n° de prod. 5598728	283,9 lpd (75 gpj*)	Sédiments, goût et odeur du chlore, réduction de MDT	Contacteur l'usine	7,26 kg (16 lb)	1
	70020210848				00016145198021		00016145198021

Raccords : entrée de ¼ po, sortie de ⅜ po et tube de vidange de ¼ po. Dimensions du produit : 45 cm H x 31,1 cm l x 23,8 cm P (15 ⅞ po x 12 ¼ po x 9 ⅜ po)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Préfiltre	5570613	Style SQC	1	S.O.	Sédiments, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	7,71 kg (17 lb)	1
	70020323369					00051128889480		00051128889480



CFS M (membrane OI)	5598728	Type SQC. Pour FSTM-075 5612306	1	283,9 lpd (75 gpj**)	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020322726					00051128889824		50051128889829



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGLP-075 avec pompe à perméat	5612304	Systeme OI à pression de ligne Utiliser la membrane OI avec le n° de prod. 5598729	283,9 lpd (75 gpj*)	Sédiments, goût et odeur du chlore, réduction de MDT	Contacteur l'usine	7,26 kg (16 lb)	1
	70020020031				00016145008580		00016145008580

Raccords : entrée de ¼ po, sortie de ⅜ po et tube de vidange de ¼ po. Dimensions du produit : 45 cm H x 31,31 cm l x 23,8 cm P (17 ¾ po x 12 ¼ po x 9 ⅜ po)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Préfiltre	5570613	Style SQC	1	S.O.	Sédiments, goût et odeur du chlore	Contacteur l'usine	7,71 kg (17 lb)	1
	70020323369					00051128889480		00051128889480



CFS M (membrane OI)	5598729	Type SQC. Pour SGLP-075 5612304	1	283,9 lpd (75 gpj**)	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020322734					00051128889497		00051128889497

* gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F).

** Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et un débit optimaux.

Systèmes à osmose inversée (suite)

Systèmes à osmose inversée SGLP-CL pour fours mixtes et cuiseurs à vapeur

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire	
	SGLP100-CL	Système OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière - four simple	378,5 lpd (100 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1	
	70020337765				00076308783846		00076308783846	
N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	HF65-CL	Cartouche préfiltrante de remplacement	1	5 678 l (15 000 gal) à 3,78 lpm (1 gpm)	5 microns; réduction des sédiments, chloramines, du goût et de l'odeur de chlore	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	Contactez l'usine	1
	70020300433					00054007970330		00054007970330
	CFS M (membrane OI)	Membrane OI de remplacement de type SQC	1	378,5 lpd (100 gpj**)	Réduction des MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1
	70020322767					00051128895061		00051128895061
N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire	
	SGLP100-CL-BP	Système OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière - four simple	378,5 lpd (100 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1	
	70020341122				00076308877330		00076308783846	
N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	HF65-CL	Cartouche préfiltrante de remplacement	1	5 678 l (15 000 gal) à 3,78 lpm (1 gpm)	5 microns; réduction des sédiments, chloramines, du goût et de l'odeur de chlore	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	Contactez l'usine	1
	70020300433					00054007970330		00054007970330
	CFS M (membrane OI)	Membrane OI de remplacement de type SQC	1	378,5 lpd (100 gpj**)	Réduction des MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1
	70020322767					00051128895061		00051128895061
N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire	
	SGLP200-CL	Système OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière - deux fours à haute température	757 lpd (200 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1	
	70020337773				00076308783853		00076308783853	
N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	HF65-CL	Cartouche préfiltrante de remplacement	1	5 678 l (15 000 gal) à 3,78 lpm (1 gpm)	5 microns; réduction des sédiments, chloramines, du goût et de l'odeur de chlore	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	Contactez l'usine	1
	70020300433					00054007970330		00054007970330
	CFS M (membrane OI)	Membrane OI de remplacement type SQC	2	378,5 lpd (100 gpj**)	Réduction des MDT	Contactez l'usine	Contactez l'usine	1
	70020322767					00051128895061		00051128895061

* gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F).

** Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et un débit optimaux.

Systemes à osmose inversée (suite)

Systemes à osmose inversée SGLP-CL pour fours mixtes et cuiseurs à vapeur (suite)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire	
SGLP200-CL-BP	5636203	Systeme OI pour four mixte et cuiseur à vapeur sans chaudière — deux fours à haute température, comprend la dérivation de nettoyage	757 lpd (200 gpj*)	Réduction de sédiment, goût et odeur de chlore, chloramines, dureté et MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1	
	70020337781				00076308783860		00076308783860	
N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF65-CL	5628902	Cartouche préfiltrante de remplacement	1	5 678 l (15 000 gal) à 3,78 lpm (1 gpm)	5 microns; réduction des sédiments, chloramines, du goût et de l'odeur de chlore	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	Contacteur l'usine	1
	70020300433					00054007970330		00054007970330
CFS M (membrane OI)	5625004	Membrane OI de remplacement de type SQC	2	378,5 lpd (100 gpj**)	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020322767					00051128895061		00051128895061

Systemes à osmose inversée pour les machines à café

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Membrane d'osmose inversée pour le modèle SGLP2-DUAL	66-931601			47 lpd (444 gpj*)	Sédiment, goût et odeur du chlore, réduction des MDT	Contacteur l'usine		16
	70020331750					00051128898215		50051128898210
HF20	5615101			34,069 lit 9 000 gal	0,5 µm; sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020020551					00016145801396		10016145901390
Cartouches TFS450 pour système OI compris	5623901	Systeme de pression de conduite OI		1 1135,6 lpd (300 gpj*) sans mélange 1 680,7 lpd (444 gpj*) avec mélange	Sédiments, goût et odeur du chlore, réduction des matières dissoutes totales	Contacteur l'usine	14 kg (31 lb)	1
	70020217751					00016145213137		00016145213137

Raccords : entrée : FNPT de 3/8 po; sortie FNPT de 1/2 po : Dimensions du produit : 45,6 cm H x 55,9 cm l x 27,0 cm P (17 15/16 po x 22 po x 10 5/8 po)

¹ Selon l'utilisation des oocystes *Cryptosporidium parvum*.

* gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F).

** Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et un débit optimaux.

Systemes à osmose inversée (suite)

Systeme à osmose inversée pour café (suite)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requis	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF95	5613507			204 412 l (54 000 gal)	3 microns; réduction des sédiments, du goût et odeur de chlore	0,4	5 lb (2,3 kg)	1
	70020020171					00016145801570		10016145901574
CFS M (membrane OI)	5625004	Membrane OI de remplacement de type SQC	1 ou 2	378,5 lpd (100 gpj**)	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020322767					00051128895061		00051128895061
TFS450 CARPAK comprend (2) modules OI	5624803	Style SQC	1	S.O.	Réduction des MDT	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	16
	70020347376					00051128889503		00051128889503
HF90	5613503	0.2 micron; bactéries ¹ , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur de chlore, kystes ²	18,9 lpm (5 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
	70020020155					00016145801587		10016145901581

Systeme à osmose inversée ScaleGard^{MC} HP

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Systeme à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP Systeme à OI à haute pression avec cartouche et membrane OI	5629101	110-120 VCA avec préfiltre et cartouches OI - prise É.-U.	2 839 à 3 551 lpd (930 à 1 040 gpj)	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020301092				Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

Raccords : FNPT de 1/2 po; sortie FNPT de 1/2 po. Dimensions du produit : Contacter l'usine.
6239301 (Systeme à osmose inverse ScaleGard HP (110 V) sans préfiltre et cartouches OI) Contacter l'usine pour le prix.
6239302 (Systeme à osmose inverse ScaleGard HP (220 V) sans préfiltre et cartouches OI) Contacter l'usine pour le prix.

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requis	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF90-CL-RO	5613529	Préfiltre pour ScaleGard ^{MC} HP	1	S.O.	Bactéries ³ , kystes ² , sédiments, chloramines, goût et odeur de chlore	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020297852					00016145801617		10016145901611

¹ Tel que testé avec la bactérie *E. coli* ATCC (11229). Testé et vérifié par le laboratoire du fabricant.

² Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

³ Tel que testé et vérifié avec *E. coli* ATCC (11229) ou *Pseudomonas* (B) *diminuta* ATCC (19146) par le laboratoire du fabricant.

* gpj (gallons par jour) selon l'eau adoucie à 483 kPa (70 psi) et 25 °C (77 °F).

** Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et un débit optimaux.

Systèmes à osmose inversée (suite)

Système à osmose inversée ScaleGard^{MC} HP (suite)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HFRO 500*	5626903	Cartouches OI pour ScaleGard ^{MC} HP	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020274760					00016145257391		00016145257391

Trousse d'installation ScaleGard^{MC} HP

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Trousse d'installation ScaleGard ^{MC} HP	6841441	Trousse d'installation	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020299908					00054007967767		00054007967767

Collecteurs à expansion ScaleGard^{MC}

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Qté requise	Capacité	Propriétés de réduction	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGHP Pre-Exp	6235205	Collecteurs à expansion	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020315621					00054007980018		00054007980018
SGHP RO-Exp	6232705	Collecteurs à expansion RO	1	S.O.	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020315613					00054007980001		00054007980001

* Il est recommandé de changer à chaque 18 mois au plus. L'évaluation périodique de la membrane est recommandée pour une qualité et débit optimaux.

Réservoirs de stockage à osmose inversée

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Dimensions	Qté requise	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Réservoir de stockage OI de 2,5 gal. avec robinet à bille JG de 90° de ¼ po	5598405	43,2 cm H x 27,9 cm l x 43,2 cm L (17 po x 11 po x 17 po)	1	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020017995			00016145008030		00016145008030
Réservoir d'abaissement de 5 gal. pour systèmes OI STM/TFS. Vendu avec trousse de connexion	5598406	41,9 cm H x 38,1 cm P (16 ½ po x 15 po)	1	Contacteur l'usine	9,1 kg (20 lb)	1
	70020018001			00016145008047		00016145008047
Réservoir d'abaissement, 10 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598407	81,9 cm H x 40,6 cm P (32 ½ po x 16 po)	1	Contacteur l'usine	(23 lb) 10,4 kg	1
	70020018019			00016145008054		00016145008054
Réservoir d'abaissement, 20 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598408	144,1 cm H x 40,6 cm P (56 ¾ po x 16 po)	1	Contacteur l'usine	19,1 kg (42 lb)	1
	70020018027			00016145008061		00016145008061

Réservoirs de stockage à osmose inversée (suite)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Dimensions	Qté requise	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Réservoir d'abaissement de 20 gal, métal, se fixe aux tubes de 3/8 po ou 1/2 po	56-1517161	95,2 cm H x 53,3 cm P (37 1/2 po x 21 po)	1	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020170737			00016145165290		00016145165290
Réservoir d'abaissement de 40 gal, FRP, se fixe aux tubes de 3/8 po ou 1/2 po	5598409	141,0 cm H x 61,6 cm P (55 1/2 po x 24 1/4 po)	1	Contacteur l'usine	39,5 kg (87 lb)	1
	70020018035			00016145008078		00016145008078

Plonge

Systèmes de plonge en vinylester L'eau rentrant à 150 °F ou moins



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Description	Débit de service	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HWS050	HWS050	Capacité pour grains 16 000 Temp. max. 65,6 °C (150 °F)	Réservoir en résine de vinylester 115 vac au transformateur de 24 volts Dérivage de nettoyage comprend un, raccord FNPT de 3/4 po	18,9 lpm (5 gpm)	9,9	20 kg (44 lb)	1
	70020095470				00016145056079		00016145056079

Dimensions du produit pour HWS050 : 68,6 cm H x 25,4 cm P (27 po x 10 po) Réservoir de salage - 66,04 cm H x 83,82 cm P (26 po x 25 po)

Tables à vapeur

Systèmes d'inhibition du tartre en ligne



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Débit	Capacité	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SF18-S	5607708	Système d'alimentation à inhibition du tartre à haute température	22,7 lpm (6 gpm)	S.O.	0,5	6,4 kg (14 lb)	6
	70020319110				00016145132742		10016145132749

Raccords : entrée/sortie NPT de 3/4 po. Dimensions du produit : 26 cm H x 7,0 cm l x 5,7 cm P (10 1/4 po x 2 3/4 po x 2 1/4 po)

Cartouche(s) de remplacement



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Débit	Capacité	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF8-S	5582113	Inhibition du tartre à haute température	22,7 lpm (6 gpm)	S.O.	0,5	5 kg (11 lb)	10
	70020319029				00016145801785		10016145901789

Systèmes de lavage à contre-courant automatiques

Systèmes de lavage à contre-courant standard pour débits entre 18,9 et 26,5 lpm (5 et 7 gpm)



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Débit de service	Débit maximum	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS101BWF	5600201	1,0 pi ³ , soupape de dérivation, chronomètre mécanique	18,9 lpm (5 gpm)	30,3 lpm (8 gpm)	6,5	28,1 kg (62 lb)	1
	70020103878				00016145063831		00016145063831
CFS201BWF	5600203	2,0 pi ³ , soupape de dérivation, chronomètre mécanique	26,5 lpm (7 gpm)	45,4 lpm (12 gpm)	6,8	33,1 kg (73 lb)	1
	70020006030				00016145001550		00016145001550

Raccords CFS101BWF : Entrée/sortie NPT de 1 po. Dimensions du produit pour CFS101BWF : 132 cm H x 46 cm P (52 po x 18 po)
Raccords CFS201BWF : Entrée/sortie NPT de 1 po. Dimensions du produit pour CFS201BWF : 142 cm H x 46 cm P (56 po x 18 po)

Tous les systèmes au-dessus exigent des matériaux filtrants



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Description	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Media A	A-050P	Seau de 0,5 pi ³	Goût et odeur de chlore	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020092139			00016145052910		00016145052910
Matériau N	N-050P	Seau de 0,5 pi ³	Corrige l'eau très acide avec un mélange spécifique de carbonate de calcium et oxyde de magnésium	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020097955			00092498003625		00054007970996

Adoucisseurs d'eau

Réduction de la dureté

Systèmes standard* pour les débits entre 26,5 et 51,1 lpm (7 et 13,5 gpm) avec raccords de 1 po



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Débit de service	Débit maximum/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFSM1254	CFSM1254	capacité pour grains de 2,5 pi ³ /46 500* chronomètre compteur électronique	34,1 lpm (9 gpm)	37,9 lpm (10 gpm)	105,7 kg (233 lb)	1
	70020220896			00016145220159		10016145220156

Remarque : Le prix comprend les réservoirs à salage.

* Capacité pour grains classée à 6,8 kg (15 lb) de sel par pied cube.

Têtes, collecteurs, ensembles pour la chasse d'eau

Têtes à dosage ScaleGard^{MC}



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Tête de filtre BH3-NPT	6240807	Ensemble soupape en tête avec ajustement de mélange et raccords à filetage NPT	Contacteur l'usine	1
	70020333350	051128899465		051128899465
Tête de filtre BH3M-NPT	6240809	Ensemble soupape en tête avec ajustement de mélange, moniteur local et raccords à filetage NPT	Contacteur l'usine	1
	70020333335	051128899441		051128899441
Tête BH3WM-NPT ¹	6240810	Ensemble soupape en tête avec ajustement de mélange avec moniteur Wi-Fi et raccords à filetage NPT	Contacteur l'usine	1
	70020333327	051128899434		051128899434

¹L'utilisation du moniteur au moyen de la connectivité Wi-Fi et de l'application est requise pour surveiller le matériel de filtration d'eau à distance.

Série à débit élevé, soupape en tête



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
VH3-NPT	6213001	FNPT de 3/8 po, soupape en tête, avec carénage, jauge	4,5 kg (9,9 lb)	12
	70020021112	00016145802164		10016145902168
VH3-NPT	6213003	FNPT de 3/8 po, soupape en tête, avec carénage et prise	4,5 kg (9,9 lb)	12
	70020021120	00016145802171		10016145902175
VH3-NPT	6213009	FNPT de 3/8 po, soupape en tête	4,5 kg (9,9 lb)	12
	70020304039	00016145802034		10016145902038

Dimensions pour l'expédition : 12,7 cm H x 60,0 cm l x 48,3 cm P (5 po x 23 1/2 po x 19 po) Pieds cubes : Contacter l'usine.

Série pour débit élevé, tête de 5 gpm



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
NH3-1/2NPT	6214413	FNPT 1/2 po avec jauge	4,5 kg (9,9 lb)	12
	70020309814	00016145141102		10016145141109
NH3-1/2NPT	6214417	FNPT 1/2 po avec orifice pour jauge branchée	4,5 kg (9,9 lb)	12
	70020144310	00016145141126		10016145141123
NH3-1/2 NPT	6214415	FNPT de 1/2 po*	Contacteur l'usine	12
	70020144302	00016145141119		5001614514111 4

* Raccords d'entrée et sortie d'eau FNPT de 1/2 po. Conçu pour l'utilisation avec les Cartouches filtrantes à débit élevé 3M^{MC} homologuées jusqu'au débit de 5 gpm.

Ensembles de collecteur de Série pour débit élevé — tous les ensembles de collecteurs comprennent une soupape d'arrêt et un manomètre

Ensemble de collecteur simple



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR SIMPLE (1XX)	6228605	MNPT de 3/4 po, tête simple	Contacteur l'usine	1
	70020329507	00051128893258		00051128893258

Têtes, collecteurs, ensembles pour la chasse d'eau (suite)

Ensemble de collecteur double



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR DOUBLE (2XX)	6228505	MNPT de ¾ po, tête double, débit parallèle	Contacteur l'usine	1
	70020229442	00016145210976		00016145210976

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Ensemble de collecteur triple



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR TRIPLE (3XX)	6228405	MNPT de ¾ po, tête triple, débit parallèle	3,9 kg (8,6 lb)	1
	70020228980	00016145210518		00016145210518

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Double sortie – Ensemble de collecteur simple



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR SIMPLE À DEUX SORTIES (DP1XX)	6228603	Entrée/sorties MNPT de ¾ po, tête simple, sorties doubles	3,4 kg (7,5 lb)	1
	70020228139	00016145209642		00016145209642

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Deux sorties – ensemble de collecteur double



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR DOUBLE À DEUX SORTIES (DP2XX)	6228503	Entrée/sorties MNPT de ¾ po, tête double, sorties doubles	4,4 kg (9,6 lb)	1
	70020229434	00016145210969		00016145210969

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Deux sorties – ensemble de collecteur triple



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR TRIPLE À DEUX SORTIES (DP3XX)	6228403	Entrée/sorties MNPT de ¾ po, tête triple, sorties doubles	3,9 kg (8,7 lb)	1
	70020229426	00016145210952		00016145210952

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Ensemble de collecteur simple SF



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR SIMPLE AVEC DISPOSITIF D'ALIMENTATION DU TARTRE (SF1XX)	6228601	Entrée/sortie NPTF de ¾ po, tête simple	Contacteur l'usine	1
	70020228121	00016145209635		00016145209635

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Veuillez consulter la section des cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Têtes, collecteurs, ensembles pour la chasse d'eau (suite)

Ensemble de collecteur simple - débit double



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR À DEUX DÉBITS (DF1XX)	6228501	Entrée et sorties MNPT de 3/4 po pour boisson et glace	3,3 kg (7,3 lb)	1
	70020228451	00016145209963		00016145209963

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Ensemble de collecteur double - deux débits



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
COLLECTEUR À DEUX DÉBITS (DF2XX)	6228401	Entrée et sorties MNPT de 3/4 po pour boisson et glace	4,1 kg (9,1 lb)	1
	70020228444	00016145209956		00016145209956

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Tête d'expansion SH-EXP



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SH-EXP	6235201	Ajouter une tête d'expansion capable d'augmenter la capacité du système en permettant l'ajout de Cartouches de filtration d'eau 3M de Série pour débit élevé	Contacteur l'usine	1
	70020286095	00016145268076		00016145268076

Dimensions pour l'expédition : Contacter l'usine.

Collecteurs à expansion ScaleGard^{MC}



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SGHP Pre-Exp	6235205	Collecteurs à pré-expansion	Contacteur l'usine	1
	70020315621	00054007980018		00054007980018
SGHP RO-EXP	6232705	Collecteurs à expansion OI	Contacteur l'usine	1
	70020315613	00054007980001		00054007980001

Trousses de robinets de chasse



N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Description/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
Trousse de robinets de chasse VH3	6216505	Trousse de robinets de chasse VH3 avec raccords NPT de 3/4 po	Contacteur l'usine	1
	70020197862	00016145185793		00016145185793
Trousse de robinets de chasse NH3	6216503	Trousse de robinets de chasse NH3 avec raccords de 1/2 po	Contacteur l'usine	1
	70020160589	00016145155208		00016145155208
Trousse de robinets de chasse pour collecteur de débit élevé	5606502	Série débit élevé, trousse de robinets de chasse avec raccords de 3/4 po	Contacteur l'usine	1
	70020269133	00016145251764		00016145251764

Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Pièces diverses pour les collecteurs de Série à débit élevé

Accessoires

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Débit	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	6216501	Trousse - soupape d'arrêt, NPT de 1/2 po, pour tête NH3	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	12
	70020144336			00016145141140		00016145141140
	50-93701	Manomètre pour têtes NH3 et VH3, NPT de 1/8 po	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020330117	00016145265280		00016145265280		00016145265280
	50-93726	Manomètre avec entrée pour les collecteurs à têtes multiples de Série à débit élevé, NPT de 1/4 po (montage par le bas)	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020330364			00016145267277		00016145267277
	50-91701	PRV, trousse de modification, 3/8 po x 1/4 po JG avec tube de 3/8 po	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020252527			00016145235955		00016145235955

Connecteurs multiples pour débit élevé

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type	Débit	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
	50-93732	Adaptateur mâle de 1/4 po (joint torique non compris)	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020330422			00016145266287		00016145266287
	50-93712	Joint torique	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	70020330224			00016145232213		00016145232213

Systèmes de filtration de type à insertion directe

Systèmes simples*
pour les cartouches de 9 3/4 po **REMARQUE : Trousses de jauges vendues séparément.**

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type de boîtier	Style	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS11S	5558803	Opaque	Tête sans soupape	1,7	5,9 kg (13 lb)	4
	70020015072			00016145073571		10016145073578
CFS11T	5558802	Transparent	Tête sans soupape	1,7	5,9 kg (13 lb)	4
	70020117084			00016145114311		10016145114318
CFS01S	5557503	Support de montage opaque et bague de réduction compris	Tête à soupape	1,5	8,2 kg (18 lb)	4
	70020115641			00016145800962		10016145900966
CFS01T	5557506	Support de montage transparent et bague de réduction compris	Tête à soupape	1,5	8,2 kg (18 lb)	4
	70020143155			00016145140198		10016145140195

Systèmes simples*
pour les cartouches de 19 1/2 po **REMARQUE : Trousses de jauges vendues séparément.**

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Type de boîtier	Style	Pieds cubes/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS12T	5559307	Transparent	Tête sans soupape	0,8	4,1 kg (9 lb)	2
	70020260405			00016145243479		10016145243476
CFS02S	5557609	Support de montage opaque et bague de réduction compris	Tête à vanne	0,8	4,1 kg (9 lb)	2
	70020015007			00016145073519		10016145073516
CFS02T	5557610	Transparent Support de montage et bague de réduction compris	Tête à soupape	0,8	4,1 kg (9 lb)	2
	70020143163			00016145140204		10016145140201

* Les boîtiers ne comprennent pas les cartouches ou les manomètres.
Veuillez consulter la section des Cartouches de remplacement pour les cartouches filtrantes de remplacement.

Cartouches de remplacement

Série à débit élevé, standard - grand diamètre

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron/Propriétés de réduction	Débit	Capacité	Pieds cubes/	Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire	
	HF95	5613507	3 microns; réduction des sédiments, du goût et de l'odeur de chlore	18,9 lpm (5 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
		70020020171					00016145801570		10016145901574
	HF95-CL	5627302	5 microns, sédiments, chloramines, goût et odeur de chlore	9,5 lpm (2,5 gpm)	113 550 l (30 000 gal)	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
		70020283795					00016145266058		10016145901574
	HF95-S	5613509	3 microns; sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	18,9 lpm (5 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
		70020121433					00016145801600		10016145901604
	HF95-S-SR*	5613527	5 microns, sédiments, inhibiteur de tartre	26,5 lpm (7 gpm)	S.O.	Contacteur l'usine	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
		70020300458					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
	HF65	5613407	3 microns; réduction des sédiments, du goût et de l'odeur de chlore	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1,5 kg (3,4 lb)	1
		70020115476					00016145801525		10016145901529
	HF65-CL	5628902	5 microns; réduction des sédiments, des chloramines, du goût et de l'odeur de chlore	7,9 lpm (2,1 gpm) 6,4 lpm (1,7 gpm) 3,8 lpm (1,0 gpm)	26 498 l (7 000 gal) 30 283 l (8 000 gal) 56 781 l (15 000 gal)	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	Contacteur l'usine	1
		70020300433					00054007970330		00054007970330
	HF65-S	5613409	3 microns; sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1,5 kg (3,4 lb)	1
		70020020130					00016145801556		10016145901550
	HF65-S-SR*	5613453	5 microns; sédiments, inhibiteur de tartre	18,9 lpm (5 gpm)	S.O.	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1,5 kg (3,4 lb)	1
		70020300425					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
	HF45	5613307	3 microns; réduction des sédiments, du goût et de l'odeur de chlore	7,9 lpm (2,1 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	0,8	26,7 cm x 14 cm x 59,1 cm (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2,3 kg (5 lb)	2
		70020302918					00016145801471		10016145901475
	HF45-S	5613309	3 microns; sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	7,9 lpm (2,1 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	0,8	26,7 cm x 14 cm x 59,1 cm (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2,3 kg (5 lb)	2
		70020121425					00016145801501		10016145901505
	HF45-S-SR*	5613346	5 microns; sédiments, inhibiteur de tartre	13,2 lpm (3,5 gpm)	S.O.	0,8	26,7 cm x 14 cm x 59,1 cm (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2,3 kg (5 lb)	2
		70020300409					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

* Les cartouches de type S-SR ne s'adapteront qu'aux têtes à clé A3 avec l'anneau orange.

Cartouches de remplacement (suite)

Standard - prolongées, standard, longueur de 6 po et 4 po

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes/	Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF35	5615205	1 micron; réduction des sédiments, du goût et de l'odeur de chlore	6,3 lpm (1,67 gpm)	47 696 l (12 600 gal)	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4,1 kg (9 lb)	4
	70020043090					00016145801464		10016145901468
HF35-CL	5615243	1 micron; réduction des sédiments, de chloramines, du goût et de l'odeur de chlore	6,3 lpm (1,67 gpm)	13 626 l (3 600 gal)	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4,1 kg (4 995 lb)	4
	70020309087					00054007973218		50054007973213
HF35-CLS	5615245	1 micron; sédiments, chloramines, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	6,3 lpm (1,67 gpm)	13 626 l (3 600 gal)	Contacteur l'usine	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	Contacteur l'usine	4
	70020317783					(0005400798141 1		50054007981416
HF35-MS	5615211	1 micron; réduction des sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	6,3 lpm (1,67 gpm)	47 696 l (12 600 gal)	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4,1 kg (9 lb)	4
	70020043108					00016145802027		10016145902021
HF25	5615201	1 micron; réduction des sédiments, goût et odeur de chlore réduction des odeurs	5,7 lpm (1,5 gpm)	37 854 l (10 000 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020020619					00016145801402		10016145901406
HF27	5632201	5 microns CAG, réduction des sédiments, goût et odeur de chlore	5,7 lpm (1,5 gpm)	18 170 l (4 800 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	11,3 kg (25 lb)	6
	70020320217					00051128889640		50051128889645
HF25-S	5615203	1 micron; réduction des sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	5,7 lpm (1,5 gpm)	37 854 l (10 000 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020020627					00016145801426		10016145901420
HF25-S-SR*	5615240	5 microns, sédiments, inhibiteur de tartre	7,6 lpm (2 gpm)	S.O.	Contacteur l'usine	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020302298					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
HF27-S	5632202	5 microns CAG; sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	5,7 lpm (1,5 gpm)	18 170 l (4 800 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	11,3 kg (25 lb)	6
	70020320233					00051128889657		50051128889652
HF25-MS	5615209	1 micron; sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	5,7 lpm (1,5 gpm)	37 854 l (10 000 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020020635					00016145802003		10016145902007


* Les cartouches de type S-SR ne s'adapteront qu'aux têtes à clé A3 avec l'anneau orange.

Cartouches de remplacement (suite)

Standard - longueurs étendues, standard, de 6 po et 4 po (suite)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes	Dimensions pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
 HF05-MS	5609356	1 micron; sédiments, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	2,8 lpm (0,75 gpm)	5 678 l (1 500 gal)	1,9	51,8 cm x 26,7 cm x 40,0 cm (20 3/8 po x 10 1/2 po x 15 3/4 po)	3,4 kg (7,5 lb)	8
	70020322403					00016145801969		10016145901963
 HF15-MS	5626113	5 microns; particules, goût et odeur de chlore, inhibiteur de tartre	3,8 lpm (1,0 gpm)	13 249 l (3 500 gal)	1,9	51,8 cm x 26,7 cm x 40,0 cm (20 3/8 po x 10 1/2 po x 15 3/4 po)	4,5 kg (10 lb)	8
	70020324292					00054007982678		500054007982673
 HF8-S	5582113	Cartouche inhibitrice de tartre pour les systèmes de Série SF	22,7 lpm (6 gpm)	S.O.	5,7	26,0 cm x 7,0 cm x 5,7 cm (10 1/4 po x 2 3/4 po x 2 1/4 po)	5 kg (11 lb)	10
	70020319029					00051128889664		50051128889669

Cartouches à réduction de tartre standard

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes	Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
 B145-CLS	5629701	Tartre, goût et odeur de chlore, et chloramines	1,9 lpm (0,5 gpm)	530 gal* à dureté de 11 gpg	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	UU001529195					04046719898282		04046719898282
 B165-CLS	5630401	Adoucissement, goût et odeur de chlore	1,9 lpm (0,5 gpm)	749 gal* à dureté de 11 gpg	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	6
	UU001527595					04046719898312		04046719898312
 B195-CLS	5630501	Adoucissement, goût et odeur de chlore	1,9 lpm (0,5 gpm)	1 249 gal* à dureté de 11 gpg	S.O.	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	6
	UU001528601					04046719898299		04046719898299
 PS124	5633802	Adoucissement, goût et odeur de chlore	1,9 lpm (0,5 gpm)	grains 1 100	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	7,3 kg (16 lb)	4
	UU001540366					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
 PS165N	5633004	Adoucissement, goût et odeur de chlore	3,8 lpm (1,0 gpm)	2 600 grains	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1
	UU001541349					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
 PS195	5633104	Adoucissement, goût et odeur de chlore	3,8 lpm (1 gpm)	4 350 grains	1,8	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	
	UU001545274					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
 P124BN	5633801	Réduction du tartre tenace, du goût et de l'odeur de chlore avec mélange	1,9 lpm (0,5 gpm)	1 600 l (422,6 gal) à dureté de 10,5 gpg	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	7,3 kg (16 lb)	4
	UU001540374					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
 P165BN	5633001	Réduction du tartre tenace, du goût et de l'odeur de chlore avec mélange	3,8 lpm (1,0 gpm)	2 722 l (719 gal) à dureté de 9,0 gpg	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
	UU001540903					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
 P195BN	5633101	Réduction du tartre tenace, du goût et de l'odeur de chlore avec mélange	3,8 lpm (1,0 gpm)	4 542 l (1 200 gal) à dureté de 9 gpg	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	3,6 kg (7,9 lb)	1
	UU001540341					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

Cartouches de remplacement (suite)

Cartouches à réduction de tartre standard (suite)

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes	Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
P145BN- CL	5630801	Tartre, goût et odeur de chlore, et chloramines	1,9 lpm (0,5 gpm)	423 gal ¹ à dureté de 11 gpg	S.O.	Contacteur l'usine	7,3 kg (16 lb)	4
	UU001528510					04046719901968		04046719901968
P165BN- CL	5630901	Tartre, goût et odeur de chlore, et chloramines	1,9 lpm (0,5 gpm)	599 gal ¹ à dureté de 11 gpg	S.O.	Contacteur l'usine	2,3 kg (5 lb)	1
	UU001528361					04046719898305		04046719898305
P195BN- CL	5631001	Tartre, goût et odeur de chlore, et chloramines	1,9 lpm (0,5 gpm)	998 gal ¹ à dureté de 11 gpg	S.O.	Contacteur l'usine	3,6 kg (7,9 lb)	1
	UU001529534					04046719901944		04046719901944

* Capacité basée sur le mélange standard pour les machines à café sans fonctionnement à la vapeur.

¹ Capacité basée sur un mélange fixe de 25 %.

Homologuées pour kystes - grand diamètre

Numéro de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes	Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF90	5613503	0,2 micron; bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur de chlore, kystes ¹	18,9 lpm (5 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
	70020020155					00016145801587		10016145901581
HF90-S	5613505	0,2 micron; bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur de chlore, kystes ¹ , tartre	18,9 lpm (5 gpm)	204 412 l (54 000 gal)	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
	70020020163					00016145801617		10016145901611
HF90-CL	5613501	0,2 micron; bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, chloramines, goût et odeur de chlore, kystes ¹	5,0 lpm (1,33 gpm)	47 318 l (12 500 gal)	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
	70020020148					00016145801617		10016145901611
HF90-S- SR*	5617105	0,2 micron; bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, kystes ¹ , inhibiteur de tartre	18,9 lpm (5 gpm)	S.O.	0,4	71,1 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	2,3 kg (5 lb)	1
	70020020767					00016145801594		10016145901598
HF60	5613403	0,2 micron; bactéries ² , réduction des agents bactériostatiques, sédiments, du goût et de l'odeur de chlore, des kystes ¹	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1,5 kg (3,4 lb)	1
	70020020122					00016145801532		10016145901536

Cartouches de remplacement (suite)

Homologuées pour kystes - grand diamètre (suite)

Numéro de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes	Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
 HF60-CL	5625901	0,2 micron; bactéries ² , particules, chloramines, goût et odeur du chlore, kyste ¹	8,3 lpm (2,2 gpm)	17 789 l (4 700 gal)	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1,5 kg (3,4 lb)	1
	70020274927					00016145257551		00016145257551
 HF60-S	5613405	0,2 micron; bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur de chlore, kystes ¹ , inhibiteur de tartre	12,6 lpm (3,34 gpm)	132 489 l (35 000 gal)	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1,5 kg (3,4 lb)	1
	70020116706					00016145801563		10016145901567
 160-L	5613444	0,2 micron; bactéries ² , kystes ¹ , particules, goût et odeur de chlore, plomb, benzène, toxaphène, p-dichlorobenzène	9,4 lpm (2,5 gpm)	22 712 l (6 000 gal)	0,3	55,9 cm x 12,4 cm x 12,4 cm (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1,5 kg (3,4 lb)	1
	70020302801					00016145265235		00016145268076
 HF60-CLS	5625902	0,2 micron; réduction des bactéries ² , des sédiments, des chloramines, du goût et de l'odeur de chlore, des kystes ¹ et du tartre	8,3 lpm (2,2 gpm)	17 789 l (4 700 gal)	Contacteur l'usine	Contacteur l'usine	1,5 kg (3,4 lb)	1
	70020282862					00016145265211		00016145265211
 HF40	5613303	0,2 micron; réduction des bactéries ² , réduction des agents bactériostatiques, des sédiments, du goût et de l'odeur de chlore, des kystes ¹	9,5 lpm (2,5 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	0,8	26,7 cm x 14 cm x 59,1 cm (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2,3 kg (5 lb)	2
	70020020114					00016145801488		10016145901482
 HF40-S	5613305	0,2 micron; bactéries ² , agents bactériostatiques, sédiments, goût et odeur de chlore, kystes ¹ , inhibiteur de tartre	9,5 lpm (2,5 gpm)	94 635 l (25 000 gal)	0,8	26,7 cm x 14 cm x 59,1 cm (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2,3 kg (5 lb)	2
	70020121417					00016145801518		10016145901512

¹ Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

² Tel que testé avec la bactérie *E. coli* ATCC (11229). Testé et vérifié par le laboratoire du fabricant.

* Les cartouches de type S-SR ne s'adapteront qu'aux têtes à clé A3 avec l'anneau orange.

Homologués pour kystes - longueurs étendues, standard, de 6 po et 4 po

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes	Dim. pour l'expédition/ CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
 HF30	5615105	0,5 microns; sédiment, goût et odeur du chlore, kystes ¹	6,3 lpm (1,67 gpm)	52 996 l (14 000 gal)	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4,1 kg (9 lb)	4
	70020020577					00016145801457		10016145901451
 HF30-S	5615107	0,5 micron; sédiments et chloramines, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , inhibiteur de tartre	6,3 lpm (1,67 gpm)	52 996 l (14 000 gal)	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4,1 kg (9 lb)	4
	70020020585					00016145801433		00016145801433
 HF30-MS	5615111	0,5 micron; sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , mélange inhibiteur de tartre	6,3 lpm (1,67 gpm)	52 996 l (14 000 gal)	1,8	26,7 cm x 26,7 cm x 71,8 cm (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4,1 kg (9 lb)	4
	70020020601					00016145802010		10016145902014

Cartouches de remplacement (suite)

Homologués pour kystes - longueurs étendues, standard, de 6 po et 4 po

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction/micron	Débit	Capacité	Pieds cubes	Dim. pour l'expédition/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
HF20	5615101	0,5 micron ; sédiments, goût et odeur du chlore, kyste ¹	5,7 lpm (1,5 gpm)	34 069 l (9 000 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020020551					00016145801396		10016145901390
HF20-S	5615103	0,5 micron; sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , inhibiteur de tartre	5,7 lpm (1,5 gpm)	34 069 l (9 000 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020020569					00016145801419		10016145901413
HF20-MS	5615109	0,5 micron; sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , mélange inhibiteur de tartre	5,7 lpm (1,5 gpm)	34 069 l (9 000 gal)	2,2	38,7 cm x 26,7 cm x 59,1 cm (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4,5 kg (10 lb)	6
	70020020593					00016145801990		10016145901994
HF10-MS	5626111	0,5 micron; particules, goût et odeur de chlore, kystes ¹ , amiante, mélange inhibiteur de tartre	3,8 lpm (1,0 gpm)	13 249 l (3 500 gal)	1,9	51,8 cm x 26,7 cm x 40,0 cm (20 ¾ po x 10 ½ po x 15 ¾ po)	4,5 kg (10 lb)	8
	70020324284					00054007982661		50054007982666

Cartouches de Série 8000 - longueur standard

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Micron	Capacité	Débit	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS8112	5581705	Sédiments, goût et odeur du chlore	1	37 854 l (10 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	2	10,0 kg (22 lb)	12
	70020002419					00016145068782		10016145068789
CFS8812X	5601101	Sédiment, goût et odeur du chlore, kystes ¹	0,5	34 069 l (9 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	2	10,4 kg (23 lb)	12
	70020002633					00016145068898		10016145068895
CFS8720	5631905	Sédiments, goût et odeur du chlore	5	18 170 l (4 800 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	2,5	10,9 kg (24 lb)	12
	70020320019					00051128889787		50051128889782
CFS8110-S	5572003	Sédiments, inhibiteur de tartre	5	S.O.	5,7 lpm (1,5 gpm)	1,9	4,1 kg (9 lb)	4
	70020015379					00016145073816		10016145073813
CFS8112-S	5581708	Sédiment, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	1	37 854 l (10 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	2	10,0 kg (22 lb)	12
	70020007715					00016145802218		10016145902212
CFS8812X-S	5601103	Sédiments, goût et odeur du chlore, kystes ¹ , inhibiteur de tartre	0,5	34 069 l (9 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	2	10,4 kg (23 lb)	12
	70020002641					00016145068904		10016145068901
CFS8720-S	5631904	Sédiment, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	5	18 170 l (4 800 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	2,2	11,3 kg (25 lb)	12
	70020320001					00051128889770		50051128889775
CFS517	5560009	Sédiment, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	5	13 249 l (3 500 gal)	4,9 lpm (1,3 gpm)	1,5	9,1 kg (20 lb)	12
	70020319953					00051128889671		50051128889676

¹ Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

Cartouches de remplacement (suite)

Cartouches de Série 8000 - longueur étendue

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Micron	Capacité	Débit	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS8112EL	5581725	Sédiments, goût et odeur du chlore	1	47 696 l (12 600 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	1,7	5 kg (11 lb)	4
	70020015973					00016145074066		10016145074063
CFS8812ELX	5601105	Sédiment, goût et odeur du chlore, kystes ¹	0,5	52 996 l (14 000 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	1,6	5 kg (11 lb)	4
	70020007913					00016145071768		10016145071765
CFS8720EL	5632002	Sédiments, goût et odeur du chlore	5	20 820 l (5 500 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	1,7	5,4 kg (12 lb)	4
	70020320035					00051128889619		50051128889614
CFS8112EL-S	5581727	Sédiments, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	1	47 696 l (12 600 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	1,7	5,4 kg (12 lb)	4
	70020015981					00016145074073		10016145074070
CFS8812 ELX-S	5601107	Sédiments, goût et odeur du chlore, kyste ¹ , inhibiteur de tartre	0,5	52 996 l (14 000 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	1,6	5 kg (11 lb)	4
	70020002658					00016145068911		10016145068918
CFS8720EL-S	5632001	Sédiment, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	5	20 820 l (5 500 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	1,7	5,4 kg (12 lb)	4
	70020320043					00051128889619		50051128889614

Cartouches d'adoucissement de Série 8000

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Micron	Capacité	Débit	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
SWC900	5634401	Réduction du tartre	S.O.	900 grains	1,9 lpm (0,5 gpm)	Contacteur l'usine		12
	UU001539400					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
SWC900-C avec charbon	5634501	Réduction du tartre, du goût et de l'odeur de chlore	5	700 grains	1,9 lpm (0,5 gpm)	4,8	16,8 kg (37 lb)	12
	UU001545266					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
SWC1350	5634201	Réduction du tartre	S.O.	1 350 grains	1,9 lpm (0,5 gpm)	Contacteur l'usine		4
	UU001540697					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine
SWC1350-C avec charbon	5634301	Réduction du tartre, du goût et de l'odeur de chlore	5	1 100 grains	1,9 lpm (0,5 gpm)	1,7	7,3 kg (16 lb)	4
	UU001540358					Contacteur l'usine		Contacteur l'usine

¹ Selon l'utilisation des oocystes *Cryptosporidium parvum*.

Cartouches de remplacement (suite)

Cartouches rénovées de Série 9000 - longueur standard

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Micron	Capacité	Débit	Remplace	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS9112	5631605	Sédiments, goût et odeur du chlore	1	37 854 l (10 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	MC	2,5	10,4 kg (23 lb)	12
	70020319524						00051128889749		50051128889744
CFS9812X	5631608	Sédiment, goût et odeur du chlore, kystes ¹	0,5	34 069 l (9 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	MC	2	10,4 kg (23 lb)	12
	70020319714						00051128889756		50051128889751
CFS9720	5631603	Sédiments, odeur et goût du chlore	5	18 170 l (4 800 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	CV/2CB5/4CB5	2,5	12,2 kg (27 lb)	12
	70020319847						00051128889725		50051128889720
CFS9110-S	5631621	Sédiments, inhibiteur de tartre	5	S.O.	5,7 lpm (1,5 gpm)	MH-2000	1,2	3,6 kg (8 lb)	4
	70020319490						00051128889558		50051128889553
CFS9112-S	5631604	Sédiments, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	1	37 854 l (10 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	MH-2000	2,5	10,4 kg (23 lb)	12
	70020319516						00051128889732		50051128889737
CFS9812X-S	5631609	Sédiment, goût et odeur du chlore, kyste ¹ , inhibiteur de tartre	0,5	34 069 l (9 000 gal)	5,7 lpm (1,5 gpm)	MH-2000	2	10,4 kg (23 lb)	12
	70020319722						00051128889763		50051128889768
CFS9005-IMF	5593707	Inhibiteur de tartre	S.O.	S.O.	S.O.	SS-IMF	0,8	3,2 kg (7 lb)	12
	70020323658						00051128889695		50051128889690

Cartouches rénovées de Série 9000 - longueur étendue

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Micron	Capacité	Débit	Remplace	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS9112EL	5631701	Sédiments, goût et odeur du chlore	1	47 696 l (12 600 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	MC/XC	1,7	5,4 kg (12 lb)	4
	70020319532						00051128889527		50051128889522
CFS9112EL-CL	5631713	Sédiments, chloramines, goût et odeur du chlore	1	13 626 l (3 600 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)		1,7	5,4 kg (12 lb)	4
	70020319771						00051128889602		50051128889607
CFS9812ELX	5631709	Sédiment, goût et odeur du chlore, kyste ¹	0,5	52 996 l (14 000 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	MC/XC	1,6	5 kg (11 lb)	4
	70020319730						00051128889589		50051128889584
CFS9112EL-S	5631702	Sédiments, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	1	47 696 l (12 600 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	MH/14000	1,7	5,4 kg (12 lb)	4
	70020319540						00051128889534		50051128889539
CFS9812ELX-S	5631710	Sédiment, goût et odeur du chlore, kyste ¹ , inhibiteur de tartre	0,5	52 996 l (14 000 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	MH/14000	1,6	5,4 kg (12 lb)	4
	70020319748						00051128889596		50051128889591
CFS9720EL-S	5631706	Sédiments, goût et odeur du chlore, inhibiteur de tartre	5	20 820 l (5 500 gal)	6,3 lpm (1,67 gpm)	4CB5-S/7CB5-S/XCV	1,7	5,9 kg (13 lb)	4
	70020319862						00051128889572		50051128889577

¹ Selon l'utilisation des ookystes *Cryptosporidium parvum*.

Cartouches de remplacement (suite)

Cartouches de Série CFS9000H - longueur standard. Pour l'utilisation dans les systèmes de filtration d'eau Hoshizaki.

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Propriétés de réduction	Micron	Capacité	Débit	Remplace	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS9112H-SK	5629901	Goût et odeur de chlore, particules, sédiments, inhibiteur de tartre, contient des agents antimicrobiens qui inhibent la croissance des bactéries dans le matériau filtrant	1	79 485 litres (21 000 gal)	7,57 lpm (2,0 gpm)		7,57 lpm (2,0)	10,4 kg (23 lb)	12
	70020345040						00076308878627		00076308878627
CFS9110H-S	5630101	Sédiment, particule et inhibition de tartre	5	S.O.	7,57 lpm (2,0 gpm)		7,57 lpm (2,0)	10,4 kg (23 lb)	12
	70020345057						00076308878610		00076308878610

Cartouches de remplacement à insertion directe - cartouches de 9 ¼ po (nécessite deux boîtiers de 19 ½ po)
Réduction de sédiments

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Description	Capacité	Pieds cubes /CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS110	5612111	5	Réduction de sédiments	30,3 lpm (8 gpm)	Contactez l'usine	Contactez l'usine	24
	70020143957				00016145140815		10016145140812

Réduction du goût et de l'odeur de chlore

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Description	Capacité	Pieds cubes /CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS117	5559307	5	Charbon actif granulaire	37 854 l à 7,6 lpm (10 000 gal à 2 gpm)	1,6	12,7 kg (28 lb)	24
	70020318609				00051128889794		50051128889799
CFS117-S	5559414	5	Inhibiteur de tartre intégré à charbon actif granulaire	37 854 l à 7,6 lpm (10 000 gal à 2 gpm)	1,6	13,6 kg (30 lb)	24
	70020318633				00051128889800		50051128889805

Réduction de sédiments et de tartre

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Description	Capacité	Pieds cubes /CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS420IMF	5560905	5	Inhibiteur de tartre de conception à densité échelonnée intégré	S.O.	1,9	14,5 kg (32 lb)	24
	70020319300				00051128889817		50051128889812

Cartouche de remplacement à insertion directe - cartouches de 19 ½ po
Réduction du silt fin

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Description	Capacité	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFSFSR-5	5560320	5 absolu	Cartouche de réduction du silt fin	S.O.	1,5	7,3 kg (16 lb)	15
	70020113901				00016145105159		10016145105156
CFSFSR-10	5560321	10 absolu	Cartouche de réduction du silt fin	S.O.	1,5	7,3 kg (16 lb)	15
	70020105113				00016145100734		10016145100731

Cartouches de remplacement (suite)

Cartouches de remplacement à insertion directe pour les boîtiers concurrentiels - cartouches de 20 po Réduction de sédiments

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Description	Capacité	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS110-C20	5621201	5	Réduction de sédiments	S.O.	1,5	5 kg (11 lb)	15
	70020182468				00016145176920		10016145176927

Réduction du goût et de l'odeur de chlore

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Description	Capacité	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS017S-C20	5559415	5	Inhibition de tartre intégrée à charbon actif granulaire	75 708 l à 15,1 lpm (20 000 gal à 4 gpm)	1,5	12,7 kg (28 lb)	15
	70020326776				00016145071645		10016145071642

Cartouche à grand diamètre

N° de modèle	N° de produit/ N° d'ident. 3M	Micron	Description	Capacité	Pieds cubes/CUP de boîte de prod.	Poids d'expédition	Qté cs./CUP - emb. primaire
CFS210-2	5618907	5	Réduction de sédiments pour CFS22, CFS22-1.5	S.O.	2,4	5 kg (11 lb)	4
	70020177211				00016145171734		10016145171731
CFS214-2	5599410	50	Réduction de sédiments grossiers pour CFS22, CFS22-1.5	S.O.	2,4	8,2 kg (18 lb)	4
	70020105352				00016145100840		10016145100847
CFS215-2	5589807	5	Réduction des sédiments, réduction du goût et de l'odeur de chlore pour CFS22, CFS22-1.5	S.O.	2,4	6,4 kg (14 lb)	4
	70020017425				00016145074813		10016145074810



Guide de référence pour les produits concurrentiels

Glace						
Numéro de modèle concurrentiel	Nom du modèle de filtre concurrentiel rempl.	Capacité (gal)	Débit (gal/min)	Numéro de modèle pour filtration d'eau 3M	Capacité (gal)	Débit (gal/min)
Insurice® Single – ECO-I2000	ECO-I2000	9000	1,67	ICE120-S	9 000	1,5
Insurice® Single – ECO-I2000	ECO-I2000					
Insurice® PF Single – I2000	I2000					
Insurice® Single – I2000	I2000					
Insurice® PF Single – I2000	I2000 ²					
Insurice® Single – I2000	I2000 ²					
Insurice® Single – ECO-I4000	ECO-I4000	12 000	1,67	NH3-1/2NPT avec HF30-S	14 000	1,67
Insurice® SINGLE – ECO-I4000	ECO-I4000					
Insurice® PF Single – I4000	I4000					
Insurice® PF Single – I4000	I4000					
Insurice® Single – I4000	I4000					
Insurice® Single – I4000 ²	I4000					
Insurice® PF Single – 4FC5-S	4FC5-S	15 000	2,5	ICE145-S	25 000	2,1
Insurice® Single – 4FC5-S	4FC5-S	15 000	2,5	ICE140-S	25 000	2,5
Insurice® PF Single – 4FC-S	4FC-S					
Insurice® Single – 4FC-S	4FC-S					
Insurice® PF Twin – I2000	I2000					
Insurice® Twin – I2000	I2000					
Insurice® PF Twin – I2000	I2000					
Insurice® Twin – I2000	I2000	18 000	3,3	ICE140-S ICE160-S	25 000 35 000	2,5 3,34
Insurice® Twin – ECO-I2000	ECO-I2000					
Insurice® Twin – ECO-I2000	ECO-I2000					
Insurice® PF Twin – I4000	I4000					
Insurice® Twin – I4000	I4000					
Insurice® PF Twin – I4000	I4000					
Insurice® Twin – I4000	I4000	24 000	3,3	ICE140-S ICE160-S	25 000 35 000	2,5 3,34
Insurice® Twin – ECO-I4000	ECO-I4000					
Insurice® Twin – ECO-I4000	ECO-I4000					
Insurice® PF Single – 7FC5-S	7FC5-S					
Insurice® Single – 7FC5-S	7FC5-S					
Insurice® PF Single – 7FC-S	7FC-S					
Insurice® Single – 7FC-S	7FC-S	25 000	2,5	ICE145-S	25 000	2,1
Insurice® PF Single – 7FC-S	7FC-S	25 000	2,5	ICE140-S	25 000	2,5
Insurice® Triple – ECO-I2000	ECO-I2000					
Insurice® Triple – ECO-I2000	ECO-I2000					
Insurice® PF Triple – I2000	I2000					
Insurice® Triple – I2000	I2000					
Insurice® PF Triple – I2000	I2000					
Insurice® Triple – I2000	I2000	27 000	5	ICE160-S ICE190-S	35 000 54 000	3,34 5
Insurice® PF Twin – 4FC5-S	4FC5-S					
Insurice® Twin – 4FC5-S	4FC5-S					
Insurice® PF Twin – 4FC-S	4FC-S					
Insurice® Twin – 4FC-S	4FC-S					
Insurice® PF Twin – 4FC-S	4FC-S					
Insurice® Twin – 4FC-S	4FC-S	30 000	5	ICE195-S ICE165-S	54 000 35 000	5 3,34
Insurice® PF Twin – 4FC-S	4FC-S	30 000	5	ICE190-S ICE160-S	54 000 35 000	5 3,34
Insurice® Twin – 4FC-S	4FC-S					

Guide de référence pour les produits concurrentiels (suite)

Glace (suite)						
Numéro de modèle concurrentiel	Nom du modèle de filtre concurrentiel de rep.	Capacité (gal)	Débit (gal/min)	Numéro de modèle pour filtration d'eau 3M	Capacité (gal)	Débit (gal/min)
Insurice® Triple – ECO-I4000	ECO-I4000	36 000	5	ICE190-S	54 000	5
Insurice® TRIPLE – ECO-I4000 ²	ECO-I4000 ²					
Insurice® PF Triple – I4000	I4000					
Insurice® Triple – I4000	I4000					
Insurice® PF Triple – I4000 ²	I4000 ²					
Insurice® Triple – I4000 ²	I4000 ²					
Insurice® Quad – ECO-I2000	ECO-I2000	36 000	6,6	ICE190-S ICE260-S	54 000 70 000	5 6,68
Insurice® Quad – ECO-I2000 ²	ECO-I2000 ²					
Insurice® Quad – I2000	I2000					
Insurice® Quad – I2000 ²	I2000 ²					
Insurice® PF Triple – 4FC5-S	4FC5-S	45 000	7,5	ICE195-S	54 000	5
Insurice® Triple – 4FC5-S	4FC5-S			ICE265-S	70 000	6,68
Insurice® PF Triple – 4FC-S	4FC-S	45 000	7,5	ICE190-S	54 000	5
Insurice® Triple – 4FC-S	4FC-S			ICE260-S	70 000	6,68
Insurice® Quad – ECO-I4000	ECO-I4000	48 000	6,6	ICE260-S	70 000	6,68
Insurice® Quad – ECO-I4000 ²	ECO-I4000 ²					
Insurice® Quad – I4000	I4000					
Insurice® Quad – I4000 ²	I4000 ²					
Insurice® PF Twin – 7FC5-S	7FC5-S	50 000	5	ICE195-S	54 000	5
Insurice® Twin – 7FC5-S	7FC5-S					
Insurice® PF Twin – 7FC-S	7FC-S	50 000	5	ICE190-S	54 000	5
Insurice® Twin – 7FC-S	7FC-S					
Insurice® PF Quad – 4FC5-S	4FC5-S	60 000	10	Collecteur double 2XX avec HF95-S	108 000	10
Insurice® Quad – 4FC5-S	4FC5-S					
Insurice® PF Quad – 4FC-S	4FC-S	60 000	10	Collecteur double 2XX avec HF90-S	108 000	10
Insurice® Quad – 4FC-S	4FC-S					
Insurice® PF Triple – 7FC5-S	7FC5-S	75 000	7,5	ICE265-S	70 000	6,68
Insurice® Triple – 7FC5-S	7FC5-S					
Insurice® PF Triple – 7FC-S	7FC-S	75 000	7,5	ICE260-S	70 000	6,68
Insurice® Triple – 7FC-S	7FC-S					
Insurice® PF Quad – 7FC5-S	7FC5-S	100 000	10	Collecteur double 2XX avec HF95-S	108 000	10
Insurice® Quad – 7FC5-S	7FC5-S					
Insurice® PF Quad – 7FC-S	7FC-S	100 000	10	Collecteur double 2XX avec HF90-S	108 000	10
Insurice® Quad – 7FC-S	7FC-S					
Insurice® PF Single – 7SI	7SI		3,5	NH3-1/2NPT avec HF90-S-SR		5
Insurice® Single – 7SI	7SI		3,5			
Insurice® PF Twin – 7SI	7SI		7			
Insurice® Twin – 7SI	7SI		7			
Insurice® Triple – 7SI	7SI		10,5	Collecteur double 2XX avec HF90-S-SR		10
Insurice® PF Triple – 7SI	7SI					10
Insurice® PF Quad – 7SI	7SI		14	Collecteur triple 3XX avec HF90-S-SR		15
Insurice® Quad – 7SI	7SI					15

Guide de référence pour les produits concurrentiels (suite)

Boissons						
Numéro de modèle concurrentiel	Nom du modèle de filtre concurrentiel de rep.	Capacité (gal)	Débit (gal/min)	Numéro de modèle pour filtration d'eau 3M	Capacité (gal)	Débit (gal/min)
Coldrink® 1 - 4CB5/QC71 Single - 4CB5	4CB5	6 000	1,67	BEV135	12 600	1,67
Coldrink® 1 - MC/QC71 Single - MC	MC	9 000	1,67	BEV130	12 600	1,67
Coldrink® 1 - MC²/QC71 Single - MC²	MC²	9 000	1,67			
Coldrink® 1 - XC/QC71 Single - XC	XC	12 000	1,67			
Coldrink® 1 - XC²/QC71 Single - XC²	XC²	12 000	1,67			
Coldrink® 1 - 7CB5/QC71 Single - 7CB5	7CB5	10 000	2,5			
				BEV145	25 000	2,1
Coldrink® 1 - 4FC5/QC71 Single - 4FC5	4FC5	15 000	2,5	BEV145	25 000	2,1
Coldrink® 1 - 7FC5/QC71 Single - 7FC5	7FC5	25 000	2,5			
Coldrink® 1 - 4FC/QC71 Single - 4FC	4FC	15 000	2,5	BEV140	25 000	2,5
Coldrink® 1 - 7FC/QC71 Single - 7FC	7FC	25 000	2,5			
Coldrink® 2 - 4CB5/QC71 Twin - 4CB5	4CB5	12 000	3,3	BEV145	25 000	2,1
				BEV165	35 000	3,34
Coldrink® 2 - MC/QC71 Twin - MC	MC	18 000	3,3	BEV140 BEV160	25 000 35 000	2,5 3,34
Coldrink® 2 - MC²/QC71 Twin - MC²	MC²	18 000	3,3			
Coldrink® 2 - XC/QC71 Twin - XC	XC	24 000	3,3			
Coldrink® 2 - XC²/QC71 Twin - XC²	XC²	24 000	3,3			
Coldrink® 2 - 4FC5/QC71 Twin - 4FC5	4FC5	30 000	5	BEV195	54 000	5
Coldrink® 2 - 7CB5/QC71 Twin - 7CB5	7CB5	20 000	5	BEV165	35 000	3,34
Coldrink® 3 - 4CB5/QC71 Triple - 4CB5	4CB5	18 000	5	BEV165 BEV195		
Coldrink® 2 - 7FC5/QC71 Twin - 7FC5	7FC5	50 000	5	BEV195	54 000	5
Coldrink® 2 - 4FC/QC71 Twin - 4FC	4FC	30 000	5	BEV190	54 000	5
				BEV160	35 000	3,34
Coldrink® 2 - 7FC/QC71 Twin - 7FC	7FC	50 000	5	BEV190	54 000	5
Coldrink® 3 - MC/QC71 Triple - MC	MC	27 000	5			
Coldrink® 3 - MC²/QC71 Triple - MC²	MC²	27 000	5			
Coldrink® 3 - XC/QC71 Triple - XC	XC	36 000	5			
Coldrink® 3 - XC²/QC71 Triple - XC²	XC²	36 000	5			
Coldrink® 3 - 4FC5/QC71 Triple - 4FC5	4FC5	45 000	7,5	BEV195	54 000	5
Coldrink® 3 - 7CB5/QC71 Triple - 7CB5	7CB5	30 000	7,5	Collecteur double 2XX avec HF65	70 000	6,68
Coldrink® 3 - 7FC5/QC71 Triple - 7FC5	7FC5	75 000	7,5	Collecteur double 2XX avec HF65	70 000	6,68
				BEV190	54 000	5
Coldrink® 3 - 4FC/QC71 Triple - 4FC	4FC	45 000	7,5	Collecteur double 2XX avec HF60	70 000	6,68
Coldrink® 3 - 7FC/QC71 Triple - 7FC	7FC	75 000	7,5	Collecteur double 2XX avec HF60	70 000	6,68
Coldrink® 4 - 4FC5/QC71 Quad - 4FC5	4FC5	60 000	10	Collecteur double 2XX avec HF95	108 000	10
Coldrink® 4 - 7FC5/QC71 Quad - 7FC5	7FC5	100 000	10			
Coldrink® 4 - 7CB5/QC71 Quad - 7CB5	7CB5	40 000	10			
Coldrink® 4 - 4FC/QC71 Quad - 4FC	4FC	60 000	10	Collecteur double 2XX avec HF90	108 000	10
Coldrink® 4 - 7FC/QC71 Quad - 7FC	7FC	100 000	10			

Guide de référence pour les produits concurrentiels (suite)

Café

Numéro de modèle concurrentiel	Nom du modèle de filtre concurrentiel de rempl.	Capacité (gal)	Débit (gal/min)	Numéro de modèle pour filtration d'eau 3M	Capacité (gal)	Débit (gal/min)
QL2-OCS2	OCS2	1 500	0,5	BREW110-MS	3 500	1
QL3-BH2	BH2	3 000	0,5	BREW110-MS	3 500	1
QC71 Single-MH2	MH2	9 000	1,67	BREW120-MS	9 000	1,5
				BREW130-MS	14 000	1,67
QC71 Twin-MH2	MH2	18 000	3,34	Collecteur double 2XX avec HF30-MS	28 000	3,34

Machine à espresso

Numéro de modèle concurrentiel	Nom du modèle de filtre concurrentiel de rempl.	Capacité (gal)	Débit (gal/min)	Numéro de modèle pour filtration d'eau 3M	Capacité (gal)	Débit (gal/min)
QC71 Single - ESO6	ESO6	409	0,5	SGP165BN-T	599	1
QC71 Single-ESO7	ESO7	531	0,5			
QC71 Twin-ESO7	ESO7	1 062	1	SGP195BN-T	999	1
QC71 Triple-ESO7	ESO7	1 593	1,5	Collecteur double 2XX avec P195BN TFS450	1 998	2
Claris ^{MC} Ultra S	Claris ^{MC} Ultra S	660	0,5	B145-CLS	478	0,5
				B165-CLS	676	0,5
Claris ^{MC} Ultra M	Claris ^{MC} Ultra M	1 109	0,5	B195-CLS	1 126	0,5
Claris ^{MC} Ultra L	Claris ^{MC} Ultra L	2 245	0,5	B1175-S	1 788	1
Claris ^{MC} Ultra XL	Claris ^{MC} Ultra XL	3 196	1	TFS450		
Claris ^{MC} Ultra XXL	Claris ^{MC} Ultra XXL	5 283	1	FS450		
Tête Gen 2 Claris ^{MC} , BSP 3/8 po				BH3-BSP		
Tête Gen 2 Claris ^{MC} , NPT 3/8 po				BH3-NPT		
Tête Gen 2 Claris ^{MC} , QCF 3/8 po				BH3		

Avec dureté rentrant de 10 gpg, réglage du dosage standard pour espresso

À vapeur/avec chaudière

Numéro de modèle concurrentiel	Nom du modèle de filtre concurrentiel de rempl.	Capacité (gal)	Débit (gal/min)	Numéro de modèle pour filtration d'eau 3M	Capacité (gal)	Débit (gal/min)
Kleenstream [®] CT	4BC5 + SS10	6 000	1,67	SF165		3,34
Kleensteam II Single	7BC5 + SS10	10 000	2,5			
Kleensteam [®] II Twin	7BC5 + SS10	20 000	5	DOSEUR COLLECTEUR SIMPLE (SF1XX) avec une cartouche HF95		6,68

Les renseignements contenus dans ces références croisées de produits concurrents sont susceptibles d'être modifiés. Veuillez communiquer avec 3M si vous désirez confirmer la validité actuelle de ces renseignements.

Liste de produits par numéro de modèle

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
Tête NH3-NPT de ½ po avec jauge	6214413		70020309814	Contacteur l'usine	12	unités
Tête NH3-NPT de ½ po avec orifice pour jauge branchée	6214417		70020144310	Contacteur l'usine	12	unités
Trousse de soupape d'arrêt à bille NPT NH3 de ½ po	6216501		70020144336	Contacteur l'usine	1	unité
Réservoir d'abaissement de 10 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598407		70020018019	43,2 cm H x 43,2 cm l x 86,4 cm L (17 po x 17 po x 34 po)	1	unité
160-L	5613444		70020302801	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
Trousse de réservoir hydropneumatique de 2,5 gal pour BEV/STM/TSR	5598405		70020017995	43,2 cm H x 27,9 cm l x 43,2 cm L (17 po x 11 po x 17 po)	1	unité
Réservoir d'abaissement de 20 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598408		70020018027	144,1 cm H x 40,6 cm P (56 ¾ po x 16 po)	1	unité
Réservoir d'abaissement de 20 gal, métal, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	56-1517161		70020170737	Contacteur l'usine	1	unité
Réservoir d'abaissement de 40 gal, FRP, se fixe aux tubes de ¾ po ou ½ po	5598409		70020018035	63,5 cm H x 63,5 cm l x 147,3 cm L (25 po x 25 po x 58 po)	1	unité
Trousse de réservoir hydropneumatique de 5 gal pour BEV/STM/TSR	5598406		70020018001	45,7 cm H x 45,7 cm l x 45,7 cm L (18 po x 18 po x 18 po)	1	unité
Charbon activé, seau de 0,5 cf	A-050P		70020092139	Contacteur l'usine	1	unité
B145-CLS	5629701		UU001529195	Contacteur l'usine	1	unité
B165-CLS	5630401		UU001527595	Contacteur l'usine	1	unité
B195-CLS	5630501		UU001528601	Contacteur l'usine	1	unité
Vanne à bille FNPT de ¾ po	50-93707		70020330174	Contacteur l'usine	1	unité
BEV130	5616101		70020020726	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
BEV135	5616102		70020044361	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
BEV140	5616201		70020044379	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
BEV145	5616202		70020109537	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
BEV160	5616301		70020044395	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
BEV165	5616302		70020109545	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
BEV190	5616401		70020074947	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
BEV195	5616402		70020044411	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
Tête de filtre BH3-NPT	6240807		70020333350	Contacteur l'usine	1	unité
Tête de filtre BH3M-NPT	6240809		70020333335	Contacteur l'usine	1	unité
Tête de filtre BH3WM-NPT	6240810		70020333327	Contacteur l'usine	1	unité
BREW110-MS	5626203		70020324318		6	unités
BREW115-MS	5626204		70020324326		6	unités
BREW120-MS	5616001		70020020700	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
BREW125-MS	5616002		70020020718	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
BREW130-MS	5616103		70020020734	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités

Liste de produits par numéro de modèle (suite)

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
MÉDIA C 5 Pieds CUBES	C-050P		70020092758	25,4 cm H x 33 cm P (10 po x 13 po)	1	unité
CARTPAK DF290-CL	5613807		70020144005	25,4 cm H x 25,4 cm P x 55,9 cm L (10 po x 10 po x 22 po)	1	unité
CARTPAK DP190	5613801		70020044346	25,4 cm H x 14,0 cm P x 55,9 cm L (10 po x 5 ½ po x 22 po)	1	unité
CARTPAK DP260	5613814		70020244912	25,4 cm H x 25,4 cm P x 55,9 cm L (10 po x 10 po x 22 po)	1	unité
CARTPAK DP290	5613802		70020044353	25,4 cm H x 25,4 cm P x 55,9 cm L (10 po x 10 po x 22 po)	1	unité
CARTPAK DP295-CL	5613818		70020283969	Contacteur l'usine	1	unité
CARTPAK DP390	5613803		70020132364	Contacteur l'usine	1	unité
CARTPAK SF165	5613811		70020144013	25,4 cm H x 14,0 cm P x 55,9 cm L (10 po x 5 ½ po x 22 po)	1	unité
CFS017S-C20	5559415	5559408	70020326776	22,9 cm H x 35,6 cm L x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités
CFS01S	5557503		70020115641	27,9 cm H x 27,9 cm L x 53,3 cm L (11 po x 11 po x 21 po)	4	unités
CFS01T	5557506		70020143155	27,9 cm H x 27,9 cm L x 53,3 cm L (11 po x 11 po x 21 po)	4	unités
CFS02S	5557609		70020015007	75,4 cm H x 14 cm L x 26,9 cm L (29,7 po x 5,5 po x 10,6 po)	2	unités
CFS02T	5557610		70020143163	75,4 cm H x 14 cm L x 26,9 cm L (29,7 po x 5,5 po x 10,6 po)	2	unités
CFS101BWF	5600201		70020103878	170,2 cm H x 33 cm L x 33 cm L (67 po x 13 po x 13 po)	1	unité
Cartouche CFS110 de 9,75 po	5612111		70020143957	27,9 cm H x 27,9 cm L x 43,2 cm L (11 po x 11 po x 17 po)	24	unités
Cartouche CFS110-C20 de 20 po	5621201		70020182468	22,9 cm H x 35,6 cm L x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités
CFS117	5559307	5559304	70020318609	27,9 cm H x 33 cm L x 48,3 cm L (11 po x 13 po x 19 po)	24	unités
CFS117-S	5559414	5559412	70020318633	27,9 cm H x 33 cm L x 48,3 cm L (11 po x 13 po x 19 po)	24	unités
CFS11S	5558803		70020015072	30,5 cm H x 30,5 cm L x 50,8 cm L (12 po x 12 po x 20 po)	4	unités
CFS11T	5558802		70020117084	30,5 cm H x 30,5 cm L x 50,8 cm L (12 po x 12 po x 20 po)	4	unités
CFS12T	5558902		70020015130	12,7 cm H x 25,4 cm L x 66 cm L (5 po x 10 po x 26 po)	2	unités
CFS201BWF	5600203		70020006030	Contacteur l'usine	1	unité
CFS210-2	5618907		70020177211	35,6 cm H x 35,6 cm L x 53,3 cm L (14 po x 14 po x 21 po)	4	unités
CFS214-2	5599410		70020105352	35,6 cm H x 35,6 cm L x 53,3 cm L (14 po x 14 po x 21 po)	4	unités
CFS215-2	5589807		70020017425	35,6 cm H x 35,6 cm L x 53,3 cm L (14 po x 14 po x 21 po)	4	unités
CFS217	5578606	4629020	70020318849	20,3 cm H x 35,6 cm L x 50,8 cm L (8 po x 14 po x 20 po)	24	unités
CFS420IMF	5560905	5560904	70020319300	30,5 cm H x 35,6 cm L x 50,8 cm L (12 po x 14 po x 20 po)	24	unités
CFS517	5560009	5560001	70020319953	Contacteur l'usine	12	unités
CFS717	5560215	5560201	70020318963	20,3 cm H x 30,5 cm L x 43,2 cm L (8 po x 12 po x 17 po)	10	unités
CFS8000-S	5560017	5585401	70020320324	25,4 cm H x 27,9 cm L x 30,5 cm L (10 po x 11 po x 12 po)	6	unités
CFS8110-S	5572003		70020015379	50,8 cm H x 27,9 cm L x 38,1 cm L (20 po x 11 po x 15 po)	4	unités

Liste de produits par numéro de modèle (suite)

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
CFS8112	5581705		70020002419	40,6 cm H x 33 cm l x 43,2 cm L (16 po x 13 po x 17 po)	12	unités
CFS8112EL-S	5581727		70020015981	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
CFS8112-S	5581708		70020007715	40,6 cm H x 33 cm l x 43,2 cm L (16 po x 13 po x 17 po)	12	unités
CFS8576-S	5581906		70020007723	33 cm H x 45,7 cm l x 48,3 cm L (13 po x 18 po x 19 po)	6	unités
CFS8720	5631905	5589303	70020320019	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
CFS8720EL	5632002	5589306	70020320035	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
CFS8720EL-S	5632001	5589308	70020320043	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
CFS8720-S	5631904	5589301	70020320001	35,6 cm H x 40,6 cm l x 35,6 cm L (14 po x 16 po x 14 po)	12	unités
CFS8812ELX	5601105		70020007913	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
CFS8812ELX-S	5601107		70020002658	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
CFS8812X	5601101		70020002633	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
CFS8812X-S	5601103		70020002641	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
CFS9005-IMF	5593707	5593701	70020323658	27,9 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (11 po x 11 po x 11 po)	12	unités
CFS9110-S	5631621	5572103	70020319490	22,9 cm H x 35,6 cm l x 43,2 cm L (9 po x 14 po x 17 po)	4	unités
CFS9110H-S	5630101		70020345057		12	unités
CFS9112	5631605	5589203	70020319524	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
CFS9112EL	5631701	5589213	70020319532	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
CFS9112EL-CL	5631713	5601235	70020319771	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
CFS9112H-SK	5629901		70020345040	40,6 cm H x 33 cm l x 42,5 cm (16 po x 13 po x 16 ¼ po)	12	unités
CFS9112EL-S	5631702	5589215	70020319540	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
CFS9112-S	5631604	5589201	70020319516	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
CFS9720	5631603	5589003	70020319847	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
CFS9720EL-S	5631706	5589007	70020319862	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
CFS9720-S	5631602	5589001	70020319839	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
CFS9812ELX	5631709	5601205	70020319730	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
CFS9812ELX-S	5631710	5601207	70020319748	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
CFS9812X	5631608	5601201	70020319714	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
CFS9812X-S	5631609	5601203	70020319722	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
CFSCB10	5612604		70020117100	Contacteur l'usine	6	unités
CFSFSR-10	5560321		70020105113	22,9 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités
CFSFSR-5	5560320		70020113901	22,9 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités

Liste de produits par numéro de modèle (suite)

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
CFSM1254	CFSM1254		70020220896	Unité : 170,2 cm H x 34,3 cm l x 34,3 cm L (67 po x 13,5 po x 13,5 po) Réservoir : 101,6 cm H x 39,4 cm P x 39,4 cm L (40 po x 15,5 po x 15,5 po)	1	unité
Membrane OI CFS M	5625004		70020322767	Contacteur l'usine	16	unités
Ensemble de dérivation de nettoyage	50-94201		70020337799	Contacteur l'usine	1	unité
CTG C pour système STM/TSR150	5631301	5599501	70020320100	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
CTG H pour TSR150	5633601	5599601	UU001541216	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
CTG M pour STM/TSR150	5598725	5598707	70020322692	15,2 cm H x 17,8 cm l x 38,1 cm L (6 po x 7 po x 15 po)	4	unités
CTG S pour BEV150	5599705		70020018324	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
CTG S pour STM/TSR150	5599701		70020018316	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
CTG T pour BEV150	5631306	5599805	70020319409	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
CTG T pour TSR150	5631305	5599801	70020319391	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
Ensemble de collecteur DF1 (DF1XX)	6228501		70020228451	Contacteur l'usine	1	unité
Ensemble de collecteur DF2 (DF2XX)	6228401		70020228444	Contacteur l'usine	1	unité
DF290-CL	5623601		70020229327	Contacteur l'usine	1	unité
DP190	5624301		70020228097	Contacteur l'usine	1	unité
DP260	5625501		70020259118	Contacteur l'usine	1	unité
DP290	5624201		70020229350	Contacteur l'usine	1	unité
DP295-CL	5624204		70020283977	Contacteur l'usine	1	unité
DP390	5624102		70020228402	Contacteur l'usine	1	unité
Ensemble de collecteur simple à deux sorties (DP1XX)	6228603		70020228139	Contacteur l'usine	1	unité
Ensemble de collecteur triple à deux sorties (DP3XX)	6228403		70020229426	Contacteur l'usine	1	unité
Ensemble de collecteur double à deux sorties (DP2XX) (DP2XX)	6228503		70020229434	Contacteur l'usine	1	unité
DWS160-L	5627201		70020302934	Contacteur l'usine	1	unité
PRISE EP	5601603	5601601	70020319821	27,9 cm H x 30,5 cm l x 40,6 cm L (11 po x 12 po x 16 po)	12	unités
ESP124-T	5634802	5617610	UU001540663	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
FSTM075 (sans pompe à perméat)	5612306		70020210848	Contacteur l'usine	1	unité
HF05-MS	5609356	5609327	70020322403	51,8 cm H x 26,7 cm P x 40,0 cm L (20 ¾ po x 10 ½ po x 15 ¾ po)	8	unités
HF10-MS	5626111	5609329	70020324284	51,8 cm H x 26,7 cm P x 40,0 cm L (20 ¾ po x 10 ½ po x 15 ¾ po)	6	unités
HF15-MS	5626113	5609331	70020324292	51,8 cm H x 26,7 cm P x 40,0 cm L (20 ¾ po x 10 ½ po x 15 ¾ po)	6	unités
HF160-CL	5626001		70020282102	Contacteur l'usine	1	unité
HF160-CLS	5626002		70020282870	Contacteur l'usine	1	unité

Liste de produits par numéro de modèle (suite)

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
HF165-CL	5626003		70020303536	Contacteur l'usine	1	unité
HF195-CL	5625802		70020283787	Contacteur l'usine	1	unité
HF20	5615101		70020020551	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
HF20-MS	5615109		70020020593	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
HF20-S	5615103		70020020569	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
HF25	5615201		70020020619	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
HF25-MS	5615209		70020020635	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
HF25-S	5615203		70020020627	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
HF25-S-SR	5615240		70020302298	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
HF265-CL	5624506		70020303528	Contacteur l'usine	1	unité
HF27	5632201	5615227	70020320217	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4	unités
HF27-S	5632202	5615231	70020320233	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	4	unités
HF295-CL	5627501		70020283985	Contacteur l'usine	1	unité
HF30	5615105		70020020577	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
HF30-MS	5615111		70020020601	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
HF30-S	5615107		70020020585	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
HF35	5615205		70020043090	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
HF35-CL	5615243	5615243	70020309087	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
HF35-CLS	5615245		70020317783	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
HF35-MS	5615211		70020043108	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
HF37	5632302	5622102	70020320266	Contacteur l'usine	4	unités
HF40	5613303		70020020114	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
HF40-S	5613305		70020121417	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
HF45	5613307		70020302918	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
HF45-S	5613309		70020121425	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
HF45-S-SR	5613346		70020300409	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
HF60	5613403		70020020122	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF60-CL	5625901		70020274927	Contacteur l'usine	1	unité
HF60-CLS	5625902		70020282862	Contacteur l'usine	1	unité
HF60-S	5613405		70020116706	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF65	5613407		70020115476	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité

Liste de produits par numéro de modèle (suite)

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
HF65-CL	5628902	5628902	70020300433	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF65-S	5613409		70020020130	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF65-S-SR	5613453		70020300425	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF65-S-SR5	5613451		70020300417	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF8-S	5582113	5582106	70020319029	Contacteur l'usine	10	unités
HF90	5613503		70020020155	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF90-CL	5613501		70020020148	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF90-CL-RO	5613529		70020297852	Contacteur l'usine	1	unité
HF90-S	5613505		70020020163	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF90-S-SR	5617105		70020020767	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF90-S-SR5	5617107		70020020775	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF95	5613507		70020020171	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF95-CL	5627302		70020283795	Contacteur l'usine	1	unité
HF95-S	5613509		70020121433	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HF95-S-SR	5613527		70020300458	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
HFRO 500	5626903		70020274760	Contacteur l'usine	1	unité
Trousse de robinets de chasse pour collecteur de débit élevé	5606502		70020269133	Contacteur l'usine	1	unité
HWS050	HWS050		70020095470	Unité : 68,6 cm H x 25,4 cm l x 25,4 cm L (27 po x 10 po x 10 po) Réservoir : 63,5 cm H x 45,7 cm l x 45,7 cm L (25 po x 18 po x 18 po)	1	unité
ICE120-S	5616003		70020128388	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités
ICE125-S	5616004		70020128396	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités
ICE140-S	5616203		70020144054	26,7 cm H x 14 cm P x 59,1 cm L (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2	unités
ICE145-S	5616204		70020044387	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2	unités
ICE160-S	5616303		70020044403	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
ICE165-S	5616304		70020302926	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
ICE190-S	5616403		70020020742	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
ICE195-S	5616404		70020044429	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
ICE260-S	5624503		70020229392	68,58 cm H x 34,5 cm P x 26,67 cm L (27 po x 13,5 po x 10,5 po)	1	unité
ICE265-S	5624504		70020229400	68,58 cm H x 34,5 cm P x 26,67 cm L (27 po x 13,5 po x 10,5 po)	1	unité
Matériau N 0,5 Pieds CUBES	N-050P		70020097955	33 cm H x 29,2 cm P (13 po x 11,5 po)	1	unité
NH3-1 - tête NPT de 1/2 po — sans orifice pour jauge (tête aplatie)	6214415		70020144302	Contacteur l'usine	12	unités

Liste de produits par numéro de modèle (suite)

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
Trousse de robinets de chasse NH3	6216503		70020160589	Contacteur l'usine	1	unité
P-124B	5633702	5609106	UU001541331	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
P124BN	5633801	5610901	UU001540374	26,7 cm H x 26,7 cm x 71,8 cm (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
P145BN-CL	5630801		UU001528510	Contacteur l'usine	1	unité
P165BN	5633001	5615601	UU001540903	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
P165BN-CL	5630901		UU001528361	Contacteur l'usine	1	unité
P195BN	5633101	5615001	UU001540341	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
P195BN-CL	5631001		UU001529534	Contacteur l'usine	1	unité
Pièce HF, adaptateur mâle, NPT de ¼ po (joint torique non compris)	50-93732	85-8522	70020330422	Contacteur l'usine	1	unité
Pièce HF, joint torique	50-93712	63597320	70020330224	Contacteur l'usine	1	unité
PRÉFILTRE pour FSTM/SGLP-RO	5570613	5570613	70020323369	Contacteur l'usine	1	unité
Manomètre NPT de ¼ po	50-93726	8500555	70020330364	Contacteur l'usine	1	unité
Manomètre NPT de ½ po	50-93701	8500556	70020330117	Contacteur l'usine	1	unité
Trousse de soupape de décharge ¾ po x ¼ po JG	50-91701		70020252527	Contacteur l'usine	1	unité
PS124	5633802	5610907	UU001540366	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
PS165N	5633004	5615611	UU001541349	Contacteur l'usine	1	unité
PS195	5633104	5615013	UU001545274	Contacteur l'usine	1	unité
Membrane d'OI CFS M pour utilisation avec le n° de prod. 5612304	5598729	5598721	70020322734	Contacteur l'usine	1	unité
Membrane d'OI CFS M pour utilisation avec le n° de prod. 5612306	5598728	5598716	70020322726	Contacteur l'usine	1	unité
Trousse d'installation ScaleGard ^{MC} HP	6841441		70020299908	Contacteur l'usine	1	unité
Système à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP	5629101		70020301092	Contacteur l'usine	1	unité
Système à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP (110 V)	6239301		70020301100	Contacteur l'usine	1	unité
Système à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP (220 V)	6239302		70020301118	Contacteur l'usine	1	unité
SF165	5624601		70020228113	Contacteur l'usine	1	unité
Ensemble de collecteur SF165 (SF1XX)	6228601		70020228121	Contacteur l'usine	1	unité
SF18-S	5607708	5607703	70020319110	20,3 cm H x 20,3 cm P x 38,1 cm L (8 po x 8 po x 15 po)	6	unités
SGHP Pre-Exp	6235205		70020315621	Contacteur l'usine	1	unité
SGHP RO-EXP	6232705		70020315613	Contacteur l'usine	1	unité
SGLP-075 (avec pompe à perméat)	5612304		70020020031	Contacteur l'usine	1	unité
SGP124BN-T	5634801	5617603	UU001540655	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
SGLP100-CL	5636201		70020337765	Contacteur l'usine	1	unité

Liste de produits par numéro de modèle (suite)

N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce précédent	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
SGLP100-CL-BP	5636204		70020341122	Contacteur l'usine	1	unité
SGLP200-CL	5636202		70020337773	Contacteur l'usine	1	unité
SGLP200-CL-BP	5636203		70020337781	Contacteur l'usine	1	unité
SGP165BN-T	5633201	5617601	UU001541224	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
SGP195BN-T	5633301	5617602	UU001541232	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
SH-EXP	6235201		70020286095	Contacteur l'usine	1	unité
SWC1350	5634201	5599205	UU001540697	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
SWC1350-C	5634301	5599207	UU001540358	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
SWC900	5634401	5599201	UU001539400	48,3 cm H x 38,1 cm l x 48,3 cm L (19 po x 15 po x 19 po)	12	unités
SWC900-C	5634501	5599203	UU001545266	48,3 cm H x 38,1 cm l x 48,3 cm L (19 po x 15 po x 19 po)	12	unités
CARTPAK TFS450 comprend les cartouches et (2) modules	5624801		70020217785	Contacteur l'usine	1	unité
Trousse d'installation TFS450	50-91301		70020230754	Contacteur l'usine	1	unité
Module TFS450 CARTPAK comprend (2) modules	5624803	5624802	70020347376	Contacteur l'usine	16	unités
Système TFS450	5623901		70020217751	Contacteur l'usine	1	unité
Système TFS450 avec obturateur à dérivation dans le post-filtre, préfiltre exclu	5623902		70020217769	Contacteur l'usine	1	unité
Ensemble de collecteur triple	6228405		70020228980	Contacteur l'usine	1	unité
TSR150	TSR150-4		70020041581	25,4 cm H x 38,1 cm l x 48,3 cm L (10 po x 15 po x 19 po)	1	unité
Collecteur double	6228505		70020229442	Contacteur l'usine	1	unité
Trousse de robinets de chasse VH3	6216505		70020197862	Contacteur l'usine	1	unité
Têtes NPT - VH3 (NPT 3/8 po)	6213001		70020021112	Contacteur l'usine	12	unités
Têtes NPT - VH3 (NPT 3/8 po)	6213003		70020021120	Contacteur l'usine	12	unités
Têtes NPT - VH3 (NPT 3/8 po)	6213009		70020304039	Contacteur l'usine	12	unités
Clé pour boîtier avec diamètre 4,5 de 20 po	6890033		70020021930	2,5 cm H x 10,2 cm l x 25,4 cm L (1 po x 4 po x 10 po)	1	unité

Liste de produits par numéro de pièce

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
5557503		CFS01S	70020115641	27,9 cm H x 27,9 cm l x 53,3 cm L (11 po x 11 po x 21 po)	4	unités
5557506		CFS01T	70020143155	27,9 cm H x 27,9 cm l x 53,3 cm L (11 po x 11 po x 21 po)	4	unités
5557609		CFS02S	70020015007	75,4 cm H x 14 cm l x 26,9 cm L (29,7 po x 5,5 po x 10,6 po)	2	unités
5557610		CFS02T	70020143163	75,4 cm H x 14 cm l x 26,9 cm L (29,7 po x 5,5 po x 10,6 po)	2	unités
5558802		CFS11T	70020117084	30,5 cm H x 30,5 cm l x 50,8 cm L (12 po x 12 po x 20 po)	4	unités
5558803		CFS11S	70020015072	30,5 cm H x 30,5 cm l x 50,8 cm L (12 po x 12 po x 20 po)	4	unités
5558902		CFS12T	70020015130	12,7 cm H x 25,4 cm l x 66 cm L (5 po x 10 po x 26 po)	2	unités
5559307	5559304	CFS117	70020318609	27,9 cm H x 33 cm l x 48,3 cm L (11 po x 13 po x 19 po)	24	unités
5559414	5559412	CFS117-S	70020318633	27,9 cm H x 33 cm l x 48,3 cm L (11 po x 13 po x 19 po)	24	unités
5559415	5559408	CFS017S-C20	70020326776	22,9 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités
5560009	5560001	CFS517	70020319953	Contacteur l'usine	12	unités
5560017		CFS8000-S	70020320324	25,4 cm H x 27,9 cm l x 30,5 cm L (10 po x 11 po x 12 po)	6	A
5560215	5560201	CFS717	70020318963	20,3 cm H x 30,5 cm l x 43,2 cm L (8 po x 12 po x 17 po)	10	unités
5560219	5560101	CFS717LS	70020324193	20,3 cm H x 30,5 cm l x 43,2 cm L (8 po x 12 po x 17 po)	30	unités
5560320		CFSFSR-5	70020113901	22,9 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités
5560321		CFSFSR-10	70020105113	22,9 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités
5560905	5560904	CFS420IMF	70020319300	30,5 cm H x 35,6 cm l x 50,8 cm L (12 po x 14 po x 20 po)	24	unités
5570613	5570611	PRÉFILTRE pour FSTM/ SGLP-RO	70020323369	Contacteur l'usine	1	unité
5572003		CFS8110-S	70020015379	50,8 cm H x 27,9 cm l x 38,1 cm L (20 po x 11 po x 15 po)	4	unités
5578606	4629020	CFS217	70020318849	20,3 cm H x 35,6 cm l x 50,8 cm L (8 po x 14 po x 20 po)	24	unités
5581705		CFS8112	70020002419	40,6 cm H x 33 cm l x 43,2 cm L (16 po x 13 po x 17 po)	12	unités
5581708		CFS8112-S	70020007715	40,6 cm H x 33 cm l x 43,2 cm L (16 po x 13 po x 17 po)	12	unités
5581725		CFS8112EL	70020015973	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5581727		CFS8112EL-S	70020015981	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5581906		CFS8576-S	70020007723	33 cm H x 45,7 cm l x 48,3 cm L (13 po x 18 po x 19 po)	6	unités
5582113	5582106	HF8-S	70020319029	Contacteur l'usine	10	unités
5589807		CFS215-2	70020017425	35,6 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (14 po x 14 po x 21 po)	4	unités
5593707	5593701	CFS9005-IMF	70020323658	27,9 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (11 po x 11 po x 11 po)	12	unités
5598405		Trousse de réservoir hydropneumatique de 2,5 gal pour BEV/STM/ TSR	70020017995	43,2 cm H x 27,9 cm l x 43,2 cm L (17 po x 11 po x 17 po)	1	unité
5598406		Trousse de réservoir hydropneumatique de 5 gal pour BEV/STM/TSR	70020018001	45,7 cm H x 45,7 cm l x 45,7 cm L (18 po x 18 po x 18 po)	1	unité

Liste de produits par numéro de pièce (suite)

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
5598407		Trousse de réservoir hydropneumatique de 10 gal pour BEV/STM/TSR	70020018019	43,2 cm H x 43,2 cm l x 86,4 cm L (17 po x 17 po x 34 po)	1	unité
5598408		Réservoir d'abaissement de 20 gal, FRP, se fixe aux tubes de 3/8 po ou 1/2 po	70020018027	144,1 cm H x 40,6 cm P (56 3/4 po x 16 po)	1	unité
5598409		Réservoir d'abaissement de 40 gal, FRP, se fixe aux tubes de 3/8 po ou 1/2 po	70020018035	63,5 cm H x 63,5 cm l x 142,2 cm L (25 po x 25 po x 56 po)	1	unité
5598725	5598707	CTG M pour STM/TSR150	70020322692	15,2 cm H x 17,8 cm l x 38,1 cm L (6 po x 7 po x 15 po)	4	unités
5598728	5598716	Membrane OI pour utilisation avec le n° de prod. 5612306	70020322726	Contacteur l'usine	1	unité
5598729	5598721	Membrane OI pour utilisation avec le n° de prod. 5612304	70020322734	Contacteur l'usine	4	unités
5599410		CFS214-2	70020105352	35,6 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (14 po x 14 po x 21 po)	4	unités
5599701		CTG S pour STM/TSR150	70020018316	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
5599705		CTG S pour BEV150	70020018324	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
5600201		CFS101BWF	70020103878	170,2 cm H x 33 cm l x 33 cm L (67 po x 13 po x 13 po)	1	unité
5600203		CFS201BWF	70020006030	Contacteur l'usine	1	unité
5601101		CFS8812X	70020002633	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
5601103		CFS8812X-S	70020002641	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
5601105		CFS8812ELX	70020007913	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
5601107		CFS8812ELX-S	70020002658	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
5601603	5601601	EG PLUG	70020319821	27,9 cm H x 30,5 cm l x 40,6 cm L (11 po x 12 po x 16 po)	12	unités
5606502		Trousse de robinets de chasse pour collecteur de débit élevé	70020269133	Contacteur l'usine	1	unité
5607708	5607703	SF18-S	70020319110	20,3 cm H x 20,3 cm P x 38,1 cm L (8 po x 8 po x 15 po)	6	unités
5609356	5609327	HF05-MS	70020322403	51,8 cm H x 26,7 cm P x 40,0 cm L (20 3/8 po x 10 1/2 po x 15 3/4 po)	8	unités
5612111		Cartouche CFS110 de 9,75 po	70020143957	27,9 cm H x 27,9 cm l x 43,2 cm L (11 po x 11 po x 17 po)	24	unités
5612304		SGLP-075 (avec pompe à perméat)	70020020031	Contacteur l'usine	1	unité
5612306		FSTM075 (sans pompe à perméat)	70020210848	Contacteur l'usine	1	unité
5612604		CFSCB10	70020117100	Contacteur l'usine	6	unités
5613303		HF40	70020020114	26,7 cm H x 14 cm P x 59,1 cm L (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2	unités
5613305		HF40-S	70020121417	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2	unités
5613307		HF45	70020302918	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2	unités
5613309		HF45-S	70020121425	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2	unités
5613346		HF45-S-SR	70020300409	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 1/2 po x 5 1/2 po x 23 1/4 po)	2	unités

Liste de produits par numéro de pièce (suite)

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
5613403		HF60	70020020122	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613405		HF60-S	70020116706	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613407		HF65	70020115476	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613409		HF65-S	70020020130	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613451		HF65-S-SR5	70020300417	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613444		160-L	70020302801	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613453		HF65-S-SR	70020300425	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613501		HF90-CL	70020020148	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613503		HF90	70020020155	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613505		HF90-S	70020020163	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613507		HF95	70020020171	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613509		HF95-S	70020121433	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613527		HF95-S-SR	70020300458	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5613529		HF90-CL-RO	70020297852	Contacteur l'usine	1	unité
5613801		CARTPAK DP190	70020044346	25,4 cm H x 14,0 cm P x 55,9 cm L (10 po x 5 1/2 po x 22 po)	1	unité
5613802		CARTPAK DP290	70020044353	25,4 cm H x 25,4 cm P x 55,9 cm L (10 po x 10 po x 22 po)	1	unité
5613803		CARTPAK DP390	70020132364	Contacteur l'usine	1	unité
5613807		CARTPAK DF290-CL	70020144005	25,4 cm H x 25,4 cm P x 55,9 cm L (10 po x 10 po x 22 po)	1	unité
5613811		CARTPAK SF165	70020144013	25,4 cm H x 14,0 cm P x 55,9 cm L (10 po x 5 1/2 po x 22 po)	1	unité
5613814		CARTPAK DP260	70020244912	25,4 cm H x 25,4 cm P x 55,9 cm L (10 po x 10 po x 22 po)	1	unité
5613818		CARTPAK DP295-CL	70020283969	Contacteur l'usine	1	unité
5615101		HF20	70020020551	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités
5615103		HF20-S	70020020569	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités
5615105		HF30	70020020577	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5615107		HF30-S	70020020585	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5615109		HF20-MS	70020020593	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités
5615111		HF30-MS	70020020601	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5615201		HF25	70020020619	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités
5615203		HF25-S	70020020627	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités
5615205		HF35	70020043090	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5615209		HF25-MS	70020020635	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 1/4 po x 10 1/2 po x 23 1/4 po)	6	unités

Liste de produits par numéro de pièce (suite)

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
5615211		HF35-MS	70020043108	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
5615240		HF25-S-SR	70020302298	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
5615243	5615243	HF35-CL	70020309087	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
5616001		BREW120-MS	70020020700	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
5616002		BREW125-MS	70020020718	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
5616003		ICE120-S	70020128388	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
5616004		ICE125-S	70020128396	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
5616101		BEV130	70020020726	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
5616102		BEV135	70020044361	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
5616103		BREW130-MS	70020020734	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 ½ po x 10 ½ po x 28 ¼ po)	4	unités
5616201		BEV140	70020044379	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
5616202		BEV145	70020109537	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
5616203		ICE140-S	70020144054	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
5616204		ICE145-S	70020044387	26,7 cm H x 14,0 cm P x 59,1 cm L (10 ½ po x 5 ½ po x 23 ¼ po)	2	unités
5616301		BEV160	70020044395	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5616302		BEV165	70020109545	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5616303		ICE160-S	70020044403	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5616304		ICE165-S	70020302926	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5616401		BEV190	70020074947	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5616402		BEV195	70020044411	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5616403		ICE190-S	70020020742	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5616404		ICE195-S	70020044429	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5617105		HF90-S-SR	70020020767	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5617107		HF90-S-SR5	70020020775	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 ⅞ po x 4 ⅞ po)	1	unité
5618907		CFS210-2	70020177211	35,6 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (14 po x 14 po x 21 po)	4	unités
5621201		Cartouche CFS110-C20 de 20 po	70020182468	22,9 cm H x 35,6 cm l x 53,3 cm L (9 po x 14 po x 21 po)	15	unités
5623601		DF290-CL	70020229327	Contacteur l'usine	1	unité
5623901		Système TFS450	70020217751	Contacteur l'usine	1	unité
5623902		Système TFS450 avec obturateur à dérivation dans le postfiltre, préfiltre exclu	70020217769	Contacteur l'usine	1	unité
5624102		DP390	70020228402	Contacteur l'usine	1	unité
5624201		DP290	70020229350	Contacteur l'usine	1	unité

Liste de produits par numéro de pièce (suite)

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
5624204		DP295-CL	70020283977	Contacteur l'usine	1	unité
5624301		DP190	70020228097	Contacteur l'usine	1	unité
5624503		ICE260-S	70020229392	68,58 cm H x 34,5 cm P x 26,67 cm L (27 po x 13,5 po x 10,5 po)	1	unité
5624504		ICE265-S	70020229400	68,58 cm H x 34,5 cm P x 26,67 cm L (27 po x 13,5 po x 10,5 po)	1	unité
5624506		HF265-CL	70020303528	Contacteur l'usine	1	unité
5624601		SF165	70020228113	Contacteur l'usine	1	unité
5624801		CARTPAK TFS450 comprend les cartouches et (2) modules	70020217785	Contacteur l'usine	1	unité
5624803	5624802	Module TFS450 CARTPAK comprend (2) modules	70020347376	Contacteur l'usine	16	unités
5625004		Module CFS M	70020322767	Contacteur l'usine	1	unité
5625501		DP260	70020259118	Contacteur l'usine	1	unité
5625802		HF195-CL	70020283787	Contacteur l'usine	1	unité
5625901		HF60-CL	70020274927	Contacteur l'usine	1	unité
5625902		HF60-CLS	70020282862	Contacteur l'usine	1	unité
5626001		HF160-CL	70020282102	Contacteur l'usine	1	unité
5626002		HF160-CLS	70020282870	Contacteur l'usine	1	unité
5626003		HF165-CL	70020303536	Contacteur l'usine	1	unité
5626111	5609329	HF10-MS	70020324284	51,8 cm H x 26,7 cm P x 40,0 cm L (20 3/8 po x 10 1/2 po x 15 3/4 po)	6	unités
5626113	5609331	HF15-MS	70020324292	51,8 cm H x 26,7 cm P x 40,0 cm L (20 3/8 po x 10 1/2 po x 15 3/4 po)	6	unités
5626203		BREW110-MS	70020324318		6	unités
5626204		BREW115-MS	70020324326		6	unités
5630101		CFS9110H-S	70020345057		12	unités
5626903		HFRO 500	70020274760	Contacteur l'usine	1	unité
5627201		DWS160-L	70020302934	Contacteur l'usine	1	unité
5627302		HF95-CL	70020283795	Contacteur l'usine	1	unité
5627501		HF295-CL	70020283985	Contacteur l'usine	1	unité
5628902	5628902	HF65-CL	70020300433	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5629101		Système à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP	70020301092	Contacteur l'usine	1	unité
5629701		B145-CLS	UU001529195	Contacteur l'usine	1	unité
5629901		CFS9112H-SK	70020345040	40,6 cm H x 33 cm P x 42,5 cm L (16 po x 13 po x 16 3/4 po)	12	unités
5630401		B165-CLS	UU001527595	Contacteur l'usine	1	unité

Liste de produits par numéro de pièce (suite)

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
5630501		B195-CLS	UU001528601	Contacteur l'usine	1	unité
5630801		P145BN-CL	UU001528510	Contacteur l'usine	1	unité
5630901		P165BN-CL	UU001528361	Contacteur l'usine	1	unité
5631001		P195BN-CL	UU001529534	Contacteur l'usine	1	unité
5631301	5599501	CTG C pour système STM/TSR150	70020320100	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
5631305	5599801	CTG T pour TSR150	70020319391	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
5631306	5599805	CTG T pour BEV150	70020319409	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
5631602	5589001	CFS9720-S	70020319839	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
5631603	5589003	CFS9720	70020319847	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
5631604	5589201	CFS9112-S	70020319516	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
5631605	5589203	CFS9112	70020319524	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
5631608	5601201	CFS9812X	70020319714	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
5631609	5601203	CFS9812X-S	70020319722	33 cm H x 40,6 cm l x 43,2 cm L (13 po x 16 po x 17 po)	12	unités
5631621	5572103	CFS9110-S	70020319490	22,9 cm H x 35,6 cm l x 43,2 cm L (9 po x 14 po x 17 po)	4	unités
5631701	5589213	CFS9112EL	70020319532	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5631702	5589215	CFS9112EL-S	70020319540	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5631706	5589007	CFS9720EL-S	70020319862	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5631709	5601205	CFS9812ELX	70020319730	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
5631710	5601207	CFS9812ELX-S	70020319748	27,9 cm H x 27,9 cm l x 58,4 cm L (11 po x 11 po x 23 po)	4	unités
5631713	5601235	CFS9112EL-CL	70020319771	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5631904	5589301	CFS8720-S	70020320001	35,6 cm H x 40,6 cm l x 35,6 cm L (14 po x 16 po x 14 po)	12	unités
5631905	5589303	CFS8720	70020320019	35,6 cm H x 43,2 cm l x 45,7 cm L (14 po x 17 po x 18 po)	12	unités
5632001	5589308	CFS8720EL-S	70020320043	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5632002	5589306	CFS8720EL	70020320035	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5632201	5615227	HF27	70020320217	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
5632202	5615231	HF27-S	70020320233	38,7 cm H x 26,7 cm P x 59,1 cm L (15 ¼ po x 10 ½ po x 23 ¼ po)	6	unités
5632302	5622102	HF37	70020320266	Contacteur l'usine	4	unités
5633001	5615601	P165BN	UU001540903	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5633004	5615611	PS165N	UU001541349	Contacteur l'usine	1	unité
5633101	5615001	P195BN	UU001540341	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5633104	5615013	PS195	UU001545274	Contacteur l'usine	1	unité

Liste de produits par numéro de pièce (suite)

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
5633201	5617601	SGP165BN-T	UU001541224	55,9 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (22 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5633301	5617602	SGP195BN-T	UU001541232	71,1 cm H x 12,4 cm P x 12,4 cm L (28 po x 4 7/8 po x 4 7/8 po)	1	unité
5633601	5599601	CTG H pour TSR150	UU001541216	22,9 cm H x 22,9 cm l x 40,6 cm L (9 po x 9 po x 16 po)	4	unités
5633702	5609106	P-124B	UU001541331	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5633801	5610901	P124BN	UU001540374	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5633802	5610907	PS124	UU001540366	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5634201	5599205	SWC1350	UU001540697	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5634301	5599207	SWC1350-C	UU001540358	61 cm H x 27,9 cm l x 27,9 cm L (24 po x 11 po x 11 po)	4	unités
5634401	5599201	SWC900	UU001539400	48,3 cm H x 38,1 cm l x 48,3 cm L (19 po x 15 po x 19 po)	12	unités
5634501	5599203	SWC900-C	UU001545266	48,3 cm H x 38,1 cm l x 48,3 cm L (19 po x 15 po x 19 po)	12	unités
5634801	5617603	SGP124BN-T	UU001540655	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5634802	5617610	ESP124-T	UU001540663	26,7 cm H x 26,7 cm P x 71,8 cm L (10 1/2 po x 10 1/2 po x 28 1/4 po)	4	unités
5636201		SGLP100-CL	70020337765	Contacteur l'usine	1	unité
5636202		SGLP200-CL	70020337773	Contacteur l'usine	1	unité
5636203		SGLP200-CL-BP	70020337781	Contacteur l'usine	1	unité
5636204		SGLP100-CL-BP	70020341122	Contacteur l'usine	1	unité
6213001		Têtes NPT - VH3 (NPT de 3/8 po)	70020021112	Contacteur l'usine	12	unités
6213003		Têtes NPT - VH3 (NPT de 3/8 po)	70020021120	Contacteur l'usine	12	unités
6213009		Têtes NPT - VH3 (NPT de 3/8 po)	70020304039	Contacteur l'usine	12	unités
6214413		Tête NH3-NPT de 1/2 po avec jauge	70020309814	Contacteur l'usine	12	unités
6214415		NH3 - tête NPT de 1/2 po — sans orifice pour jauge (tête aplatie)	70020144302	Contacteur l'usine	12	unités
6214417		NH3-NPT de 1/2 po avec orifice pour jauge branchée	70020144310	Contacteur l'usine	12	unités
6216501		Trousse de soupape d'arrêt à bille NH3 NPT de 1/2 po	70020144336	Contacteur l'usine	1	unité
6216503		Trousse de robinets de chasse NH3	70020160589	Contacteur l'usine	1	unité
6216505		Trousse de robinets de chasse VH3	70020197862	Contacteur l'usine	1	unité
6228401		Ensemble de collecteur DF2 (DF2XX)	70020228444	Contacteur l'usine	1	unité
6228403		Ensemble de collecteur triple à deux sorties (DP3XX)	70020229426	Contacteur l'usine	1	unité
6228405		Ensemble de collecteur triple	70020228980	Contacteur l'usine	1	unité
6228501		Ensemble de collecteur DF1 (DF1XX)	70020228451	Contacteur l'usine	1	unité
6228503		Ensemble de collecteur double à deux sorties (DP2XX)	70020229434	Contacteur l'usine	1	unité

Liste de produits par numéro de pièce (suite)

N° de pièce	N° de pièce précédent	N° de modèle	N° d'identification 3M	Dimensions pour l'expédition	Qté par cs.	Paquet
6228505		Collecteur double	70020229442	Contacteur l'usine	1	unité
6228601		Ensemble de collecteur SF165 (SF1XX)	70020228121	Contacteur l'usine	1	unité
6228603		Ensemble de collecteur simple à deux sorties (DP1XX)	70020228139	Contacteur l'usine	1	unité
6232705		SGHP RO-EXP	70020315613	Contacteur l'usine	1	unité
6235201		SH-EXP	70020286095	Contacteur l'usine	1	unité
6235205		SGHP Pre-EXP	70020315621	Contacteur l'usine	1	unité
6239301		Système à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP (110 V)	70020301100	Contacteur l'usine	1	unité
6239302		Système à osmose inversée ScaleGard ^{MC} HP (220 V)	70020301118	Contacteur l'usine	1	unité
6240807		Tête de filtre BH3-NPT	70020333350	Contacteur l'usine	1	unité
6240809		Tête de filtre BH3M-NPT	70020333335	Contacteur l'usine	1	unité
6240810		Tête de filtre BH3WM-NPT	70020333327	Contacteur l'usine	1	unité
6841441		Trousse d'installation ScaleGard ^{MC} HP	70020299908	Contacteur l'usine	1	unité
6890033		Clé pour boîtier avec diamètre de 4,5 de 20 po	70020021930	2,5 cm H x 10,2 cm l x 25,4 cm L (1 po x 4 po x 10 po)	1	unité
6890131		Support de montage CFS22MB	1614500957	Contacteur l'usine	1	unité
50-91301		Trousse d'installation TFS450	70020230754	Contacteur l'usine	1	unité
50-91701		Trousse de soupape de décharge 3/8 po x 1/4 po JG	70020252527	Contacteur l'usine	1	unité
50-93701	8500556	Manomètre NPT de 1/8 po	70020330117	Contacteur l'usine	1	unité
50-93707		Vanne à bille FNPT de 1/4 po	70020330174	Contacteur l'usine	1	unité
50-93712	63597320	Joint torique pièce HF	70020330224	Contacteur l'usine	1	unité
50-93726	8500555	Manomètre NPT de 1/4 po	70020330364	Contacteur l'usine	1	unité
50-93732	85-8522	Pièce-HF, adaptateur mâle, NPT de 1/4 po (joint torique non compris)	70020330422	Contacteur l'usine	1	unité
50-94201		Ensemble de dérivation de nettoyage	70020337799	Contacteur l'usine	1	unité
A-050P		MATÉRIAU À 1 PIED CUBE pour adoucisseurs BWF	70020092139	50,8 cm H x 33 cm P (20 po x 13 po)	1	unité
C-050P		MATÉRIAU C 0,5 Pieds CUBES	70020092758	25,4 cm H x 33 cm P (10 po x 13 po)	1	unité
CFSM1254		CFSM1254	70020220896	Unité : 170,2 cm H x 34,3 cm l x 34,3 cm L (67 po x 13,5 po x 13,5 po) Réservoir : 101,6 cm H x 39,4 cm P x 39,4 cm L (40 po x 15,5 po x 15,5 po)	1	unité
HWS050		HWS050	70020095470	Unité : 68,6 cm H x 25,4 cm l x 25,4 cm L (27 po x 10 po x 10 po) Réservoir : 63,5 cm H x 45,7 cm l x 45,7 cm L (25 po x 18 po x 18 po)	1	unité
N-050P		Matériau N 0,5 Pieds CUBES	70020097955	33 cm H x 29,2 cm P (13 po x 11,5 po)	1	unité
TSR150-4		TSR150	70020041581	25,4 cm H x 38,1 cm l x 48,3 cm L (10 po x 15 po x 19 po)	1	unité

**Veillez communiquer avec votre représentant commercial de 3M
pour obtenir les modalités de vente de 3M.**



Division des sciences de la séparation et de la purification 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

1 800 364-3577
3M.ca

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et ScaleGard sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
2101-09440 F