

## Survol rapide : Ruban à grande visibilité souple 3M<sup>MC</sup> de Série 913

Le Ruban à grande visibilité souple 3M<sup>MC</sup> de Série 913 est composé d'un matériau rétro réfléchissant polyvalent conforme à la norme DOT-C2 dont les bandes peuvent être fixées sur des camions, des remorques et d'autres équipements. Il est conçu pour s'appliquer facilement sur les surfaces métalliques propres situées à l'arrière et sur les côtés des véhicules routiers et d'autres équipements et y adhérer de façon fiable. Il offre une excellente visibilité, surtout la nuit, lorsqu'il est éclairé par des phares ou d'autres sources de lumière. Ce ruban rétro réfléchissant est également utile pour améliorer la visibilité de l'équipement non assujéti à la réglementation du Department of Transportation (DOT).

### Rendement du produit

Ce produit répond à toutes les exigences en matière de propriétés physiques précisées dans la norme CMVSS108, y compris ce qui suit :


- ▶ Souplesse
- ▶ Rétrécissement
- ▶ Doublure amovible
- ▶ Résistance aux chocs
- ▶ Résistance des couleurs

### Propriétés du produit

- ▶ Souple
- ▶ Convient aux applications à basse température
- ▶ Rendement garanti pendant 5 ans
- ▶ Doublure facile à enlever

### Quels en sont les avantages?

- ▶ Améliore facilement la visibilité des véhicules et d'autres équipements
- ▶ Résistance des rubans lumineux aux rayons UV
- ▶ Peut être appliqué à basse température
- ▶ Propriétés des couleurs et valeurs de rétro réflectivité conformes à la norme CMVSS108



**Ruban à grande visibilité souple 3M<sup>MC</sup> de Série 913**

Ajoutez de la réflectivité aux véhicules grâce à des motifs en forme de coins et de courbes.

	Série 983	Série 913
Construction	Durable et rigide	Durable et souple
Garantie	10 ans	5 ans
Apparence	Blanc et rouge vifs	Gris et rouge
Adhérence	Adhérence puissante	Températures aussi basses que 2 °C (35,5 °F)
Dimensions	En rouleaux, en rouleaux découpés par effleurement, en bandes	En rouleaux, en rouleaux découpés par effleurement, en bandes



**Marquages à grande visibilité Diamond Grade™ 3M<sup>MC</sup> de Série 983**

Optez pour la robustesse et la durabilité pour des années de réflectivité.