

3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์สำหรับการยึดติดให้ความแข็งแรงสูง

แรงยึดติดสูงและสามารถยึดติดโลหะ

DP420NS สีดำ

- ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
- กาวอีพอกซี ทนทานทนแรงกระแทกดีเยี่ยม
- สามารถทนต่อความล้า (Fatigue) ได้ดีเยี่ยม
- ระยะเวลาในการประกอบชิ้นงาน 20 นาที



DP8407NS สีเขียว

- ยึดติดกับโลหะเปลือยและพื้นผิวที่มีน้ำมันเคลือบได้
- ทนอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับติดโลหะก่อนเข็มน
- ระยะเวลาในการประกอบชิ้นงาน 6 นาที



DP8805NS

- แรงยึดติดเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่รวดเร็ว
- ยึดติดกับโลหะที่เคลือบน้ำมัน โลหะทำสีและพลาสติกหลายชนิด
- ระยะเวลาการเก็บรักษานาน 18 เดือน
- ระยะเวลาในการประกอบชิ้นงาน 5 นาที



ทนแรงกระแทก

การยึดติดโลหะ

แห้งไวและมีกลิ่นน้อย

DP100 PLUS สีใส

- กาวอีพอกซี
- เนื้อกาวใส
- มีความยืดหยุ่น
- ให้ความแข็งแรงสูง
- ระยะเวลาในการประกอบชิ้นงาน 5 นาที



ยึดติดพื้นผิวสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก

รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

ยึดติดวัสดุหลายประเภท

เพิ่มการยึดหยุ่น

ยึดติดพื้นผิวหลังงานต่ำ

DP8010 สีฟ้า

- กาวอะคริลิก
- ยึดติดกับพลาสติกติดยากได้ดี
- ความหนืดปานกลาง
- ระยะเวลาในการประกอบชิ้นงาน 10 นาที



PR100

- กาวไซยาโนอะคริเลต
- ยึดติดโลหะเข้ากับพลาสติก รวมทั้ง EPDM และไนลอน*
- ความหนืดต่ำ



*เมื่อมีน้ำยารองพื้นไพรเมอร์ที่เหมาะสม

DP125 สีเทา

- กาวอีพอกซีที่มีความยืดหยุ่นสูง
- ยึดติดกับพื้นผิวได้หลากหลาย รวมถึงพลาสติกหลายชนิด
- ยึดติดแน่นและทนต่อแรงลอก (peel) ได้ดี
- ระยะเวลาในการประกอบชิ้นงาน 25 นาที



DP6310NS สีเขียว

- กาวยูรีเทน
- สูตรไม่ไหลย้อย
- สามารถยึดติดพื้นผิวคอมโพสิตและพื้นผิวที่แตกต่างกันเกือบทุกประเภท
- ระยะเวลาในการประกอบชิ้นงาน 10 นาที



TS230

- กาวยึดติดโครงสร้างหนึ่งส่วน ไม่ต้องผสม
- เป็นกาวโพลียูรีเทน
- ทนทาน ยืดหยุ่น
- ให้ความแข็งแรงสูง



ยึดติดพลาสติก
และวัสดุหลากหลาย
ชนิด

รวดเร็ว