

3M Science.
Applied to Life.™

Le ruban électrique de référence

Pour une excellente isolation et protection contre l'humidité

Ruban Scotch® 23

Ruban en caoutchouc pour épissures



Choisissez le ruban en caoutchouc pour épissures Scotch® 23 pour l'isolation, le jointage et le rembourrage de câbles à basse et haute tension, en particulier dans les applications extérieures ou souterraines. L'ajout de rubans en caoutchouc à votre boîte à outils peut vous aider à renforcer votre travail pour des années de service sans entretien.

Description du produit :

- Isolation pour le jointage de tous les types de câbles à isolation diélectrique solide jusqu'à 69 kV
- Le matériau autosoudable offre une étanchéité immédiate contre l'humidité et des accumulations sans vide
- Le film de protection amovible protège de la poussière et de la saleté pendant l'installation
- Il est également conçu pour une température de fonctionnement continue de 90 °C et une température de pointe jusqu'à 130 °C.
- Compatible avec les isolants de câbles diélectriques courants
- Offre un rembourrage supplémentaire et hautement conformable pour les objets de forme irrégulière
- Résistant aux intempéries



Intérieur ou souterrain



Environnements humides et corrosifs



Film de protection propre et amovible



Autosoudable et excellente élasticité

Avertissement important

Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à votre application. Vous assumez tous les risques et la responsabilité liés à une telle utilisation du produit.

3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : 09 69 321 478
www.3mfrance.fr

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. (+32) 02 722 51 11
www.3mbelgique.be

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Tel: 044 724 90 90
www.3mschweiz.ch

© 3M 2021. 3M et Scotch sont des marques commerciales de 3M. Tous droits réservés. OMG125252