

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# La cinta eléctrica

## Para un excelente aislamiento primario y protección contra la humedad

### Cinta Scotch® 23

Cinta autosoldable



Elija cinta autosoldable Scotch® 23 para aislar, empalmar y acolchar cables de bajo a alto voltaje, especialmente en aplicaciones al aire libre o subterráneas. Incorporar cintas de caucho a su caja de herramientas puede suponer un refuerzo para su trabajo y años de servicio sin mantenimiento.

#### Aspectos destacados del producto:

- Aislamiento primario para empalmar todo tipo de cables sólidos con aislamiento dieléctrico hasta 69 kV
- El material autosoldable proporciona estanqueidad inmediata y permite superponer capas sin dejar espacios
- El liner extraíble protege del polvo y la suciedad durante la instalación
- Clasificado para temperaturas de funcionamiento continuo de 90 °C y temperaturas de sobrecarga de hasta 130 °C
- Compatible con aislamiento de cable dieléctrico sólido común
- Proporciona un acolchado adicional y se adapta con facilidad a objetos de forma irregular
- Resistente a la intemperie



Para aplicaciones al aire libre o subterráneas



Entornos húmedos y corrosivos



Liner limpio y extraíble



Excelente elasticidad y autosoldable

#### Aviso importante

Antes de usar este producto, debe evaluarlo y determinar si es o no adecuado para la aplicación prevista. Usted asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con tal uso.

3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
Tel: 917 224 059  
www.3m.com.es

© 3M 2021. 3M y Scotch son marcas registradas de 3M Company.  
Todos los derechos reservados. OMG125252