

De Isolatietape voor heavy-duty toepassingen

Scotch® Super 88

Heavy-duty PVC-isolatietape



Kies Scotch® Super 88 Tape voor uitdagende omgevingen en omstandigheden. Dankzij een dikkere, duurzamere PVC-rug en dezelfde hoogwaardige lijm als Scotch® Super 33+™ Tape presteert het onder alle weersomstandigheden en biedt het betrouwbare bescherming.



Heavy-duty



Extreme
temperaturen



Dikker en
duurzamer



Uitstekende rek
en hechting

Belangrijkste kenmerken:

- ▶ Bestand tegen UV-straling, slijtage, vocht, alkaliën, zuren en corrosie
- ▶ Dikkere rug voor extra vulling, verhoogde duurzaamheid, snellere opbouw/minder wikkelingen
- ▶ Biedt extra isolatie en uitstekende hechting op staal onder alle weersomstandigheden
- ▶ Uitstekende prestaties bij warm en koud weer tussen -18°C en 105°C
- ▶ Compatibel met rubberen en synthetische lasverbindingen, massieve diëlektrische kabelisolatie, evenals epoxy- en polyurethaanharsen
- ▶ Uitstekende beschermende omhulling voor hoogspanningskabelverbindingen en -reparaties
- ▶ CSA- en VDE-gecertificeerd, UL 510-vermeld, voldoet aan IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 en RoHS2015/863/EU

Belangrijke mededeling: Voordat u dit product gebruikt moet u het beoordelen en vaststellen of het geschikt is voor de beoogde toepassing. U aanvaardt zelf alle risico's en aansprakelijkheden in verband met het gebruik.

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 015 78 22 333
www.3Mnederland.nl

3M Belgium bvba / sprl
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
(+32) 02 722 51 11
www.3Mbelgie.be

Nog meer duurzaamheid en dikte nodig?
3M maakt ook 0,22 mm Scotch® Heavy-duty vinyl isolatietape 22.