

3M Science.
Applied to Life.™

Le ruban électrique de référence

Pour les applications exigeantes

Scotch® Super 88

Ruban électrique en PVC de qualité ultra-résistante



Pour des conditions environnementales difficiles, choisissez le ruban Scotch® Super 88. Fabriqué avec un support en PVC plus épais et plus durable et le même excellent adhésif de qualité supérieure que le ruban Scotch® Super 33+™, il fonctionne par tous les temps, offrant une protection en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Description du produit :

- Résistant aux rayons UV, à l'abrasion, l'humidité, aux alcalis, aux acides et à la corrosion
- Support plus épais pour un rembourrage supplémentaire, une durabilité optimale, une accumulation plus rapide/moins d'enveloppements
- Fournit une isolation supplémentaire et une excellente adhérence à l'acier par tous les temps
- Excellentes performances par temps chaud et froid entre -18 °C et 105 °C
- Compatible avec les composés de jointage en caoutchouc et synthétiques, les isolants de câbles diélectriques solides, ainsi que les résines époxy et polyuréthane
- Excellent enveloppement pour les épissures et réparations de câbles haute tension
- Certifié CSA et VDE, certifié selon la norme UL 510, et conforme CEI 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et à la directive RoHS 2015/863/UE



Ultra-résistant



Températures extrêmes



Plus épais et plus durable



Excellente élasticité et adhérence

Avertissement important

Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à votre application. Vous assumez tous les risques et la responsabilité liés à une telle utilisation du produit.

3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : 09 69 321 478
www.3mfrance.fr

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. (+32) 02 722 51 11
www.3mbelgique.be

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Tel: 044 724 90 90
www.3mschweiz.ch

*Besoin d'encore plus de durabilité et d'épaisseur ?
3M fabrique aussi le ruban électrique vinyle de qualité ultra-résistante de 0,22 mm Scotch® 22.*

© 3M 2021. 3M et Scotch sont des marques commerciales de 3M. Tous droits réservés. OMG107917