

3M Science.
Applied to Life.™

Изоляционные ленты для применения в экстремальных условиях

Scotch® Super 88

Изоляционная лента из ПВХ для тяжелых условий эксплуатации



В сложных условиях окружающей среды выбирайте ленту Scotch® Super 88. Изготовлена из более толстой и прочной основы из ПВХ и того же отличного клея премиум-класса, что и лента Scotch® Super 33+™, она работает в любую погоду, обеспечивая надежную защиту.

Основные характеристики продукта:

- Устойчивость к УФ-лучам, истиранию, влаге, щелочам, кислотам и коррозии
- Повышенная прочность за счет большей толщины слоя и меньший расход
- Обеспечивает дополнительную изоляцию и отличную адгезию к стали при любых погодных условиях
- Отличные характеристики в холодную и жаркую погоду от -18 °C до 105 °C
- Хорошо клеится к резиновым и пластиковым оболочкам кабелей для надежной изоляции
- Высокая механическая прочность
- Сертификаты CSA и VDE, входит в номенклатуру UL 510, соответствует требованиям IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 и RoHS2015/863/EU



Для тяжелых условий эксплуатации



Перепады температур



Более толстые и прочные



Отличная эластичность и адгезия

Важное примечание

Перед использованием этого продукта необходимо оценить его и определить, подходит ли он для вашей цели использования. Вы принимаете на себя все риски и ответственность, связанные с этим использованием.

3M Россия

108811, Москва,
п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, Офисный парк Comcity
Тел.: 8 800 250 84 74
www.3mrussia.ru

Нужна еще большая прочность и толщина? 3M также производит Scotch® 22 (0,22 мм). Виниловая изоляционная лента для тяжелых условий эксплуатации.