

3M Science.
Applied to Life.™

Il nastro elettrico

Per le operazioni giornaliere di isolamento, imbracatura e marcatura

3M™ Temflex™ 1500

Nastro elettrico in PVC per uso generico



Quando hai bisogno un nastro isolante in PVC affidabile per uso generico, scegli 3M™ Temflex™ 1500. Questa soluzione conveniente offre prestazioni affidabili per rivestimenti protettivi, imbracature, marcature e isolamento di cavi a bassa tensione in applicazioni non critiche.

Principali caratteristiche:

- Più elasticità e flessibilità rispetto al nastro Temflex™ 1300, per prestazioni migliori in termini di avvolgimento, isolamento e sigillatura in impieghi generici
- Adatto per ambienti moderatamente difficili al chiuso e utilizzi in esterno protetti dagli agenti atmosferici tra 0 °C e 90 °C
- Ideale per le attività di isolamento, codifica colore per l'identificazione delle fasi, marcatura dei fili e sicurezza in impieghi generici
- Certificato VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 e conforme a RoHS2015/863/UE
- Colori disponibili:



Applicazioni di media intensità



Identificazione dei fili



Fasciatura di cavi e fili



Buon livello di elasticità e adesione

Avviso importante

Prima di utilizzare questo prodotto l'utente dovrà determinarne attentamente l'idoneità all'applicazione da svolgere. L'utente si assume tutte le responsabilità e i rischi correlati a un utilizzo non idoneo.

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 800-802145
www.3mitalia.it

© 3M 2021. 3M e Temflex sono marchi registrati di 3M Company.
Tutti i diritti riservati. 22258718