

3M Science.
Applied to Life.™

CUBITRON™ II

3M™ Cubitron™ II Hookit™
Disco con soporte de tela 947A

Rápido hasta la meta

- ▶ **Corta más rápido**
Consigue más en menos tiempo.
- ▶ **Dura más**
Disco duradero con soporte de tela con tecnología de abrasivos 3M™ Cubitron™ II.



Potencia y control en sus manos



El poder de la tecnología de grano con forma precisa de 3M ahora en forma de disco, con el cómodo sistema de enganche de cambio rápido 3M™ Hookit™.

Los discos 3M™ Cubitron™ II 947A forman parte de la familia de abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II: ofrecen la misma velocidad de corte legendaria y una larga vida útil que se ha convertido en el punto de referencia de rendimiento y productividad en todo el mundo. Con su soporte de poliéster y algodón duradero de tipo X, los discos 947A están diseñados para resistir casi todo lo que se les ponga delante. Además, con el sistema de enganche 3M™ Hookit™, cambiar los discos 947A es sencillísimo.

Rendimiento y versatilidad incomparables


- ▶ Granos 40+ y 60+: ideales para dar forma, dimensionar y detallar elementos arquitectónicos
- ▶ Granos 80+ y 120: úselos para nivelar y para el acabado, especialmente para aplicaciones sobre "carrocería en bruto"
- ▶ Brinda un acabado fino para una preparación rápida de la superficie

Los discos 3M™ Cubitron™ II 947A incluyen refrigeración Grinding Aid.

Ideal para usarse en:


- ▶ Herramienta de acero
- ▶ Inoxidable
- ▶ Acero al carbono
- ▶ Aluminio
- ▶ Acero templado

Cómo funciona la tecnología de grano con forma precisa de 3M:



Grano PSG 3M

El grano con forma precisa de 3M utiliza la tecnología de microrreplicación de 3M para formar picos afilados que "cortan" fácilmente el metal; el corte es más frío y más rápido, y el grano dura más tiempo que el de los abrasivos convencionales.



Grano convencional

El grano abrasivo cerámico convencional tiende a "arar" a través del metal, lo que provoca que se genere calor en la pieza de trabajo y el abrasivo, y reduce la velocidad del corte y la vida útil del disco.

3M™ Cubitron™ II 947A - Liso

Grano	SAP ID	Empaquetado
75 mm		
40+	7100113114	25/200
60+	7100113109	25/200
80+	7100113126	25/200
120+	7100113117	25/200
115 mm		
40+	7100169959	25/200
60+	7100169950	25/200
80+	7100169962	25/200
120+	7100169949	25/200
125 mm		
40+	7100113120	25/200
60+	7100113137	25/200
80+	7100112980	25/200
120+	7100085514	25/200
150 mm		
40+	7100113121	25/200
60+	7100113142	25/200
80+	7100113080	25/200
120+	7100113139	25/200

3M™ Cubitron™ II 947A - Multiagujero

Grano	Agujeros	SAP ID	Empaquetado
75 mm			
40+	3	7100113118	25/200
60+	3	7100113119	25/200
80+	3	7100113145	25/200
120+	3	7100113113	25/200
125 mm			
40+	5	7100113110	25/200
60+	5	7100113096	25/200
80+	5	7100113111	25/200
120+	5	7100113075	25/200
150 mm			
40+	6	7100113143	25/200
60+	6	7100113076	25/200
80+	6	7100113107	25/200
120+	6	7100113871	25/200

Disponible en patrones sin agujeros y multiagujeros.



Todos los discos 3M™ Cubitron™ II 947A se pueden usar en aplicaciones robóticas y de automatización.

Elección del producto y uso: en una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o no satisfacer todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte, o daños a la propiedad.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: A menos que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si un producto de 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto de 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la legalidad vigente, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados o relacionados con un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o consecuente (incluida, aunque no de forma limitada, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada, incluidos, aunque no de forma limitada, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

Servicio de atención al cliente de la división de abrasivos industriales

3M España, S.L.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 - Madrid España
Tel: 917 224 059
3MIndustrial@mmm.com
www.3M.com.es/abrasivos