



PELTOR™
Protection & Communication



3M™ PELTOR™ CH-3 헤드셋

소음 현장에서의 깨끗한 커뮤니케이션

신제품 3M™ PELTOR™ CH-3 제품은 청력보호와 동시에
고소음 현장에서 깨끗한 무선 송수신을 가능하게 합니다.
새로운 무전기 연결형 헤드셋 CH-3 시리즈 제품을 만나보세요.



CH-3 제품
소개 영상



준비 및 관리
방법 영상

3M Science. Applied to life.™

장시간 착용시 편안한 착용감을 위해 새롭게 디자인 되었습니다.

신제품 3M™ PELTOR™ CH-3 헤드셋은 새로운 컬러를 적용하여, 작업현장에서 더욱 눈에 잘 띄는 가시성을 제공합니다. 귀덮개 컵은 이중 몰드(Dual mold) 디자인이 적용되어, 슬림하면서도 높은 차음율을 제공합니다. 기존 귀덮개 보다 컵 사이즈를 줄이는 동시에 높은 차음률과 편안한 착용감을 구현 하였습니다. 귀덮개 컵 사이즈를 최소화한 디자인으로 기존 헤드셋 대비 무게가 감소하여 장시간 착용시에도 편안함을 제공합니다.

CH-3 헤드셋은 새롭게 디자인 된 헤드밴드로, 다양한 두상에 맞는 향상된 유연성과 착용감을 제공합니다. 무전기 연결용 FLX2 시리즈 케이블도 다양한 무전기에 맞게 선택할 수 있으며, 쉽게 탈부착 하도록 디자인 되었습니다.



최적의 음향 성능

CH-3 헤드셋은 소음 환경에서 깨끗한 커뮤니케이션을 위해 최신 디지털 통신 장비에 최적화된 새로운 스피커를 탑재 하였습니다.

IP68 등급의 노이즈 캔슬링(noise cancelling)기능이 탑재된 신형 마이크를 통해 향상된 내구성과 동시에 고소음 현장에서도 깨끗한 커뮤니케이션 및 무전기 송수신이 가능합니다.



다양한 연결과 효율적인 부품 교체

CH-3 헤드셋과 통신기기를 연결하는 FLX2 케이블은 다양한 무전기 브랜드에 맞는 연결을 제공합니다. 무전기 변경시, FLX2 케이블만 변경하여 기존 CH-3 헤드셋을 지속적으로 사용할 수 있습니다.

헤드셋을 구성하는 부품 및 악세서리를 편리하게 DIY로 조립할 수 있습니다. 별도의 도구 없이도 간편하게 교체하여 효율적인 제품 관리가 가능합니다.




다양한 산업 환경에 적합한 디자인

CH-3 헤드셋은 고온 다습, 분진 발생 등 다양한 산업 현장의 환경에서도 문제 없이 작동되도록 특별히 디자인 되었습니다. 우수한 내구성의 3M™ PELTOR™ CH-3 헤드셋을 체험해 보세요.



CH-3 헤드셋 시리즈 중 작업환경에 적합한 제품을 선택하세요.

CH-3 시리즈는 청력보호와 동시에 무전기와 연결해 원활한 커뮤니케이션을 가능하게 합니다. 무전기 연결 방법에 따라 다양한 제품을 선택하세요.



3M™ PELTOR™ CH-3 헤드셋 110 시리즈

CH-3 헤드셋 110 시리즈는 PTT 버튼이 헤드셋과 별도로 분리되어 있습니다. 연결 어댑터의 PTT 버튼을 통하여 청력보호와 동시에 무전기 송수신이 가능합니다.



MT74H52A-110
NRR : 26 dB

MT74H52P3E-110
NRR : 24 dB



3M™ PELTOR™ CH-3 헤드셋 112 시리즈(수신 전용)

CH-3 헤드셋 112 시리즈는 수신 전용 헤드셋으로 청력보호와 동시에 무전기 수신이 가능합니다.



HT52A-112
NRR : 26 dB

HT52P3E-112
NRR : 25 dB



*CH-3 헤드셋 선택 가이드를 참조하세요.


3M™ PELTOR™ CH-3 헤드셋 111 시리즈

CH-3 헤드셋 111 시리즈는 PTT 버튼이 헤드셋에 내장 되어 있습니다. 좌측 귀덮개 아래의 PTT 버튼을 통하여 청력보호와 동시에 무전기 송수신이 가능합니다.



MT74H52A-111
NRR : 26 dB

MT74H52P3E-111
NRR : 24 dB



3M™ PELTOR™ FLX2 무전기 연결 케이블 및 악세서리

FLX2 연결 케이블

케이블 제품명	연결 무전기 종류	연결 헤드셋 종류
FLX2-200	Cable J11 Standard,	-110
FLX2-201	FLX2 Cable for Ground Mech	-110
FLX2-111	Cable for Hytera DP7*	-111
FLX2-35	Cable for Icom angeld 2-pin	-111
FLX2-44	Cable for Icom F31/F41	-111
FLX2-64	Cable for Icom F34/F44	-111
FLX2-36	Cable for Kenwood 2-pin	-111
FLX2-107-50	Cable for Kenwood NX5000	-111
FLX2-21	Cable for Motorola GP300/DP1400	-111

케이블 제품명	연결 무전기 종류	연결 헤드셋 종류
FLX2-32	Cable for Motorola GP340	-111
FLX2-65	Cable for Motorola GP344	-111
FLX2-18	Cable for Motorola GP900	-111
FLX2-63-50	Cable for Mototrbo DP4***	-111
FLX2-28	Cable for Mobile/Dect phone	-111
FLX2-101	Cable for Sepura STP 8*/9*	-111
FLX2-202	Cable 3,5mm Stereo	-112
FLX2-203	Cable 2,5mm Mono	-112
FLX2-204	Cable 1/4" Stereo	-112
FLX2-205	Cable 3,5mm Mono	-112
FLX2-208	Cable 3,5mm Threaded	-112

CH-3 헤드셋용 악세서리



HY84



HYM1000



M171/2



HY100A

모델명	악세서리 제품
HY84	3M™ PELTOR™ 귀덮개 교체용 패드
HYM1000	3M™ PELTOR™ 마이크 보호 위생 테이프(5m), 검정색
M171/2	3M™ PELTOR™ 윈드프로텍터 MT33/MT73 마이크 전용
HY100A	3M™ PELTOR™ 귀덮개 땀흡수 패드(100페이)

*CH-3 헤드셋 선택 가이드를 참조하세요.

CH-3 헤드셋 선택 가이드



3M.com/PELTORAdapters 방문하여 무전기별 연결 케이블 모델 확인이 가능합니다.(영문)



한국쓰리엠주식회사

산업안전사업팀

서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나대투빌딩 18층

고객상담실 080-033-4114

www.3msafety.co.kr

2021-04

© 3M 2021. All rights reserved.