

3M Science.
Applied to Life.™





3M™ El-tapes

Udvalgte el-tapes
til professionelle

Vinyl tape

Produkt-navn	Billede	Beskrivelse	Temperatur	Dimensioner	Bestillingsinfo EAN
Scotch® Super 88		Isolationstape Benyttes af el-forsyningen og installatører der har behov for en god kvalitetstape under alle vejrlig forhold eller direkte i jord. Elektrisk isolering op til 600V. Modstandsdygtig over for slid, fugt, syre alkalier, korrosion, sollys (UV) og brand-hæmmende. UL godkendt. 0,22 mm tyk. Stræk under montage, men ikke sidste omvikling.	Min -18 °C Max 105 °C	19 mm x 6 m Sort 19 mm x 20 m Sort 38 mm x 13 m Sort 38 mm x 33 m Sort 50 mm x 33 m Sort	0054007099208 0051128611814 0054007103646 0054007103493 0054007103561
Scotch® Super 33+		Isolationstape Benyttes af el-forsyningen og installatører der har behov for en god kvalitetstape under alle vejrlig forhold eller direkte i jord. Elektrisk isolering op til 600V. Modstandsdygtig over for slid, fugt, syre alkalier, korrosion, sollys (UV) og brand-hæmmende. UL godkendt. 0,18 mm tyk. Stræk under montage, men ikke sidste omvikling.	Min -18 °C Max 105 °C	19 mm x 6 m Sort 19 mm x 20 m Sort 19 mm x 33 m Sort 25 mm x 33 m Sort 50 mm x 33 m Sort	0054007061304 0054007061328 0054007000532 0054007089490 0005112857726
Scotch® 35		Isolations- og opmærkningstape Benyttes af el-forsyningen og installatører der har behov for en god kvalitetstape tape. Opmærkning, faseidentifikation, motorledninger, rørsystemer og til markering af sikkerheds-områder. Isolering op til 600V. Modstandsdygtig over for slid, fugt, sollys, alkalier, syre, korrosion og brand-hæmmende. UL godkendt. 0,18 mm tyk.	Min 0 °C Max 105 °C	19 mm x 20 m Blå 19 mm x 20 m Lilla 19 mm x 20 m Grå 19 mm x 20 m Gul 19 mm x 20 m Hvid 19 mm x 20 m Rød 19 mm x 20 m Grøn 19 mm x 20 m Brun 19 mm x 20 m Orange	0054007108368 0054007112716 0054007000723 0054007108443 0054007108283 0054007108108 0054007108511 0054007108856 0054007108696
Temflex™ 1700P		Fase markeringsstape Fasemarkeringstape til opmærkning af faserne L1, L2, L3 & N. Sort tekst på hvid baggrund. 15 mm x 10 m. Tapen er flammehæmmende, elektrisk isolerende og yder beskyttelse mod mod slitage, syrer, alkalier, korrosion, fugt og vejrlig herunder sollys.	Min 0 °C Max 90 °C	15 mm x 10 m, 100 rl/pk Sort tekst på hvid baggrund L1 L2 L3 N	54046719036948 54046719036955 54046719036962 54046719036979
Temflex™ 1500		Isolations- og opmærkningstape Til elektrisk isolering, kabelbundtning og farvekodning. Findes i 10 farver (inklusive gul/grøn jordfarve). Bruges til isolering op til 600V. Modstandsdygtig over for slid, fugt, syre alkalier og sollys (UV - kun sort farve). 0,15 mm tyk. Temflex findes også i 19 mm og 25 mm bredde.	Min 0 °C Max 80 °C	15 mm x 10 m Sort 15 mm x 10 m Blå 15 mm x 10 m Brun 15 mm x 10 m Gul 15 mm x 10 m Gul/Grøn 15 mm x 10 m Grå 15 mm x 10 m Rød 15 mm x 10 m Hvid 15 mm x 10 m Lilla 15 mm x 10 m Grøn	04001895959264 04001895959325 04001895959370 04001895959387 04001895959394 04001895959400 04001895959424 04001895959431 04001895959448 04001895959455
Temflex™ 1500T		Lamineringstape - Transparent Gennemsigtig vinyl tape der typisk anvendes til laminering. Beskyttelse af opmærkningen på kabler eller lignende. Benyttes også til elektrisk isolering op til 600 V. Modstandsdygtig over for slid og er brandhæmmende.	Min -10 °C Max 90 °C	38 mm x 20 m Klar	04046719732999



Vulkaniserende tape (Tapen bliver til en massiv tætsiddende isolerende og forseglende "gummistang")

Produkt-navn	Billede	Beskrivelse	Temperatur	Dimensioner	Bestillingsinfo EAN
Scotch® 23 - med liner		Vulkaniserende gummitape - med liner Skal strækkes 2-3 gange (farven bliver grå) for at vulkanisere ("svejer" til sig selv). Høj isolationsevne, corona beskyttende og forsegling af samlinger op til 69 kV. Skal overtrækkes med Scotch Super 33 el. 88. Gode varmeledende egenskaber. 0,76 mm tyk.	Min 0 °C Max 90 °C	19 mm x 9 m Sort 25 mm x 9 m Sort 38 mm x 9 m Sort	7891040003860 7891040003969 7891040003976
Scotch® 130C - uden liner		Vulkaniserende gummitape - uden liner Skal strækkes 2-3 gange (farven bliver grå) for at vulkanisere ("svejer" til sig selv). Høj isolationsevne, corona beskyttende og forsegling af samlinger op til 69 kV. Skal overtrækkes med Scotch Super 33 el. 88. Bedre varmeledende egenskaber. 0,76 mm tyk.	Min 0 °C Max 90°C Kortvarigt +130°C	19 mm x 9 m Sort 25 mm x 9 m Sort 38 mm x 9 m Sort 50 mm x 9 m Sort	0054007417170 0054007417538 0054007417187 0054007417545


Mastik (Butyl) tape (Mastik flyder ud under pres, isolerer og forsegler et emne – ikke hærdende, "tjære" agtig)

Produkt-navn	Billede	Beskrivelse	Temperatur	Dimensioner	Bestillingsinfo EAN
Scotch® 2234 "Dæk-tapen"		Mastik tape med forstærket gummiryg. Kabelkappe Reparationstape. Monter/stræk tapen hen over skaden på kappen i stedet for en lynlåsmuffe. Til stikledninger eller kabler der udsættes for kraftig slitage/skader fx PEX, gummikabler, samt kran-, elevator-, tårn-, tog- og vindmøllerkabler mm. Monteres ved min. -5 °C. 2,1 mm tyk. Afslut med Scotch 33 til at holde endestykkerne ind mod kablet.	Min -30 °C Max 90 °C	51 mm x 1,8 m Sort	0051128574935
Scotch-Seal™ 2229 "Lertapen" Scotchfil™		Isoleringsmasse / mastik tape uden ryg Benyttes til forsegling og udfyldning/udglatning af overflader fx ved kabelkappeskader, bolte mm. Skal overtrækkes med fx Scotch Super 33+/88, 3M Koldkrymp. Kan formes i hænderne. Scotch-Seal "Lertapen" er mere blød end Scotchfil	Max 80 °C	Scotch-Seal 2229 "Lertapen" 25mm x 3,2m, 3,2mm tyk Scotchfil 38mm x 1,5m, 3,2mm tyk	00054007503354 00054007417507
Scotch® 06147 "2 i 1" tape		Mastik tape med vinylryg "To-i-En" tape. Mastik forsegler, vinyl beskytter mod vejrlig og sollys (UV). Skal strækkes så den er tæt om emnet. Til isolering, kappereparation og forsegling af fx kabelender. 1,14 mm tyk findes i 25, 63 mm bredde.	Min -34 °C Max 82 °C	63 mm x 3 m Sort	00054007061472

Bundtningstape

Produkt-navn	Billede	Beskrivelse	Temperatur	Dimensioner	Bestillingsinfo EAN
Scotch® 2000		Elektrikerens "Gaffa" tape Vinyl tape Alt mulig tape. Let at overrive, kan skrives på, bundtning, midlertidig fastgørelse fx ledninger mod gulv eller væg efterlader ikke limrester, isolerende 600 v. Bemærk uden lærredstråde – suger ikke vand.	Min 0 °C Max 105 °C	50 mm x 46 m Grå	4001895845918
Scotch® 45		Glasfiber forstærket filament tape Til bundtning af parallelførte mellem/højspændingskabler. Ekstrem høj trækstyrke ca. 475 kg ved 3 omviklinger. Omvikles for hver meter bundtede kabler. Slidstærk rygmaterialer i polyester der ikke rådner.	Min 0 °C Max 105 °C	25 mm x 55 m Klar 9 rl/pk 3" tape kerne	4054596282278

Hvilken tape bør jeg benytte?



3M Electrical

Tel: 43 48 01 00

Fax: 43 20 15 65

3Mkundeservicedk@mmm.com

Genanvend venligst. Trykt i Danmark.
© 3M 2021. Alle rettigheder forbeholdes.
14526914_20210420