

**3M** Science.  
Au service de la Vie.<sup>MC</sup>

# Votre solution d'impression ultime.







Obtenez la flexibilité dont vous avez besoin pour résoudre vos plus grands défis de fabrication grâce aux Solutions d'impression numérique de 3M.



# Pourquoi 3M? Parce qu'il est important de trouver une imprimante adaptée à votre entreprise.

D'autres fabricants de revêtement pourraient n'offrir qu'une seule marque d'imprimante. Nous sommes différents. Nous travaillons avec trois principales fabricants d'imprimantes numériques pour vous donner la souplesse nécessaire pour choisir la meilleure solution pour votre utilisation unique.



Modèle	 Imprimante hybride (rouleau à rouleau et à plat)	 Imprimante hybride (rouleau à rouleau et à plat)	 Imprimante rouleau à rouleau avec capacité à double rouleau	 Imprimante rouleau à rouleau	 Imprimante rouleau à rouleau	 Imprimante rouleau à rouleau
Productivité	25 m <sup>2</sup> /heure, 275 pi <sup>2</sup> /heure 50 m <sup>2</sup> /heure, 550 pi <sup>2</sup> /heure	18 m <sup>2</sup> /heure 200 pi <sup>2</sup> /heure	12 m <sup>2</sup> /heure, 199 pi <sup>2</sup> /heure 24 m <sup>2</sup> /heure, 260 pi <sup>2</sup> /heure	16 m <sup>2</sup> /heure 172 pi <sup>2</sup> /heure	17 m <sup>2</sup> /heure 182 pi <sup>2</sup> /heure	8 m <sup>2</sup> /heure 96 pi <sup>2</sup> /heure
Technologie d'encre	UV	UV	Latex	Latex	Latex	Latex
Encre	Imprimante à jet d'encre piézoélectrique 3M <sup>MC</sup> de Série 8900UV	Imprimante à jet d'encre piézoélectrique 3M <sup>MC</sup> de Série 8900UV	Série HP 881	Série HP 832	Série HP 873	Série HP 831/871
Débit d'encre	3 litres	1 litre/bouteille (2/carton)	5 litres	1 litre	3 litres	775 ml/cartouche
Logiciel RIP	Caldera GrandRIP+	EFI Fiery XF RIP	FlexiPRINT et CUT Autorisées pour les Panneaux de signalisation 3M <sup>MC</sup> édition L 1500	FlexiPRINT et CUT Autorisées pour les Panneaux de signalisation 3M <sup>MC</sup> édition 21	FlexiPRINT et CUT Autorisées pour les Panneaux de signalisation 3M <sup>MC</sup> édition 21	FlexiPRINT et CUT Autorisées pour les Panneaux de signalisation 3M <sup>MC</sup> édition 21
Coordonnées	<a href="http://www.durst.it">www.durst.it</a>	<a href="http://www.efi.com">www.efi.com</a>	<a href="http://www.hp.com/go/Latex1500">www.hp.com/go/Latex1500</a>	<a href="http://www.hp.com/go/latex700series">www.hp.com/go/latex700series</a>	<a href="http://www.hp.com/go/latex800series">www.hp.com/go/latex800series</a>	<a href="http://www.hp.com/go/Latex365">www.hp.com/go/Latex365</a>

\* Vitesse en pi<sup>2</sup>/heure m<sup>2</sup>/heure pour le fonctionnement aux paramètres requis pour des utilisations de signalisation routière.



**Votre travail  
aide à rendre  
nos routes  
sécuritaires.  
Laissez-nous  
vous aider.**

Aller au-delà des attentes minimales en matière de sécurité démarquera votre entreprise de la concurrence. C'est pourquoi nous continuons de préconiser de nouvelles normes en matière de sécurité pendant notre processus d'élaboration de nouveaux produits.



## **Garantie MCS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC\*</sup>**

Lorsque vos panneaux sont fabriqués du début à la fin avec les composants MCS<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>, vous êtes couvert par la garantie la plus solide dans l'industrie.

\* 3M offre une garantie de 12 ans pour les Pellicules réfléchissantes DG<sup>3</sup> Diamond Grade<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>.



**Pellicule  
protectrice  
transparente**

**Encre pour  
jet d'encre**

**Pellicule réfléchissante**

**Substrat**



# Du soutien quand vous en avez besoin.

Peu importe la complexité de  
votre demande, nous sommes  
là pour assurer que la tâche  
est accomplie.

Assistance des  
ingénieurs d'application  
à travers le monde

# 24/7.

## Mettez 80 ans d'expérience à vos côtés.

Découvrez comment l'impression numérique 3M  
peut vous être utile. Consultez le site Web  
[3M.ca/AffichageNumerique](http://3M.ca/AffichageNumerique) ou communiquez avec  
le représentant de 3M de votre région.

Division des produits de sécurité routière de 3M  
3M Canada  
P.O. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
1 800 267-4414  
[3M.ca/SecuriteRoutiere](http://3M.ca/SecuriteRoutiere)

3M, 3M Science. Au service de la Vie., MCS et Diamond Grade sont  
des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.  
© 2021, 3M. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce  
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 2108-21644 F