

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**CUBITRON™ II**

Disque à support film 3M™  
Cubitron™ II Hookit™ 775L

# Passez à la vitesse supérieure.

- ▶ **Coupe plus rapidement**  
Augmentation du débit avec un ponçage plus rapide et plus de pièces par disque
- ▶ **Longue durabilité**  
Réduit le coût associé grâce à une durée de vie du disque importante et moins de changement de disques
- ▶ **Finition homogène**  
Une finition homogène qui limite le travail de retouche
- ▶ **Travail plus sécurisé**  
Réduit les vibrations main-bras et l'exposition à la poussière

**Maintenant disponible en :**

- ▶ motif Festool 17 trous (150 mm)
- ▶ 203 mm (lisse et multi-trous)






# CUBITRON™ II

Disques à support film 775L


# 775L

## Changez la donne.

Le disque de ponçage 3M™ Cubitron™ II constitue une avancée révolutionnaire dans la technologie abrasive dotée de minéraux céramiques triangulaires. Le grain de forme triangulaire s'aiguise en continu avec l'usure. Il forme ainsi des pointes aiguës qui tranchent le substrat, s'usent de façon uniforme et offrent une durée de vie prolongée et une meilleure homogénéité.




Grains céramiques profilés calibrés 3M



Grain standard


### Coupe plus rapidement !

Test d'enlèvement de matière en 6 minutes



### Longue durabilité !

Test de durée de vie du disque



- Grain standard 80 OA
- Grain céramique 80 performant
- 3M™ Cubitron™ II 775L 80+



Tous les disques 3M™ Cubitron™ II 775L sont adaptés aux applications robotiques et d'automatisation.

#### Solutions Abrasives pour l'Industrie

3M France  
1 Parvis de l'Innovation  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
France  
HOTLINE : 33 1 30 31 78 32  
Hotline3m-industrie@mmm.com  
www.3M.fr/abrasifs

### Disques à support film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L – Ponçage propre

Grain	Identifiant SAP	Emballage
75 mm		
80+	7100106678	50/250
120+	7100106714	50/250
150+	7100106717	50/250
180+	7100111238	50/250
220+	7100106716	50/250
240+	7100145460	50/250
320+	7100145433	50/250
400+	7100145452	50/250

125 mm		
80+	7100045070	50/250
120+	7100045071	50/250
150+	7100064175	50/250
180+	7100064177	50/250
220+	7100064270	50/250
240+	7100145362	50/250
320+	7100145363	50/250
400+	7100145404	50/250

150 mm		
80+	7100045072	50/250
120+	7100045073	50/250
150+	7100065918	50/250
180+	7100064178	50/250
220+	7100064271	50/250
240+	7100145316	50/250
320+	7100141692	50/250
400+	7100145455	50/250

203 mm		
80+	7100246422	50/250
120+	7100246524	50/250
150+	7100248339	50/250
180+	7100248337	50/250
220+	7100246533	50/250
240+	7100246535	50/250
320+	7100246534	50/250
400+	7100246525	50/250

### Disques à support film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L – 17 trous

Grain	Identifiant SAP	Emballage
150 mm		
80+	7100206144	50/250
120+	7100206145	50/250
150+	7100175196	50/250
180+	7100204458	50/250
220+	7100166525	50/250
240+	7100204460	50/250
320+	7100204463	50/250
400+	7100204459	50/250

### Disques à support film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L – Sans trous/lisse

Grain	Identifiant SAP	Emballage
75 mm		
80+	7100106742	50/250
150+	7100106762	50/250
120+	7100106764	50/250
220+	7100106766	50/250
180+	7100106768	50/250
240+	7100145430	50/250
320+	7100145431	50/250
400+	7100145477	50/250

125 mm		
80+	7100046325	50/250
120+	7100046326	50/250
150+	7100064174	50/250
180+	7100064176	50/250
220+	7100064179	50/250
240+	7100145403	50/250
320+	7100145405	50/250
400+	7100145436	50/250

150 mm		
80+	7100046327	50/250
120+	7100046328	50/250
180+	7100064272	50/250
150+	7100064273	50/250
220+	7100064274	50/250
240+	7100145407	50/250
320+	7100145462	50/250
400+	7100145469	50/250

203 mm		
80+	7100249319	50/250
120+	7100249473	50/250
180+	7100249427	50/250
150+	7100249431	50/250
220+	7100249320	50/250
240+	7100249321	50/250
320+	7100249322	50/250
400+	7100249443	50/250

Pour les tailles non standard, veuillez contacter votre représentant commercial 3M

**Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité :** De nombreux facteurs indépendants de la volonté 3M™ et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M™, dans une application donnée. L'utilisateur est seul responsable pour évaluer ledit produit 3M et déterminer si celui-ci est adapté à l'usage particulier et à la méthode d'application choisie par l'utilisateur. À moins qu'une garantie supplémentaire ne soit spécifiquement mentionnée sur l'emballage ou dans la documentation du produit 3M applicables, 3M garantit que chaque produit 3M satisfait aux spécifications produit applicables au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION DÉCOULANT DE PRATIQUES, COÛTUMES OU USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est alors, au choix de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement au prix d'achat.

**Limite de responsabilité :** Sauf indication contraire dans la loi, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif lié à ce produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

© 3M 2021. 3M, Cubitron et Hookit sont des marques déposées de 3M. Tous droits réservés. Février 2021. OMG145134