

Février 2018

# Ruban de masquage 3M™ 2090

## Description



Le ruban de masquage 3M™ 2090 est un ruban d'adhésion moyenne dédié au masquage pour les travaux de peinture sur de multiples surfaces dont : les murs et moulures, les boiseries, le métal et le verre. Il peut se retirer sans traces jusqu'à 14 jours après installation, même en exposition directe au soleil. Pour usage intérieur et extérieur.

Caractéristiques produit	
Support	Papier crépé
Adhésif	Acrylique
Longueur de rouleau standard	50 m
Couleur	Bleu

Propriétés Physiques typiques	Valeur	Méthode
Épaisseur totale	130 µm	ASTM D-3652
Adhésion sur acier	1,9 N/cm	ASTM D-3330
Charge à la rupture	49 N/cm	ASTM D-3759
Élongation à la rupture	7 %	ASTM D-3759

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

## Précautions

Ne pas utiliser avec ou sur des vernis nitrocellulose.  
Ne pas utiliser sur papier peint ou autre surface fragile.  
Ne pas utiliser sur des surfaces à faible cohésion  
En cas de doute faire un essai préalable

# 3M Construction & Home Improvement Markets

## Product Information Sheet

### Caractéristiques /Avantages / Bénéfices

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif Acrylique	Résistance de transfert adhésif	Adhère facilement à toutes surfaces et reste intact lors du retrait. Gain de temps et d'effort
	Stabilité à la lumière et aux UV	Retrait sans traces. Gain de temps.
	Adhésion moyenne	Facile à utiliser.
	Adhésion contrôlée	Adhésion stable dans le temps permettant un retrait sûr et sans traces. Contribue à gagner de temps. Résultat de grande qualité.
Support papier crépé	Surface lisse	Surface de contact constante et grande tenue.
	Conformabilité	Pose facile. Epouse bien les surfaces. Gain de temps.
	Solide	Retrait sans se déchirer.
Papier imprégné	Décollage facile	Manipulation facile, aide à réduire le gaspillage.
	Résiste aux solvants et à l'eau	Pas de nettoyage : empêche la peinture de traverser et l'adhésif de se ramollir et transférer quand le ruban est humide.
Traitement du dos	Déroulage contrôlé	Facile à utiliser, déroulage fluide

#### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité. La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.