

3M Science.
Applied to Life.™

CUBITRON™ II

3M™ Cubitron™ II Hookit™
Filmrondell 775L

Gör ditt arbete på bästa sätt.

- ▶ **Avverkar snabbare**
Ökad produktivitet med snabbare avverkning och fler detaljer per rondell
- ▶ **Längre livslängd**
Lägre kostnader med längre livslängd och färre rondellbyten
- ▶ **Enhetlig ytfinish**
Minimalt med omarbete tack vare jämn kvalitet på finishen
- ▶ **Säkrare produktion**
Minskar hand-arm-vibrationer och exponering för damm

Finns nu i:

- ▶ Festool-mönster med 17 hål (152 mm)
- ▶ 203 mm (0-hål och med Clean Sand)






CUBITRON™ II

Filmrondeller 775L


775L

Game changer.

3M™ Cubitron™ II sliprondeller är ett revolutionerande framsteg inom slipteknik genom de precisionsformade keramiska slipmineralerna. Allteftersom de trekantiga slipmineralerna slits, bryts de kontinuerligt ned och bildar nya vassa egggar som skär igenom materialet, slits jämnt, ger enhetlig finish och extra lång livslängd.




3M keramisk precisionsformad slipmineral




Konventionella mineraler

Avverkar snabbare!
Test av 6 minuters slipning



Längre livslängd!
Test av livslängd



- Konventionella mineraler 80 korn
- Konkurrentens keramiska 80 korn
- 3M™ Cubitron™ II 775L 80+



Alla 3M™ Cubitron™ II rondeller 775L kan användas i applikationer med robotik och automation.

3M Svenska AB

Slipsteknologi
Herrjärva torg 4
170 57 Solna
08-92 21 00
www.3msverige.se

3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmrondell 775L – Clean Sanding

Korn-storlek	SAP ID	För-packning
75 mm		
80+	7100106678	50/250
120+	7100106714	50/250
150+	7100106717	50/250
180+	7100111238	50/250
220+	7100106716	50/250
240+	7100145460	50/250
320+	7100145433	50/250
400+	7100145452	50/250
125 mm		
80+	7100045070	50/250
120+	7100045071	50/250
150+	7100064175	50/250
180+	7100064177	50/250
220+	7100064270	50/250
240+	7100145362	50/250
320+	7100145363	50/250
400+	7100145404	50/250
150 mm		
80+	7100045072	50/250
120+	7100045073	50/250
150+	7100065918	50/250
180+	7100064178	50/250
220+	7100064271	50/250
240+	7100145316	50/250
320+	7100141692	50/250
400+	7100145455	50/250
203 mm		
80+	7100246422	50/250
120+	7100246524	50/250
150+	7100248339	50/250
180+	7100248337	50/250
220+	7100246533	50/250
240+	7100246535	50/250
320+	7100246534	50/250
400+	7100246525	50/250

3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmrondeller 775L – O-hål

Korn-storlek	SAP ID	För-packning
75 mm		
80+	7100106742	50/250
150+	7100106762	50/250
120+	7100106764	50/250
220+	7100106766	50/250
180+	7100106768	50/250
240+	7100145430	50/250
320+	7100145431	50/250
400+	7100145477	50/250
125 mm		
80+	7100046325	50/250
120+	7100046326	50/250
150+	7100064174	50/250
180+	7100064176	50/250
220+	7100064179	50/250
240+	7100145403	50/250
320+	7100145405	50/250
400+	7100145436	50/250
150 mm		
80+	7100046327	50/250
120+	7100046328	50/250
180+	7100064272	50/250
150+	7100064273	50/250
220+	7100064274	50/250
240+	7100145407	50/250
320+	7100145462	50/250
400+	7100145469	50/250
203 mm		
80+	7100249319	50/250
120+	7100249473	50/250
180+	7100249427	50/250
150+	7100249431	50/250
220+	7100249320	50/250
240+	7100249321	50/250
320+	7100249322	50/250
400+	7100249443	50/250

3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmrondeller 775L – 17 hål

Korn-storlek	SAP ID	För-packning
150 mm		
80+	7100206144	50/250
120+	7100206145	50/250
150+	7100175196	50/250
180+	7100204458	50/250
220+	7100166525	50/250
240+	7100204460	50/250
320+	7100204463	50/250
400+	7100204459	50/250

Kontakta din
3M-säljare för
andra storlekar
än standard-
storlekarna

Garanti, begränsad ersättning och friskrivning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll och specifika kunskaper och information som endast användaren känner till kan påverka användningen och prestanda för en 3M-produkt i en specifika applikationer. Användaren är själv ansvarig för att utvärdera 3M-produkten och fastställa om den är lämplig för ett visst syfte och passar för användarens tillämpningsmetod. Såvida ingen ytterligare garanti är specifikt angiven på tillämplig 3M-produktförpackning eller bifogad information, garanterar 3M att varje produkt från 3M uppfyller tillämpliga 3M-produktspecifikationer vid tillfället då 3M skickade produkten. 3M FRAMSTÄLLER INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER VILLKOR SOM UPPSTÅR UNDER ETT FÖRLOPP SOM UTGÖRS AV HANTERING, SEDVANA ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. Om 3M-produkten inte överensstämmer med den här garantin ska den enda och exklusiva gottgörelsen vara, efter 3M:s gottfinnande, att ersätta 3M-produkten eller återbetala inköpspriset.

Ansvarsbegränsning: Förutom då det är förbjudet enligt lag, tar 3M inget ansvar för förlust eller skador som uppkommer på grund av denna 3M-produkt, oavsett om det gäller direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga eller efterföljande skador oavsett juridisk doktrin, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet och strikt ansvar.

© 3M 2021. 3M, Cubitron II och Hookit är varumärken som tillhör 3M Company. Med ensamrätt. OMG145134