



Xtract™
Clean Sanding

Apuesta por el rendimiento. El polvo no será un problema.

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W

El primer sistema de lijado de alto rendimiento de 3M.

La extracción de polvo acompaña a la velocidad de corte líder en los procesos de lijado con el disco de malla

3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Este disco de lijado de calidad premium presenta un patrón abrasivo único sobre un soporte de malla que permite un lijado prácticamente libre de polvo, con la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M. Cada disco podrá lijar un mayor número de piezas con menos cantidad de polvo, aumentando su productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.

Utilice el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W para obtener ventaja frente a sus competidores, desde la fabricación con metales y la carpintería hasta operaciones de los OEM en los sectores aeroespacial, marítimo, ferroviario y de automoción.




3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W

- Producto con patrón premium
- Patrón de agujeros único
 - Hasta un 99% de extracción de polvo
 - Velocidad de corte líder en la industria
 - Diseñado para aplicar menos presión

Tecnología de lijado revolucionaria.

3M evita tener que elegir entre la extracción de polvo y el rendimiento del disco. Al combinar la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M con un soporte malla, el disco 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W logra una velocidad de corte líder en el sector al tiempo que permite un lijado prácticamente sin polvo. El grano cerámico con forma precisa de 3M se fractura continuamente en aristas de corte afiladas, lo que ofrece el doble de vida útil del abrasivo y la tasa de corte de los discos de malla de la competencia.



Lijado prácticamente sin polvo.

Un entorno de trabajo más limpio es un entorno de trabajo más seguro. El disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W extrae más del 99 % del polvo generado durante el lijado, lo que reduce la exposición a partículas en suspensión y permite disfrutar de un entorno de trabajo más saludable y prácticamente libre de polvo. Además, el grano con forma precisa de 3M del disco corta sin que el operario tenga que ejercer tanta presión, lo que hace que el lijado sea más cómodo.



Información para pedidos

3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W

ID	PN	Grano	Discos por caja	ID	PN	Grano	Discos por caja
34mm x NH				150mm x NH			
7100254713	34976	80+	500	7100251206	39066	80+	300
7100254714	34973	120+	500	7100251205	39072	120+	300
7100254715	34777	150+	500	7100251204	39080	150+	300
7100254754	34723	180+	500	7100251177	39083	180+	300
7100254725	34695	220+	500	7100251178	39152	220+	300
7100254723	34685	240+	500	7100251951	39160	240+	300
7100254724	34641	320+	500	7100251168	39201	320+	300
75mm x NH				Multipack 150mm x NH			
7100250115	39724	80+	300	7100254484	29475	Clasificado	8
7100250114	39779	120+	300	203mm x NH			
7100250120	39845	150+	300	7100251196	38581	80+	300
7100250119	39895	180+	300	7100251189	38513	120+	300
7100250118	53080	220+	300	7100251190	38483	150+	300
7100250117	53093	240+	300	7100251191	38349	180+	300
7100250116	53118	320+	300	7100251952	38243	220+	300
125mm x NH				7100251184	38066	240+	300
7100251170	39334	80+	300	7100251185	37936	320+	300
7100251171	39398	120+	300	225mm x NH			
7100251172	39614	150+	300	7100293346	73146	80+	150
7100251173	39632	180+	300	7100293347	13382	120+	150
7100251950	39636	220+	300	7100293348	32588	150+	150
7100251167	39640	240+	300	7100293349	43930	180+	150
7100251165	39685	320+	300	7100293350	68541	220+	150
Multipack 125mm x NH				7100293351	85698	240+	150
7100254485	29312	Clasificado	8	7100293352	86365	320+	150

DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de esta guía está basada en la experiencia de 3M en procesos y aplicaciones similares y es correcta según nuestros conocimientos en la fecha de la publicación, pero no aceptamos ninguna responsabilidad por ninguna pérdida, daños o lesiones que se deban a las afirmaciones que contiene esta guía (hasta el punto en que lo permita la ley). Dada la gran variedad de procesos y condiciones en los que se pueden utilizar estos productos, es importante que los clientes realicen sus propias pruebas para evaluar los productos de 3M antes de utilizarlos y para garantizar su idoneidad para las aplicaciones propias que tienen previstas. Este documento debe usarse solo como guía, no sustituye a una evaluación completa de los riesgos. Los productos industriales y profesionales de 3M están concebidos, etiquetados y empaquetados para su venta a clientes industriales y profesionales

debidamente formados para su uso en el lugar de trabajo. A menos que se indique específicamente lo contrario en el embalaje o en la documentación del producto que corresponda, estos productos no están concebidos, etiquetados o empaquetados para su venta o uso por consumidores (por ejemplo, para uso doméstico o personal, en escuelas, para uso recreativo/deportivo u otros usos no descritos en el embalaje o en la documentación que acompaña el producto que corresponda), y debe seleccionarse y usarse de acuerdo con los reglamentos y normativas de salud y seguridad aplicables y según la documentación que acompaña al producto, instrucciones de uso, advertencias y limitaciones. El uso indebido de productos industriales y profesionales de 3M puede provocar lesiones, enfermedades o muerte. Para obtener más información sobre los productos de 3M, visite www.3M.co.uk/abrasivos



3M España, S.L.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25

28027 - Madrid España

Tel: 917 224 059

3MIberiaIndustria@mmm.com

www.3M.com.es/abrasivos

3M, Cubitron y Scotch-Brite son marcas comerciales de 3M Company.

Todos los derechos reservados.