



**Xtract™**  
Clean Sanding

# Cerca l'efficienza. Dimentica la polvere.

## 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco in rete 710W

Il primo sistema di carteggiatura ad alte prestazioni di 3M.

3M Xtract™ Cubitron™ II 710W combina la capacità di aspirazione della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. Questo disco premium per carteggiatura è dotato di supporto in rete con un'esclusiva struttura abrasiva che consente una carteggiatura praticamente priva di polvere, oltre che della tecnologia 3M Precision Shaped Grain. Potrai finire più pezzi con un solo disco, disperdere meno polvere nell'ambiente e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.

Sfrutta la tecnologia di 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W per ottenere vantaggi competitivi in ogni settore, dalla lavorazione dei metalli e del legno, all'industria aerospaziale, nautica, ferroviaria, automobilistica e OEM.

## 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco in rete 710W


Prodotto premium con uno stile unico.

- Disegno forato unico
- Fino al 99% di aspirazione della polvere
- Incredibile capacità di taglio
- Ideato per lavorare con poca pressione



# Tecnologia di carteggiatura rivoluzionaria.

3M ha eliminato la necessità di compromessi tra capacità di aspirazione della polvere e prestazioni dei dischi. Unendo la tecnologia 3M Precision Shaped Grain al supporto in rete, 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W offre la migliore velocità di taglio del settore e ti consente di levigare praticamente senza disperdere polvere. Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frattura continuamente in spigoli taglienti, offrendo il doppio della durata e della velocità di taglio dell'abrasivo rispetto ai migliori prodotti concorrenti.



## Carteggiatura virtualmente senza polvere.

Un ambiente di lavoro più pulito è anche più sicuro. I dischi in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W aspirano oltre il 99% della polvere prodotta dai lavori di carteggiatura, riducendo l'esposizione alle particelle aerodisperse e creando un ambiente di lavoro più sicuro e praticamente privo di polvere. Grazie alla tecnologia 3M Precision Shaped Grain, inoltre, i tagli richiedono meno pressione da parte dell'operatore, il che facilita la carteggiatura.



## Informazioni per l'ordine

### 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W

ID	PN	Grana	Dischi per scatola/cartone	ID	PN	Grana	Dischi per scatola/cartone
<b>34mm x NH</b>				<b>150mm x NH</b>			
7100254713	34976	80+	500	7100251206	39066	80+	300
7100254714	34973	120+	500	7100251205	39072	120+	300
7100254715	34777	150+	500	7100251204	39080	150+	300
7100254754	34723	180+	500	7100251177	39083	180+	300
7100254725	34695	220+	500	7100251178	39152	220+	300
7100254723	34685	240+	500	7100251951	39160	240+	300
7100254724	34641	320+	500	7100251168	39201	320+	300
<b>75mm x NH</b>				<b>Multipack 150mm x NH</b>			
7100250115	39724	80+	300	7100254484	29475	Classificato	8
7100250114	39779	120+	300	<b>203mm x NH</b>			
7100250120	39845	150+	300	7100251196	38581	80+	300
7100250119	39895	180+	300	7100251189	38513	120+	300
7100250118	53080	220+	300	7100251190	38483	150+	300
7100250117	53093	240+	300	7100251191	38349	180+	300
7100250116	53118	320+	300	7100251952	38243	220+	300
<b>125mm x NH</b>				7100251184	38066	240+	300
7100251170	39334	80+	300	7100251185	37936	320+	300
7100251171	39398	120+	300	<b>225mm x NH</b>			
7100251172	39614	150+	300	7100293346	73146	80+	150
7100251173	39632	180+	300	7100293347	13382	120+	150
7100251950	39636	220+	300	7100293348	32588	150+	150
7100251167	39640	240+	300	7100293349	43930	180+	150
7100251165	39685	320+	300	7100293350	68541	220+	150
<b>Multipack 125mm x NH</b>				7100293351	85698	240+	150
7100254485	29312	Classificato	8	7100293352	86365	320+	150

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: Le informazioni contenute in questa guida sono basate sull'esperienza di 3M di processi e applicazioni simili e sono corrette in base alle nostre conoscenze alla data della pubblicazione. Non ci riteniamo responsabili per eventuali perdite, danni o infortuni causati dall'affidamento esclusivo ai contenuti di questa guida (esclusi i casi previsti dalla legge). Data la varietà di processi e condizioni in cui questi prodotti possono essere utilizzati, è importante che ogni cliente svolga le proprie verifiche per valutare i prodotti 3M prima dell'uso e confermare che soddisfino le necessità per le loro applicazioni, così come per qualsiasi altro prodotto 3M. Questo documento deve essere utilizzato solo come guida, non sostituisce una valutazione completa del rischio. I prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che sono stati

appositamente addestrati per l'utilizzo sul posto di lavoro. Salvo dove diversamente specificato sulla confezione o sulla documentazione del prodotto, questi prodotti non sono indicati, classificati o confezionati per la vendita o l'utilizzo da parte dei consumatori privati (ad esempio per uso domestico, personale, scolastico, a scopo ricreativo/sportivo o per altri usi non descritti nella confezione o nella documentazione del prodotto) e devono essere selezionati e utilizzati in conformità alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza, nonché in conformità a tutta la documentazione, le istruzioni per l'uso, le avvertenze e le limitazioni relative al prodotto. L'utilizzo improprio dei prodotti 3M per uso industriale e professionale potrebbe provocare lesioni, malattie o decesso. Per ulteriori informazioni relative ai prodotti 3M, visitare [www.3MItalia.it](http://www.3MItalia.it)



#### 3M Italia srl

Via N. Bobbio 21  
20096 Pioletto (MI)  
Tel: 02 7035 1  
sistemiabrasivi.it@mmm.com  
[www.3MItalia.it](http://www.3MItalia.it)