



3M

CUBITRON™ II

Sliptechnologi

Hur det bästa kan bli ännu bättre.

Introducerar 3M™ Cubitron™ II
Slipprodukter och 3M™ elverktyg.

NY
3M™ Cubitron™ II
Fiberrondell 982CX
Pro med nyutvecklade
3M precisionsformade
slipmineraler och ny
konstruktion.



Avverkar
33%
Snabbare
än Cubitron™ II
Fiberrondell 982C

Öka produktiviteten och vinsten.

Vi presenterar 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro och de nya vinkelsliparna från 3M. Våra nya fiberrondeller avverkar ännu snabbare och håller ännu längre än våra legendariska Cubitron II Fiberrondeller. Tillsammans med våra vinkelslipar och rekommenderade underlagssplattor ger systemet dig mer kraft än någonsin tidigare. Det ger dig optimal prestanda, kraft och produktivitet.

Systemfördelen.

När du kombinerar vår nya 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro med de nya vinkelsliparna från 3M och 3M™ underläggsplattor för fiberrondell, är du klar att nå nästa produktivetsnivå.

Systemfördelen.

Våra nya slipmaterial och verktyg är utformade för att ge maximal prestanda när de används tillsammans. Varje komponent i detta unika system har konstruerats för optimal avverkningshastighet och livslängd – vilket bidrar till att förbättra produktiviteten och sänka de totala kostnaderna.



3M™ Elektriska vinkelslipar

Den nya vinkelslipen finns i 115 mm eller 125 mm och med fast eller variabel hastighet. De slitstarka komponenterna gör att dessa vinkelslipar är tåliga och hållbara under de mest krävande industriella förhållandena. Precis sådana kraftfulla och hållbara maskiner som du behöver för att öka produktiviteten.

- ▶ 1900 W effekt
- ▶ Finns med fast eller variabel hastighet
- ▶ Ergonomisk design i världsklass
- ▶ Robust design och komponenter som klarar dem tuffaste miljöerna
- ▶ Återstartsskydd
- ▶ Justerbart skydd
- ▶ Tillbehör för maximal funktionalitet och flexibilitet
- ▶ Direktykning för längre hållbarhet
- ▶ Överbelastningsskydd
- ▶ Kickback kontroll

▶ Prestanda

Gå ut hårt med nya 3M™ Cubitron™ II Fiberrondellen 982CX Pro som ger snabbare - kallare avverkning med ökad livslängd.

▶ Elverktyg

De nya vinkelsliparna från 3M™ hjälper till att optimera avverkningen och livslängden för våra nya 3M Cubitron II Fiberrondeller.

▶ Produktivitet

Slipmaterial med lång livslängd ger färre rondellbyten och färre arbetsavbrott.


TIPS:

Använd med 3M™ underläggsplattor för fiberrondell för att optimera livslängden och prestandan för 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro.



3M™ underläggsplattor för fiberrondell

3M™ underläggsplattor för fiberrondeller ger rätt stöd vid sliparbeten. Rekommenderas för bästa resultat med 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro och den nya vinkelslipen från 3M




3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro

Nya 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro med nytutvecklade precisionsformade slipmineraler samt nytutvecklad konstruktion som ger längre livslängd och förbättrad avverkning.

- ▶ Snabbare avverkning och längre livslängd än Cubitron II Fiberrondeller av typen 982C
- ▶ Avverkar med lägre anläggningstryck och mindre ansträngning för operatören
- ▶ Perfekt för medel- och högtryckt som borttagning av svetsfogar, avfasning och andra krävande slipapplikationer
- ▶ Anpassad för kolstål
- ▶ INOX och fri från föroreningar


Nytutvecklade precisionsformade slipmineraler från 3M.

Konventionella keramiska slipmineraler tenderar att "ploga" igenom metall, vilket skapar värme i arbetsstycket och slipmaterialet och ger en långsammare avverkning och kortare livslängd.



Konventionell keramiskt slipmineral

3M var banbrytande med precisionsformade slipmineraler. Dessa bygger på 3M teknologin med mikroreplikering vilket bildar vassa spetsar som avverkar metall extremt effektivt. De skär kallare och har längre livslängd jämfört med konventionella slipmineraler.




Precisionsformad slipmineral från 3M

Och nu har vi gjort det igen.

Nu inleds en ny era för vinkelslipar

Första gången du använder 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro med nytutvecklade precisionsformade slipmineraler kommer du att märka skillnaden. Vi har tagit 3M™ Cubitron™ II slipmaterialens legendariska avverkningshastighet och livslängd till nästa nivå – och utklassar våra första precisionsformade slipmineraler.



*Testresultaten baseras på ett automatiserat 11-minuters test på 1018-stål med 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro, 180 mm, 36+ och 3M™ räfflad underläggsplatta 80514 på en servomotor.

Industrier:

Metallbearbetning

Stålkonstruktioner

Rör- och
tankbearbetning

Bearbetning

Maskintillverkning

Jordbruk och bygg

Industri

Livsmedel

Olja och gas

Användningsområde:

- ▶ Borttagning av svetsfogar
- ▶ Avfasning
- ▶ Slipning
- ▶ Borttagning av glödska
- ▶ Krävande gradning

Använd på:


- ▶ Kolstål

Fordonsindustri

Fartygs- och
båtindustri

Specialfordon

Järnväg



Produktinformation

Produkt	Diameter (mm)	Produkt ID	Artikelnummer	Max RPM	Innerfp./ Lev.fp.
3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro 36+					
	100 × 16	7100242886	83325	15,000	25/100
	115 × 22	7100242885	83323	13,300	25/100
	125 × 22	7100246096	83322	12,000	25/100
	150 × 22	7100242966	83326	10,000	25/100
	180 × 22	7100242965	83321	8,600	25/100

TIPS:

Använder du fortfarande kap- och navrondeller? Prova fiberrondeller istället – de avverkar snabbare och väger mindre, vilket gör jobbet snabbare och enklare.

Produkt	Diameter (mm)	Product ID	Artikelnummer	Max varvtal	Innerfp./ Lev.fp.
3M™ Underläggsplatta för fiberrondell					
	115	7000032409	64860	13,300	10/10
	125	7000032410	64861	12,000	10/10
	150	7100242134	64829	10,200	15/15
	180	7000032411	64862	8,500	15/15

Underläggsplatta måste köpas separat.

Produkt	Diameter (mm)	Produkt ID	Artikelnummer	Max RPM	Box/Låda
3M™ Elektrisk vinkelslip – 1900W, 220-240V, 11,500 Max RPM, M14					
	115	7100249666	14253	Fast	1/1
	115	7100249667	14281	Variabel	1/1
	125	7100249665	14273	Fast	1/1
	125	7100249668	14291	Variabel	1/1

Dra nytta av prestandan och en ökad produktivitet som hjälper din verksamhet att lyckas.

3M.se

Endast för industriell/yrkesmässig användning. Ej för bruk av försäljning till konsument.

Garanti och begränsad omfattning: 3M garanterar att varje 3M-produkt uppfyller alla krav enligt produktspecifikation vid leverans. 3M GER INGEN ANNAN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER VILLKOR, INKLUDERAR GARANTI ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER ANPASSAD FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Om en 3M-produkt inte överensstämmer med denna garanti, är den enda lösningen, efter 3M: s val, erbjuda ersättning av 3M-produkten eller återbetalning på inköpspriset.
Ansvarsfriskrivning: Med undantag för ovanstående begränsade åtgärd, och utom i den utsträckning som förbjuds enligt lag, tar inte 3M ansvar för eventuell förlust eller skada som uppstår eller har samband med 3M-produkten, vare sig det är direkt, indirekt, speciellt, tillfälligt eller följdriktigt, oavsett laglig eller olaglig.

3M

3M Svenska AB
Industri
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sverige
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se

3M och Cubitron är varumärken som tillhör företaget 3M.
Vänligen återvinn. Tillverkad i USA.
© 3M 2021. Med ensamrätt.