

En créant notre nouvelle cagoule de soudage pour les travaux de soudure et de meulage industriels, nous nous sommes lancés un défi : comment améliorer une solution exceptionnelle ou passer au niveau supérieur ?

Nous sommes arrivés à une conclusion : il n'y a pas deux soudeurs identiques et la protection est vraiment individuelle.

C'est pourquoi la cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01 n'est pas seulement une nouvelle cagoule de soudage, elle change la donne : notre idée de la spécialisation.

- 1. Connaissance du produit, des caractéristiques et des avantages
- 2. Comprendre les groupes cibles
- 3. Comprendre les besoins des soudeurs industriels
- 4. Identifier les clients potentiels dans les segments clés
- 5. Obtenir des informations sur les soudeurs/le soudage industriel et identifier les clients et les défis
- 6. Commencer les essais

Caractéristiques du produit et technologie

Protection

- Couverture étendue
- Air filtré

Confort

- Débit d'air réglable
- Bandeau avec de nombreuses options de réglage
- Design compact

Vision

- Visière transparente
- Optiques hautes performances
- Couleur variable
- Lampe de travail

Adaptable

- Meulage
- Mode de coupe
- Mode de soudure par points
- Fonction Prêt à l'emploi 3M™ Adflo™ et adduction d'air
- Large éventail de choix d'accessoires de protection

Groupe ciblé

Le public ciblé est le soudeur, en particulier le soudeur industriel en intérieur :

Principaux besoins : bonne protection contre les radiations, bonne visibilité du point de soudage, système de protection respiratoire efficace, confortable à porter, bonne protection contre les projections de soudage et les étincelles de meulage.

Des professionnels hautement qualifiés, passionnés par leur métier de soudeur. Ils connaissent leur métier et impressionnent par leur savoir-faire. Déterminés et passionnés à faire du bon travail. Utiliser les meilleurs équipements, c'est être parmi les meilleurs, cela renforce leur statut professionnel de soudeur.

Ne pas accepter de compromis signifie plus de choix de modèles, de paramètres et d'accessoires. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de trouver une cagoule qui rend votre travail plus facile, plus sûr et plus confortable, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre métier.

Cible secondaire: responsables d'atelier

Souvent liés à de plus grandes entreprises bien qu'influencés par les soudeurs ainsi que par les sources de chaînes auxquels ils font généralement référence. Ils veulent offrir à leurs soudeurs une solution EPI qu'ils utiliseraient très probablement, qui optimisent le temps pendant lequel ils ont leurs écrans baissés. Coût total de possession (consommables, pièces détachées, qualité fiable et garantie). Le service et l'approvisionnement en consommables sont d'autres aspects clés qu'ils considèrent.

Ne pas accepter de compromis signifie une rentabilité plus élevée grâce à un meilleur coût total de possession, une productivité plus élevée, un risque de blessure moindre et surtout : des soudeurs plus heureux.

Cible tertiaire : personnel de sécurité

Les responsables de la sécurité sont des personnes passionnées qui se soucient vraiment du bien-être de leurs travailleurs. C'est pourquoi ils recherchent des solutions qui, non seulement offrent une protection, mais que leurs travailleurs aiment aussi porter. Parce que la cagoule la plus sûre est celle que les soudeurs veulent réellement porter.

Ne pas accepter de compromis, c'est se sentir en sécurité en sachant que vous avez choisi le meilleur équipement de sécurité, spécialement conçu pour les soudeurs.

Arguments de vente

Responsable d'atelier

Vision

Une vision améliorée pour les soudeurs conduit à un niveau de perfection plus élevé, avec un taux de mise au rebut plus faible et moins de travail ultérieur.

Protection

Les effets sur la santé associés aux fumées de soudage peuvent être insidieux, ce qui signifie qu'ils peuvent mettre du temps à se manifester. Économiser de l'argent aujourd'hui pourrait vous coûter cher à l'avenir.

Confortable

Lorsque vous savez que vous n'avez pas à vous soucier de votre équipement, il est facile de se concentrer sur le travail. Le bon équipement permet d'atteindre un niveau de perfection supérieur, avec un taux de mise au rebut plus faible et moins de travail ultérieur.

Personnalisez et adaptez

La chaîne de distribution aura plus d'opportunités commerciales et une proposition de valeur ajoutée plus solide en raison du nombre de composants après-vente. Former les utilisateurs finaux à entretenir leur équipement pour qu'il dure plus longtemps.

Personnel de sécurité

Optimisez le temps pendant lequel les soudeurs ont leurs écrans baissés. Peu importe la qualité de votre équipement de protection s'il n'est pas utilisé. Résistance aux chocs mécaniques EN175B, EN166BT - TH3 CE et FPA (Facteur de protection assigné) 1000 pour OSHA Peu importe la qualité de votre équipement de protection s'il n'est pas utilisé. Nous fabriquons des cagoules confortables et bien conçues pour les soudeurs professionnels. La possibilité de s'adapter aux préférences personnelles augmente la possibilité que l'équipement soit porté correctement et utilisé tout au long de la journée de travail.



5 principaux critères de sélection pour les soudeurs industriels

- Bonne protection contre les rayonnements
- Bonne visibilité du point de soudure
- Système de protection respiratoire efficace
- Confortable
- Bonne protection contre les étincelles et les projections

Selon l'étude des « voix du client (VOC) » menée par l'unité commerciale soudage, il s'agit des 5 besoins des soudeurs industriels porteurs d'une cagoule de soudage (plus de 500 soudeurs dans le monde ont participé).

Segments principaux:

Fabrication de métaux après HMT

Services

Extraction minière, industrie pétrolière et gazière

Construction
Transports SVS

Arguments de vente clés

Qualité de vision pendant le travail

Besoins des soudeurs industriels en intérieur	Avantages de la cagoule G5-01
Bonne visibilité du point de soudure	Large optique avec technologie NC, jusqu'à la teinte 14.
Bonne vision avant et après le soudage	Visière transparente pour une excellente vision. Lampe de travail en option pour une amélioration plus importante.

Protection fiable


Besoins des soudeurs industriels en intérieur	Avantages de la cagoule G5-01
Bonne protection contre les rayonnements	Protège les yeux et couvre une grande partie de la tête et du cou.
Bonne protection contre les étincelles et les projections	Nombreux accessoires de protection différents (couvre-nuque et tête, enveloppe, etc.).
Système de protection respiratoire efficace	Compatible 3M™ Adflo™ et adduction d'air.

Confort


Besoins des soudeurs industriels en intérieur	Avantages de la cagoule G5-01
Confortable	Bel équilibre et bandeau professionnel réglable.
Atmosphère agréable à l'intérieur de la cagoule	Débit d'air réglable.
Personnalisé selon mes préférences	Nombreuses options de réglage sur la cagoule/le bandeau, débit d'air réglable, nombreux accessoires, couleur variable etc.




Distribution d'air et contrôle du débit d'air optimisés :



Permet à l'utilisateur de contrôler l'endroit où le débit d'air est dirigé (sur le visage et/ou la visière transparente). Les utilisateurs peuvent équilibrer l'effet rafraîchissant du débit d'air tout en minimisant les débits susceptibles de dessécher leur nez ou leurs yeux.





Avantages!

Conception — Conception robuste sans partie saillante

Plateforme
Consommables courants;
filtres 3M™ Adflo™ et
plaques de protection 9100

Équilibre — Bandeau confortable, avec centre de gravité plus bas

Meulage Rabat avec visière transparente dessous

Couverture —> Large choix d'accessoires

Vision — Lampe de travail en tant qu'accessoire et sélection d'optiques grossissantes

Principaux arguments!

Protection — Air filtré, grande surface couverte

Confort — Bandeau amélioré et débit d'air réglable

Vision — Large champ visuel avec couleurs naturelles et contraste

Spécificité 1 — Option de couleur variable

Spécificité 2 — Air réglable sans compromettre la protection



Solutions de protection individuelle 3M France

1 Parvis de l'Innovation, CS 20203 95006 Cergy-Pontoise cedex. 3m-france-epi@mmm.com RCS Pontoise 542 078 555 SAS au capital de 10 572 672 euros f facebook.com/3MSpeedglas

(in) Instagram.com/3MSpeedglas

youtube.com/3MSpeedglas

Usage professionnel uniquement

Pensez à recycler. Imprimé en France.

© 3M™ 2021. Tous droits réservés.

3M, Speedglas, Adflo et Versaflo sont des marques commerciales de 3M Company exploitées sous licence au Canada. Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées du Bluetooth Special Interest Group.