


3M™ E-A-R™ Classic™ Hörselproppar

Fördelar



Bekväma

- ▶ Branschledande skum som långsamt återfår sin form efter nedrullning, för en bekväm och säker passform
- ▶ Mjukt skum som ger ett lågt tryck inuti hörselgången för ökad komfort



Smidiga

- ▶ Finns tillgängliga både med och utan snöre
- ▶ Kompatibla med 3M™ One Touch™ Pro Dispenser



Skyddande

- ▶ Passar de flesta hörselgångar och ger tillförlitlig tätning
- ▶ Ytan håller kvar proppen vid rörelse och hjälper till att upprätthålla en effektiv tätning
- ▶ Svett- och fuktbeständiga för effektiv tätning under långa skift
- ▶ Kompatibla med 3M™ E-A-RFit™ Dual Ear Validation System som mäter hörselproppens skyddsnivå

87 dB–98 dB(A)

94 dB–105 dB(A)



3M™ E-A-R™ Classic™ Hörselproppar



3M™ E-A-R™ Classic™ Hörselproppar med snöre

Föreslås för bullernivåer inom det här intervallet.

Dämpvärden

| Frekvens (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Med snöre | | | | | | | | |
| Mf (dB) | 21,7 | 23,7 | 26,1 | 30,4 | 30,1 | 33,8 | 42,6 | 42,1 |
| sf (dB) | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | 5,7 |
| APVf (dB) | 15,4 | 18,0 | 20,9 | 24,6 | 24,9 | 29,2 | 38,6 | 36,4 |
| Utan snöre | | | | | | | | |
| Mf (dB) | 22,3 | 23,3 | 24,6 | 26,9 | 27,4 | 34,1 | 41,6 | 40,4 |
| sf (dB) | 5,4 | 5,3 | 3,6 | 5,4 | 4,8 | 3,1 | 3,5 | 6,4 |
| APVf (dB) | 16,9 | 18,1 | 20,9 | 21,5 | 22,6 | 30,9 | 38,1 | 34,0 |

Med snöre: SNR = 29 dB. H = 30 dB. M = 26 dB. L = 23 dB.
Utan snöre: SNR = 28 dB. H = 30 dB. M = 24 dB. L = 22 dB.

Förkortningar

APVf (dB) = Mf – sf (dB)
Mf = medeldämpningsvärde
sf = standardavvikelse
APVf = förmodat skydd

H = dämpvärde vid höga frekvenser
M = dämpvärde vid mellanfrekvenser
L = dämpvärde vid låga frekvenser

SNR = Single Number Rating (värdet som subtraheras från den uppmätta C-viktade ljudtrycksnivån – L(C) – för att uppskatta effekten på den A-viktade ljudtrycksnivån inuti örat)

Material

Följande material används vid tillverkningen av den här produkten:

| Komponent | Material |
|---------------|--|
| Hörselproppar | Polymerskum som långsamt anpassar sin form |
| Snöre | Återvunnen polymer |

Beställningsinformation

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---|--|
| 3M™ E-A-R™ Classic™ | |
| PP01002 | 3M™ Classic™ Hörselproppar |
| CC01000 | 3M™ Classic™ Hörselproppar med snöre |
| 3M™ E-A-R™ One Touch Pro Dispenser | |
| 391-0000 | E-A-R One Touch Pro Hörselproppsdispenser (endast dispenser) |
| PD01001 | 3M™ Classic™ Refillbehållare med hörselproppar |
| 3M™ E-A-RFit™ Dual Ear Validation System | |
| 393-1100 | E-A-RFit Dual Ear Validation System |
| 393200350 | 3M™ Classic™ Hörselproppar för passformstestning |