

3M Science.
Applied to Life.™



Tres cintas americanas que pueden con todo

3M™ Cintas americanas Serie DT



Todo lo que necesita para su trabajo

Aborde sus tareas diarias con las cintas americanas 3M™ Serie DT en tres niveles de resistencia. No se curvan, se desenrollan sin problemas y se despegan del rollo limpiamente para ofrecerle la máxima facilidad de manejo y aplicación.

Foto ampliada para mostrar la textura única de la cinta americana superresistente 3M™ DT17



Las cintas que nunca deben faltarle

Las cintas americanas 3M™ Serie DT pueden rasgarse a mano y ofrecen una elevada resistencia a la tracción y adaptabilidad.



Adaptable con unión instantánea

Su diseño exclusivo ofrece una fuerte adhesión instantánea y la máxima adaptabilidad.



- Ideal para superficies contorneadas y etiquetado rápido
- Buena resistencia a la tracción para aplicaciones ligeras de agrupamiento
- Úsela para eliminación de polietileno, reparaciones rápidas, empalmes, sujeción temporal y montajes rápidos



Versatilidad con poder de sujeción

El buen poder de sujeción con un rendimiento muy amplio la convierten en la opción ideal para trabajos exigentes.



- Se adhiere inmediatamente y permanece en superficies irregulares de difícil unión sin levantarse, incluso en la mayoría de los plásticos.
- El soporte de polietileno resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera; resulta adecuado para asegurar revestimientos temporales de suelos
- Sellado resistente a la humedad en muchas situaciones de contención, como el sellado de tuberías y la colocación de cortinas de polietileno pesadas
- Bordes del rollo de baja pegajosidad para que los rollos permanezcan más limpios



Superguesa para trabajos superexigentes

El soporte ultragrueso y resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión y, a la vez, se puede rasgar fácilmente con las manos.



- Adhesivo de caucho agresivo que se adhiere instantáneamente a una gran variedad de superficies, como metal, vidrio, plástico y hormigón sellado
- Resulta excelente para reparar, unir, agrupar con mayor resistencia y ayuda a proteger las piezas y superficies metálicas contra el chorreado de arena.
- Mayor resistencia para las aplicaciones más exigentes
- Bordes del rollo de baja pegajosidad para que los rollos permanezcan más limpios

La cinta que le facilita la vida

Tres cintas con tres niveles de resistencia para abordar la mayor parte de sus tareas diarias de encintado.

3M™ Serie DT	Material de soporte	Tipo de adhesivo	Espesor (mm)	Resistencia a la tracción N/cm	Elongación a rotura %	Adhesión al acero N/cm	Adhesión instantánea	Tamaño del rollo	Color
Basado en el método de prueba ASTM:			D-3652*	D-3759	D-3759	D-3330			
3M™ Cinta americana multiusos DT8	Película de polietileno sobre gasa de tela	Mezcla de caucho sintético / natural	0.20	40.7	20%	7.5	✓	48 mm x 54.8 m	plata, negro
								48 mm x 22.9 m	plata, negro
3M™ Cinta americana de alta resistencia DT11	Película de polietileno sobre gasa de tela	Mezcla de caucho sintético / natural	0.27	49	20%	8.4	✓	48 mm x 54.8 m	plata, negro
								48 mm x 22.9 m	plata, negro
3M™ Cinta americana super-resistente DT17	Película de polietileno sobre gasa de tela	Mezcla de caucho sintético / natural	0.42	65.7	18%	9.2	✓	48 mm x 32 m	negro

*ASTM D-3652 probado a 2,7 psi (18 kPa)

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o no satisfacer todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Salvo que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si un producto de 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto de 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la legalidad vigente, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados o relacionados con un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o consecuente (incluida, aunque no de forma limitada, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada, incluidos, aunque no de forma limitada, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.



3M Espana S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena 19 – 25
Madrid 28027
Spain

3M España SL Suc. em Portugal
Rua do Mar da China, 3 – Piso 3ª
Lisboa 1990 – 138
Portugal

3M es una marca registrada de 3M.
© 3M 2021. Todos los derechos reservados.
Recicla, por favor. (06/2021)



- Parchear
- Agrupar
- Reforzar
- Encintar / aislar empalmes
- Tapar tubos
- Asegurar extremos de conductos
- Marcar
- Etiquetar
- Realizar reparaciones temporales
- Colgar cortinas de polietileno
- Proteger contra el chorreado de arena