



Automotive Aftermarket Division

3M™ Flex Grip Schuurvellen

1) Artikelnummers

Flex Grip Schuurvellen 139 mm x 114 mm (5,5 inch x 4,5 inch)	
35109	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P320
35110	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P400
35111	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P600
35112	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P800
35113	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P1000
35114	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P1200
35115	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P1500
35116	3M™ Flex Grip Schuurvellen , P2000
Flex Grip Schuurblok 112 mm x 70 mm x 19 mm (4,4 inch x 2,75 inch x 0,75 inch)	
35123	3M™ Flex Grip Schuurblok

2) Beschrijving en gebruik

Hoogwaardig product ontworpen voor gebruik met de hand, vooral voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Het product biedt goede initiële en constante schuurprestaties op blanke lakken, kleurlakken, primer en kunststoffen.

De rug met grip maakt gebruik van gepatenteerde technologie voor maximale grip tijdens gebruik.

Het product kan zowel nat als droog worden gebruikt.

Grofte	Toepassingen	Opmerkingen
P320	Bumperschuren e-coated nieuwe delen schuren	
P400	Laatste finish voordat 2K-aflak wordt aangebracht Schuren van kunststof bumpers e-coated nieuwe delen schuren Schuren van steenslagcoating - voorbereiding voor het aanbrengen van basislak en blanke lak	Niet aan te raden op zilver enz
P600	Schuren van primer voor het aanbrengen van de basislak, zeer geschikt voor kritische kleuren.	
P800	Schuren van primer en uitspuitgebieden voordat een kritische basislak wordt aangebracht Blending	
P1000	Blending	



Technische specificaties

Ingangsdatum: 05/10/2020 Vervangt: N.v.t.

P1200	Verwijderen van grove defecten (sinaasappelstructuur) als onderdeel van lakcorrectiesysteem Herstel van blanke lakken	
P1500	Verwijderen van defecten - lakcorrectiesysteem	
P2000	Verwijderen van kleine defecten - lakcorrectiesysteem	Kleine textuuraanpassingen

3) Fysieke eigenschappen

Rug: Flexibel schuurmiddel met op de rug 3M™ Gripping-bevestigingssysteem met gepatenteerde microreplicatietechnologie.

Mineraal: Aluminiumoxide

Verbinding: In hars gelijmd

Kleur: Blauwe schuurvellen met geel grippingmateriaal

Groftes: P320–P2000 (FEPA)

4) Gebruiksaanwijzing

Universeel product dat nat of droog met de hand kan worden gebruikt voor talloze toepassingen.

5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte veiligheidsbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. Pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

De 3M™ Flex Grip Schuurvellen is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clause, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mauto.nl	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3mautocarrosserie.be
---	--

3M is een handelsmerk van de 3M Company, © 3M 2021, Alle rechten voorbehouden.