



Presentamos el nuevo:

Sistema de Lijado Limpio 3M™

Diseñado pensando en
los técnicos y propietarios
de talleres.

Más inteligente Más rápido Más limpio

Un taller limpio puede significar menos retrabajos, mejores tiempos de ciclo y la tranquilidad de que estás haciendo todo lo posible para mejorar el entorno del taller. Para ti, tus técnicos y clientes.



Nuevo Sistema de Lijado Limpio 3M™

El Sistema de Lijado Limpio 3M™ es una solución de lijado completa para realizar trabajos de preparación y acabados de superficie, permitiendo se desplace eficientemente. El sistema incluye un carro móvil de trabajo, una amplia selección de abrasivos de calidad y equipo de protección personal.



Ayuda a reducir el polvo en el aire debido al lijado para tener un taller más limpio.



Aumenta la productividad y la eficiencia al ayudar a reducir los retrabajos y el tiempo de limpieza.



Compacto y móvil. Diseñado para un uso fácil y flexible en el taller.



Para usar con lijadoras neumáticas y / o eléctricas.



Diseño de fácil uso para los técnicos, que incluye encendido / apagado automático, manguera antiestática, ruedas de goma, seguros de freno y luces indicadoras LED.

Asegúrate de registrar tu equipo para hacer válida la garantía de hasta dos años en los equipos de extracción de polvo y lijadoras, consulta con tu representante de ventas.



Discos Abrasivos 3M™ para Reparación Automotriz

Abrasivos que satisfacen tus necesidades con la extracción de polvo que ayuda a mejorar el rendimiento de corte y prolonga la vida útil del disco. Una combinación poderosa.



Cubitron™ & Purple

Material / Tecnología:

Grano de Corte de Precisión 3M™.

Granos:

40, 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800.

Tamaños:

5" * y 6"

Patrón de múltiples orificios:



Extracción de polvo:



Tipo de sujeción:

Hookit™.

Corte:



Vida útil:



Blue

Material / Tecnología:

Mezcla de mineral cerámico de alta ingeniería.

Granos:

40, 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800.

Tamaños:

6"

Patrón de múltiples orificios:



Extracción de polvo:




Tipo de sujeción:

Hookit™.

Corte:



Vida útil:



Gold*

Material / Tecnología:

Mineral de óxido de aluminio.

Granos:

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800.

Tamaños:

6"

Patrón de múltiples orificios:



Extracción de polvo:



Tipo de sujeción:

Hookit™.

Corte:



Vida útil:





Extractor de polvo

Extractor de polvo 3M™.

33752	3M™ Extractor de polvo, 30L, 120V, enchufe tipo B (C&C, EC., CO.).
33758	3M™ Extractor de polvo, 30L, 230 V, enchufe tipo F (CH., UY.).
33763	3M™ Extractor de polvo, 30L, 230V, enchufe tipo B, (PE., PY., BO.).
33764	3M™ Extractor de polvo, 30L, 230V, enchufe tipo I (AR.).

Lijadoras orbitales

Lijadora Rotorbital 3M™ Neumática.

33627	Órbita de 2.5 mm., (3 / 32") 150 mm., (6") diámetro.
33628	Órbita de 5 mm., (3 / 16") 150 mm., (6") diámetro.
33629	Órbita de 8 mm., (5 / 16") 150 mm., (6") diámetro.
33624	Órbita de 2.5 mm., (3 / 32") 125 mm., (5") diámetro.
33625	Órbita de 5 mm., (3 / 16") 125 mm., (5") diámetro.
33623	Órbita de 5 mm., (3 / 16") 75 mm., (3") diámetro.

Lijadora Rotorbital Eléctrica 3M™

33636	Órbita de 5 mm., (3 / 16"), 125 mm., (5") diámetro, 120V, enchufe tipo B (COL., C&C, AR., CH., MX.).
33637	Órbita de 5mm., (3/16"), 150 mm., (6") diámetro, 120V, enchufe tipo B (COL., EC., C&C., MX.).
33766	Órbita de 5 mm., (3 / 16"), 150 mm., (6") diámetro, 230V, enchufe tipo F (UY., CH.).

Accesorios

33645	Manguera antiestática para lijadora neumática 3M™.
33646	Manguera antiestática para lijadora eléctrica 3M™.
33647	Filtro para extractor de polvo 3M™.
33648	Bolsa filtrante 3M™ para polvo.
33652	Conector en Y 3M™ para extractor de polvo.
33653	Carro móvil para sistema de lijado limpio 3M™.
33654	Extensión de carro móvil para sistema de lijado limpio 3M™.
05174	Manguera para bloque de lijado con aspiración 3M™ (6 mts.).
05209	Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 70 mm. x 396 mm.
05208	Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 70 mm. x 198 mm.
05207	Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 70 mm. x 127 mm.
05216	Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 115 mm. x 225 mm.
50545	Almohadilla de interfaz suave 3M™ Hookit™, 150 mm. x 5 mm., múltiples orificios. Interface Macio 6" x 0.2"
50544	Almohadilla de interfaz suave 3M™ Hookit™, 150 mm. x 10 mm., múltiples orificios.
20465	Respaldo Semi Rígido Rojo, 150 mm., (6") diámetro.

* D / F: Dust Free.

Selección y uso del producto: Existen muchos factores que fuera del control de 3M y que están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario, mismos que pueden afectar el uso y desempeño de un producto de 3M en una aplicación particular. En ese sentido, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado para la aplicación del cliente, incluyendo la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión del cumplimiento de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El no evaluar, seleccionar y utilizar adecuadamente un producto 3M de acuerdo con todas las instrucciones aplicables y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables, puede resultar en lesiones, enfermedades, muerte y / o daño a la propiedad.

Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: 3M garantiza que este equipo no presenta defectos en materiales o fabricación bajo condiciones normales de uso durante los primeros dos (2) años a partir de la fecha de compra del usuario final. 3M no ofrece ninguna otra garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo sin limitar a cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, o que surja de un curso de negociación, costumbre o uso comercial. Si el equipo no cumple con las condiciones anteriores, 3M podrá, a su elección, sustituir, reparar o realizar el reembolso del precio del equipo, o realizar el reembolso del precio del equipo. El usuario debe utilizar el equipo conforme a todas las instrucciones, precauciones de seguridad y otros procedimientos indicados en el manual de instrucciones y en la ficha técnica. 3M no devolverá el precio de compra ni se reparará o reemplazará ningún equipo o pieza del mismo que se vea afectada por 1) el desgaste natural del equipo, 2) del mantenimiento inadecuado o incorrecto, 3) de la limpieza inadecuada, 4) de la falta de lubricación, 5) del entorno de funcionamiento inadecuado, 6) de la utilización inadecuada, 7) del error o mal uso por parte del operario, 8) de la alteración o modificación, 9) del mal manejo, 10) de la falta de cuidado razonable o 11) de cualquier causa accidental atribuible al usuario final. Las reclamaciones de garantía deben realizarse en un plazo no mayor a dos (2) años a partir de la fecha de compra del cliente final.

Límite de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente y en la medida en que lo prohíba la legislación aplicable, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, sin limitarse a la pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente del término legal que se haga valer, incluyendo sin limitarse a, la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad del usuario.

Aviso de responsabilidad: Los productos industriales de 3M están destinados, etiquetados y envasados para su venta a clientes industriales y profesionales capacitados para su uso en el lugar de trabajo. A menos que se especifique lo contrario en el envase o la documentación del producto, estos productos no están destinados, etiquetados ni envasados para su venta directa a los usuarios para uso doméstico o personal (por ejemplo, para uso doméstico, personal, en la escuela primaria o secundaria, recreativo / deportivo u otros usos no descritos en el envase o la documentación del producto aplicable) y deben seleccionarse y utilizarse conforme a las normas y reglamentos de salud y seguridad aplicables, así como todas las instrucciones de uso, las advertencias y cualquier otra limitación señalada. Adicionalmente, el usuario debe llevar a cabo cualquier acción requerida correspondiente a las acciones de campo u otro aviso de uso del producto. El uso incorrecto de los productos industriales de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte o daños a la propiedad. Para obtener ayuda sobre la selección y el uso del producto, consulte a su profesional de seguridad en el lugar de trabajo, profesional industrial u otro experto en la materia. Para obtener información adicional sobre el producto, visite www.3M.com.



División de Reparación Automotriz
3M Latinoamérica