

Apresentando o novo

Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

Projetado considerando
técnicos e proprietários
de oficinas.



Mais inteligente. Mais rápido. Mais limpo.

Uma oficina limpa pode significar menos retrabalho, menor tempo de reparo e a tranquilidade de estar fazendo o que pode para melhorar o ambiente da oficina. Para você, seus técnicos e seus clientes.



Novo Sistema de Lixamento Aspirado 3M™



O Sistema de Lixamento Aspirado 3M™ é uma solução completa de lixamento para promover eficiência no seu trabalho essencial de preparação de superfície e de acabamento. O sistema inclui nossa extratora de pó, lixadeiras roto orbitais elétricas e/ou pneumáticas, carro organizador móvel, ampla seleção de abrasivos de qualidade e equipamento de proteção individual.

-  Reduz o pó no ar proveniente do lixamento para um espaço de trabalho mais limpo.
-  Aumenta a produtividade e eficiência ajudando a reduzir o retrabalho e o tempo de limpeza.
-  Compacto e móvel. Projetado para uso fácil e flexível dentro da oficina.
-  Use com lixadeiras pneumáticas e/ou elétricas.
-  Desenho tecnológico fácil de usar, incluindo ligar/desligar automático, mangueira antiestática, rodas de borracha, travas de freio e luzes indicadoras de LED.



Discos Abrasivos Hookit™ 3M™ para Reparação Automotiva

Abrasivos que atendem às suas necessidades e um sistema de extração de pó que ajuda a melhorar o desempenho do corte e prolongar a durabilidade do disco. Uma combinação poderosa.

		
Purple / Cubitron™ II	Blue	Gold
Material / Tecnologia 3M™ PSG.	Material / Tecnologia Mistura de Mineral Cerâmico Especial.	Material / Tecnologia Mineral de Óxido de Alumínio.
Grãos 80, 150, 220, 320, 400, 500, 600, 800.	Grãos 40, 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 500, 600, 800.	Grãos 40, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 280, 320, 400, 500, 600, 800.
Tamanhos 6" (152 mm.).	Tamanhos 6" (152 mm.).	Tamanhos 6" (152 mm.).
Padrão Multifuros 	Padrão 7 furos 	Padrão 7 furos 
Extração de pó 	Extração de pó 	Extração de pó 
Tipo de fixação Hookit™.	Tipo de fixação Hookit™.	Tipo de fixação Hookit™.
Corte 	Corte 	Corte 
Durabilidade 	Durabilidade 	Durabilidade 

*Não compatível com a extração de pó



Extratora de pó

Extratora de Pó 3M™

33750 30L, 230V, Plugue tipo N.

Lixadeiras Orbitais

Lixadeira Pneumática Roto Orbital 3M™

33627 Órbita 150 mm. (6 pol), 2,5 mm. (3 / 32).

33628 Órbita 150 mm. (6 pol), 5 mm. (3 / 16).

33629 Órbita 150 mm. (6 pol), 8 mm. (5 / 16).

Lixadeira Elétrica Roto Orbital 3M™

33635 Órbita 150 mm. (6 pol), 5 mm. (3 / 16), 230 V, plugue tipo N.

Acessórios

33645 Mangueira Pneumática Antiestática 3M™.

33646 Mangueira Elétrica Antiestática 3M™.

33647 Filtro para Extratora de Pó 3M™.

33648 Saco para Filtro de Pó 3M™.

33652 Conector em Y para Extratora de Pó 3M™.

33653 Carro Organizador para Sistema de Lixamento Aspirado 3M™.

33654 Extensão para Carro Organizador para Sistema de Lixamento Aspirado 3M™.

05215 Mangueira do Taco Aspirado 3M™, 6 m.

05209 Taco Aspirado 3M™, 70 mm. x 396 mm.

05208 Taco Aspirado 3M™, 70 mm. x 198 mm.

05207 Taco Aspirado 3M™, 70 mm. x 127 mm.

05216 Taco Aspirado 3M™, 115 mm. x 225 mm.

50545 Suporte Interface Macio 3M™, 150 mm. x 5 mm., Multifuro.

05865 3M™ Suporte Interface Macio 3M™, 150 mm. x 10 mm., Multifuro.

20465 3M™ Suporte Hookit™ Semirrígido Vermelho 150 mm.



3M do Brasil Ltda
Divisão de Reparação Automotiva
Fone: (19) 3838-7000
Via Anhanguera, Km. 110
Sumaré SP - CEP: 13.181-900
Fale com a 3M
Fone: 0800 013 2333

Para obter mais informações,
visite-nos em
3Mreparacaoautomotiva.com.br

Seleção e uso do produto: Muitos fatores, além do controle da 3M e, exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário, podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M em uma determinada aplicação. Por isso, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado para a aplicação do cliente, incluindo a realização de uma avaliação de risco no local de trabalho e revisão da conformidade com todos os regulamentos e padrões aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.) à propriedade.

Garantia, solução limitada e isenção de responsabilidade: a 3M garante que esta ferramenta estará livre de defeitos de fabricação e materiais em condições normais de operação por dois (2) anos a partir da data de compra pelo cliente usuário final inicial. A 3M não oferece outras garantias ou condições, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia implícita ou condição de comercialização, adequação a um determinado fim ou decorrente de um curso de negociação, personalização ou uso. Se esta ferramenta não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso é, por opção da 3M, a substituição ou reparo da ferramenta ou o reembolso do preço de compra. O usuário deve operar a ferramenta de acordo com todas as instruções aplicáveis, precauções de segurança e outros procedimentos indicados no manual de operação. A 3M não terá nenhuma obrigação de reembolsar o preço de compra ou de reparar ou substituir qualquer ferramenta ou peça que falhe como resultado de 1) desgaste normal, 2) manutenção inadequada ou imprópria, 3) limpeza inadequada, 4) não lubrificação, 5) operação inadequada ambiente, 6) utilidades impróprias, 7) erro do operador ou uso indevido, 8) alteração ou modificação, 9) manuseio incorreto, 10) falta de cuidado razoável, 11) ou qualquer causa acidental. As reclamações de garantia devem ser feitas dentro de dois (2) anos a partir da data de compra do cliente usuário final.

Limitação de responsabilidade: exceto para a solução limitada declarada acima, e exceto na medida proibida pela lei aplicável, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental, ou consequencial (incluindo, mas não se limitando a, lucros cessantes ou oportunidade de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não se limitando a, garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

Isonção de responsabilidade: os produtos industriais e ocupacionais da 3M são destinados, rotulados e embalados para venda a clientes industriais e ocupacionais treinados para uso no local de trabalho. A menos que especificado de outra forma na embalagem ou na literatura do produto aplicável, esses produtos não se destinam, rotulam ou embalam para venda ou uso por consumidores (por exemplo, para uso doméstico, pessoal, escola primária ou secundária, recreativo/esportivo, ou outras utilizações não descritas na embalagem ou literatura do produto aplicável), e deve ser selecionado e usado em conformidade com os regulamentos e padrões de saúde e segurança aplicáveis (por exemplo, US OSHA, ANSI), bem como toda a literatura do produto, instruções do usuário, avisos e outras limitações, e o usuário deve executar qualquer ação exigida sob qualquer recall, ação de campo ou outro aviso de uso do produto. O uso indevido de produtos industriais e ocupacionais da 3M pode resultar em ferimentos, doença, morte ou danos à propriedade. Para obter ajuda com a seleção e uso do produto, consulte o profissional de segurança local, higienista industrial ou outro especialista no assunto.

Para obter informações adicionais sobre o produto, visite www.3M.com.