



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ Cubitron™ II Net Zımpara

1) Parça Numaraları

Diskler		Takoz Zımpara Ruloları	
Boyut 75 mm / 3", Ruloda Disk		Boyut 70 mm / 2.75" x 10 m, Takoz Zımpara Rulo	
31679	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 80+	34561	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 80+
31680	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 120+	34562	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 120+
31681	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 150+	34563	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 150+
31682	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 180+	34564	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 180+
31683	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 220+	34565	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 220+
31684	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 240+	34566	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 240+
31685	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 320+	34560	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 320+
Boyut 125 mm / 5", Ruloda Disk		Boyut 80 mm / 3.15" x 10 m, Takoz Zımpara Rulo	
31665	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 80+	34550	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 80+
31666	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 120+	34551	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 120+
31667	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 150+	34552	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 150+
31668	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 180+	34553	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 180+
31669	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 220+	34554	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 220+
31670	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 240+	34555	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 240+
31671	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 320+	34556	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 320+
Boyut 150 mm / 6", Ruloda Disk		Boyut 115 mm / 4.5" x 10 m, Takoz Zımpara Rulo	
31650	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 80+	34572	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 80+
31651	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 120+	34573	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 120+
31652	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 150+	34574	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 150+
31653	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 180+	34575	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 180+



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 01/07/2021 Son Kullanım: Yok

31654	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 220+	34576	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 220+
31655	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 240+	34577	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 240+
31656	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 320+	34578	3M™ Cubitron™ II Net Takoz Zımpara, 320+
Boyut 203 mm / 8", Diskler			
31641	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 80+		
31642	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 120+		
31643	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 150+		
31644	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 180+		
31645	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 220+		
31646	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 240+		
31647	3M™ Cubitron™ II Net Disk Zımpara, 320+		

2) Açıklama ve son kullanımlar

Zımpara makinesi ile (veya bir el bloğu ile) kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir zımparadır. Vernik, boya, astar, dolgu macunu ve plastik parçalar üzerinde kullanımda mükemmel ilk ve sürekli aşındırma gücüne sahip bir üründür. Ürün, bir vakum ünitesi sistemiyle birlikte kullanıldığında toz emme verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.

Kum	Uygulamalar
80+	Genel zımparalama - Boya, Dolgu macunu vb. Onarım alanını temizlemek ve tüm gevşek boya parçacıklarını veya pası temizlemek için kullanılır. İlk dolgu macunu zımparalama.
120+	Onarım alanını temizlemek ve tüm gevşek boya parçacıklarını veya pası temizlemek için kullanılır. Dolgu macunu zımparalama.
150+	Onarım alanını temizlemek ve tüm gevşek boya parçacıklarını veya pası temizlemek için kullanılır. Dolgu macunu zımparalama.
180+	Onarım alanı çevresinde kenar inceltme.
220+	Onarım alanı çevresinde kenar inceltme. Yüzey iyileştirme.
240+	Yüzey iyileştirme. Dolgu macunu zımparalama. Onarımdan önce taş vurma izlerinin tesviye edilmesi.
320+	Astarlı yüzey zımparalama. Astar uygulamasından önce son kenar inceltme ve iyileştirme (Zımpara makinesi ile) Kataforez kaplama zımparalama.



3) Fiziksel Özellikler

Arka yüz: Entegre halkalı elek

Mineral: 3M™ Keskin Şekillendirilmiş Mineral ve Alüminyum Oksit Mineral karışımı

Yapıştırma: Reçine, Desen

Renk: Mor

Kum: 80+ ila 320+

4) Kullanım Talimatları

Ürün bir alet üzerinde veya elle kullanılabilir. Ürün kuru kullanılmalıdır.

En iyi sonuçlar için bir toz ayırma sistemi ile birlikte kullanın. Ürün, geleneksel 15 delikli disklerin aksine belirli bir delik hizalaması gerektirmez.

5) Saklama Koşulları

Tüm Kaplamalı Aşındırıcı Ürünlerin 18-22 °C ve %50-65 Bağıl Nem aralıklarında, sabit sıcaklık ve nem seviyelerinde saklanması tavsiye edilir. Olası nem emilimini önlemek için nemli (veya soğuk) duvarlardan, pencerelerden ya da zeminlerden uzak tutulmalıdırlar. Aynı şekilde; buhar boruları, radyatörler, sıcak hava kanalları, fırınlar vb. gibi ısı kaynaklarının yanında tutulmalarından da kaçınılmalıdır. Ürünün kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında saklanması tavsiye edilir. Bu koşullar altında Raf Ömrü süresizdir.

6) Güvenlik

Zımparalama, mümkün olduğunca iyi havalandırılmış bir alanda yapılmalıdır. Uygun koruyucu gözlük, toz maskesi ve eldivenlerin kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Pedler üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Yalnızca tedarik edildiği biçimde, orijinal boyut ve şekline kullanılmalıdır.

3M™ Cubitron™ II Net Zımparalar ürünü yalnızca endüstriyel profesyonel kullanım içindir.

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim