



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Blue Net schuurmateriaal

#### 1) Artikelnummers

<b>Schijven</b>	
<b>Maat: 150 mm / 6", schijf op rol</b>	
<b>36420</b>	3M™ Blue Net-schijf, <b>80</b>
<b>36421</b>	3M™ Blue Net-schijf, <b>120</b>
<b>36422</b>	3M™ Blue Net-schijf, <b>150</b>
<b>36423</b>	3M™ Blue Net-schijf, <b>180</b>
<b>36424</b>	3M™ Blue Net-schijf, <b>220</b>
<b>36425</b>	3M™ Blue Net-schijf, <b>240</b>
<b>36426</b>	3M™ Blue Net-schijf, <b>320</b>
<b>Stroken op rol</b>	
<b>Maat: 70 mm x 10 m, stroken op rol</b>	
<b>36462</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>80</b>
<b>36463</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>120</b>
<b>36464</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>150</b>
<b>36465</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>180</b>
<b>36466</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>220</b>
<b>36467</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>240</b>
<b>36468</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>320</b>
<b>Maat: 115 mm x 10 m, stroken op rol</b>	
<b>36470</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>80</b>
<b>36471</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>120</b>
<b>36472</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>150</b>
<b>36473</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>180</b>
<b>36474</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>220</b>
<b>36475</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>240</b>
<b>36476</b>	3M™ Blue Net-stroken op rol, <b>320</b>

## 2) Beschrijving en gebruik

Hoogwaardig schuurmateriaal, bedoeld voor gebruik met een excentrische schuurmachine (of op een handblok). Het product biedt goede initiële en constante schuurprestaties op blanke lakken, kleurlakken, primer, plamuren en kunststoffen.

Product ontworpen om de efficiëntie van de stofafzuiging te maximaliseren bij gebruik met een stofafzuigstelsel.

Grofte	Toepassingen
80	Algemene materiaalafname- verf, vulmiddel, plamuur, enz. Schoonmaken van het reparatiegebied en verwijderen van alle losse verfdeeltjes en roest. Eerste bewerking van plamuur.
120	Schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest. Schuren van plamuur.
150	Schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest. Schuren van plamuur.
180	Uitschuren van de randzone rond het reparatiegebied.
220	Uitschuren van de randzone rond het reparatiegebied. Oppervlakteverfijning.
240	Oppervlakteverfijning. Bijwerken van plamuur. Egaliseren van steenslag voor reparatie.
320	Structuur verwijderen van grondlaag. Uiteindelijk gladschuren en verfijnen voor aanbrengen van grondlaag (schijf op excentrische schuurmachine) E-coat schuren.

## 3) Fysieke eigenschappen

Rug: gaas met geïntegreerde lussen

Mineraal: 3M™ Precision Shaped Grain en mengsel van aluminiumoxide

Belijming: In hars gelijmd

Kleur: Blauw

Groftes: 80 tot 320

## 4) Gebruiksaanwijzing

Product kan machinaal of met de hand worden gebruikt. Product moet droog worden gebruikt.

Gebruik voor het beste resultaat in combinatie met een stofafzuigstelsel. Het product vereist geen specifieke uitlijning van de gaten, in tegenstelling tot traditionele schijven met 15 gaten.

## 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.



## 6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte veiligheidsbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. Pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

**De 3M™ Blue Net schuurmateriaal is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 <a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a> <a href="http://www.3m.nl/autoreparatie">www.3m.nl/autoreparatie</a>	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 <a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a> <a href="http://www.3m.be/autoreparatie">www.3m.be/autoreparatie</a>
---	--

3M is een handelsmerk van de 3M Company, © 3M 2021, Alle rechten voorbehouden.