



Automotive Aftermarket Division

3M™ Cubitron™ II Gaas-schuurmateriaal

1) Artikelnummers

Schijven		Stroken op rol	
Maat: 75 mm / 3", schijf op rol		Maat: 70 mm / 2,75" x 10 m, stroken op rol	
31679	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 80+	34561	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 80+
31680	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 120+	34562	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 120+
31681	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 150+	34563	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 150+
31682	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 180+	34564	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 180+
31683	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 220+	34565	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 220+
31684	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 240+	34566	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 240+
31685	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 320+	34560	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 320+
Maat: 125 mm / 5", schijf op rol		Maat: 80 mm / 3,15" x 10 m, stroken op rol	
31665	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 80+	34550	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 80+
31666	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 120+	34551	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 120+
31667	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 150+	34552	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 150+
31668	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 180+	34553	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 180+
31669	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 220+	34554	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 220+
31670	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 240+	34555	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 240+
31671	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 320+	34556	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 320+
Maat: 150 mm / 6", schijf op rol		Maat: 115 mm / 4,5" x 10 m, stroken op rol	
31650	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 80+	34572	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 80+
31651	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 120+	34573	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 120+
31652	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 150+	34574	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 150+
31653	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 180+	34575	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 180+
31654	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 220+	34576	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 220+
31655	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 240+	34577	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 240+
31656	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 320+	34578	3M™ Cubitron™ II Net-strook, 320+
Maat: 203 mm / 8", losse schijven			
31641	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 80+		
31642	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 120+		
31643	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 150+		
31644	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 180+		
31645	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 220+		
31646	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 240+		
31647	3M™ Cubitron™ II Net-schijf, 320+		

2) Beschrijving en gebruik

Hoogwaardig netschuurmateriaal, bedoeld voor gebruik met een excentrische schuurmachine (of op een handblok). Het product biedt uitstekende initiële en constante schuurprestaties op blanke lakken, kleurlakken, primer, plamuren en kunststoffen.

Product ontworpen om de efficiëntie van de stofafzuiging te maximaliseren bij gebruik met een stofafzuigstelsel.

Grofte	Toepassingen
80+	Algemene materiaalafname- verf, vulmiddel, plamuur, enz. Schoonmaken van het reparatiegebied en verwijderen van alle losse verfdeeltjes en roest. Eerste bewerking van plamuur.
120+	Schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest. Schuren van plamuur.
150+	Schoonmaken van het reparatiegebied en het verwijderen van alle losse verfdeeltjes of roest. Schuren van plamuur.
180+	Uitschuren van de randzone rond het reparatiegebied.
220+	Uitschuren van de randzone rond het reparatiegebied. Oppervlakteverfijning.
240+	Oppervlakteverfijning. Bijwerken van plamuur. Egaliseren van steenslag voor reparatie.
320+	Structuur verwijderen van grondlaag. Uiteindelijk gladschuren en verfijnen voor aanbrengen van grondlaag (schijf op excentrische schuurmachine) E-coat schuren.

3) Fysieke eigenschappen

Rug: gaas met geïntegreerde lussen

Mineraal: 3M™ Precision Shaped Grain en mengsel van aluminiumoxide

Belijming: In hars gelijmd, patroon

Kleur: Paars

Groftes: 80+ tot 320+

4) Gebruiksaanwijzing

Product kan machinaal of met de hand worden gebruikt. Product moet droog worden gebruikt.

Gebruik voor het beste resultaat in combinatie met een stofafzuigstelsel. Het product vereist geen specifieke uitlijning van de gaten, in tegenstelling tot traditionele schijven met 15 gaten.

5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte veiligheidsbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. Pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

De 3M™ Cubitron™ II Gaas-schuurmateriaal is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorzwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clause, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

3M™ en Cubitron zijn handelsmerken van de 3M Company, © 3M 2021, alle rechten voorbehouden.