



# Disco de Malla Xtract™ Cubitron™ II 710W

## Hoja de Datos de Producto

Date 05/2021  
Supersedes: NEW

|   |   |        |        |        |       |
|---|---|--------|--------|--------|-------|
| <b>Nombre</b>   | Disco de Malla Xtract™ Cubitron™ II 710W  |        |        |        |       |
| <b>Descripción</b>  | <p>Los discos de malla 710W son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones enfocadas en lijado en general, eliminación de material, matizado, preparación de superficies, así como lijados intermedios o finales.</p> <p>Trabaja sobre múltiples sustratos: Imprimaciones, pinturas, lacas, selladores y masillas, gelcoat, composites, madera y metal.</p> <p>La construcción de la malla Xtract™ permite la extracción del polvo y, junto con el sistema de sujeción Hookit™, facilita el cambio rápido y sencillo del disco sin necesidad de tener que alinear los agujeros con los del plato soporte. Al utilizarlo con una herramienta y un sistema de aspiración, el soporte de malla permite la extracción del polvo generado.</p> |        |        |        |       |
| <b>Mineral</b>  | Mezcla de Óxido de Aluminio y de grano cerámico de forma precisa (PSG) de 3M  |        |        |        |       |
| <b>Grados</b>   | 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+   |        |        |        |       |
| <b>Seguridad</b>  | Tamaño del disco  | 75mm   | 125mm  | 150mm  | 203mm |
|   | Órbitas por Minuto Máximas (OPM)  | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 |
| <b>Construcción</b>   | Soporte de malla recubierto de resina con una mezcla de óxido de aluminio y granos cerámicos de forma precisa (PSG) según un patrón. Este soporte tiene integrados los bucles para la unión con los sistemas Hookit™. Cuenta con un patrón patentado diseñado para un mejor corte, acabado, extracción y un mejor embazamiento.   |        |        |        |       |
| <b>Formatos disponibles</b>                                 | Discos Hookit™ de 75mm, 125mm, 150mm y 203mm de diámetro. Para otros tamaños, consulte sobre la disponibilidad de dimensiones a medida.   |        |        |        |       |
| <b>Identificación</b>                                       | Toda la información relevante relativa a la identificación del producto puede encontrarse en la etiqueta del producto, en la caja en la que se entrega el producto o en el folleto de instrucciones de seguridad que se entrega con el producto.  |        |        |        |       |
| <b>Condiciones de Almacenamiento Recomendadas (ideales)</b> | Almacenar en las condiciones recomendadas de (16-26°C / 35-50% rH) con una rotación “primero que entra – primero que sale”. Deben evitarse condiciones de temperatura y humedad fuera de estos intervalos.<br>Nota: La vida útil del producto puede reducirse si el embalaje original no está correctamente cerrado o si el producto se almacena en un entorno con alta temperatura o humedad.  |        |        |        |       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Precauciones</b>          | Por favor, tenga en cuenta todas las normas de seguridad locales y estándares industriales.<br>Utilice siempre los equipos de Protección Individual (EPIs) apropiados y siga las precauciones de seguridad indicadas en el inserto de seguridad de producto. Estos insertos de Seguridad de Producto están incluidos con el producto enviado y pueden encontrarse también on-line en <a href="http://www.3M.com">www.3M.com</a>   |
| <b>Información adicional</b> | Para solicitar información adicional del producto u organizar asistencia comercial, llame a su Ingeniero de Aplicaciones de 3M local.   |
| <b>Aviso Importante</b>      | Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera fiables. Sin embargo, hay muchos factores fuera del control de 3M que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular, incluidas las condiciones bajo las cuales se usa el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto funcione. Dado que estos factores están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para un propósito particular y para su método o aplicación del usuario. Todas las cuestiones de responsabilidad relacionadas con este producto se rigen por los términos de la venta sujetos, cuando corresponda, a la ley vigente. |

Los valores presentados se han determinado mediante métodos de ensayo estándar y son valores promedio que no han de utilizarse con fines de especificación. Nuestras recomendaciones sobre el uso de nuestros productos se basan en pruebas que se consideran confiables, pero le pedimos que realice sus propias pruebas para determinar su idoneidad para sus aplicaciones. Esto se debe a que 3M no puede aceptar ninguna responsabilidad u obligación directa o consecuente por pérdidas o daños causados como resultado de nuestras recomendaciones.

3M es una marca registrada de 3M Company



3M España S.L.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25

28027 Madrid

[www.3M.com](http://www.3M.com)

Servicio de Atención al Cliente: 917 224 059