

3M Science.
Applied to Life.™

Lakherstel met 3M™ Perfect-It™ 1-staps finishing- systeem

Met dank aan 3M™ Trizact™
Schuurmiddelen 8000 en
3M™ Perfect-It™ 1-Step
Finishingmateriaal



Nieuwe, fijnere 3M™ Trizact™ met grofte 8000.

Verkort de polijsttijd met onze nieuwe 3M™ Trizact™ grofte 8000-technologie. Na de schuurstep met 3M™ Trizact™ Schuurmiddelen grofte 3000 verfijnt u de finish simpelweg met 3M™ Trizact™ grofte 8000 voordat u gaat polijsten.

Een professioneel uitgevoerde klus.

Het 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishingmateriaal zorgt de eerste keer voor een consistente afwerking van hoge kwaliteit, in minder tijd en met minder polijstmateriaal en zorgt dus voor een efficiënter polijstproces. Er zijn slechts twee schuurstappen met 3M™ Trizact™ Schuurmiddelen nodig voor een uitstekend resultaat: met de groftes 3000 en 8000. Gevolgd door 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishingmateriaal.



3M™ Trizact™ Schuurmiddelen – Uitzonderlijke schuurwerking

Met 3M™ Trizact™ microreplicatietechnologie profiteert u van een met precisie ontwikkeld schuurmateriaal. De precieze minerale structuren helpen u een consistente afwerking te bereiken tijdens het krasverfijningsproces.


3M™ Trizact™ Schuurmiddel bestaat uit identieke microgerepliceerde piramides in een drager van schuim die lagen schuurmineraal bevat. Door slijtage van de constructie tijdens het gebruik komt er voortdurend nieuw schuurmineraal aan het snijoppervlak, wat zorgt voor een consistente finish zonder diepe krasen.

Schoner, sneller, efficiënter

- Piramidestructuur.
- Korter proces.
- Consistente finish en duurzame glans na het polijsten.
- Consistente, gelijkmatige en reproduceerbare finish.
- Schuimondersteuning verbetert de verwijdering van slijpsel.

3M™ Hookit™ Trizact™ Fine Finishing schuimschijven zorgen ervoor dat u minder tijd hoeft te besteden aan het polijsten van de lak. Met dit innovatieve product in ons assortiment hebben we het correctieproces voor nieuwe lak opnieuw uitgevonden. Dit levert betere resultaten op en helpt schadeherstelbedrijven om zowel de cyclustijd als de klanttevredenheid te verbeteren.

3M™ Trizact™ Schuurmiddelen 3000 en 8000 zijn verkrijgbaar in 75 mm en 150 mm Hookit™-schijven.



Geavanceerde polijstmiddelen.

3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishingmateriaal verwijdt fijne krassen van 3M™ Trizact™ Schuurmiddelen grofte 8000 op nieuwe laklagen voor een duurzame hoogglans finish. Of gebruik 3M™ Perfect-It™ Famous Finish als een VOS-vrije oplossing de voorkeur heeft.

Een hoogglans finish in slechts 1 stap.

Deze polijstmiddelen maken de traditionele polijstpasta en machinaal polijsten overbodig. U bereikt een hoogglans finish met minimale wervelsporen. Ze bieden de sterke werking van een compound met de bijna wervelspoorvrije finish van een polijstmiddel. De nattere formule zorgt voor een langere verwerkingstijd zonder uit te drogen en ze zijn gemakkelijk af te vegen, waardoor schoonmaken minder tijd kost.



3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishingmateriaal

- Gebruikt schuurmineraal van hoge kwaliteit voor een snelle finish na krassen van de groftes 3000 en 8000.
- Geurarme, nattere formule voor een lange verwerkingstijd zonder uisdrogen.
- De kleur is lichtpaars en het product heeft uitstekende eigenschappen voor reinigen, het veegt gemakkelijk af en verkort het schoonmaken.



3M™ 55535 Finish Control Spray

- Ideaal om de vorderingen tijdens het finishproces te volgen, met name om te controleren of minuscule krasjes van de voorgaande schuurstappen voldoende zijn gepolijst.
- Kan worden gebruikt met alle uitgeharde overspuitlaksystemen en maakt elk oppervlak schoon en klaar voor inspectie.
- Verwijdt compoundresten.
- Vermindert het risico op microkrasjes.
- Helpt een uitstekend eindresultaat te bereiken.
- Zorgt voor een schone, streeploze finish.

Voor donkere kleuren,
om hologrammen te verwijderen



3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

- Zorg voor een uitzonderlijke hoogglansfinish zonder vlekken.
- Snel en eenvoudig schoonmaken.
- Eenvoudig te verwerken en uitstekend te reinigen.



Behandel hologrammen op donkere kleuren met 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (Swirl Elimination) met 3M™ Perfect-It™ Ultrafina™ Wafelpad, blauw.



3M™ Perfect-It™ 1-Step finishing schuimpad Paars met Quick Connect

- Gemaakt van hoogwaardig schuim.
- Het gewafelde oppervlak vermindert de warmteontwikkeling.
- Pad aan beide zijden te gebruiken.
- Afgeronde randen.
- Koppeling via Quick Connect-adapter.
- De Quick Connect-adapter biedt een betrouwbare koppeling tussen pad en polijstmachine, waarmee u bovendien snel de pad kunt vervangen.



3M™ Perfect-It™ 1-Step finishing schuimpad Paars

- Ontwikkeld voor uitstekende resultaten met 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishingmateriaal.
- Gebruik voor optimaal resultaat een rotatiesnelheid tussen de 800-1400 rpm.
- Het gewafelde oppervlak vermindert de warmteontwikkeling.



3M™ High Performance roze microvezeldoek

- Reinigt om na het polijsten een stofvrij oppervlak te geven.
- Reinigt perfect zonder microkrassen te veroorzaken.
- Robuust en gaat zeer lang mee.

Productoverzicht

Toepassing	Grootte	Beschrijving	Fixatie	Verpakking	Artikelnummer
Schuur-materiaal voor kleine oppervlakken	Ø 32 mm	Finesse-It™ Handschuurzool	Stikit	1 rood blok	50199
	Ø 32 mm	466LA Trizact™ A5 Zelfklevende schijven 3000	Stikit	Huls met 100 schijven	50079
	Ø 32 mm	Mini excentrische schuurmachine met luchtdruk	Stikit	1 machine	28737
	Ø 75 mm	Zachte interfacepad	Hookit	Zak met 1 pad	05771
	Ø 75 mm	260L schuurschijf zonder gaten P1500	Hookit	Doos met 50 schijven	30367
	Ø 75 mm	443SA Trizact schuurschijf 3000	Hookit	Doos met 15 schijven	50415
	Ø 75 mm	443SA Trizact schuurschijf 8000	Hookit	Doos met 15 schijven	30804
Schuur-materiaal voor grote oppervlakken	Ø 150 mm	Standaard schuurzool Multihole 5/16	Hookit	Zak met 1 pad	51122
	Ø 150 mm	Standaard schuurzool Multihole M8	Hookit	Zak met 1 pad	51123
	Ø 150 mm	Zachte interfacepad Multihole 5 mm	Hookit	Zak met 1 interface	51126
	Ø 150 mm	Zachte interfacepad Multihole 10 mm	Hookit	Zak met 1 interface	51127
	Ø 150 mm	Paarse Finishing filmschuurschijf 260L, 17 gaten, P1500	Hookit	Doos met 50 schijven	34784
	Ø 150 mm	Paarse Finishing folieschuurschijf 260L, 17 gaten, P2000	Hookit	Doos met 50 schijven	34785
	Ø 150 mm	443SA Trizact schuurschijf zonder gaten 3000	Hookit	Doos met 15 schijven	50414
	Ø 150 mm	443SA Trizact schuurschijf zonder gaten 8000	Hookit	Doos met 15 schijven	30806
Reining & controleer	500 ml	Finish Control Spray		1 spuitbus	55535
	320 × 400 mm	Poetsdoek, wit		Rol met 275 doekjes	34568
Accessoires voor roterende polijstmachine	Ø 127 mm	Rode steunschijf voor elektrische polijstmachine M14	Hookit	Zak met 1 pad	09552
	Ø 127 mm	Rode steunschijf voor pneumatische polijstmachine 5/8	Hookit	Zak met 1 pad	09553
		Adapter QC voor elektrische polijstmachine M14	Quick Connect	Zak met 1 adapter	33271
		Adapter QC voor pneumatische polijstmachine 5/8	Quick Connect	Zak met 1 adapter	05752
1-Steps polijsten	1 kilo	1-Step Finish-materiaal Paarse dop		Fles van 1 kilo	33039
	1 kilo	Famous Finish Paarse dop (VOS-vrij alternatief)		Fles van 1 kilo	51677
	Ø 80 mm	1-Step finishing schuimpad, Paars	Hookit	Doos met 4 pads	33033
	Ø 150 mm	1-Step finishing schuimpad, Paars	Hookit	Doos met 2 pads	33042
	Ø 150 mm	1-Step finishing schuimpad, Quick Connect, Paars	Quick Connect	Zak met 1 pad	33034E
	Ø 216 mm	1-Step finishing schuimpad, Quick Connect, Paars	Quick Connect	Zak met 1 pad	33035E
	320 × 360 mm	Roze/Rode High Performance ultrazachte microvezeldoek		Zak met 1 doek	50489
Verwijderen van hologrammen op donkere kleuren	1 liter	Ultrafina SE (Swirl Elimination) polijstmiddel Blauwe dop		Fles van 1 liter	50383
	Ø 80 mm	Ultrafijne polijstpad, Blauw	Hookit	Doos met 4 pads	50457
	Ø 150 mm	Ultrafijne polijstpad, Blauw	Hookit	Doos met 2 pads	50388
	Ø 203 mm	Ultrafijne polijstpad, Blauw	Hookit	Doos met 1 pad	50389
	Ø 150 mm	Ultrafijne polijstpad, Quick Connect-systeem, Blauw	Quick Connect	Zak met 1 pad	50880
	Ø 216 mm	Ultrafijne polijstpad, Quick Connect-systeem, Blauw	Quick Connect	Zak met 1 pad	50708
	320 × 360 mm	Blauwe High Performance ultrazachte microvezeldoek		Zak met 1 doek	50486



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
 Molengraaffsingel 29,
 2629 JD Delft, Nederland
 Tel: (+31) 1580 80 217
 3M.CDC.bnl@mmm.com
 www.3m.nl/polijsten

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
 Hermeslaan, 7
 1831 Diegem, België
 Tel: (+32) 2808 17 91
 3M.CDC.bnl@mmm.com
 www.3m.be/polijsten

Recycle dit product.

© 3M 2021. Alle rechten voorbehouden.

3M, Cubitron, Hookit en Perfect-It zijn handelsmerken van 3M Company.

3M™ 1-staps polijstproces

PERSONLIJKE VEILIGHEID		Comfort Stofmasker P3	Gehoorbescherming	Comfortbril	Herbruikbare spuitoverall	Veiligheidshandschoenen
Schuren van kleine fouten		► Schuur met 3M™ Finesse-It™ Trizact™ schuurschijfjes, 32 mm, grofte 3000 met een denib-tool.	466LA Trizact™ A5 Schuurschijfjes 3000 3M™ Mini Excentrische schuurmachine, luchtdruk			
		► Werk krassen weg met een 3M™ Trizact™ Fine Finishing-schijf 443SA, grofte 8000, 75 mm met een excentrische schuurmachine.	3M™ Trizact™ Fine Finishing-schijf 8000 Festool LEX 3 77			
Schuren van defecten		► Schuur eerst met een 3M™ Hookit™ Purple Finishing Schuurschijf 260L+, grofte P1500.	3M™ Hookit™ 260L+ Festool LEX 3 150/3 Festool Interfacepad			
		► Werk krassen weg met een 3M™ Trizact™ Fine Finishing-schijf 443SA, grofte 3000, 150 mm met een excentrische schuurmachine. ► Werk krassen weg met een 3M™ Trizact™ Fine Finishing-schijf 443SA, grofte 8000, 150 mm met een excentrische schuurmachine.	3M™ Trizact™ Fine Finishing-schijf 3000 3M™ Trizact™ Fine Finishing-schijf 8000			
Polijsten		► Voeg een kleine hoeveelheid 3M™ Perfect-It™ 1-staps Finishing-materiaal toe aan een paarse pad op de roterende polijstmachine. ► Polijst in een overlappend patroon met een rotatiesnelheid van: 600 - 1400 tpm. ► Probeer bij het polijsten de pad altijd vlak op het oppervlak te houden. Verlaag de druk naar het einde van de compoundingfase zodat het oppervlak daarna gemakkelijk kan worden gereinigd. Opmerking: hoe zachter de coating, hoe lager de temperatuur en dus het toerental moet zijn.	3M™ Perfect-It™ 1-staps Finishing-materiaal Hookit Geprofileerde Paarse Polijstpad 3M™ Perfect-It™ Quick Connect Dubbelzijdige Geprofileerde Polijstpad 3M™ Perfect-It™ Rose High Performance Ultrazachte Microvezeldoek Festool SHINEX RAP 150			
Controle		► Mochten schuurkrassen van de eerste polijststap nog zichtbaar zijn na controle van het oppervlak, herhaal dan de polijststap! Opmerking: Het is belangrijk dat u in deze fase alle schuurkrassen verwijdert, om te voorkomen dat ze aan het einde van het polijstproces opnieuw verschijnen.	3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray 3M™ Professionele Poetsdoeken			
Fijn polijsten		► Polijst daarna voor een hoogglans finish opnieuw zonder extra compound op de pad. ► Polijst in een overlappend patroon met een rotatiesnelheid van 600 -1400 tpm. ► Houd de polijstpad vlak op het oppervlak om een gelijkmatige en een glanzende finish te garanderen, waarbij de druk aan het einde van de polijststap geleidelijk moet worden verlaagd. ► Verwijder overtollig materiaal en inspecteer de plaats; voor de meeste kleuren is dit voldoende. ► Bij kritische kleuren (donker of zwart) moeten de hologrammen met Perfect-It™ Ultrafina SE Compound en blauwe polijstpads worden verwijderd.	3M™ Perfect-It™ 1-staps Finishing-materiaal 3M™ Perfect-It™ Hookit Geprofileerde Paarse Polijstpad 3M™ Perfect-It™ Quick Connect Dubbelzijdige Geprofileerde Polijstpad 3M™ Perfect-It™ Rose High Performance Ultrazachte Microvezeldoek			