

**Divisione Autocarrozzeria****3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Abrasive****1) Codice prodotto**

<b>Dischi</b>	
<b>Dimensioni 150 mm/6", dischi in rotolo</b>	
<b>31694</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Disco abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>60+</b>
<b>31695</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Disco abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>80+</b>
<b>31696</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Disco abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>120+</b>
<b>Dimensioni 203 mm/8"</b>	
<b>31691</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Disco abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>60+</b>
<b>31692</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Disco abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>80+</b>
<b>31693</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Disco abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>120+</b>
<b>Fogli in rotolo</b>	
<b>Dimensioni 70 mm/2,75" x 10 m, fogli in rotolo</b>	
<b>31700</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>60+</b>
<b>31701</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>80+</b>
<b>31702</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>120+</b>
<b>Dimensioni 115 mm/4,5" x 10 m, rotoli di fogli</b>	
<b>31703</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>60+</b>
<b>31704</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>80+</b>
<b>31705</b>	3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net Foglio abrasivo con supporto in rete per lavorazioni pesanti, <b>120+</b>

## 2) Descrizione e uso finale

Abrasivo in rete ad alte prestazioni e resistente all'usura progettato per l'uso con una levigatrice rotorbitale (o su un blocco). Il prodotto si caratterizza per un taglio eccellente e molto prolungato adatto per l'uso su trasparenti, vernici, fondi, stucco e plastiche. Prodotto progettato per massimizzare l'efficienza di estrazione, se utilizzato con un sistema di estrazione delle polveri.

Grana	Applicazioni
60+	Asportazione intensiva di materiale – Gel-coat, bottom coat, ruggine,
80+	Asportazione di materiale generico: vernice, stucco etc Utilizzato per la pulizia dell'area da riparare e per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Levigatura iniziale dello stucco.
120+	Utilizzato per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Carteggiatura dello stucco.

## 3) Proprietà fisiche

Supporto: In rete Heavy Duty con anelli integrati  
Minerale: 3M™ Precision Shaped Grain e miscela di ossido di alluminio  
Legante: legante resina,  
Colore: Viola  
Grane: da 60+ a 120+

## 4) Istruzioni per l'uso

Il prodotto può essere utilizzato su uno strumento o manualmente. Il prodotto deve essere utilizzato asciutto.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare il prodotto in combinazione con un sistema di estrazione delle polveri. Il prodotto non richiede un allineamento specifico dei fori, a differenza dei tradizionali dischi a 15 fori.

## 5) Conservazione

È consigliabile conservare tutti i prodotti abrasivi a livelli costanti di temperatura e umidità compresi negli intervalli 18 °C-22 °C e 50%-65% di umidità relativa. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto va conservato in modo ottimale, nella confezione originale fino al momento dell'uso. In queste condizioni la durata del prodotto non è definita.

## 6) Sicurezza

Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I platorelli non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

Gli abrasivi con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II Heavy Duty Net è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

## 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

**Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:**

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

3M e Cubitron sono marchi commerciali dell'azienda 3M, © 3M 2021, Tutti i diritti riservati.