

3M™ Dünne doppelseitige Klebebänder

**Eine schnelle, einfache und
bequeme Möglichkeit,
so ziemlich alles zu kleben.**

Die Kraft zum Verbinden.

Wenn Ihre Produktdesigns eine gleichbleibende Fugendicke und eine fast unsichtbare Klebeverbindung erfordern, greifen Sie auf 3M™ Doppelseitige Klebebänder zurück. Diese bieten selbst unter den härtesten Bedingungen einen zuverlässigen Halt und sorgen für ein sauberes, nahtloses Finish.



Schneller:
Keine Vorbereitungszeit.
Keine Aushärtungszeit.



Sauberer: Keine Verunreinigung. Keine Dämpfe.
Keine Aufräumarbeiten.



Schnell und einfach zur Verbesserung der Produktivität.



Kosteneffektiv: Der nachfüllbare Applikator verteilt, was Sie benötigen – ohne Ausschuss!

“ Die Kraft,
jede Arbeit zu
binden. Ob groß
oder klein. ”

Scotch® ATG 924

Ideal für beschichtetes und unbeschichtetes Papier, Pappe, flexible Kunststoffe, Gewebe und mehr.



Allgemeine
Anwendung



Scotch® ATG 969

Ideal zum Kleben der meisten Kunststoffe sowie von glanzbeschichteten Materialien, Glasfaser, Schaumstoffeinslagen, Metall und Holz.



Hohe Haftkraft, Polypropylen und Polyethylen



Scotch® ATG 926

Ideal zum Kleben auf Metallen, ABS, Acryl, PP, PE, Polycarbonat, Polyester (PET), Nylon und anderen Kunststoffen.



Hohe Leistung und Temperaturbeständigkeit



Scotch® ATG 928

Entwickelt für wiederverwendbare beziehungsweise wiederlösbare Anwendungen, die das Abnehmen von Papieren und Folien erlauben.



Repositionierbar



Scotch® ATG 700

Mit einem Fingerdruck lässt sich das Klebeband schnell und kontrolliert aufbringen.



Klebebandapplikator

3M™ GPT-020F

Hervorragende Soforthaftung und hohe Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen.



Hohe Leistung



Sonderangebot


Kaufen Sie 3M-Bestseller für alltägliche Klebelösungen und erhalten Sie 15 % Rabatt.

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen oder besuchen Sie unsere Website:



3M™ Dünne doppelseitige Klebebänder

Erleben Sie Einfachheit.

Klebt lange, große und kleine Flächen. Keine Vorbereitungszeit. Keine Aushärtungszeit. Keine Verunreinigung. Keine Dämpfe. Keine Aufräumarbeiten.



Kaufen Sie 3M-Bestseller für alltägliche Klebelösungen und erhalten Sie 15% Rabatt: Das Angebot gilt bis zum

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	Abmessung	Rollen per Karton	Preis / Rolle*	Bestellmenge
	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924	Bietet ausgezeichnete Klebkraft auf den meisten Papierarten für eine Vielzahl von Anwendungen.	6 mm x 55 m			
			12 mm x 55 m			
			19 mm x 55 m			
	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969	Ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Bietet hohe Haftung und exzellenten Halt auf den meisten Kunststoffen, Metallen, Glas und UV-beschichtetem Papier.	6 mm x 33 m			
			12 mm x 33 m			
			19 mm x 33 m			
	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926	Funktioniert auf einer Vielzahl von Oberflächen und Materialien, mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösemittel und hohe Temperaturen.	6 mm x 33 m			
			12 mm x 33 m			
			19 mm x 33 m			
	Scotch® ATG wiederlösbares doppel-seitiges Klebeband mit Papier-Träger 928	Hohe oder niedrige Haftkraft, repositionierbar. Es haftet bei Kontakt und lässt sich bei vielen Papieren, Folien und Filmen wieder ablösen und wiederverwenden.	12 mm x 16,5 m			
			19 mm x 16,5 m			
	Scotch® ATG 700 Handabroller	Eine leichte, tragbare Lösung, die sich mit einer Hand bedienen lässt und das schnelle und einfache Aufbringen von Transferklebeband ermöglicht.				
	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F	Hochleistungsklebeband, das auf den meisten Substraten haftet, auch auf schwer zu klebenden Substraten.	12 mm x 50 m			
			19 mm x 50 m			
			25 mm x 50 m			
			50 mm x 50 m			

* Preise exklusive Mehrwertsteuer