



Scotch-Weld™
Structural Adhesive



3M™ 스카치-웰드™ 나일론 본딩 구조용 접착제 8910NS

새로운 가능성을 열어주는 더 쉬워진 나일론 접착

고온이 요구되는 제품에 나일론은 이상적인 소재입니다. 그러나 나일론을 접착하기 위해서는 고온에 견딜 수 있고, 화염 처리를 통한 표면 개질을 필요로 하지 않는 접착제가 요구됩니다.

3M™ 스카치-웰드 나일론 본딩용 아크릴 접착제는 최소한의 표면처리로 당신의 고온 제품에 적합한 접착 솔루션을 제공합니다.



플라즈마·화염과 같은 표면처리 없이 나일론(폴리아미드)에 고강도 접착:
생산성은 높이고 비용은 절감됩니다.



고 내열성 및 내습성: 고온 및 고습 조건에서 이상적인 접착제입니다.



나일론과 이종 소재의 접착: 서로 다른 물질 간 호환성을 높여 더 많은 옵션 선택이 가능합니다.



비인화성 및 냄새저감 소재: 당신의 작업환경을 개선시켜줍니다.




빠르고 강력한 경화: 작업 속도와 생산성이 향상됩니다.

3M™ 스카치-웰드™

나일론 본딩 구조용 접착제 DP8910NS

3M™ 스카치-웰드 나일론 본딩 구조용 접착제 DP8910NS는 빠르고 쉬운 사용방법으로 당신이 원하는 디자인을 자유롭게 구현할 수 있게 합니다. 또한 이 아크릴 접착제는 고성능 소재에서 더 나은 접착력과 함께 향상된 생산성을 제공합니다.



■ 3M™ 스카치-웰드 8910NS는 고성능 소재에서도 우수한 접착력과 향상된 생산성을 제공합니다.

관련 산업: 차량, EV 배터리, 스포츠 용품 및 장비 등
추천 용도: 소형 조인트 접합, 마운팅·트림 접착 등

제품명 (색상)	혼합비율 (부피)B:A	*가사시간 (분)	*취급강도 (분)	**보관기간	용량
DP8910NS (검은색)	10 : 1	10	16	12개월	45 MI
					490 mL
					5 gal. drum B
					50 gal. drum B
A3-2 (경화제)	주제(B)와 혼합하여 사용하는 경화제(A)			24개월	1 gal. pail A
					5 gal. pail A

* 모든 평가는 상온 24도 기준입니다.

**제조일로부터 미개봉 상태에서 권고되는 조건에 보관했을 때 해당됩니다.

3M 구조용 접착제 홈페이지 :
https://www.3m.co.kr/3M/ko_KR/p/c/adhesives/structural/



한국쓰리엠주식회사

산업용 접착제 및 테이프 사업부

서울 영등포구 의사당대로 82, 20층 한국쓰리엠

고객 상담실: 080-033-4114

상담시간: 오전 8시 ~ 오후 6시 (월~금)

3M™ 전문가에게 문의하기 :

‘전문가에게 문의하기’를
 통해 궁금증을 해결해보세요!



제품사용법: 제품 사용시 3M이 통제할 수 없는 요소들이나 사용자의 특수한 상황은 제품의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 3M 제품의 적합성을 판단하여 결정하는 데에는 사용자에게 책임이 있습니다.

보증, 제한적 보상 및 면책 조항: 만약 추가적인 보증서가 3M 제품 포장 및 제품 문서에 표기되어 있지 않다면, 3M은 3M 제품이 출하되는 시점에 해당 3M 제품 사양을 만족하는 것을 보증합니다. 3M은 다른 보증 또는 조건을 명시적으로 또 묵시적으로 포함하지 이에 국한되지 않습니다. 특정 목적 또는 처리, 사용자 정의 또는 사용에 당연히 발생하는 묵시적 보증 또는 조건에 한 모든 묵시적 보증 또는 적합성 조건을 하지 않습니다. 3M 제품이 보증을 준수하지 않는 경우, 제품을 교환하거나 구매가격을 환불하여 드립니다.

책임제한제도: 법으로 금지되는 곳을 제외하고는, 법적 이론에 상관없이 3M 제품으로 인한 보증, 계약, 과실 또는 엄격한 책임을 포함하여, 직간접적 또는 특별, 부수적으로 발생한 모든 손실 또는 손해에 대해 책임지지 않습니다.

“Copyright© 2021 3M IPC 이 간행물은 저작권 법에 의해 보호받습니다.”