

3M™ 스카치-웰드™ 연질 아크릴 접착제 8600 시리즈

구조용 접착 강도 구현과 실란트의 유연한 접착이 동시에 가능

3M 스카치-웰드 연질 아크릴 접착제 8600시리즈는 실란트의 유연한 접착력, 구조용 아크릴 접착제의 우수한 접착강도와 빠른 경화시간을 함께 제공하여 귀하의 제품에 유연한 디자인을 가능하게 합니다.



접착 부 배면 표면 왜곡 개선 : 얇고 고른 접착 표면 구현으로 미관 개선



실란트 같은 유연함: 높은 내충격성을 가진 접착제 입니다.



200%의 높은 연신율: 이종 소재 간 접합면에서 발생하는 응력을 견딜 수 있습니다.



빠르고 강한 경화 : 작업 속도와 생산성이 향상됩니다.



새로운 디자인 기회 제공: 제품 설계가 자유로워집니다.



비인화성 및 냄새저감 소재:당신의 작업환경을 개선시켜줍니다.

3M™ 스카치-웰드™ 연질 아크릴 접착제 8600 시리즈

3M™스카치-웰드 구조용 연질 아크릴 접착제 8600시리즈는 빠르고 쉬운 사용방법으로 당신이 원하는 디자인을 자유롭게 구현할 수 있게 합니다. 냄새저감형 아크릴 접착제로 더 나은 작업환경과 함께 생산성도 향상됩니다.





■ 3M™ 스카치-웰드 8600 시리즈는 접착부 배면 표면 왜곡 개선으로 미관을 향상시켜 줍니다.

제품명 (색상)	혼합비율 (부피)B:A	* 점도 (cp)	* 가사시간 (분)	* 취급강도 (분)	전단강도(kgf/cm²) ASTM D1002			**보관기간	용량
					-40°C	24°C	82°C		
DP8610NS (검은색)	10:1	90,000	10	18	246	72	20	12개월	45 MI
									490 mL
									5 gal. drum B
									50 gal. drum B
DP8625NS (검은색)	10:1	90,000	23	28	N/A			12개월	45 MI
									490 mL
									5 gal. drum B
									50 gal. drum B
A3-2	주제(B)와 혼합하여 사용하는 경화제(A)							24개월	1 gal. pail A
(경화제)									5 gal. pail A

^{*} 모든 평가는 상온 24도 기준입니다.

3M™ 전문가에게 문의하기 :

'전문가에게 문의하기'를 통해 궁금증을 해결해보세요!



3M 구조용 접착제 홈페이지:

https://www.3m.co.kr/3M/ko_KR/p/c/adhesives/structural/

3M

한국쓰리엠주식회사

산업용 접착제 및 테이프 사업부

서울 영등포구 의사당대로 82, 20층 한국쓰리엠 고객 상담실: 080-033-4114

상담시간:오전 8시 ~ 오후 6시 (월~금)

제품사용법 : 제품 사용시 3M이 통제할 수 없는 요소들이나 사용자의 특수한 상황은 제품의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 3M 제품의 적합성을 판단하여 결정하는 데에는 사용자에게 책임이 있습니다.

보증, 제한적 보상 및 면책 조항: 만약 추가적인 보증서가 3M 제품 포장 및 제품 문서에 표기되어 있지 않다면, 3M은 3M 제품이 출하되는 시점에 해당 3M 제품사양을 만족하는 것을 보증합니다. 3M은 다른 보증 또는 조건을 명시적으로 또 묵시적으로 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 특정 목적 또는 처리, 사용자 정의 또는 사용에 당연히 발생하는 묵시적 보증 또는 조건에대 한 모든 묵시적 보증 또는 적합성 조건을 하지 않습니다. 3M 제품이 보증을 준수하지 않는 경우, 제품을 교환하거나 구매가격을 환불하여 드립니다.

책임제한제도 : 법으로 금지되는 곳을 제외하고는, 법적 이론에 상관없이 3M 제품으로 인한 보증, 계약, 과실 또는 엄격한 책임을 포함하여, 직간접적 또는 특별, 부수적으로 발생된 모든 손실 또는 손해에 대해 책임지지 않습니다.

"Copyright© 2021 3M IPC 이 간행물은 저작권 법에 의해 보호받습니다."

^{**}제조일로부터 미개봉 상태에서 권고되는 조건에 보관했을 때 해당됩니다.