

**3M™ Guida
alla vendita
di occhiali.**



Indice

3M™ SecureFit™	3	3M™ Occhiali di sicurezza a mascherina	21
3M™ SecureFit™ serie 100	4	3M™ GoggleGear™ serie 6000	22
3M™ SecureFit™ serie 200	5	3M™ GoggleGear™ serie 500	23
3M™ SecureFit™ serie 400	6	3M™ GoggleGear™ serie 2890	24
3M™ SecureFit™ serie 400X	7	3M™ Serie Fahrenheit™	25
3M™ SecureFit™ serie 500	8	3M™ Serie 4700 e 4800	26
3M™ SecureFit™ serie 600	9		
<hr/>		Accessori	27
3M™ Solus™	10		
3M™ Solus™ serie 1000	11	Ulteriori informazioni	30
3M™ Solus™ serie 2000	12	Categorie di rivestimento e lenti	31
3M™ Solus™ serie CCS	13	Definizioni	32
		Avviso importante	34
		Panoramica caratteristiche degli occhiali	
		Panoramica caratteristiche degli occhiali a mascherina	
3M™ Virtua™	14		
3M™ Serie Virtua™	15		
3M™ Virtua™ serie AP	16		
3M™ Sovraocchiali	17		
3M™ SecureFit™ serie 3700	18		
3M™ serie 2800	19		
3M™ Serie Visitor	20		

3M™ SecureFit™

- ▶ Comfort per tutto il giorno, ideali per i lavoratori che devono indossare una protezione per gli occhi per lunghi periodi di tempo
- ▶ La migliore soluzione 3M per la compatibilità con cuffie auricolari e la protezione delle vie respiratorie
- ▶ Migliora il comfort dei tuoi dipendenti, grazie a occhiali che offrono adattabilità e stile
- ▶ Materiali e rivestimenti di alta qualità per migliorare adattabilità e durata
- ▶ Trattamento anti-appannamento e rivestimento anti-graffio 3M™ Scotchgard™ Protector su tutta la gamma

Visita il sito web di 3M™ SecureFit™

Sfoggia la brochure di 3M™ SecureFit™



3M™ SecureFit™ serie 100



- ▶ Gamma 3M™ SecureFit™
- ▶ Tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion Temple, per una tenuta sicura e confortevole durante tutta la giornata
- ▶ Compatibile con le cuffie auricolari
- ▶ Design sottile e avvolgente per un aspetto visivo migliore sui volti più piccoli
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Disponibile in confezione multipla economica (da 5pz) (solo con montatura nera)
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

3M SAP ID	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni anti-graffio	Anti- appannamento Prestazioni	MOQ
7100244046	SF101AS-BLK, lenti trasparenti, confezione da 5pz	2C-1.2 3M 1 FT	Nero	Trasparente	AS	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, lenti trasparenti, confezione da 5pz	2C-1.2 3M 1 FT	Nero	Trasparente	AS/AF	+	+	100
7100244064	SF101AF-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Blu	Trasparente	AS/AF	+	+	20
7100244047	SF101AS-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Blu	Trasparente	AS	++	-	20
7100244048	SF102AF-BLU, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT	Blu	Grigio scuro	AS/AF	+	+	20
7100243969	SF103AF-BLU, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT	Blu	Ambra	AS/AF	+	+	20
7100244061	SF107AF-BLU, lenti grigio chiaro per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT	Blu	Grigio chiaro per interni/ esterni	AS/AF	+	+	20

3M™ SecureFit™ serie 200



- ▶ Gamma 3M™ SecureFit™
- ▶ Tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M™, per una tenuta sicura e confortevole durante tutta la giornata
- ▶ Il design solido e avvolgente si adatta universalmente a diverse dimensioni e forme del capo
- ▶ Compatibile con le cuffie auricolari
- ▶ Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- ▶ Disponibile inserto per lenti da vista
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Gli occhiali più leggeri della nostra gamma (18 grammi)
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

3M SAP ID	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni Prestazioni	Anti-graffio Prestazioni	MOQ
7100194736	SF201AFP-EU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT N	Trasparente	Trasparente	AS/AF+	+	++	20
7100112180	SF201AS-EU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Trasparente	Trasparente	AS	++	-	20
7100185279	SF201SGAF-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blu	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100194737	SF202AFP-EU, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT N	Grigio	Grigio scuro	AS/AF+	+	++	20
7100194738	SF203AFP-EU, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT N	Ambra	Ambra	AS/AF+	+	++	20
Accessori								
7010528331	RX-SF400, inserto RX per SF200/400							10
7100102568	SF400FI, inserto in schiuma per SF200/400							100

3M™ SecureFit™ serie 400



- ▶ Gamma 3M™ SecureFit™ di livello medio
- ▶ Tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M™, per una tenuta sicura e confortevole durante tutta la giornata
- ▶ Il design solido e avvolgente si adatta universalmente a diverse dimensioni e forme del capo
- ▶ Compatibile con le cuffie auricolari
- ▶ Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- ▶ Disponibile inserto per lenti da vista
- ▶ Nasello ed estremità delle aste morbidi per migliorare comfort e vestibilità
- ▶ Il modello SF406SGAF-BLA è dotato di lenti arancioni per bloccare la luce blu
- ▶ Disponibili versioni da lettura
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Anti-graffio Prestazioni	Anti-appannamento Prestazioni	MOQ
7100078989	SF401AF-EU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Grigio/verde	Trasparente	AS/AF	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blu/Grigio	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, lenti trasparenti + schiuma	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blu/Grigio	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Rosso/Grigio	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, lenti PC grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT	Grigio/Verde	Grigio scuro	AS/AF	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT KN	Blu/Grigio	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, lenti ambra	2C -1.2 3M 1 FT	Grigio/Verde	Ambra	AS/AF	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT KN	Giallo/Nero	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, lenti marrone medio	5-2.5 3M 1 FT KN	Nero/Marrone	Marrone medio	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, lenti arancioni	2-1.7 3M 1 FT KN	Nero/Marrone	Arancione	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, lenti grigio chiaro per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT KN	Blu/Grigio	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, lenti a specchio blu scuro	5-3.1 3M 1 FT	Grigio/Verde	A specchio blu scuro	AS	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, lenti a specchio per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT	Grigio/Verde	A specchio per interni/esterni	AS	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, lenti trasparenti da lettura +1,5	2C-1.2 3M 1 FT	Grigio/Verde	Trasparenti +1,5	AS/AF	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, lenti trasparenti da lettura +2,0	2C-1.2 3M 1 FT	Grigio/Verde	Trasparenti +2,0	AS/AF	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, lenti trasparenti da lettura +2,5	2C-1.2 3M 1 FT	Grigio/Verde	Trasparenti +2,5	AS/AF	+	+	20
Accessori								
7010528331	RX-SF400, inserto RX per SF200/400							10
7100102568	SF400FI, inserto in schiuma per SF200/400							100

3M™ SecureFit™ Serie 400X



- ▶ Gamma 3M™ SecureFit™ di livello medio/alto
- ▶ Tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M™, per una tenuta sicura e confortevole durante tutta la giornata
- ▶ Il design solido e avvolgente si adatta universalmente a diverse dimensioni e forme del capo
- ▶ Compatibile con le cuffie auricolari
- ▶ Protezione sopraccigliare morbida e nasello morbido integrato per una maggiore copertura dall'alto e una comoda vestibilità
- ▶ Estremità delle aste morbide per un comfort migliore
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti- appannamento	MOQ
7100185269	SF401XSGAF-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blu/Grigio	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100185268	SF401XSGAF-GRN, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Verde/ Trasparente	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100185278	SF402XSGAF-BLU, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT KN	Blu/Grigio	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100185291	SF403XSGAF-YEL, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT KN	Giallo/Nero	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100185289	SF407XSGAF-BLU, lenti grigio chiaro per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT KN	Blu/Grigio	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7100185292	SF416XAS-BLK, lenti a specchio arancioni	5-3.1 FT	Nero/Nero	A specchio arancione	AS	++	-	20
7100185109	SF422XSGAF-BLK, lenti rosso vermiglio	2-2 3M 1 FT KN	Nero/Nero	Vermiglio	SGAF	++	+++	20

3M™ SecureFit™ serie 500



- ▶ Gamma 3M™ SecureFit™ di livello medio
- ▶ Tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M™, per una tenuta sicura e confortevole durante tutta la giornata
- ▶ Stanghette con angolatura regolabile per adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali, progettate per agevolare il posizionamento degli occhiali quando sono indossati insieme ai respiratori
- ▶ Il design avvolgente, leggero e universale si adatta a diverse dimensioni e forme del capo
- ▶ Compatibile con le cuffie auricolari
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- ▶ SF528SGAF-DGR è dotato di una lente marrone chiaro che offre un comfort aggiuntivo in condizioni di luce artificiale intensa
- ▶ Include una gamma di lenti grigie con filtro IR, utilizzate nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
- ▶ Protezione UV 400 su tutte le lenti

**Guarda il video della serie 500
3M™ SecureFit™**

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Anti-graffio	Anti- appannamento Prestazioni	MOQ
7100244045	SF501AF-BLK, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Nero	Trasparente	AS/AF	+	+	20
7100243979	SF501ASP-BLK, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K	Nero	Trasparente	AS+	+++	-	20
7100243142	SF501SGAF-BLK, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM, lenti trasparenti + schiuma	2C-1.2 3M 1 FT KN	Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100243971	SF501SGAF-GRN, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Verde	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100243934	SF501SGAF-RED, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Rosso	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100244201	SF502SGAF-BLK, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT K N	Nero	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100243980	SF503SGAF-BLK, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT K N	Nero	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100244022	SF505SGAF-DGR, lenti marrone medio	5-2.5 3M 1 FT K N	Verde scuro	Marrone medio	SGAF	++	+++	20
7100243995	SF507SGAF-BLK, lenti grigio chiaro per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT K N	Nero	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7100243963	SF509AF-BLK, lenti a specchio argento scuro,	5-3.1 3M 1 FT	Nero	A specchio argento scuro	AS/AF	+	+	20
7100243977	SF517ASP-GRN, lenti grigie IR 1.7,	1.7 3M 1 FT K	Nero/Verde	Grigio IR 1.7	AS+	+++	-	20
7100244062	SF528SGAF-DGR, lenti marrone chiaro	5-1.4 3M 1 FT K N	Verde scuro	Marrone chiaro	SGAF	++	+++	20
7100243989	SF530ASP-GRN, lenti grigie IR 3.0	3 3M 1 FT K	Nero/Verde	Grigio IR 3.0	AS+	+++	-	20
7100243978	SF550ASP-GRN, lenti grigie IR 5.0	5 3M 1 FT K	Nero/Verde	Grigio IR 5.0	AS+	+++	-	20
Accessori								
7100243943	SF500-FOAM, inserto in schiuma per SF500	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	100

3M™ SecureFit™ serie 600



- ▶ Gamma 3M™ SecureFit™ di livello superiore
- ▶ Tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M™, per una tenuta sicura e confortevole durante tutta la giornata
- ▶ Il design a doppia lente garantisce ottime prestazioni ottiche
- ▶ L'elegante design avvolgente a mezza montatura si adatta a un'ampia gamma di dimensioni della testa
- ▶ Nasello morbido per migliorare il comfort e la vestibilità
- ▶ Compatibile con le cuffie auricolari
- ▶ Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- ▶ Il modello SF611AS è dotato di lenti polarizzate grigio scuro che rimuovono l'abbagliamento da luce solare orizzontale
- ▶ Include una gamma di lenti verde con filtro IR, utilizzate nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	MOQ
7100112717	SF601SGAF, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grigio	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100112716	SF602SGAF, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT KN	Grigio	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100112712	SF603SGAF, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grigio	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100112718	SF610AS, lenti a specchio per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT	Grigio	A specchio per interni/esterni	AS	+	-	20
7100112713	SF611AS, Lenti polarizzate grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT	Grigio	Grigio scuro polarizzato	AS	++	-	20
7100112721	SF617AS, lenti verdi IR 1.7	1.7 3M 1 F	Grigio	Verde IR 1.7	AS	++	-	20
7100112724	SF630AS, lenti verdi IR 3.0	3 3M 1 F	Grigio	Verde IR 3.0	AS	++	-	20
7100112715	SF650AS, lenti verdi IR 5.0	5 3M 1 F	Grigio	Verde IR 5.0	AS	++	-	20
Accessori								
7100112725	SF600FI, inserto in schiuma per SF600	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	100

3M™ Solus™

- ▶ Occhiali solidi, ideali per lavoratori che hanno la necessità di rimuoverli spesso
- ▶ Ampia gamma di lenti e di opzioni di rivestimento, incluse numerose alternative come guarnizioni in schiuma/TPE per migliorare la protezione e creare prestazioni simili agli occhiali a mascherina
- ▶ Trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ Protector offerto su tutta la gamma

Sfoggia la brochure 3M™ Solus™

3M™ Solus™ serie 1000



- ▶ Gamma 3M™ Solus™ di livello superiore
- ▶ Design sportivo a basso profilo disponibile in varie versioni con montature dai colori moderni
- ▶ Disponibili versioni con kit speciali
- ▶ Le stanghette, le bardature temporali e le guarnizioni possono essere facilmente sostituite per adattarsi all'applicazione
- ▶ Se gli occhiali sono indossati insieme alla bardatura temporale e alla guarnizione, il livello di protezione aumenta fino a raggiungere una protezione dagli impatti a media energia (BT)
- ▶ Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- ▶ Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e polvere di grandi dimensioni
- ▶ Nasello ed estremità delle aste morbidi per migliorare comfort e vestibilità
- ▶ I modelli S1101SGAF e S1101NSGAF-TSKT possono essere sottoposti a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C
- ▶ Il modello S1101NSGAF-TSKT viene fornito con una bardatura temporale in neoprene
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	MOQ
7100243970	S1101NSGAF-TSKT, kit con guarnizione in TPE, cinturino in neoprene, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Blu/Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100080258	S1101SGAF, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N	Blu/Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100080184	S1101SGAFKT, kit, inserto in schiuma e cinturino	2C-1.2 3M 1 BT K N	Blu/Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100080185	S1102SGAF, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 BT K N	Blu/Nero	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100080187	S1103SGAF, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 BT K N	Blu/Nero	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100244049	S1107SGAF, lenti grigio chiaro per interni/esterni	2C-1.7 3M 1 BT K N	Blu/Nero	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7100078882	S1201SGAF, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N	Verde/Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100078881	S1201SGAFKT kit, inserto in schiuma e cinturino	2C-1.2 3M 1 BT K N	Verde/Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100244066	S1201SGAF-TSKT, kit con guarnizione in TPE, cinturino elastico, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Verde/Nero	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100078883	S1202SGAF, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 BT K N	Verde/Nero	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100080186	S1203SGAF, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 BT K N	Verde/Nero	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100244063	S1207SGAF, lenti grigio chiaro per interni/esterni	2C-1.7 3M 1 BT K N	Verde/Nero	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
Accessori								
7100081293	1000G, inserto in schiuma per Solus 1000	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	100
7100081292	1000S, bardatura temporale, nylon regolabile per Solus 1000	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	5
7100243935	S1000TPE, guarnizione in TPE per Solus 1000	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	20
7100243141	S1000-RX, inserto RX con guarnizione in TPE per Solus 1000	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	20

3M™ Solus™ serie 2000



- ▶ Gamma 3M™ Solus™ di livello medio
- ▶ Design elegante e dal profilo basso a mezza montatura disponibile in diversi colori
- ▶ Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali
- ▶ Nasello semi-morbido ed estremità delle aste morbide per migliorare comfort e vestibilità
- ▶ Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- ▶ Varie soluzioni di rivestimento disponibili
- ▶ Disponibili versioni da lettura
- ▶ Include una gamma di lenti grigie con filtro IR, utilizzate nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	MOQ
7100208382	S2001AF-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Blu/Grigio	Trasparente	AS/AF	+	+	20
7100208825	S2001ASP-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K	Blu/Grigio	Trasparente	AS+	+++	-	20
7100208751	S2001SGAF-BGR, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K N	Grigio/Blu-Verde	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100208820	S2001SGAF-BGR-F, trasparenti con inserto in schiuma	2C-1.2 3M 1 FT K N	Grigio/Blu-Verde	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100208817	S2001SGAF-RED, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K N	Grigio/Rosso	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100208793	S2002SGAF-BGR, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT K N	Grigio/Blu-Verde	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100209600	S2002SGAF-RED, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT K N	Grigio/Rosso	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100208818	S2003SGAF-BGR, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT K N	Grigio/Blu-Verde	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100208819	S2005SGAF-BGR, lenti marrone medio	5-2.5 3M 1 FT K N	Grigio/Blu-Verde	Marrone medio	SGAF	++	+++	20
7100208815	S2007SGAF-BGR, lenti grigie per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT K N	Grigio/Blu-Verde	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7100208826	S2024AS-RED, lenti a specchio rosso scuro	5-3.1 3M 1 FT	Grigio/Rosso	A specchio rosso scuro	AS	+	-	20
7100218306	S2015AF-BLU, lenti trasparenti, +1,5	2C-1.2 3M 1 FT	Blu/Grigio	Trasparente +1,5	AS/AF	+	+	20
7100218163	S2020AF-BLU, lenti trasparenti, +2,0	2C-1.2 3M 1 FT	Blu/Grigio	Trasparente +2,0	AS/AF	+	+	20
7100218151	S2025AF-BLU, lenti trasparenti, +2,5	2C-1.2 3M 1 FT	Blu/Grigio	Trasparente +2,5	AS/AF	+	+	20
7100218150	S2017ASP-BLK, lenti grigie IR 1.7	1.7 3M 1 FT K	Nero/Verde	Grigio IR 1.7	AS+	+++	-	20
7100218153	S2030ASP-BLK, lenti grigie IR 3.0	3 3M 1 FT K	Nero/Verde	Grigio IR 3.0	AS+	+++	-	20
7100220423	S2050ASP-BLK, lenti grigie IR 5.0	5 3M 1 FT K	Nero/Verde	Grigio IR 5.0	AS+	+++	-	20
Accessori								
7100244145	S2000-FOAM, inserto in schiuma per Solus 2000	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	100

3M™ Solus™ serie CCS



- ▶ Gamma 3M™ Solus™ di livello medio/basso
- ▶ Design a basso profilo con montatura dai colori moderni
- ▶ Sistema CCS (Cord Control System) per tenere insieme gli occhiali e gli inserti auricolari con cordino, senza grovigli e pronti all'uso
- ▶ Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
- ▶ Varie soluzioni di rivestimento disponibili
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti- appannamento	MOQ
7100216507	SCCS01SGAF-GRN, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K N	Verde lime	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F, lenti trasparenti, inserto in schiuma	2C-1.2 3M 1 FT K N	Verde lime	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100216621	SCCS02SGAF-GRN, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT K N	Verde lime	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100216595	SCCS07SGAF-GRN, lenti grigio chiaro per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT K N	Verde lime	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7000043086	71511-00000, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Blu	Trasparente	AS/AF	+	+	20
Accessori								
7100032645	71511-99999, inserto in schiuma per Solus™ CCS	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	100

3M™ Virtua™

- ▶ Design accessibile per lavoratori che richiedono una protezione degli occhi occasionale e che rimuovono spesso gli occhiali durante la giornata lavorativa



3M™ Virtua™



- ▶ Gamma base economica
- ▶ Design unisex sottile e avvolgente, molto diffuso in tutto il mondo
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Varie soluzioni di rivestimento disponibili
- ▶ Disponibile in confezione multipla economica (da 5pz)

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti- appannamento	MOQ
7000061918	71500-00001, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Trasparente	Trasparente	AS	++	-	20
7000061919	71500-00002, lenti grigio medio	5-2.5 3M 1 FT	Grigio	Grigio medio	AS	++	-	20
7000061920	71500-00003, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT	Ambra	Ambra	AS	++	-	20
7000061921	71500-00004, lenti a specchio blu medio	5-2.5 3M 1 FT	Grigio	A specchio blu medio	AS	+	-	20
7000061922	71500-00008, lenti trasparenti, testa piccola (H)	2C-1.2 3M 1 FT/3M FT H	Trasparente	Trasparente	AS/AF	+	+	20
7100244069	715001AF, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Trasparente	Trasparente	AS/AF	+	+	20
7100244065	715001AF, lenti trasparenti, confezione da 5	2C-1.2 3M 1 FT	Trasparente	Trasparente	AS/AF	+	+	100
7100244050	715002AF, lenti grigio medio	5-2.5 3M 1 FT	Grigio	Grigio medio	AS/AF	+	+	20
7100243988	715003AF, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT	Ambra	Ambra	AS/AF	+	+	20

3M™ Virtua™ serie AP



- ▶ Gamma base economica
- ▶ Design estremamente robusto
- ▶ Facile da pulire

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti- appannamento	MOQ
7100006209	71512-00000, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Trasparente	Trasparente	AS	++	-	20
7100010682	71512-00001, lenti grigio medio	5-2.5 3M 1 FT	Grigio	Grigio medio	AS	++	-	20

Gamma sovraocchiali 3M™

- ▶ Sovraocchiali progettati per essere indossati sopra gli occhiali da vista del lavoratore o in base alle specifiche di uso generale dei visitatori
- ▶ Ideali per i lavoratori temporanei o come soluzione ausiliaria per fornire protezione oculare quando gli occhiali da vista di sicurezza non sono disponibili



3M™ SecureFit™ serie 3700



- ▶ Gamma di sovraocchiali di livello superiore (OTG)
- ▶ Tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M™, per una tenuta sicura e confortevole durante tutta la giornata
- ▶ Modello progettato per essere indossato tutto il giorno dai lavoratori che indossano occhiali da vista
- ▶ Disponibili in vari colori moderni
- ▶ Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
- ▶ Compatibile con le cuffie auricolari
- ▶ Nasello morbido per migliorare il comfort e la vestibilità
- ▶ Disponibili opzioni di protezione sopraccigliare morbida, che creano lo spazio necessario per alcuni modelli di occhiali da vista
- ▶ Include una gamma di filtri IR grigi, utilizzati nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
- ▶ Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	MOQ
7100209340	SF3701ASP-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K	Blu	Trasparente	AS+	+++	-	20
7100209252	SF3701SGAF-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K N	Blu	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100209413	SF3701SGAF-GRN, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K N	Verde	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100209425	SF3701XSGAF-BLU, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT K N	Blu	Trasparente	SGAF	++	+++	20
7100209384	SF3702SGAF-BLU, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT KN	Blu	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100209416	SF3702XSGAF-BLU, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 FT KN	Blu	Grigio scuro	SGAF	++	+++	20
7100209426	SF3703SGAF-GRN, lenti ambra	2C-1.2 3M 1 FT KN	Verde	Ambra	SGAF	++	+++	20
7100209427	SF3707SGAF-BLU, lenti grigio chiaro per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT KN	Blu	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7100209428	SF3707XSGAF-BLU, lenti grigio chiaro per interni/esterni	5-1.7 3M 1 FT KN	Blu	Grigio chiaro per interni/esterni	SGAF	++	+++	20
7100217946	SF3717ASP-BLK, lenti grigie IR 1.7	1.7 3M 1 FT K	Nero	Grigio IR 1.7	AS+	+++	-	20
7100218079	SF3750ASP-BLK, lenti grigie IR 5.0	5 3M 1 FT K	Nero	Grigio IR 5.0	AS+	+++	-	20

3M™ serie 2800



- ▶ Gamma di sovraocchiali di livello medio (OTG)
- ▶ Si adatta alla maggior parte degli occhiali da vista
- ▶ Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali
- ▶ Stanghette regolabili in lunghezza per personalizzare la vestibilità
- ▶ Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- ▶ Include un filtro IR 5, diffuso nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti- appannamento	MOQ
7000032493	2800, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 FT	Blu	Trasparente	AS	++	-	20
7100050502	2801, lenti grigio scuro	5-3.13M 1 FT	Blu	Grigio scuro	AS	++	-	20
7000032494	2802, lenti ambra	2-1.2 3M 1 FT	Blu	Ambra	AS	++	-	20
7000061936	2805, lenti da saldatura con gradazione 5,0	4-5 3M 1 FT	Blu	Verde IR 5.0	AS	++	-	20

3M™ serie Visitor



- ▶ Gamma base economica di sovraocchiali (OTG)
- ▶ Compatibile con alcuni occhiali da vista molto piccoli
- ▶ Non rivestiti
- ▶ Diffusi come occhiali per visitatori per uso breve

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/ montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti- appannamento	MOQ
7000062913	71448-00001, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 F	Trasparente	Trasparente	Nessuno	-	-	20

3M™ Occhiali a mascherina

- ▶ Protezione da pericoli specifici quali: polvere, liquidi, gas, metallo fuso e/o contro livelli di impatto più elevati



3M™ GoggleGear™ serie 6000



- ▶ 3M™ GoggleGear™ di livello superiore
- ▶ Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
- ▶ Design dell'occhiale a mascherina dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista e flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento
- ▶ Disponibili in vari colori moderni
- ▶ Modello GG6001NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C
- ▶ Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
- ▶ Include una versione ribaltabile con una lente grigia con filtro IR 5, diffusa per la saldatura a gas e il taglio dei metalli
- ▶ Dispone di un'ampia bardatura temporale in tessuto ben progettata, confortevole e facile da regolare

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	Ventilazione	Schizzi (3)	Polvere di grandi dimensioni (4)	Polvere sottile (5)	Metallo fuso (9)	MOQ
7100216582	GG6001SGAF-BLK, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Nero/Nero	PC trasparente	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10
7100216617	GG6001SGAF-GRN, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Nero/Verde	PC trasparente	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10
7100216192	GG6001SGAF-RED, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Nero/Rosso	PC trasparente	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10
7100216191	GG6001NSGAF-BLU, cinturino in neoprene, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M BT 3 4	Nero/Blu	PC trasparente	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10
7100244200	GG6001SGAF-IR5, lenti trasparenti, con lenti di copertura grigie IR5 ribaltabili	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT Lenti ribaltabili: 5 3M 1	Nero/Nero	PC chiaro e IR5 grigie	SGAF e IR>AS	++ ++	+++ -	Indiretto	✓	✓			10
7100216514	GG6002SGAF-BLK, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Nero/Nero	PC grigio scuro	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10
Accessori													
7100243987	GG6050AS-CLENS, lenti di copertura ribaltabili grigie IR5	5 3M 1	n/d	PC IR 5.0	AS	++	-	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	20

3M™ GoggleGear™ serie 500



- ▶ 3M™ GoggleGear™ di livello superiore
- ▶ Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
- ▶ Design degli occhiali a profilo piccolo, leggeri e comodi da indossare per un periodo più lungo
- ▶ Modello GG501NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C
- ▶ Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
- ▶ Include lenti verde con filtro IR 5, diffuse nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
- ▶ Disponibile inserto per lenti da vista

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	Ventilazione	Schizzi (3)	Polvere di grandi dimensioni (4)	Polvere sottile (5)	Metallo fuso (9)	MOQ
7100185183	GG501NSGAF-BLU, cinturino in neoprene, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Blu	PC trasparente	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10
7100074368	GG501SGAF, lenti trasparenti	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Rosso	PC trasparente	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10
7100185290	GG502SGAF, lenti grigio scuro	5-3.1 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Rosso	PC grigio scuro	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓			10

3M™ serie 2890



- ▶ Occhiali a mascherina di livello medio
- ▶ Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
- ▶ Occhiale a mascherina dal design ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- ▶ Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
- ▶ Disponibili opzioni di lenti in acetato per una migliore resistenza agli agenti chimici (più durevole) e un comfort maggiore
- ▶ Disponibile in versioni con ventilazione indiretta o a tenuta
- ▶ Include lenti verde con filtro IR 5, diffuse nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	Ventilazione	Schizzi (3)	Polvere di grandi dimensioni (4)	Polvere sottile (5)	Metallo fuso (9)	MOQ
7000032480	2890, lenti in policarbonato trasparente	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 BT	Grigio/grigio chiaro	PC trasparente	AS/AF	++	++	Indiretto	✓	✓			10
7000032481	2890A, lenti in acetato trasparente	2C-1.2 3M 1 FT N/3M 3 4 FT	Grigio/grigio chiaro	Acetato trasparente	AF		++	Indiretto	✓	✓			10
7000061924	2890S, lenti in policarbonato trasparente	2C-1.2 3M 1 BT K N/3M 3 4 5 BT	Grigio/grigio chiaro	PC trasparente	AS/AF	++	++	A tenuta	✓	✓	✓		10
7000032483	2890SA, lenti in acetato trasparente	2C-1.2 3M 1 FT N/3M 3 4 5 FT	Grigio/grigio chiaro	Acetato trasparente	AF		++	A tenuta	✓	✓	✓		10
7100146292	2891-SGAF, lenti in policarbonato trasparente	2C-1.2 3M 1 BT 9 K N/3M 3 4 9 BT	Grigio/grigio scuro	PC trasparente	SGAF	++	+++	Indiretto	✓	✓		✓	10
7100146291	2891S-SGAF, lenti in policarbonato trasparente	2C-1.2 3M 1 BT 9 K N/3M 3 4 5 9 BT	Grigio/grigio scuro	PC trasparente	SGAF	++	+++	A tenuta	✓	✓	✓	✓	10
7100010431	2895S, lenti in policarbonato verde IR5	5 3M 1 B K N/3M 3 4 5 B	Grigio/grigio chiaro	PC IR 5.0	AS/AF	++	++	A tenuta	✓	✓	✓		10

3M™ serie Fahrenheit™



- ▶ Gamma di occhiali a mascherina di livello medio
- ▶ Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
- ▶ Occhiale a mascherina dal design ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- ▶ Possibilità di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
- ▶ Disponibile in versioni con ventilazione indiretta o a tenuta

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	Ventilazione	Schizzi (3)	Polvere di grandi dimensioni (4)	Polvere sottile (5)	Metallo fuso (9)	MOQ
7000062781	71360-00011, trasparente Lenti in policarbonato	2C-1.2 3M 1 BT/3M 3 4 BT	Blu	PC trasparente	AS/AF	+	+	Indiretto	✓	✓			10
7000062782	71360-00012, lenti in policarbonato trasparente	2C-1.2 3M 1 BT/3M 3 4 BT	Blu	PC trasparente	AS	+	-	Indiretto	✓	✓			10
7000062783	71360-00013, T-N-Wear, bardatura temporale in neoprene, lenti in acetato trasparente	2C-1.2 3M 1 F 9/3M 3 4 9 F	Blu	Acetato trasparente	AS/AF		++	Indiretto	✓	✓		✓	10
7100010410	71360-00015, a tenuta, bardatura temporale in neoprene, lenti in acetato trasparente	2C-1.2 3M 1 F 9/3M 3 4 9 F	Blu	Acetato trasparente	AS/AF		++	A tenuta	✓	✓		✓	10
7000062786	71360-00017 versione per elmetto, lenti in acetato trasparente	2C-1.2 3M 1 F 9/3M 3 4 9 F	Blu	Acetato trasparente	AS/AF		++	A tenuta	✓	✓		✓	10

Accessori

7000061926	71360-00006, T-N-Wear, strisce di ricambio	n/d	n/d	n/d	nessuno		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	10
------------	---	-----	-----	-----	---------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

3M™ serie 4700 e 4800



- ▶ Occhiali di base entry-level
- ▶ Solo lenti piatte
- ▶ Non indossabile sopra gli occhiali da vista
- ▶ 4700 con ventilazione diretta solo per la protezione dagli impatti (nessuna protezione dagli schizzi)

ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	Specifiche marcature lenti/montatura	Colore della montatura	Colore della lente	Rivestimento	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento	Ventilazione	Schizzi (3)	Polvere di grandi dimensioni (4)	Polvere sottile (5)	Metallo fuso (9)	MOQ
7000061933	71359-00000, 4700 lenti in policarbonato trasparente	3M 1 B/3M B	Trasparente, rosso	PC trasparente	Nessuno	-	-	Diretta					200
7000062914	71347-00011, 4800 lenti in policarbonato trasparente	3M 1 B/3M 3 B	Trasparente, rosso	PC trasparente	Nessuno	-	-	Indiretto	✓				200
7000062915	71347-00014, 4800 lenti in policarbonato trasparente	3M 1 B/3M 3 B	Trasparente/ Nero	PC trasparente	AF	-	+	Indiretto	✓				200

Accessori

Custodia rigida larga per occhiali di protezione 3M™



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000061939	Asola per cintura rigida, grande	12-0200-00

3M™ Custodia per il trasporto degli occhiali



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000061941	Fermaglio/moschettone per cintura, semi rigido	12-0500-00

3M™ Custodia per il trasporto degli occhiali



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000032497	Custodia da viaggio, con cerniera	12-0600-00

3M™ Custodia in microfibra per occhiali



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000032498	Custodia in microfibra (occhiali)	26-6780-00

3M™ Custodia in microfibra per occhiali a mascherina



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000061943	Custodia grande in microfibra (occhiali a mascherina)	26-6800-00

3M™ Panno in microfibra per la pulizia delle lenti



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000032500	Panno in microfibra per la pulizia delle lenti	26-6710-00

Accessori

3M™ Dispenser di salviette monouso per lenti



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000062429	Distributore salviette monouso per lenti (gruppo linguistico A)	83735-00000A
7000062659	Distributore salviette monouso per lenti (gruppo linguistico B)	83735-00000B

3M™ Dispenser di salviette per lenti



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7100014390	Distributore salviette monouso per lenti, 500 bustine	26-2000-00

3M™ Soluzione per la pulizia delle lenti



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000062428	Soluzione per la pulizia delle lenti, 120 ml (gruppo linguistico A)	71329-00000A
7000062658	Soluzione per la pulizia delle lenti, 120 ml (gruppo linguistico B)	71329-00000B

Accessori

3M™ Cordino da collo con chiusura di sicurezza per occhiali



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000095022	Cordino da collo con chiusura di sicurezza	272

3M™ Cordino da collo universale per occhiali



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000061868	Cordino per collo	90943

3M™ Cordino da collo in nylon per occhiali



ID SAP 3M	ID prodotto, breve descrizione	
7000032501	Nylon elastico, nero, regolabile	90931-00000

Ulteriori informazioni



Categorie di rivestimento e lenti

Tabella delle prestazioni del rivestimento

Rivestimento	Marcatura europea	Prestazioni antigraffio	Prestazioni anti-appannamento
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

Categorie di filtri delle lenti

Si parte da: 2(C) -	Filtro ultravioletto
Si parte da: 4 -	Filtro infrarossi
Si parte da: 5 -	Filtro per abbagliamento solare
Solo un numero (1.7 o 3.0 o 5.0)	Filtro UV e IR (diffusi nella saldatura a gas)

Vedi il video di 3M™ Scotchgard™

Definizioni



Stanghette con angolatura regolabile

Regolazione pantoscopica dell'inclinazione della lente per adeguare la posizione rispetto all'altezza degli zigomi e migliorare comfort e vestibilità.



Anti-appannamento (N)

Lenti rivestite per ridurre l'appannamento e rimanere trasparenti, pur soddisfacendo i requisiti della norma EN 166.




Sterilizzabili in autoclave

Modello testato per garantire una protezione costante anche dopo essere stato sottoposto a sterilizzazione in autoclave a 121°C.




Protezione sopraccigliare

Copertura superiore aggiuntiva durante l'impatto, lasciando spazio per favorire il flusso d'aria.



Cord Control System (CCS)

Progettato per tenere insieme gli occhiali e gli inserti auricolari, senza grovigli e pronti all'uso con resistenza anti-appannamento incorporata.




Protezione da goccioline (3)

Modello testato secondo la norma EN 166:2001 per fornire protezione da goccioline e schizzi.



Design a doppia lente

Occhiale ideato con due lenti separate, destra e sinistra.



Protezione dalle particelle di polvere (4)

Modello testato secondo EN 166:2001 per fornire protezione dalle particelle di polvere di grandi dimensioni.



Compatibile con la mascherina

Progettato per una migliore compatibilità con le mascherine.




Inserto in schiuma

Aiuta a limitare l'esposizione degli occhi ai detriti ma non è stretto come un occhiale a mascherina.



Protezione da gas (5)

Modello testato secondo EN 166:2001 per offrire protezione da gas e particelle di polveri sottili.



Occhiali a mascherina

Progettati per fornire una buona tenuta al viso. Possono essere classificati come schizzi/goccioline, polvere e/o polvere fine/gas.

Definizioni



Compatibile con protezione acustica

Modello progettato per una migliore compatibilità con la protezione acustica per ridurre la perdita di attenuazione.



Protezione dagli impatti (B)

Modello testato secondo EN 166:2001 per fornire protezione dagli impatti a media energia (120 m/s).



Protezione dagli impatti (F)

Modello testato secondo EN 166:2001 per fornire protezione contro gli impatti a bassa energia (45 m/s).



Protezione dal metallo fuso (9)

Occhiali a mascherina testati secondo EN 166:2001 per fornire protezione da metalli fusi e corpi solidi incandescenti.



Tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione 3M™

Le stanghette degli occhiali si adattano a diverse forme e dimensioni del capo, distribuendo la pressione sull'orecchio e migliorando il comfort.




Lenti da lettura

Lenti bifocali da lettura per aiutare a leggere testi piccoli o per vedere meglio piccoli dettagli.




Trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ Protector

Dura di più dei tradizionali rivestimenti anti-appannamento e mantiene la sua efficacia sino a 25 lavaggi con acqua. Il rivestimento è testato EN168 K&N per anti-appannamento e anti-graffio.



Resistente ai graffi (K)

Lenti rivestite per ridurre i graffi e rimanere trasparenti, pur soddisfacendo i requisiti della norma EN 166.



Regolazione della lunghezza delle stanghette

Stanghette regolabili in lunghezza per personalizzare la vestibilità.




Guarnizione in TPE

Contribuisce a limitare l'esposizione degli occhi ai detriti e permette di trasformare gli occhiali in occhiali a mascherina per la protezione contro gli spruzzi di liquidi e la polvere.



Protezione UV

Lenti che assorbono fino al 99,9% dei dannosi raggi UVA e UVB e che soddisfano i requisiti della norma EN 166.



UV400

Le lenti in polycarbonato etichettate UV400 assorbono il 99,9% dei raggi UVA, UVB e UVC tra 200 e 400 nm.

Avviso importante

Scelta del prodotto e utilizzo: Molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative e norme nazionali e/o europee applicabili. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: ai prodotti 3M si applica una limitazione di responsabilità. Per la dichiarazione di garanzia e la limitazione di responsabilità, fare riferimento al contratto di fornitura o ai termini e condizioni di vendita 3M.

Di prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che sono stati appositamente addestrati per l'utilizzo sul posto di lavoro.

3M Science.
Applied to Life.™

3M Italia S.r.l.
3M Italia s.r.l.
Via Norberto Bobbio 21
Piolto
(MI)
0845 504 8772
www.3MItalia.it