

# Guide de vente de protections oculaires 3M™.



# Contenu

---

## **Gamme 3M™ SecureFit™ 3**

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100	4
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200	5
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400	6
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400X	7
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500	8
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 600	9

---

## **Gamme 3M™ Solus™ 10**

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 1000	11
Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000	12
Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série CCS	13

---

## **Gamme 3M™ Virtua™ 14**

Séries 3M™ Virtua™	15
3M™ Virtua™ série AP	16

---

## **Gamme de surlunettes 3M™ 17**

Surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700	18
Surlunettes 3M™ série 2800	19
Surlunettes 3M™ série Visitor	20

---

## **Gamme de lunette-masques de sécurité 3M™ 21**

Lunette-masques 3M™ GoggleGear™ série 6000	22
Lunette-masques 3M™ GoggleGear™ série 500	23
Lunette-masques 3M™ GoggleGear™ série 2890	24
Séries 3M™ Fahrenheit™	25
3M™ série 4700 et 4800	26

---

## **Accessoires 27**

---

## **Plus d'informations 30**

Catégories de revêtements et d'optiques	31
Définitions	32
Avertissement important	34
Aperçu des caractéristiques des lunettes	
Aperçu des caractéristiques des lunette-masques	

---

# Gamme 3M™ SecureFit™

- ▶ Confort garanti tout au long de la journée pour les travailleurs ayant besoin de porter des lunettes de protection sur une longue période
- ▶ Solution 3M optimale pour la compatibilité avec les coquilles antibruit et les protections respiratoires
- ▶ Renforcez la conformité auprès des employés avec des lunettes confortables, correctement ajustées et élégantes
- ▶ Les matériaux et les revêtements de haute qualité améliorent le confort et renforcent la durabilité
- ▶ Revêtement antibuée / antirayures 3M™ Scotchgard™ Protector proposé sur l'ensemble de la gamme

Rendez-vous sur le site Internet 3M™ SecureFit™

Voir la brochure 3M™ SecureFit™

# Lunettes de sécurité

## 3M™ SecureFit™ série 100



- ▶ Gamme de base 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un ajustement confortable et sûr tout au long de la journée !
- ▶ Compatible avec les coquilles antibruit
- ▶ Conception fine et enveloppante, plus adaptée aux petits visages
- ▶ Simple à nettoyer
- ▶ Emballage en vrac économique (5 par boîte) disponible (monture noire uniquement)
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100244046	SF101AS-BLK, optiques incolores, 5 par boîte	2C-1.2 3M 1 FT	Noir	Incolore	AR	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, optiques incolores, 5 par boîte	2C-1.2 3M 1 FT	Noir	Incolore	AR/AB	+	+	100
7100244064	SF101AF-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu	Incolore	AR/AB	+	+	20
7100244047	SF101AS-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu	Incolore	AR	++	-	20
7100244048	SF102AF-BLU, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT	Bleu	Gris foncé	AR/AB	+	+	20
7100243969	SF103AF-BLU, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu	Jaune	AR/AB	+	+	20
7100244061	SF107AF-BLU, optiques gris clair extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT	Bleu	Gris clair extérieur/intérieur	AR/AB	+	+	20

# Lunettes de sécurité

## 3M™ SecureFit™ série 200



- ▶ Gamme de base 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un ajustement confortable et sûr tout au long de la journée !
- ▶ Une conception universelle robuste et enveloppante qui s'adapte à une large gamme de tailles de tête
- ▶ Compatible avec les coquilles antibruit
- ▶ Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
- ▶ Possibilité d'adaptation à une correction
- ▶ Simple à nettoyer
- ▶ Les lunettes les plus légères de notre gamme (18 grammes)
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100194736	SF201AFP-EU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT N	Incolore	Incolore	AS/AF+	+	++	20
7100112180	SF201AS-EU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Incolore	Incolore	AS	++	-	20
7100185279	SF201SGAF-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Bleu	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100194737	SF202AFP-EU, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT N	Gris	Gris foncé	AS/AF+	+	++	20
7100194738	SF203AFP-EU, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT N	Jaune	Jaune	AS/AF+	+	++	20
Accessoires								
7010528331	RX-SF400, RX Insert pour SF200/400							10
7100102568	SF400FI, joint mousse pour SF200/400							100

# Lunettes de sécurité

## 3M™ SecureFit™ série 400



- ▶ Gamme intermédiaire 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un ajustement confortable et sûr tout au long de la journée !
- ▶ Une conception universelle robuste et enveloppante qui s'adapte à une large gamme de tailles de tête
- ▶ Compatible avec les coquilles antibruit
- ▶ Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
- ▶ Possibilité d'adaptation à une correction
- ▶ Pont nasal réglable et extrémité des branches souples pour améliorer le confort et l'ajustement
- ▶ SF406SGAF-BLA dispose d'optique orange anti-lumière bleue
- ▶ Modèles pour lecture disponibles
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance anti-UV	MOQ
7100078989	SF401AF-EU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Gris/vert	Incolore	AR/AB	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Bleu/gris	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, optiques incolores + mousse	2C-1.2 3M 1 FT KN	Bleu/gris	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Rouge/gris	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, optiques PC gris foncé	5-3.1 3M 1 FT	Gris/vert	Gris foncé	AR/AB	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT KN	Bleu/gris	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, optiques jaunes	2C -1.2 3M 1 FT	Gris/vert	Jaune	AR/AB	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT KN	Jaune/noir	Jaune	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, optiques marron	5-2.5 3M 1 FT KN	Noir/marron	Marron	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, optiques orange	2-1.7 3M 1 FT KN	Noir/marron	Orange	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, optiques gris clair extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT KN	Bleu/gris	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, optiques miroitées bleu foncé	5-3.1 3M 1 FT	Gris/vert	Miroité bleu foncé	AR	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, optiques miroitées extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT	Gris/vert	Miroité extérieur/intérieur	AR	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, optiques de lecture incolores +1,5	2C-1.2 3M 1 FT	Gris/vert	Incolore +1,5	AR/AB	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, optiques de lecture incolores +2,0	2C-1.2 3M 1 FT	Gris/vert	Incolore +2,0	AR/AB	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, optiques de lecture incolores +2,5	2C-1.2 3M 1 FT	Gris/vert	Incolore +2,5	AR/AB	+	+	20
<b>Accessoires</b>								
7010528331	RX-SF400, RX Insert pour SF200/400							10
7100102568	SF400FI, joint mousse pour SF200/400							100

# Lunettes de sécurité

## 3M™ SecureFit™ série 400X



- ▶ Gamme intermédiaire/supérieure 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un ajustement confortable et sûr tout au long de la journée !
- ▶ Une conception universelle robuste et enveloppante qui s'adapte à une large gamme de tailles de tête
- ▶ Compatible avec les coquilles antibruit
- ▶ Protection frontale souple et arête nasale intégrée pour une couverture supérieure supplémentaire et un ajustement confortable
- ▶ Branches souples aux extrémités pour améliorer le confort
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100185269	SF401XSGAF-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Bleu/gris	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100185268	SF401XSGAF-GRN, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Vert/incolore	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100185278	SF402XSGAF-BLU, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT KN	Bleu/gris	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100185291	SF403XSGAF-YEL, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT KN	Jaune/noir	Jaune	SGAF	++	+++	20
7100185289	SF407XSGAF-BLU, optiques gris clair extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT KN	Bleu/gris	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7100185292	SF416XAS-BLK, optiques miroitées orange	5-3.1 FT	Noir/noir	Miroité orange	AR	++	-	20
7100185109	SF422XSGAF-BLK, optiques rouges	2-2 3M 1 FT KN	Noir/noir	Rouge	SGAF	++	+++	20

# Lunettes de sécurité

## 3M™ SecureFit™ série 500



- ▶ Gamme intermédiaire 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un ajustement confortable et sûr tout au long de la journée !
- ▶ Branches réglables pour un ajustement des optiques selon les caractéristiques du visage et la position des lunettes, conçues pour aider à améliorer le positionnement lorsqu'elles sont portées avec un masque respiratoire
- ▶ Une conception universelle légère et enveloppante qui s'adapte à une large gamme de tailles de tête
- ▶ Compatible avec les coquilles antibruit
- ▶ Simple à nettoyer
- ▶ Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
- ▶ Les lunettes de sécurité SF528SGAF-DGR sont dotées d'optiques marron clair pour plus de confort dans des conditions de lumière artificielle intense
- ▶ Comprend une gamme d'optiques filtre IR grises utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
- ▶ Protection UV400 sur toutes les lentilles

**Regardez la vidéo des lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500**

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100244045	SF501AF-BLK, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Noir	Incolore	AS/AF	+	+	20
7100243979	SF501ASP-BLK, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K	Noir	Incolore	AS+	+++	-	20
7100243142	SF501SGAF-BLK, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM, optiques incolores + mousse	2C-1.2 3M 1 FT KN	Noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100243971	SF501SGAF-GRN, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Vert	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100243934	SF501SGAF-RED, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Rouge	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100244201	SF502SGAF-BLK, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT K N	Noir	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100243980	SF503SGAF-BLK, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT K N	Noir	Jaune	SGAF	++	+++	20
7100244022	SF505SGAF-DGR, optiques marron	5-2.5 3M 1 FT K N	Vert foncé	Marron	SGAF	++	+++	20
7100243995	SF507SGAF-BLK, optiques gris clair extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT K N	Noir	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7100243963	SF509AF-BLK, optiques miroitées argent foncé,	5-3.1 3M 1 FT	Noir	Miroité argenté foncé	AS/AF	+	+	20
7100243977	SF517ASP-GRN, optiques grises IR 1.7	1.7 3M 1 FT K	Noir/vert	IR 1.7 gris	AS+	+++	-	20
7100244062	SF528SGAF-DGR, optiques marron clair	5-1.4 3M 1 FT K N	Vert foncé	Marron clair	SGAF	++	+++	20
7100243989	SF530ASP-GRN, optiques grises IR 3.0	3 3M 1 FT K	Noir/vert	IR 3.0 gris	AS+	+++	-	20
7100243978	SF550ASP-GRN, optiques grises IR 5.0	5 3M 1 FT K	Noir/vert	IR 5.0 gris	AS+	+++	-	20
Accessoires								
7100243943	SF500-FOAM, joint mousse pour SF500	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	100

# Lunettes de sécurité

## 3M™ SecureFit™ série 600



- ▶ Gamme supérieure 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un ajustement confortable et sûr tout au long de la journée !
- ▶ Une conception à double optique offre les meilleures performances optiques
- ▶ Conception élégante de demi-monture enveloppante qui s'adapte à une large gamme de tailles de tête
- ▶ Arête nasale souple pour améliorer le confort et l'ajustement
- ▶ Compatible avec les coquilles antibruit
- ▶ Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
- ▶ Les lunettes de protection SF611AS sont dotées d'optiques polarisées gris foncé éliminant l'éblouissement horizontal
- ▶ Comprend une gamme d'optiques filtre IR vertes utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100112717	SF601SGAF, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT KN	Gris	 Incolore	SGAF	++	+++	20
7100112716	SF602SGAF, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT KN	Gris	 Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100112712	SF603SGAF, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT KN	Gris	 Jaune	SGAF	++	+++	20
7100112718	SF610AS, optiques miroitées extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT	Gris	 Miroité extérieur/intérieur	AR	+	-	20
7100112713	SF611AS, optiques polarisés gris foncé	5-3.1 3M 1 FT	Gris	 Gris foncé polarisé	AR	++	-	20
7100112721	SF617AS, optiques vertes IR 1.7	1.7 3M 1 F	Gris	 IR 1.7 vert	AR	++	-	20
7100112724	SF630AS, optiques vertes IR 3.0	3 3M 1 F	Gris	 IR 3.0 vert	AR	++	-	20
7100112715	SF650AS, optiques vertes IR 5.0	5 3M 1 F	Gris	 IR 5.0 vert	AR	++	-	20
Accessoires								
7100112725	SF600FI, joint mousse pour SF600	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	100

# Gamme 3M™ Solus™

- ▶ Lunettes robustes pour les travailleurs qui doivent fréquemment retirer leurs lunettes
- ▶ Excellente gamme d'options d'optiques et de revêtements, et de solutions alternatives telles que les joints mousse / TPE pour renforcer la protection et créer des performances semblables à celles des lunettes-masques
- ▶ Revêtement antibuée / antirayures 3M™ Scotchgard™ Protector proposé sur l'ensemble de la gamme

■ Consultez la brochure 3M™ Solus™



# 3M™ Solus™ série 1000



- ▶ Gamme supérieures 3M™ Solus™
- ▶ Design sportif et discret, couleurs de monture modernes
- ▶ Versions de kits spéciaux disponibles
- ▶ Les branches, les bandeaux et les joints peuvent être facilement échangés en fonction de l'application
- ▶ Lorsque les lunettes sont portées avec un bandeau et un joint, le niveau de protection contre les chocs est renforcé jusqu'à atteindre une protection à énergie moyenne (BT)
- ▶ Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
- ▶ Joint TPE (avec ou sans insert pour verres correcteurs) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses poussières
- ▶ Pont nasal et extrémité des branches souples pour améliorer le confort et l'ajustement
- ▶ Les lunettes de sécurité S1101SGAF et S1101NSGAF-TSKT peuvent être stérilisées jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121 °C
- ▶ Les lunettes de sécurité S1101NSGAF-TSKT sont livrées avec un bandeau en néoprène
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100243970	S1101NSGAF-TSKT, Kit comprenant un joint TPE, une sangle en néoprène, des optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Bleu/noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100080258	S1101SGAF, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N	Bleu/noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100080184	S1101SGAFKT, Kit, joint mousse et sangle	2C-1.2 3M 1 BT K N	Bleu/noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100080185	S1102SGAF, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 BT K N	Bleu/noir	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100080187	S1103SGAF, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 BT K N	Bleu/noir	Jaune	SGAF	++	+++	20
7100244049	S1107SGAF, optiques gris clair extérieur/intérieur	2C-1.7 3M 1 BT K N	Bleu/noir	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7100078882	S1201SGAF, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N	Vert/noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100078881	Kit S1201SGAFKT, joint mousse et sangle	2C-1.2 3M 1 BT K N	Vert/noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100244066	S1201SGAF-TSKT, Kit comprenant un joint TPE, une sangle en élastique, des optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Vert/noir	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100078883	S1202SGAF, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 BT K N	Vert/noir	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100080186	S1203SGAF, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 BT K N	Vert/noir	Jaune	SGAF	++	+++	20
7100244063	S1207SGAF, optiques gris clair extérieur/intérieur	2C-1.7 3M 1 BT K N	Vert/noir	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
Accessoires								
7100081293	1000G, joint mousse pour Solus série 1000	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	100
7100081292	1000S, bandeau, réglable en nylon pour Solus série 1000	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	5
7100243935	S1000TPE, joint TPE pour Solus série 1000	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	20
7100243141	S1000-RX, RX Insert avec joint TPE pour Solus série 1000	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	20

# 3M™ Solus™ série 2000



- ▶ Gamme intermédiaire 3M™ Solus™
- ▶ Conception demi-monture élégante et discrète, couleurs modernes de monture
- ▶ Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
- ▶ Pont nasal et extrémité des branches semi-souples pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
- ▶ Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
- ▶ Différentes solutions de revêtement disponibles
- ▶ Modèles pour lecture disponibles
- ▶ Comprend une gamme d'optiques filtre IR grises utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100208382	S2001AF-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu/gris	Incolore	AS/AF	+	+	20
7100208825	S2001ASP-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K	Bleu/gris	Incolore	AS+	+++	-	20
7100208751	S2001SGAF-BGR, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/bleu-vert	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100208820	S2001SGAF-BGR-F, incolore avec joint mousse	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/bleu-vert	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100208817	S2001SGAF-RED, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/rouge	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100208793	S2002SGAF-BGR, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT K N	Gris/bleu-vert	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100209600	S2002SGAF-RED, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT K N	Gris/rouge	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100208818	S2003SGAF-BGR, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/bleu-vert	Jaune	SGAF	++	+++	20
7100208819	S2005SGAF-BGR, optiques marron	5-2.5 3M 1 FT K N	Gris/bleu-vert	Marron	SGAF	++	+++	20
7100208815	S2007SGAF-BGR, optiques grises extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT K N	Gris/bleu-vert	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7100208826	S2024AS-RED, optiques miroitées rouge foncé	5-3.1 3M 1 FT	Gris/rouge	Miroité rouge foncé	AS	+	-	20
7100218306	S2015AF-BLU, optiques incolores +1,5	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu/gris	Incolore +1,5	AS/AF	+	+	20
7100218163	S2020AF-BLU, optiques incolores +2,0	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu/gris	Incolore +2,0	AS/AF	+	+	20
7100218151	S2025AF-BLU, optiques incolores +2,5	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu/gris	Incolore +2,5	AS/AF	+	+	20
7100218150	S2017ASP-BLK, optiques grises IR 1.7	1.7 3M 1 FT K	Noir/vert	IR 1.7 gris	AS+	+++	-	20
7100218153	S2030ASP-BLK, optiques grises IR 3.0	3 3M 1 FT K	Noir/vert	IR 3.0 gris	AS+	+++	-	20
7100220423	S2050ASP-BLK, optiques grises IR 5.0	5 3M 1 FT K	Noir/vert	IR 5.0 gris	AS+	+++	-	20
<b>Accessoires</b>								
7100244145	S2000-FOAM, joint mousse pour Solus série 2000	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	100

# 3M™ Solus™ série CCS



- ▶ Gamme intermédiaire/entrée de gamme 3M™ Solus™
- ▶ Conception profilée, couleurs modernes des branches
- ▶ Système de contrôle de cordon (CCS) conçu pour que les lunettes et les bouchons d'oreilles à cordelettes restent attachés et prêts à l'emploi
- ▶ Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
- ▶ Différentes solutions de revêtement disponibles
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques/de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100216507	SCCS01SGAF-GRN, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K N	Citron vert	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F, optiques incolores, joint mousse	2C-1.2 3M 1 FT K N	Citron vert	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100216621	SCCS02SGAF-GRN, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT K N	Citron vert	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100216595	SCCS07SGAF-GRN, optiques gris clair extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT K N	Citron vert	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7000043086	71511-00000, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu	Incolore	AR/AB	+	+	20
<b>Accessoires</b>								
7100032645	71511-99999, joint mousse pour Solus™ série CCS	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	100

# Gamme 3M™ Virtua™

- ▶ Conception économique pour les travailleurs qui ont besoin d'une protection oculaire intermittente et qui retirent fréquemment leurs lunettes tout au long de la journée



# 3M™ série Virtua™



- ▶ Gamme de base économique
- ▶ Conception unisexe enveloppante et fine forte demandée dans le monde entier
- ▶ Simple à nettoyer
- ▶ Différentes solutions de revêtement disponibles
- ▶ Emballage en vrac économique (5 par boîte) disponible

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7000061918	71500-00001, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Incolore	 Incolore	AR	++	-	20
7000061919	71500-00002, optiques gris moyen	5-2.5 3M 1 FT	Gris	 Gris moyen	AR	++	-	20
7000061920	71500-00003, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT	Jaune	 Jaune	AR	++	-	20
7000061921	71500-00004, optiques miroitées bleu moyen	5-2.5 3M 1 FT	Gris	 Miroité bleu moyen	AR	+	-	20
7000061922	71500-00008, optiques incolores, petite tête (H)	2C-1.2 3M 1 FT / 3M FT H	Incolore	 Incolore	AR/AB	+	+	20
7100244069	715001AF, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Incolore	 Incolore	AR/AB	+	+	20
7100244065	715001AF, optiques incolores, 5 par boîte	2C-1.2 3M 1 FT	Incolore	 Incolore	AR/AB	+	+	100
7100244050	715002AF, optiques gris moyen	5-2.5 3M 1 FT	Gris	 Gris moyen	AR/AB	+	+	20
7100243988	715003AF, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT	Jaune	 Jaune	AR/AB	+	+	20

# 3M™ série Virtua™ AP



- ▶ Gamme de base économique
- ▶ Conception solide et robuste
- ▶ Simple à nettoyer

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100006209	71512-00000, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Incolore	Incolore	AR	++	-	20
7100010682	71512-00001, optiques gris moyen	5-2.5 3M 1 FT	Gris	Gris moyen	AR	++	-	20

# Gamme de surlunettes 3M™

- ▶ Surlunettes conçues pour être portées par-dessus des lunettes de vue personnelles ou pour les visiteurs selon les spécifications générales
- ▶ Idéal pour les travailleurs temporaires ou pour remplacer les lunettes de sécurité si le travailleur a besoin d'une protection oculaire et que ses lunettes de sécurité ne sont pas disponibles



# Lunettes de sécurité

## 3M™ SecureFit™ série 3700



- ▶ Gamme supérieure de surlunettes
- ▶ Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un ajustement confortable et sûr tout au long de la journée !
- ▶ Conçu pour offrir un confort tout au long de la journée aux travailleurs portant des lunettes de vue
- ▶ Différentes couleurs modernes sont disponibles
- ▶ Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
- ▶ Compatible avec les coquilles antibruit
- ▶ Arête nasale souple pour améliorer le confort et l'ajustement
- ▶ Des options de protection faciale souples sont disponibles, ce qui garantit un espace plus grand en cas de besoin pour le port de lunettes de vue
- ▶ Comprend une gamme de filtres IR gris utilisés dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
- ▶ Protection supplémentaire UV400 sur toutes les lentilles qui ne sont pas transparentes

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7100209340	SF3701ASP-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K	Bleu	Incolore	AS+	+++	-	20
7100209252	SF3701SGAF-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K N	Bleu	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100209413	SF3701SGAF-GRN, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K N	Vert	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100209425	SF3701XSGAF-BLU, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT K N	Bleu	Incolore	SGAF	++	+++	20
7100209384	SF3702SGAF-BLU, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT KN	Bleu	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100209416	SF3702XSGAF-BLU, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT KN	Bleu	Gris foncé	SGAF	++	+++	20
7100209426	SF3703SGAF-GRN, optiques jaunes	2C-1.2 3M 1 FT KN	Vert	Jaune	SGAF	++	+++	20
7100209427	SF3707SGAF-BLU, optiques gris clair extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT KN	Bleu	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7100209428	SF3707XSGAF-BLU, optiques gris clair extérieur/intérieur	5-1.7 3M 1 FT KN	Bleu	Gris clair extérieur/intérieur	SGAF	++	+++	20
7100217946	SF3717ASP-BLK, optiques grises IR 1.7	1.7 3M 1 FT K	Noir	IR 1.7 gris	AS+	+++	-	20
7100218079	SF3750ASP-BLK, optiques grises IR 5.0	5 3M 1 FT K	Noir	IR 5.0 gris	AS+	+++	-	20

# 3M™ série 2800



- ▶ Gamme moyenne de surlunettes
- ▶ Compatible avec la plupart des lunettes de vue
- ▶ Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
- ▶ Branches réglables en longueur pour un ajustement personnalisé
- ▶ Revêtement antirayures pour une plus grande durée de vie
- ▶ Comprend un filtre IR 5 utilisé dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7000032493	2800, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 FT	Bleu	 Incolore	AR	++	-	20
7100050502	2801, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 FT	Bleu	 Gris foncé	AR	++	-	20
7000032494	2802, optiques jaunes	2-1.2 3M 1 FT	Bleu	 Jaune	AR	++	-	20
7000061936	2805, teinte d'optiques de soudage 5.0	4-5 3M 1 FT	Bleu	 IR 5.0 vert	AR	++	-	20

# 3M™ série Visitor



- ▶ Gamme basique économique de surlunettes
- ▶ S'adaptent à de très petites lunettes de vue
- ▶ Non revêtues
- ▶ Couramment utilisées comme lunettes pour les visiteurs pour de courtes utilisations

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	MOQ
7000062913	71448-00001, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 F	Incolore	Incolore	Aucun	-	-	20

# Gamme de lunette-masques de sécurité 3M™

- ▶ Protection contre des dangers spécifiques comme la poussière, les liquides, le gaz, le métal fondu et / ou protection contre des niveaux de chocs plus importants



# Lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 6000



- ▶ Gamme supérieure 3M™ GoggleGear™
- ▶ Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
- ▶ Conception de lunettes de grand profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des verres sans verre et un flux d'air indirect pour aider à lutter contre la buée
- ▶ Différentes couleurs modernes sont disponibles
- ▶ Les lunette-masques GG6001NSGAF-BLU avec un bandeau en néoprène peuvent être stérilisées jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121 °C
- ▶ Large zone nasale souple pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
- ▶ Il existe une version rabattable avec optiques de filtre IR 5 grise couramment utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
- ▶ Large bandeau inclus en textile bien conçu, facile à régler et confortable

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	Ventilation	Éclaboussure (3)	Grosses particules de poussière (4)	Poussière fine (5)	Métal en fusion (9)	MOQ
7100216582	GG6001SGAF-BLK, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Noir/noir	PC incolore	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100216617	GG6001SGAF-GRN, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Noir/vert	PC incolore	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100216192	GG6001SGAF-RED, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Noir/rouge	PC incolore	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100216191	GG6001NSGAF-BLU, sangle en néoprène, optiques incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M BT 3 4	Noir/Bleu	PC incolore	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100244200	GG6001SGAF-IR5, optiques incolores avec optiques de protection IR 5 grises rabattables	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT optiques rabattables : 5 3M 1	Noir/noir	PC incolore et gris IR 5	SGAF et IR>AR	++ ++	+++ -	Indirect	✓	✓			10
7100216514	GG6002SGAF-BLK, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Noir/noir	PC gris foncé	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
Accessoires													
7100243987	GG6050AS-CLENS, optiques de protection IR 5 gris rabattable	5 3M 1	n.c.	PC IR 5.0	AR	++	-	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	20

# Lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500



- ▶ Gamme supérieure 3M™ GoggleGear™
- ▶ Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
- ▶ Conception de lunettes petite dimension, légères et confortables à porter sur une plus longue période
- ▶ Les lunettes-masques GG501NSGAF-BLU avec un bandeau en néoprène peuvent être stérilisées jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121 °C
- ▶ Large zone nasale souple pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
- ▶ Optiques de filtre vertes IR 5 incluses, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
- ▶ Possibilité d'adaptation à une correction

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	Ventilation	Éclaboussure (3)	Grosses particules de poussière (4)	Poussière fine (5)	Métal en fusion (9)	MOQ
7100185183	GG501NSGAF-BLU, sangle en néoprène, optiques incolores	2C-1.2 3M 1BT K N / 3M 3 4 BT	Bleu	PC incolore	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100074368	GG501SGAF, optiques incolores	2C-1.2 3M 1BT K N / 3M 3 4 BT	Rouge	PC incolore	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100185290	GG502SGAF, optiques gris foncé	5-3.1 3M 1BT K N / 3M 3 4 BT	Rouge	PC gris foncé	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10

# 3M™ série 2890



- ▶ Gamme intermédiaire de lunettes-masques
- ▶ Conception d'optiques cylindriques incurvées pour un champ de vision horizontal optimal
- ▶ Conception de lunettes-masques grande dimension, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
- ▶ Large zone nasale souple pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
- ▶ Options d'optiques en acétate disponibles pour une plus grande résistance chimique (plus durable) et un meilleur confort
- ▶ Versions de ventilation indirecte et fermée disponibles
- ▶ Optiques de filtre vertes IR 5 incluses, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	Ventilation	Éclaboussure (3)	Grosses particules de poussière (4)	Poussière fine (5)	Métal en fusion (9)	MOQ
7000032480	2890, lunettes en polycarbonate incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Gris/gris clair	PC incolore	AR/AB	++	++	Indirect	✓	✓			10
7000032481	2890A, optiques en acétate incolores	2C-1.2 3M 1 FT N / 3M 3 4 FT	Gris/gris clair	Incolore en acétate	AB		++	Indirect	✓	✓			10
7000061924	2890S, lunettes en polycarbonate incolores	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 5 BT	Gris/gris clair	PC incolore	AR/AB	++	++	Étanche	✓	✓	✓		10
7000032483	2890SA, optiques en acétate incolores	2C-1.2 3M 1 FT N / 3M 3 4 5 FT	Gris/gris clair	Incolore en acétate	AB		++	Étanche	✓	✓	✓		10
7100146292	2891-SGAF, lunettes en polycarbonate incolores	2C-1.2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 9 BT	Gris / gris foncé	PC incolore	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓		✓	10
7100146291	2891S-SGAF, lunettes en polycarbonate transparent	2C-1.2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 5 9 BT	Gris/gris foncé	PC incolore	SGAF	++	+++	Étanche	✓	✓	✓	✓	10
7100010431	2895S, lunettes en polycarbonate vert IR 5	5 3M 1 B K N / 3M 3 4 5 B	Gris/gris clair	PC IR 5.0	AR/AB	++	++	Étanche	✓	✓	✓		10

# Série 3M™ Fahrenheit™



- ▶ Gamme intermédiaire de lunette-masques
- ▶ Conception d'optiques cylindriques incurvées pour un champ de vision horizontal optimal
- ▶ Conception de lunette-masques grande dimension, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
- ▶ Options d'optique en acétate disponibles pour une meilleure résistance chimique
- ▶ Versions de ventilation indirecte et fermée disponibles

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	Ventilation	Éclaboussure (3)	Grosses particules de poussière (4)	Poussière fine (5)	Métal en fusion (9)	MOQ
7000062781	71360-00011, incolore Lunettes en polycarbonate	2C-1.2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Bleu	PC incolore	AR/AB	+	+	Indirect	✓	✓			10
7000062782	71360-00012, lunettes en polycarbonate incolores	2C-1.2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Bleu	PC incolore	AR	+	-	Indirect	✓	✓			10
7000062783	71360-00013, TN-Wear, bandeau en néoprène, optiques en acétate incolores	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Bleu	Incolore en acétate	AR/AB		++	Indirect	✓	✓		✓	10
7100010410	71360-00015, étanche, bandeau en néoprène, optiques en acétate incolores	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Bleu	Incolore en acétate	AR/AB		++	Étanche	✓	✓		✓	10
7000062786	71360-00017 version avec le casque, optique en acétate incolore	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Bleu	Incolore en acétate	AR/AB		++	Étanche	✓	✓		✓	10
<b>Accessoires</b>													
7000061926	71360-00006, TN-Wear, languettes de rechange	n.c.	n.c.	n.c.	aucun		n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	10

# 3M™ série 4700 et 4800



- ▶ Gamme basique et économique de lunette-masques
- ▶ Optiques plates uniquement
- ▶ Non conçues pour être porté sur des verres correcteurs
- ▶ Lunette-masques 4700 avec ventilation directe pour une protection anti-impact uniquement (protection contre les éclaboussures non garantie)

Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	Spécifications de marquage d'optiques / de montures	Couleur de la monture	Couleur d'optique	Revêtement	Performance antirayure	Performance antibuée	Ventilation	Éclaboussure (3)	Grosses particules de poussière (4)	Poussière fine (5)	Métal en fusion (9)	MOQ
7000061933	71359-00000, 4700, lunettes en polycarbonate incolores	3M 1 B / 3M B	Incolore/rouge	PC incolore	Aucun	-	-	Direct					200
7000062914	71347-00011, 4800, lunettes en polycarbonate incolores	3M 1 B / 3M 3 B	Incolore/rouge	PC incolore	Aucun	-	-	Indirect	✓				200
7000062915	71347-00014, 4800, lunettes en polycarbonate incolores	3M 1 B / 3M 3 B	Incolore/noir	PC incolore	AB	-	+	Indirect	✓				200

# Accessoires

## Grand étui rigide pour lunettes de sécurité 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000061939	Boucle de ceinture rigide, grande	12-0200-00
------------	-----------------------------------	------------

## Étui de transport pour lunettes 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000061941	Clip de ceinture/fermoir, semi-rigide	120500
------------	---------------------------------------	--------

## Étui de transport pour lunettes 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000032497	Étui de transport, fermeture-éclair	120600
------------	-------------------------------------	--------

## Pochette pour lunettes en microfibre 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000032498	Pochette en microfibre (pour lunettes)	266780
------------	--	--------

## Pochette pour lunette-masques en microfibre 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000061943	Grande pochette en microfibre (pour lunette-masques)	266800
------------	--	--------

## Chiffon nettoyant en microfibre pour lunettes 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000032500	Chiffon nettoyant en microfibre pour oculaire	266710
------------	---	--------

# Accessoires

## Station de lingette nettoyante pour oculaire 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
7000062429	Station de lingette nettoyante jetable pour oculaire	83735-00000A

## Dévidoir pour lingettes nettoyante pour oculaire 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
7100014390	Dévidoir de lingette nettoyante jetable pour oculaire, 500 sachets	262000

## Solution de nettoyage pour oculaire 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
7000062428	Solution de nettoyage pour oculaire, 120 ml	1193987

# Accessoires

## Cordelette avec pause de sécurité pour lunettes 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000095022	Cordelette avec pause de sécurité	K0272
------------	-----------------------------------	-------

## Cordelette universelle pour lunettes 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000061868	Cordelette	909430
------------	------------	--------

## Cordelette en nylon pour lunettes 3M™



Identifiant SAP 3M	Référence du produit, description courte	
--------------------	--	--

7000032501	Élastique en nylon, noir, réglable	909310
------------	------------------------------------	--------

# Plus d'informations



# Catégories de revêtements et d'optiques

## Tableau pratique des performances de revêtement

Revêtement	Marquage européen	Performance antirayure	Performance antibuée
AR		++	-
AS+	K	+++	-
AR/AB		+	+
SGAF	KN	++	+++
AB			++
AF+	N		+++

## Catégories de filtres d'optiques

En commençant par : 2(C) -	Filtre ultraviolet
En commençant par : 4 -	Filtre infrarouge
En commençant par : 5 -	Filtre solaire
Avec un seul numéro de teinte (1.7 ou 3.0 ou 5.0)	Filtre UV et IR (couramment utilisé dans le cadre du soudage au gaz)

Regardez la vidéo 3M™ Scotchgard™

# Définitions



## Adjustable ratchet temples

Adjusts the pantoscopic tilt of the lens to help accommodate cheek bone height and improve comfort and fit.




## Antibuée (N)

Optiques revêtues pour réduire la buée et garantir une plus grande netteté conformément aux exigences de la norme EN 166.



## Autoclavable - lunettes

Testé de manière à garantir la protection après stérilisation par autoclavage à 121 °C.




## Protection frontale

Couverture supérieure supplémentaire en cas d'impact et espace suffisant pour permettre une circulation de l'air.



## Système de contrôle de cordon (CCS)

Conçu pour que les lunettes et les bouchons d'oreilles restent attachés, démêlés et prêts à l'emploi.




## Protection contre les gouttelettes (3)

Testé selon la norme EN 166:2001 pour garantir une protection contre les gouttelettes et les éclaboussures.



## Conception à double optique

Lunettes disposant d'optique droite et gauche séparée.



## Protection contre les particules de poussière (4)

Testé selon la norme EN 166:2001 pour fournir une protection contre les grosses particules de poussière.




## Compatible avec les masques faciaux

Conçu pour une meilleure compatibilité une fois porté avec un masque facial.



## Joint mousse

Exposition des yeux aux débris limitée, et moins serré que des lunettes-masques.



## Protection contre les gaz (5)

Testé selon la norme EN 166:2001 pour garantir une protection contre les gaz et les particules de poussière fines.



## Lunette-masques

Conçu pour garantir l'étanchéité au niveau du visage. Résistant aux éclaboussures/gouttelettes, à la poussière et/ou aux poussières fines/gaz.

# Définitions



## Compatible avec les protections auditives

Conçu pour une plus grande compatibilité avec la protection auditive afin de réduire la réduction d'atténuation.



## Protection anti-impact (B)

Testé selon la norme EN 166:2001 pour garantir une protection contre les impacts de moyenne énergie (120 m/s).



## Protection anti-impact (F)

Testé selon la norme EN 166:2001 pour garantir une protection contre les impacts de faible énergie (45m/s).



## Protection contre les métaux en fusion (9)

Lunettes testées selon la norme EN 166:2001 pour garantir une protection contre les métaux en fusion et les solides haute température.



## Technologie 3M™ de branches à diffusion de pression au niveau des tempes

Les branches de lunettes s'adaptent automatiquement à une plus large gamme de taille de tête tout en répartissant la pression sur les oreilles pour un plus grand confort.



## Optiques de lecture

Optiques de lecture bifocales pour permettre la lecture de petits caractères ou l'observation des détails les plus petits.



## Revêtement de protection antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™

Dure plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels et reste efficace jusqu'à 25 lavages à l'eau. Le revêtement est testé selon la norme EN 168 K&N pour les performances antibuée et antirayures.



## Scratch resistant (K)

Coated lenses to reduce scratching and keep lenses clearer meeting the requirements of EN 166.



## Réglage de la longueur des branches

Branches réglables en longueur pour un ajustement personnalisé.



## Joint TPE

Aide à limiter l'exposition des yeux aux débris et permet la conversion d'une lunette à un masque de protection contre les éclaboussures de liquide et la poussière



## Protection contre les UV

Optiques absorbant jusqu'à 99,9 % des UVA et UVB nocifs et répondant aux exigences de la norme EN 166.



## UV400

Les lentilles en polycarbonate étiquetées UV400 absorbent 99,9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 400 nm

# Avertissement important

---

**Sélection et utilisation du produit :** de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. En conséquence, le client est seul responsable pour évaluer le produit et déterminer si celui-ci est approprié et adapté à l'application du client, y compris l'évaluation des risques sur le lieu de travail et l'examen de toutes les normes et réglementations nationales et/ou européennes en vigueur. L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

**Garantie, recours limités et avertissement :** une limitation de responsabilité s'applique aux produits 3M. Pour la déclaration de garantie et la limitation de responsabilité, reportez-vous à votre contrat de fourniture ou aux conditions générales de vente de 3M.

Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail.

**Département Solution pour la protection individuelle**

**3M France**

1 Parvis de l'Innovation, CS 20203  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
3M-france-epi@mmm.com  
[www.3M.com/fr/securite](http://www.3M.com/fr/securite)

**3M Belgium bvba / sprl**

Hermeslaan, 7  
1831 Diegem  
Belgique  
[www.3M.be](http://www.3M.be)

**3M (Suisse) S.à r.l.**

Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Suisse  
[www.3Msuisse.ch/securite](http://www.3Msuisse.ch/securite)