

Guía de ventas de gafas 3M™



Índice

3M™ SecureFit™ Range™	3
3M™ SecureFit™ serie 100	4
3M™ SecureFit™ serie 200	5
3M™ SecureFit™ serie 400	6
3M™ SecureFit™ serie 400X	7
3M™ SecureFit™ serie 500	8
3M™ SecureFit™ serie 600	9

Gama 3M™ Solus™	10
3M™ Solus™ serie 1000	11
3M™ Solus™ serie 2000	12
3M™ Solus™ serie CCS	13

Gama 3M™ Virtua™	14
3M™ serie Virtua™	15
3M™ serie Virtua™ AP	16

Gama 3M™ OTG	17
3M™ SecureFit™ serie 3700	18
3M™ serie 2800	19
3M™ serie Visitor	20

Gama de gafas de seguridad 3M™	21
3M™ GoggleGear™ serie 6000	22
3M™ GoggleGear™ serie 500	23
3M™ GoggleGear™ serie 2890	24
3M™ serie Fahrenheit™	25
3M™ series 4700 y 4800	26

Accesorios	27
-------------------	-----------

Más información	30
Categorías de recubrimientos y lentes	31
Definiciones	32
Aviso importante	34
Visión general de las características de las gafas	
Visión general de las características de las gafas	

Gama 3M™ SecureFit™

- ▶ Comodidad durante todo el día para los trabajadores que necesitan proteger los ojos durante largos períodos de tiempo
- ▶ La mejor solución de 3M para compatibilidad con orejeras y protección respiratoria
- ▶ Mejore el cumplimiento normativo de los empleados con gafas que ofrecen comodidad, ajuste y estilo.
- ▶ Los materiales y recubrimientos de alta calidad mejoran la comodidad de uso y la durabilidad
- ▶ Se ofrece el recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ en toda la gama

Ir al sitio web de 3M™ SecureFit™

Ver el folleto de 3M™ SecureFit™



3M™ SecureFit™ serie 100



- ▶ Gama 3M™ SecureFit™ básica
- ▶ Tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro durante todo el día
- ▶ Compatible con orejeras
- ▶ Diseño envolvente delgado que sienta mejor en rostros más pequeños
- ▶ Fáciles de limpiar
- ▶ Paquete a granel económico (paquete de 5) disponible (solo montura negra)
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7100244046	SF101AS-BLK, lente incolora, paquete de 5	2C-1.2 3M 1 FT	Negro	 Incolora	AS	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, lente incolora, paquete de 5	2C-1.2 3M 1 FT	Negro	 Incolora	AS/AF	+	+	100
7100244064	SF101AF-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Azul	 Incolora	AS/AF	+	+	20
7100244047	SF101AS-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Azul	 Incolora	AS	++	-	20
7100244048	SF102AF-BLU, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 FT	Azul	 Gris oscuro	AS/AF	+	+	20
7100243969	SF103AF-BLU, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 FT	Azul	 Ámbar	AS/AF	+	+	20
7100244061	SF107AF-BLU, I/O lente gris claro	5-1.7 3M 1 FT	Azul	 I/O gris claro	AS/AF	+	+	20

3M™ SecureFit™ serie 200



- ▶ Gama 3M™ SecureFit™ básica
- ▶ Tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro durante todo el día
- ▶ El robusto diseño envolvente universal se adapta a una amplia variedad de tamaños de cabeza
- ▶ Compatible con orejeras
- ▶ Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
- ▶ Inserto de lentes graduadas disponible
- ▶ Fáciles de limpiar
- ▶ Las gafas más ligeras de nuestra gama (18 gramos)
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7100194736	SF201AFP-EU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT N	Incoloro	 Incolora	AS/AF+	+	++	20
7100112180	SF201AS-EU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Incoloro	 Incolora	AS	++	-	20
7100185279	SF201SGAF-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT KN	Azul	 Incolora	SGAF	++	+++	20
7100194737	SF202AFP-EU, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 FT N	Gris	 Gris oscuro	AS/AF+	+	++	20
7100194738	SF203AFP-EU, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 FT N	Ámbar	 Ámbar	AS/AF+	+	++	20
Accesorios								
7010528331	RX-SF400, inserto RX para SF200/400							10
7100102568	SF400FI, junta de espuma para SF200/400							100

3M™ SecureFit™ serie 400



- ▶ Gama 3M™ SecureFit™ de nivel medio
- ▶ Tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro durante todo el día
- ▶ El robusto diseño envolvente universal se adapta a una amplia variedad de tamaños de cabeza
- ▶ Compatible con orejeras
- ▶ Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
- ▶ Inserto de lentes graduadas disponible
- ▶ Nariz blanda ajustable y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
- ▶ SF406SGAF-BLA cuenta con una lente naranja para bloquear la luz azul
- ▶ Versiones de lector disponibles
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento rendimiento	Rendimiento rendimiento	Pedido mínimo
7100078989	SF401AF-EU, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT	Gris/verde	Incolora	AS/AF	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT KN	Azul/gris	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, lente incolora + espuma	2C-1,2 3M 1 FT KN	Azul/gris	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT KN	Rojo/gris	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, PC lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT	Gris/verde	Gris oscuro	AS/AF	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT KN	Azul/gris	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, lente ámbar	2C-1,2 3M 1 FT	Gris/verde	Ámbar	AS/AF	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, lente ámbar	2C-1,2 3M 1 FT KN	Amarillo/negro	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, lente marrón medio	5-2,5 3M 1 FT KN	Marrón/negro	Marrón medio	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, lente naranja	2-1,7 3M 1 FT KN	Marrón/negro	Naranja	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, I/O lente gris claro	5-1,7 3M 1 FT KN	Azul/gris	I/O gris claro	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, lente de espejo azul oscuro	5-3,1 3M 1 FT	Gris/verde	Espejo azul oscuro	AS	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, lente de espejo I/O	5-1,7 3M 1 FT	Gris/verde	I/O espejo	AS	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, lente de lector incolora +1,5	2C-1,2 3M 1 FT	Gris/verde	Incolora +1,5	AS/AF	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, lente de lector incolora +2,0	2C-1,2 3M 1 FT	Gris/verde	Incolora +2,0	AS/AF	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, lente de lector incolora +2,5	2C-1,2 3M 1 FT	Gris/verde	Incolora +2,5	AS/AF	+	+	20
Accesorios								
7010528331	RX-SF400, inserto RX para SF200/400							10
7100102568	SF400FI, junta de espuma para SF200/400							100

Serie 3M™ SecureFit™ 400X



- ▶ Gama 3M™ SecureFit™ de nivel medio/superior
- ▶ Tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro durante todo el día
- ▶ El robusto diseño envolvente universal se adapta a una amplia variedad de tamaños de cabeza
- ▶ Compatible con orejeras
- ▶ Protector de cejas blando y puente nasal blando integrado para una cobertura superior adicional y un ajuste cómodo
- ▶ Los extremos blandos de las patillas aumentan la comodidad
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antempañante	Pedido mínimo
7100185269	SF401XSGAF-BLU, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT KN	Azul/gris	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100185268	SF401XSGAF-GRN, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT KN	Verde/incoloro	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100185278	SF402XSGAF-BLU, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT KN	Azul/gris	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100185291	SF403XSGAF-YEL, lente ámbar	2C-1,2 3M 1 FT KN	Amarillo/negro	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100185289	SF407XSGAF-BLU, I/O lente gris claro	5-1,7 3M 1 FT KN	Azul/gris	I/O gris claro	SGAF	++	+++	20
7100185292	SF416XAS-BLK, lente de espejo naranja	5-3,1 FT	Negro/negro	Espejo naranja	AS	++	-	20
7100185109	SF422XSGAF-BLK, lente bermellón	2-2 3M 1 FT KN	Negro/negro	Bermellón	SGAF	++	+++	20

3M™ SecureFit™ serie 500



- ▶ Gama 3M™ SecureFit™ de nivel medio
- ▶ Tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro durante todo el día
- ▶ Patillas ajustables para ajustar la lente a los rasgos faciales y la posición de las gafas, diseñadas para ayudar a mejorar la posición cuando se usan con mascarillas
- ▶ El diseño envolvente y ligero universal se adapta a una amplia variedad de tamaños de cabeza
- ▶ Compatible con orejeras
- ▶ Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
- ▶ Fáciles de limpiar
- ▶ SF528SGAF-DGR cuenta con una lente marrón claro para mayor comodidad en condiciones de luz artificial brillante
- ▶ Incluye una gama de lentes de filtro IR grises perfectas para soldadura con gas y corte de metal
- ▶ Protección UV 400 en todas las lentes

Vea el vídeo de 3M™ SecureFit™ serie 500

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7100244045	SF501AF-BLK, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Negro	Incolora	AS/AF	+	+	20
7100243979	SF501ASP-BLK, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K	Negro	Incolora	AS+	+++	-	20
7100243142	SF501SGAF-BLK, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT KN	Negro	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM, Lente incolora + Espuma	2C-1,2 3M 1 FT KN	Negro	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100243971	SF501SGAF-GRN, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT KN	Verde	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100243934	SF501SGAF-RED, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT KN	Rojo	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100244201	SF502SGAF-BLK, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 FT K N	Negro	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100243980	SF503SGAF-BLK, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 FT K N	Negro	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100244022	SF505SGAF-DGR, lente marrón medio	5-2.5 3M 1 FT K N	Verde oscuro	Marrón medio	SGAF	++	+++	20
7100243995	SF507SGAF-BLK, I/O lente gris claro	5-1.7 3M 1 FT K N	Negro	I/O gris claro	SGAF	++	+++	20
7100243963	SF509AF-BLK, lente de espejo plata oscuro	5-3.1 3M 1 FT	Negro	Espejo plata oscuro	AS/AF	+	+	20
7100243977	SF517ASP-GRN, lente gris IR 1,7	1.7 3M 1 FT K	Negro/verde	IR 1,7 gris	AS+	+++	-	20
7100244062	SF528SGAF-DGR, lente marrón claro	5-1.4 3M 1 FT K N	Verde oscuro	Marrón claro	SGAF	++	+++	20
7100243989	SF530ASP-GRN, lente gris IR 3,0	3 3M 1 FT K	Negro/verde	IR 3,0 gris	AS+	+++	-	20
7100243978	SF550ASP-GRN, lente gris IR 5,0	5 3M 1 FT K	Negro/verde	IR 5,0 gris	AS+	+++	-	20
Accesorios								
7100243943	SF500-FOAM, junta de espuma para SF500	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	100

3M™ SecureFit™ serie 600



- ▶ Gama 3M™ SecureFit™ de nivel superior
- ▶ Tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro durante todo el día
- ▶ El diseño de doble lente proporciona el mejor rendimiento óptico
- ▶ El elegante diseño envolvente de media montura se adapta a una amplia variedad de tamaños de cabeza
- ▶ Compatibles con orejeras
- ▶ Puente nasal blando para mejorar la comodidad y el ajuste
- ▶ Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
- ▶ SF611AS cuenta con lentes polarizadas de color gris oscuro que eliminan la luz solar horizontal
- ▶ Incluye una gama de lentes de filtro IR verdes perfectas para soldadura con gas y corte de metal
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7100112717	SF601SGAF, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT KN	Gris	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100112716	SF602SGAF, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT KN	Gris	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100112712	SF603SGAF, lente ámbar	2C-1,2 3M 1 FT KN	Gris	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100112718	SF610AS, lente de espejo I/O	5-1,7 3M 1 FT	Gris	Espejo I/O	AS	+	-	20
7100112713	SF611AS, lente polarizada gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT	Gris	Gris oscuro polarizado	AS	++	-	20
7100112721	SF617AS, lente verde IR 1,7	1,7 3M 1 F	Gris	IR 1,7 verde	AS	++	-	20
7100112724	SF630AS, lente verde IR 3,0	3 3M 1 F	Gris	IR 3,0 verde	AS	++	-	20
7100112715	SF650AS, lente verde IR 5,0	5 3M 1 F	Gris	IR 5,0 verde	AS	++	-	20
Accesorios								
7100112725	SF600FI, junta de espuma para SF600	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	100

Gama 3M™ Solus™

- ▶ Gafas robustas destinadas a los trabajadores que se quitan las gafas con frecuencia
- ▶ Excelente variedad de opciones de lentes y recubrimientos, además de alternativas como juntas de espuma/TPE para mejorar la protección y crear un rendimiento similar al de las gafas de protección
- ▶ Se ofrece el recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ en toda la gama

Ver folleto de 3M™ Solus™



3M™ Solus™ serie 1000



- ▶ Gama 3M™ Solus™ de nivel superior
- ▶ Diseño deportivo de bajo perfil en colores de montura modernos
- ▶ Versiones de kits especiales disponibles
- ▶ Las patillas, las cintas para la cabeza y las juntas se pueden intercambiar fácilmente para adaptarse a la aplicación.
- ▶ Si se usa con diadema y junta, el nivel de impacto aumenta a una protección de impacto de energía media (BT)
- ▶ Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
- ▶ Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamaño
- ▶ Nariz blanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
- ▶ S1101SGAF y S1101NSGAF-TSKT se pueden esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121 °C
- ▶ S1101NSGAF-TSKT viene con una diadema de neopreno
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7100243970	S1101NSGAF-TSKT, kit que incluye junta de TPE, correa de neopreno, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Negro/azul	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100080258	S1101SGAF, lente incolora	2C-1.2 3M 1 BT K N	Negro/azul	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100080184	S1101SGAFKT, juego, junta de espuma y correa	2C-1.2 3M 1 BT K N	Negro/azul	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100080185	S1102SGAF, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 BT K N	Negro/azul	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100080187	S1103SGAF, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 BT K N	Negro/azul	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100244049	SF107AF-BLU, lente gris claro I/O	2C-1.7 3M 1 BT K N	Negro/azul	gris claro I/O	SGAF	++	+++	20
7100078882	S1201SGAF, lente incolora	2C-1.2 3M 1 BT K N	Verde/negro	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100078881	S1201SGAFKT juego, junta de espuma y correa	2C-1.2 3M 1 BT K N	Verde/negro	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100244066	S1201SGAF-TSKT, kit que incluye junta de TPE, correa elástica, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Verde/negro	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100078883	S1202SGAF, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 BT K N	Verde/negro	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100080186	S1203SGAF, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 BT K N	Verde/negro	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100244063	S1207SGAF, lente gris claro I/O	2C-1.7 3M 1 BT K N	Verde/negro	gris claro I/O	SGAF	++	+++	20
Accesorios								
7100081293	1000G, junta de espuma para Solus 1000	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	100
7100081292	1000S, diadema, nailon ajustable para Solus 1000	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	5
7100243935	S1000TPE, junta de TPE para Solus 1000	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	20
7100243141	S1000-RX, inserto para lentes graduadas con junta de TPE para Solus 1000	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	20

3M™ Solus™ Serie 2000



- ▶ Gama 3M™ Solus™ de nivel medio
- ▶ Diseño de media montura elegante y de perfil bajo en colores de montura modernos
- ▶ Patillas ajustables permiten para ajustar la lente a las características faciales y la posición de las gafas
- ▶ Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
- ▶ Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos

- ▶ Diferentes soluciones de recubrimiento disponibles
- ▶ Versiones de lector disponibles
- ▶ Incluye una gama de lentes de filtro IR grises perfectas para soldadura con gas y corte de metal.
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antempañante	Pedido mínimo
7100208382	S2001AF-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Azul/gris	Incolora	AS/AF	+	+	20
7100208825	S2001ASP-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K	Azul/gris	Incolora	AS+	+++	-	20
7100208751	S2001SGAF-BGR, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/azul-verde	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100208820	S2001SGAF-BGR-F, incolora, junta de espuma	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/azul-verde	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100208817	S2001SGAF-RED, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/rojo	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100208793	S2002SGAF-BGR, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 FT K N	Gris/azul-verde	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100209600	S2002SGAF-RED, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 FT K N	Gris/rojo	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100208818	S2003SGAF-BGR, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 FT K N	Gris/azul-verde	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100208819	S2005SGAF-BGR, lente marrón medio	5-2.5 3M 1 FT K N	Gris/azul-verde	Marrón medio	SGAF	++	+++	20
7100208815	S2007SGAF-BGR, lente gris de I/O	5-1.7 3M 1 FT K N	Gris/azul-verde	gris claro I/O	SGAF	++	+++	20
7100208826	S2024AS-RED, lente de espejo rojo oscuro	5-3.1 3M 1 FT	Gris/rojo	Espejo rojo oscuro	AS	+	-	20
7100218306	S2015AF-BLU, lente +1,5 incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Azul/gris	Incolora +1,5	AS/AF	+	+	20
7100218163	S2020AF-BLU, lente +2,0 incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Azul/gris	Incolora +2,0	AS/AF	+	+	20
7100218151	S2025AF-BLU, lente +2,5 incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Azul/gris	Incolora +2,5	AS/AF	+	+	20
7100218150	S2017ASP-BLK, lente gris IR 1,7	1,7 3M 1 FT K	Negro/verde	IR 1,7 gris	AS+	+++	-	20
7100218153	S2030ASP-BLK, lente gris IR 3,0	3 3M 1 FT K	Negro/verde	IR 3,0 gris	AS+	+++	-	20
7100220423	S2050ASP-BLK, lente gris IR 5,0	5 3M 1 FT K	Negro/verde	IR 5,0 gris	AS+	+++	-	20

Accesorios

7100244145	S2000-FOAM, junta de espuma para Solus 2000	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	100
------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----

3M™ Solus™ Serie CCS



- ▶ Gama 3M™ Solus™ de nivel bajo/medio
- ▶ Diseño de perfil bajo en colores de las patilla modernos
- ▶ Sistema de control del cordón (CCS) para mantener las gafas y los tapones con cordón juntos, sin enredos y listos para utilizar
- ▶ Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
- ▶ Diferentes soluciones de recubrimiento disponibles
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7100216507	SCCS01SGAF-GRN, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT K N	Verde lima	 Incolora	SGAF	++	+++	20
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F, lente incolora, junta de espuma	2C-1,2 3M 1 FT K N	Verde lima	 Incolora	SGAF	++	+++	20
7100216621	SCCS02SGAF-GRN, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT K N	Verde lima	 Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100216595	SCCS07SGAF-GRN, lente gris claro I/O	5-1,7 3M 1 FT K N	Verde lima	 gris claro I/O	SGAF	++	+++	20
7000043086	71511-00000, lente incolora	2C-1,2 3M 1 FT	Azul	 Incolora	AS/AF	+	+	20
Accesorios								
7100032645	71511-99999, junta de espuma para Solus™ CCS	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	100

Gama 3M™ Virtua™

- Diseños económicos para trabajadores que requieren protección ocular intermitente y se quitan las gafas con frecuencia durante la jornada laboral



3M™ serie Virtua™



- ▶ Gama básica económica
- ▶ Diseño envolvente delgado unisex muy popular en todo el mundo
- ▶ Fáciles de limpiar
- ▶ Diferentes soluciones de recubrimiento disponibles
- ▶ Paquete económico a granel (paquete de 5) disponible

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7000061918	71500-00001, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Incoloro	 Incolora	AS	++	-	20
7000061919	71500-00002, lente gris medio	5-2.5 3M 1 FT	Gris	 Gris medio	AS	++	-	20
7000061920	71500-00003, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 FT	Ámbar	 Ámbar	AS	++	-	20
7000061921	71500-00004, lente de espejo azul medio	5-2.5 3M 1 FT	Gris	 Espejo azul medio	AS	+	-	20
7000061922	71500-00008, lente transparente, cabeza pequeña (H)	2C-1,2 3M 1 FT / 3M FT H	Incoloro	 Incolora	AS/AF	+	+	20
7100244069	715001AF, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Incolora	 Incolora	AS/AF	+	+	20
7100244065	715001AF, lente incolora, paquete de 5	2C-1.2 3M 1 FT	Incoloro	 Incolora	AS/AF	+	+	100
7100244050	715002AF, lente gris medio	5-2.5 3M 1 FT	Gris	 Gris medio	AS/AF	+	+	20
7100243988	715003AF, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 FT	Ámbar	 Ámbar	AS/AF	+	+	20

3M™ serie Virtua™ AP



- ▶ Gama básica económica
- ▶ Diseño robusto y resistente
- ▶ Fáciles de limpiar

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrim- iento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7100006209	71512-00000, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Incolora	 Incolora	AS	++	-	20
7100010682	71512-00001, lente gris medio	5-2.5 3M 1 FT	Gris	 Gris medio	AS	++	-	20

Gama 3M™ OTG

- ▶ Gafas para usar sobre gafas graduadas o para especificaciones de visitantes de uso general
- ▶ Ideal para trabajadores temporales o como respaldo para gafas graduadas de seguridad en caso de que el trabajador necesite protección para los ojos cuando sus gafas graduadas de seguridad no están disponibles



3M™ SecureFit™ serie 3700



- ▶ Gama sobre gafas graduadas (OTG) de nivel superior
- ▶ Tecnología 3M™ Pressure Diffusion Temple para un ajuste cómodo y seguro durante todo el día
- ▶ Diseñadas para uso durante todo el día para trabajadores que usan gafas graduadas
- ▶ Diferentes colores modernos disponibles.
- ▶ Patillas ajustables permiten para ajustar la lente a las características faciales y la posición de las gafas
- ▶ Compatible con orejeras
- ▶ Puente nasal blando para mejorar la comodidad y el ajuste
- ▶ Opciones de protector de cejas blando disponibles, que crean más espacio cuando es necesario para algunas gafas graduadas
- ▶ Incluye una gama de filtros IR grises perfectas para soldadura con gas y corte de metal
- ▶ Protección adicional UV400 disponible en todas las lentes no transparentes

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antempañante	Pedido mínimo
7100209340	SF3701ASP-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K	Azul	Incolora	AS+	+++	-	20
7100209252	SF3701SGAF-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K N	Azul	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100209413	SF3701SGAF-GRN, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K N	Verde	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100209425	SF3701XSGAF-BLU, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT K N	Azul	Incolora	SGAF	++	+++	20
7100209384	SF3702SGAF-BLU, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT KN	Azul	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100209416	SF3702XSGAF-BLU, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 FT KN	Azul	Gris oscuro	SGAF	++	+++	20
7100209426	SF3703SGAF-GRN, lente ámbar	2C-1.2 3M 1 FT KN	Verde	Ámbar	SGAF	++	+++	20
7100209427	SF3707SGAF-BLU, lente gris claro I/O	5-1,7 3M 1 FT KN	Azul	gris claro I/O	SGAF	++	+++	20
7100209428	SF3707XSGAF-BLU, lente gris claro I/O	5-1,7 3M 1 FT KN	Azul	gris claro I/O	SGAF	++	+++	20
7100217946	SF3717ASP-BLK, lente gris IR 1,7	1.7 3M 1 FT K	Negro	IR 1,7 gris	AS+	+++	-	20
7100218079	SF3750ASP-BLK, lente gris IR 5,0	5 3M 1 FT K	Negro	IR 5,0 gris	AS+	+++	-	20

3M™ serie 2800



- ▶ Gama sobre gafas graduadas (OTG) de nivel medio
- ▶ Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas
- ▶ Patillas ajustables permiten para ajustar la lente a las características faciales y la posición de las gafas
- ▶ Patillas ajustables en longitud para personalizar el ajuste
- ▶ Recubrimiento antirrayaduras que proporciona más durabilidad
- ▶ Incluye un filtro IR 5 perfecto para soldadura con gas y corte de metal

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Pedido mínimo
7000032493	2800, lente incolora	2C-1.2 3M 1 FT	Azul	 Incolora	AS	++	-	20
7100050502	2801, lente gris oscuro	5-3.1 3M 1 FT	Azul	 Gris oscuro	AS	++	-	20
7000032494	2802, lente ámbar	2-1.2 3M 1 FT	Azul	 Ámbar	AS	++	-	20
7000061936	2805, lente con tono para soldadura 5,0	4-5 3M 1 FT	Azul	 IR 5,0 verde	AS	++	-	20

3M™ serie Visitor



- ▶ Gama económica básica para usar con gafas graduadas (OTG)
- ▶ Se adapta a algunas gafas graduadas muy pequeñas
- ▶ Sin recubrimiento
- ▶ Se usan habitualmente como gafas para visitantes durante un uso breve

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/ marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiem- pañante	Pedido mínimo
7000062913	71448-00001, lente incolora	2C-1,2 3M 1 F	Incolora	 Incolora	Ninguno	-	-	20

Gama de gafas de seguridad 3M™

- Protección contra peligros específicos como: polvo, líquidos, gas, metal fundido y/o protección contra niveles de impacto más altos



3M™ GoggleGear™ serie 6000



- Gama 3M™ GoggleGear™ de nivel superior
- Diseño de lente curva esférica de primera calidad para un campo de visión horizontal y vertical óptimo
- Diseño de gafas de perfil grande, con espacio suficiente para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas y flujo de aire indirecto para ayudar a evitar el empañamiento
- Diferentes colores modernos disponibles
- GG6001NSGAF-BLU con diadema de neopreno se puede esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121 °C
- Zona de la nariz amplia y flexible para adaptarse bien a las medias máscaras
- Incluye una versión abatible con una lente de filtro IR 5 gris perfecta para soldadura con gas y corte de metal
- Cuenta con una diadema de tela ancha cómoda, fácil de ajustar y muy bien diseñada

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Ventilación	Salpicaduras (3)	Polvo grande (4)	Polvo fino (5)	Metal fundido (9)	Pedido mínimo
7100216582	GG6001SGAF-BLK, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Negro/negro	PC incoloro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10
7100216617	GG6001SGAF-GRN, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Negro/verde	PC incoloro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10
7100216192	GG6001SGAF-RED, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Negro/rojo	PC incoloro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10
7100216191	GG6001NSGAF-BLU, correa de neopreno, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M BT 3 4	Azul/negro	PC incoloro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10
7100244200	GG6001SGAF-IR5, lente incolora, con lente de cubierta gris IR5 abatible	2C-1,2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT Lente abatible: 5 3M 1	Negro/negro	PC incoloro y gris IR5	SGAF e IR>AS	++ ++	+++ -	Indirecto	✓	✓			10
7100216514	GG6002SGAF-BLK, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Negro/negro	PC gris oscuro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10
Accesorios													
7100243987	GG6050AS-CLENS, lente de cubierta IR5 gris abatible	5 3M 1	No procede	IR 5,0 PC	AS	++	-	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	20

3M™ GoggleGear™ serie 500



- ▶ Gama 3M™ GoggleGear™ de nivel superior
- ▶ Diseño de lente curva esférica de primera calidad para un campo de visión horizontal y vertical óptimo
- ▶ Diseño de gafas de perfil pequeño, ligero y cómodo de llevar durante más tiempo
- ▶ GG501NSGAF-BLU con diadema de neopreno se puede esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121 °C
- ▶ Zona de la nariz amplia y flexible para adaptarse bien a las medias máscaras
- ▶ Incluye una lente de filtro IR 5 verde perfecta para soldadura con gas y corte de metal
- ▶ Inserto de lentes graduadas disponible

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Ventilación	Salpicaduras (3)	Polvo grande (4)	Polvo fino (5)	Metal fundido (9)	Pedido mínimo
7100185183	GG501NSGAF-BLU, correa de neopreno, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Azul	PC incoloro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10
7100074368	GG501SGAF, lente incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Rojo	PC incoloro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10
7100185290	GG502SGAF, lente gris oscuro	5-3,1 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Rojo	PC gris oscuro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓			10

3M™ serie 2890



- ▶ Gama de gafas de nivel medio
- ▶ Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
- ▶ Diseño de gafas de perfil grande, con suficiente espacio para la mayoría de las gafas graduadas
- ▶ Zona de la nariz amplia y flexible para adaptarse bien a las medias máscaras
- ▶ Opciones de lentes de acetato disponibles para mejorar la resistencia química (más duraderas) y la comodidad
- ▶ Versiones con ventilación indirecta y sellada disponibles
- ▶ Incluye una lente de filtro IR 5 verde perfecta para soldadura con gas y corte de metal

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Ventilación	Salpicaduras (3)	Polvo grande (4)	Polvo fino (5)	Metal fundido (9)	Pedido mínimo
7000032480	2890, lente de policarbonato incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Gris/gris claro	PC incoloro	AS/AF	++	++	Indirecto	✓	✓			10
7000032481	2890A, lente de acetato incolora	2C-1,2 3M 1 FT N / 3M 3 4 FT	Gris/gris claro	Acetato incoloro	AF		++	Indirecto	✓	✓			10
7000061924	2890S, lente de policarbonato incolora	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 5 BT	Gris/gris claro	PC incoloro	AS/AF	++	++	Sellado	✓	✓	✓		10
7000032483	2890SA, lente de acetato incolora	2C-1,2 3M 1 FT N / 3M 3 4 5 FT	Gris/gris claro	Acetato incoloro	AF		++	Sellado	✓	✓	✓		10
7100146292	2891-SGAF, lente de policarbonato incolora	2C-1,2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 9 BT	Gris/gris oscuro	PC incoloro	SGAF	++	+++	Indirecto	✓	✓		✓	10
7100146291	2891S-SGAF, lente de policarbonato incolora	2C-1,2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 5 9 BT	Gris/gris oscuro	PC incoloro	SGAF	++	+++	Sellado	✓	✓	✓	✓	10
7100010431	2895S, lente de policarbonato verde IR5	5 3M 1 B K N / 3M 3 4 5 B	Gris/gris claro	IR 5,0 PC	AS/AF	++	++	Sellado	✓	✓	✓		10

3M™ serie Fahrenheit™



- Gama de gafas de nivel medio
- Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
- Diseño de gafas de perfil grande, con suficiente espacio para la mayoría de las gafas graduadas
- Opciones de lente de acetato disponibles para mejorar la resistencia a agentes químicos
- Versiones con ventilación indirecta y sellada disponibles

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Ventilación	Salpicaduras (3)	Polvo grande (4)	Polvo fino (5)	Metal fundido (9)	Pedido mínimo
7000062781	71360-00011, incolora Lente de policarbonato	2C-1,2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Azul	PC incoloro	AS/AF	+	+	Indirecto	✓	✓			10
7000062782	71360-00012, lente de policarbonato incolora	2C-1,2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Azul	PC incoloro	AS	+	-	Indirecto	✓	✓			10
7000062783	71360-00013, TN-Wear, diadema de neopreno, lente de acetato incolora	2C-1,2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Azul	Acetato incoloro	AS/AF		++	Indirecto	✓	✓		✓	10
7100010410	71360-00015, sellada, diadema de neopreno, lente de acetato incolora	2C-1,2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Azul	Acetato incoloro	AS/AF		++	Sellado	✓	✓		✓	10
7000062786	71360-00017, versión para casco, lente de acetato incolora	2C-1,2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Azul	Acetato incoloro	AS/AF		++	Sellado	✓	✓		✓	10
Accesorios													
7000061926	71360-00006, T-N-Wear, tiras de repuesto	No procede	No procede	No procede	ninguno		No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	10

3M™ series 4700 y 4800



- ▶ Gama básica de gafas económicas
- ▶ Solo lentes planas
- ▶ No se han diseñado para usar sobre gafas graduadas
- ▶ 4700 con ventilación directa solo para protección contra impactos (sin protección contra salpicaduras)

3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	Especificaciones de la lente/marcas de la montura	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante	Ventilación	Salpicaduras (3)	Polvo grande (4)	Polvo fino (5)	Metal fundido (9)	Pedido mínimo
7000061933	71359-00000, 4700, lente de policarbonato incolora	3M 1 B / 3M B	Incoloro/rojo	PC incoloro	Ninguno	-	-	Directo					200
7000062914	71347-00011, 4800, lente de policarbonato incolora	3M 1 B / 3M 3 B	Incoloro/rojo	PC incoloro	Ninguno	-	-	Indirecto	✓				200
7000062915	71347-00014, 4800, lente de policarbonato incolora	3M 1 B / 3M 3 B	Incoloro/negro	PC incoloro	AF	-	+	Indirecto	✓				200

Accesorios

Estuche rígido grande para gafas de seguridad 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000061939	Hebilla para cinturón rígida, grande	12-0200-00

Estuche de transporte para gafas 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000061941	Clip/broche de cinturón semirrígido	12-0500-00

Estuche de transporte para gafas 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000032497	Estuche de transporte, cremallera	12-0600-00

Bolsa de microfibra para gafas 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000032498	Bolsa de microfibra (gafas)	26-6780-00

Bolsa de microfibra para gafas 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000061943	Bolsa de microfibra grande (gafas)	26-6800-00

Paño de limpieza de microfibra para lentes 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000032500	Paño de limpieza de lentes de microfibra	26-6710-00

Accesorios

Dispensador de toallitas de limpieza para lentes 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000062429	Dispensador de toallitas de limpieza de lentes desechables (grupo de idiomas A)	83735-00000A
7000062659	Dispensador de toallitas de limpieza de lentes desechables (grupo de idiomas B)	83735-00000B

Dispensador de toallitas de limpieza de lentes 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7100014390	Dispensador de toallitas desechables limpiagafas, 500 sobres	26-2000-00

Solución de limpieza de lentes 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000062428	Solución de limpieza de lentes, 120 ml (grupo de idiomas A)	71329-00000A
7000062658	Solución de limpieza de lentes, 120 ml (grupo de idiomas B)	71329-00000B

Accesorios

Cordón de cuello con rotura de seguridad para gafas 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000095022	Cordón de cuello con rotura de seguridad	272

Cordón de cuello universal para gafas 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000061868	Cordón de cuello	90943

Cordón de cuello de nailon para gafas 3M™



3M SAP ID	Identificación del producto, descripción breve	
7000032501	Nailon elástico, negro, ajustable	90931-00000

Más información



Categorías de recubrimientos y lentes

Tabla de consulta de rendimiento de recubrimiento

Recubrimiento	Marcado eu-ropeo	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

Categorías de filtros de lentes

Empezando con: 2(C) -	Filtro ultravioleta
Empezando con: 4 -	Filtro de infrarrojos
Empezando con: 5 -	Filtro antirreflejo
Tienen solo un número (1,7 o 3,0 o 5,0)	Filtro UV e IR (para soldar con gas)

Ver el vídeo de 3M™ Scotchgard™

Definiciones



Patillas ajustables

Ajusta la inclinación pantoscópica de la lente para ayudar a adaptar la altura de los pómulos y mejorar la comodidad y el ajuste.



Antiepañante (N)

Lentes recubiertas para reducir el empañamiento y mantener las lentes más claras cumpliendo con los requisitos de EN 166.



Autoclavable - gafas

Se ha probado para garantizar que continúa protegiendo después de haber sido esterilizada en autoclave a 121 °C.




Protector de cejas

Cobertura superior adicional durante el impacto y deja espacio para ayudar al flujo de aire.



Sistema de control del cordón (CCS)

Diseñado para mantener las gafas y los tapones juntos, sin enredos y listos para utilizar.




Protección contra gotas (3)

Probada según EN 166:2001 para ofrecer protección contra gotas y salpicaduras.



Diseño con lentes duales

Gafas diseñadas con dos lentes separadas, izquierda y derecha.



Protección contra partículas de polvo (4)

Probada según EN 166:2001 para ofrecer protección contra partículas de polvo grandes.




Compatible con mascarillas

Diseñada para una mejor compatibilidad cuando se usa con máscaras completas.




Inserto de espuma

Ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos, pero no se ajusta tanto como unas gafas.



Protección frente a gas (5)

Probada según EN 166:2001 para ofrecer protección contra gas y partículas de polvo finas.



Gafas panorámicas

Diseñado para sellar a la cara. Puede tener clasificación para salpicaduras/gotas, polvo y/o polvo fino/gas.

Definiciones



Compatible con protección auditiva

Diseñada para una mejor compatibilidad con la protección auditiva para reducir la pérdida de atenuación.



Protección contra impactos (B)

Probada según EN 166:2001 para ofrecer protección contra impactos de energía media (120 m/s).



Protección frente a impactos (F)

Probada según EN 166:2001 para proporcionar protección contra impactos de baja energía (45 m/s).



Protección contra metal fundido (9)

Gafas protectoras probadas según EN 166:2001 para ofrecer protección contra metales fundidos y sólidos calientes.



Tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™

Las patillas de las gafas se ajustan automáticamente a una gama más amplia de tamaños de cabeza, lo que disipa la presión sobre la oreja y mejora la comodidad.




Lentes de lector

Lentes de lectura bifocales para ayudar a leer letra pequeña o ver detalles finos.




Protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™

Dura más que los recubrimientos antiempañantes tradicionales y sigue siendo eficaz hasta 25 lavados con agua. El recubrimiento se ha probado según EN 168 N&K para el rendimiento antirrayaduras y antiempañante.



Resistente a los arañazos (K)

Lentes recubiertas para reducir el las rayaduras y mantener las lentes más claras cumpliendo con los requisitos de EN 166.



Ajuste de la longitud de las patillas

Patillas ajustables en longitud para personalizar el ajuste.



Junta termoplástica (TPE)

Ayuda a reducir la exposición de los ojos a las partículas y permite la conversión de una gafa de protección en una gafa de protección completa contra salpicaduras de líquidos y el polvo.



Protección frente a rayos UV

Lentes que absorben hasta un 99,9 % de los rayos UVA y UVB dañinos que cumplen los requisitos de EN 166.



UV400

Las lentes de policarbonato etiquetadas UV400 absorben el 99,9% de los rayos UVA, UVB y UVC entre 200 nm y 400 nm.

Aviso importante

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todas las normas y reglamentaciones aplicables, tanto nacionales como europeas. No evaluar, seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M de acuerdo con las instrucciones correspondientes y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir todas las reglamentaciones de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Se aplica una limitación de responsabilidad a los productos de 3M. Para conocer la declaración de garantía y la limitación de responsabilidad, consulte su contrato de suministro o los términos y condiciones de venta de 3M.

Los productos industriales y profesionales de 3M están concebidos, etiquetados y embalados para su venta a clientes industriales y profesionales debidamente formados para su uso en el lugar de trabajo.

División de Seguridad Personal de 3M
3M España, S.L.
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
Madrid, 28027
España
Tel: 91 722 40 75
E-mail: porsuseguridad@mmm.com
www.3M.com/es/seguridad