

3M™ Glasögon, säljguide.



Innehåll

3M™ SecureFit™-serien	3
3M™ SecureFit™ 100-serien	4
3M™ SecureFit™ 200-serien	5
3M™ SecureFit™ 400-serien	6
3M™ SecureFit™ 400X-serien	7
3M™ SecureFit™ 500-serien	8
3M™ SecureFit™ 600-serien	9

3M™ Solus™-serien	10
3M™ Solus™ 1000-serien	11
3M™ Solus™ 2000-serien	12
3M™ Solus™ CCS-serien	13

3M™ Virtua™-serien	14
3M™ Virtua™-serien	15
3M™ Virtua™ AP-serien	16

3M™ Over-spectacle, sortiment	17
3M™ SecureFit™ 3700-serien	18
3M™ 2800-serien	19
3M™ Visitor-serien	20

3M™ Korgglasögon, sortiment	21
3M™ GoggleGear™ 6000-serien	22
3M™ GoggleGear™ 500-serien	23
3M™ GoggleGear™ 2890-serien	24
3M™ Fahrenheit™-serien	25
3M™ 4700- och 4800-serien	26

Tillbehör	27
------------------	-----------

Ytterligare information	30
Beläggning och lins kategorier	31
Definitioner	32
Viktigt	34
Glasögonfunktioner, översikt	
Korgglasögon funktioner, översikt	

3M™ SecureFit™ -serien

- ▶ Komfort hela dagen för användare som behöver bära ögonskydd under långa perioder
- ▶ Bästa 3M-lösningen för kompatibilitet med hörselkåpor och andningsskydd
- ▶ De anställda använder gärna glasögon som både är sköna och snygga
- ▶ Material och beläggningar av hög kvalitet gör dem lättare att använda och mer hållbara
- ▶ 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/reptålig beläggning i hela sortimentet

Gå till hemsidan för 3M™ SecureFit™

Se broschyren till 3M™ SecureFit™



3M™ SecureFit™ 100-serien



- ▶ Bassortimentet 3M™ SecureFit™
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple-tekniken gör att de sitter bekvämt och säkert hela dagen!
- ▶ Kompatibel med hörselkåpor
- ▶ Smal omslutande design gör sig bättre på mindre ansikten
- ▶ Lätt att rengöra
- ▶ Prisvärd bulkförpackning (5-pack) tillgänglig (endast svart båge)
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålighet	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100244046	SF101AS-BLK, klar lins, 5 st/förpackning	2C-1,2 3M 1 FT	Svart	Klar	AS	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, klar lins, 5 st/förpackning	2C-1,2 3M 1 FT	Svart	klar	AS/AF	+	+	100
7100244064	SF101AF-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå	klar	AS/AF	+	+	20
7100244047	SF101AS-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå	klar	AS	++	-	20
7100244048	SF102AF-BLU, mörkgrå lins	5-3.1 3M 1 FT	Blå	Mörkgrå	AS/AF	+	+	20
7100243969	SF103AF-BLU, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå	Gul	AS/AF	+	+	20
7100244061	SF107AF-BLU, I/O ljusgrå lins	5-1,7 3M 1 FT	Blå	I/O ljusgrå	AS/AF	+	+	20

3M™ SecureFit™ 200-serien



- ▶ Bassortimentet 3M™ SecureFit™
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple-tekniken gör att de sitter bekvämt och säkert hela dagen!
- ▶ Robust universell omslutande modell som passar många huvudstorlekar
- ▶ Kompatibel med hörselkåpor
- ▶ Skumtätning som skyddar ögonen från exponering för skräp tillgänglig
- ▶ Insats för slipade glas tillgänglig
- ▶ Lätt att rengöra
- ▶ Lättaste glasögonen i sortimentet (18 gram)
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100194736	SF201AFP-EU, klar lins	2C-1.2 3M 1 FT N	Klar	Klar	AS/AF+	+	++	20
7100112180	SF201AS-EU, klar lins	2C-1.2 3M 1 FT	Klar	Klar	AS	++	-	20
7100185279	SF201SGAF-BLU, klar lins	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100194737	SF202AFP-EU, mörkgrå lins	5-3.1 3M 1 FT N	Grå	Mörkgrå	AS/AF+	+	++	20
7100194738	SF203AFP-EU, gul lins	2C-1.2 3M 1 FT N	Gul	Gul	AS/AF+	+	++	20
Tillbehör								
7010528331	RX-SF400, insats för slipat glas till SF200/400							10
7100102568	SF400FI, skumtätning för SF200/400							100

3M™ SecureFit™ 400-serien



- ▶ 3M™ SecureFit™-serie i mellanklassen
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple-tekniken gör att de sitter bekvämt och säkert hela dagen!
- ▶ Robust universell omslutande modell som passar många huvudstorlekar
- ▶ Kompatibel med hörselkåpor
- ▶ Skumtätning som skyddar ögonen från exponering för skräp tillgänglig
- ▶ Insats för slipade glas tillgänglig
- ▶ Mjuk justerbar näsbrygga och mjuka skalmändar ger bättre komfort och passform
- ▶ SF406SGAF-BLA har en orange lins för att blockera blått ljus
- ▶ Tillgängliga som läsglasögon
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100078989	SF401AF-EU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Grå/grön	Klar	AS/AF	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Blå/Grå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, klar lins + skum	2C-1,2 3M 1 FT KN	Blå/Grå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Röd/Grå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, PC mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT	Grå/grön	Mörkgrå	AS/AF	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT KN	Blå/Grå	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT	Grå/grön	Gul	AS/AF	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Gul/Svart	Gul	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, mellanbrun lins	5-2,5 3M 1 FT KN	Svart/Brun	Mellanbrun	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, orange lins	2-1,7 3M 1 FT KN	Svart/Brun	Orange	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, I/O ljusgrå lins	5-1,7 3M 1 FT KN	Blå/Grå	I/O ljusgrå	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, mörkblå spegellins	5-3,1 3M 1 FT	Grå/grön	Mörkblå spegel	AS	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, I/O spegellins	5-1,7 3M 1 FT	Grå/grön	Spegel I/O	AS	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, klar +1,5 läsglasögon	2C-1,2 3M 1 FT	Grå/grön	Klar +1,5	AS/AF	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, klar +2,0 läsglasögon	2C-1,2 3M 1 FT	Grå/grön	Klar +2,0	AS/AF	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, klar +2,5 läsglasögon	2C-1,2 3M 1 FT	Grå/grön	Klar +2,5	AS/AF	+	+	20
Tillbehör								
7010528331	RX-SF400, insats för slipat glas till SF200/400							10
7100102568	SF400FI, skumtätning för SF200/400							100

3M™ SecureFit™ 400X-serien



- ▶ 3M™ SecureFit™-serien i mellan/toppklassen
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple-tekniken gör att de sitter bekvämt och säkert hela dagen!
- ▶ Robust universell omslutande modell som passar många huvudstorlekar
- ▶ Kompatibel med hörselkåpor
- ▶ Mjuk överläggare och integrerad mjuk näsbrygga för extra topptäckning och bekväm passform
- ▶ Mjuka skalmändar för att förbättra komforten
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100185269	SF401XSGAF-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Blå/Grå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100185268	SF401XSGAF-GRN, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Grön/Klar	Klar	SGAF	++	+++	20
7100185278	SF402XSGAF-BLU mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT KN	Blå/Grå	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100185291	SF403XSGAF-YEL, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Gul/Svart	Gul	SGAF	++	+++	20
7100185289	SF407XSGAF-BLU, I/Oljusgrå lins	5-1,7 3M 1 FT KN	Blå/Grå	I/Oljusgrå	SGAF	++	+++	20
7100185292	SF416XAS-BLK, orange spegellins	5-3,1 FT	Svart/Svart	Orange spegellins	AS	++	-	20
7100185109	SF422XSGAF-BLK, Röd-lins	2-2 3M 1 FT KN	Svart/Svart	Röd	SGAF	++	+++	20

3M™ SecureFit™ 500-serien



- ▶ 3M™ SecureFit™-serie i mellanklassen
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple-tekniken gör att de sitter bekvämt och säkert hela dagen!
- ▶ Justerbara skalmar för att justera linsen mot ansiktet och glasögonpositionen, utformad för att ge bättre position när de bärs med andningsskydd
- ▶ Universell lätt omslutande modell som passar många huvudstorlekar
- ▶ Kompatibel med hörselkåpor
- ▶ Lätt att rengöra
- ▶ Skumtätning som skyddar ögonen från exponering för skräp tillgänglig
- ▶ SF528SGAF-DGR har en ljusbrun lins som ger extra komfort vid konstljus
- ▶ Finns också med grå IR-filterlinser som är populära vid gassvetsning och metallskärning
- ▶ UV400 skydd på alla linsfärger

Se videoklipp om 3M™ SecureFit™ 500-serien

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100244045	SF501AF-BLK, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Svart	Klar	AS/AF	+	+	20
7100243979	SF501ASP-BLK, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K	Svart	Klar	AS+	+++	-	20
7100243142	SF501SGAF-BLK, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM, klar lins + skum	2C-1,2 3M 1 FT KN	Svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100243971	SF501SGAF-GRN, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Grön	Klar	SGAF	++	+++	20
7100243934	SF501SGAF-RED, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Röd	Klar	SGAF	++	+++	20
7100244201	SF502SGAF-BLK, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT K N	Svart	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100243980	SF503SGAF-BLK, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Svart	Gul	SGAF	++	+++	20
7100244022	SF505SGAF-DGR, mellanbrun lins	5-2,5 3M 1 FT K N	Mörkgrön	Mellanbrun	SGAF	++	+++	20
7100243995	SF507SGAF-BLK, I/Oljusgrå lins	5-1,7 3M 1 FT K N	Svart	I/O ljusgrå	SGAF	++	+++	20
7100243963	SF509AF-BLK, mörk silver spegellins,	5-3,1 3M 1 FT	Svart	Mörk silver spegel	AS/AF	+	+	20
7100243977	SF517ASP-GRN, IR 1,7 grå lins,	1,7 3M 1 FT K	Svart/Grön	IR 1,7 grå	AS+	+++	-	20
7100244062	SF528SGAF-DGR, ljusbrun lins	5-1,4 3M 1 FT K N	Mörkgrön	Ljusbrun	SGAF	++	+++	20
7100243989	SF530ASP-GRN, IR 3,0 grå lins	3 3M 1 FT K	Svart/Grön	IR 3,0 grå	AS+	+++	-	20
7100243978	SF550ASP-GRN, IR 5,0 grå lins	5 3M 1 FT K	Svart/Grön	IR 5,0 grå	AS+	+++	-	20
Tillbehör								
7100243943	SF500-FOAM, skumtätning för SF500	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	100

3M™ SecureFit™ 600-serien



- ▶ 3M™ SecureFit™-serie i toppklassen
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple-tekniken gör att de sitter bekvämt och säkert hela dagen!
- ▶ Modell med dubbla linser ger bästa optiska prestanda
- ▶ Elegant halvbåge med omslutande design passar ett stort antal huvudstorlekar
- ▶ Kompatibel med hörselkåpor
- ▶ Mjuk näsbrygga ger bättre komfort och passform
- ▶ Skumtätning som skyddar ögonen från exponering för skräp tillgänglig
- ▶ SF611AS med mörkgrå polariserade linser som tar bort horisontellt solblänk
- ▶ Finns också med gröna IR-filterlinser som är populära vid gassvetsning och metallskärning
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100112717	SF601SGAF, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Grå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100112716	SF602SGAF, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT KN	Grå	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100112712	SF603SGAF, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Grå	Gul	SGAF	++	+++	20
7100112718	SF610AS, spegellins I/O	5-1,7 3M 1 FT	Grå	Spegel I/O	AS	+	-	20
7100112713	SF611AS, mörkgrå polariserad lins	5-3,1 3M 1 FT	Grå	Mörkgrå polariserad	AS	++	-	20
7100112721	SF617AS, IR 1,7 Grön lins	1,7 3M 1 F	Grå	IR 1,7 grön	AS	++	-	20
7100112724	SF630AS, IR 3,0 Grön lins	3 3M 1 F	Grå	IR 3,0 grön	AS	++	-	20
7100112715	SF650AS, IR 5,0 Grön lins	5 3M 1 F	Grå	IR 5,0 grön	AS	++	-	20
Tillbehör								
7100112725	SF600FI, skumtätning för SF600	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	100

3M™ Solus™ -serien

- ▶ Robusta glasögon avsedda för användare som ofta tar av glasögonen
- ▶ Utmärkt urval av lins- och beläggningsalternativ, plus alternativ som skum/TPE-packningar för att ge bättre skydd och skapa korgglasögonliknande egenskaper
- ▶ 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/reptålig beläggning i hela sortimentet

Se broschyr om 3M™ Solus™



3M™ Solus™ 1000-serien



- ▶ 3M™ Solus™-serie i toppklassen
- ▶ Sportig design med låg profil i moderna bågfärger
- ▶ Speciella pakettlösningar finns tillgängliga
- ▶ Skalmar, huvudband och packningar kan enkelt bytas ut för att passa användningsområdet
- ▶ Om de används med huvudband och packning ökar nivån för slagskyddet (BT) till slag med medelhög energi
- ▶ Skumtätning som skyddar ögonen från exponering för skräp
- ▶ TPE-tätning (med eller utan insatser för slipade glas) finns som skydd mot vätska och stora dammpartiklar
- ▶ Mjuk näsbrygga och mjuka skalmändar ger bättre komfort och passform
- ▶ S1101SGAF and S1101NSGAF-TSKT kan steriliseras upp till 40 gånger genom autoklavering vid 121 °C
- ▶ S1101NSGAF-TSKT levereras med huvudband i neopren
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100243970	S1101NSGAF-TSKT, kit där det ingår TPE-packning, neoprenrem, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Blå/svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100080258	S1101SGAF, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N	Blå/svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100080184	S1101SGAFKT Kit, skumtätning och rem	2C-1,2 3M 1 BT K N	Blå/svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100080185	S1102SGAF, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 BT K N	Blå/svart	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100080187	S1103SGAF, gul lins	2C-1,2 3M 1 BT K N	Blå/svart	Gul	SGAF	++	+++	20
7100244049	S1107SGAF, I/O, ljusgrå lins	2C-1,7 3M 1 BT K N	Blå/svart	I/O, ljusgrå	SGAF	++	+++	20
7100078882	S1201SGAF, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N	Grön/Svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100078881	S1201SGAFKT Kit, skumtätning och rem	2C-1,2 3M 1 BT K N	Grön/Svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100244066	S1201SGAF-TSKT, Kit där det ingår TPE-packning, elastisk rem, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Grön/Svart	Klar	SGAF	++	+++	20
7100078883	S1202SGAF, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 BT K N	Grön/Svart	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100080186	S1203SGAF, gul lins	2C-1,2 3M 1 BT K N	Grön/Svart	Gul	SGAF	++	+++	20
7100244063	S1207SGAF, I/O, ljusgrå lins	2C-1,7 3M 1 BT K N	Grön/Svart	I/O, ljusgrå	SGAF	++	+++	20
Tillbehör								
7100081293	1000G, skumtätning för Solus 1000	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	100
7100081292	1000S, huvudband, justerbart nylon för Solus 1000	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	5
7100243935	S1000TPE, TPE-tätning för Solus 1000	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	20
7100243141	S1000-RX, insats för slipat glas med TPE-tätning till Solus 1000	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	20

3M™ Solus™ 2000-serien



- ▶ 3M™ Solus™-serien av mellanklassen
- ▶ Snygg modell med halvbåge och låg profil i moderna bågfärger
- ▶ Justerbara skalmar gör att användaren kan justera linsen för ansiktsdrag och glasögonposition
- ▶ Halvmjuk näsbrygga och mjuka skalmändar ger bättre komfort och passform
- ▶ Skumtätning som skyddar ögonen från exponering för skräp
- ▶ Olika beläggningar tillgängliga
- ▶ Tillgängliga som läsglasögon
- ▶ Finns också med grå IR-filterlinser som är populära vid gassvetsning och metallskärning
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100208382	S2001AF-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå/Grå	Klar	AS/AF	+	+	20
7100208825	S2001ASP-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K	Blå/Grå	Klar	AS+	+++	-	20
7100208751	S2001SGAF-BGR, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Grå/blå-grön	Klar	SGAF	++	+++	20
7100208820	S2001SGAF-BGR-F, klar, skumtätning	2C-1,2 3M 1 FT K N	Grå/blå-grön	Klar	SGAF	++	+++	20
7100208817	S2001SGAF-RED, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Grå/röd	Klar	SGAF	++	+++	20
7100208793	S2002SGAF-BGR, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT K N	Grå/blå-grön	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100209600	S2002SGAF-RED, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT K N	Grå/röd	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100208818	S2003SGAF-BGR, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Grå/blå-grön	Gul	SGAF	++	+++	20
7100208819	S2005SGAF-BGR, mellanbrun lins	5-2,5 3M 1 FT K N	Grå/blå-grön	Mellanbrun	SGAF	++	+++	20
7100208815	S2007SGAF-BGR, I/O, grå lins	5-1,7 3M 1 FT K N	Grå/blå-grön	I/O, ljusgrå	SGAF	++	+++	20
7100208826	S2024AS-RED, mörkröd spegellins	5-3,1 3M 1 FT	Grå/röd	Mörkröd spegel	AS	+	-	20
7100218306	S2015AF-BLU, klar +1,5 lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå/Grå	Klar +1,5	AS/AF	+	+	20
7100218163	S2020AF-BLU, klar +2,0 lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå/Grå	Klar +2,0	AS/AF	+	+	20
7100218151	S2025AF-BLU, klar +2,5 lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå/Grå	Klar +2,5	AS/AF	+	+	20
7100218150	S2017ASP-BLK, IR 1,7 grå lins	1,7 3M 1 FT K	Svart/Grön	IR 1,7 grå	AS+	+++	-	20
7100218153	S2030ASP-BLK, IR 3,0 grå lins	3 3M 1 FT K	Svart/Grön	IR 3,0 grå	AS+	+++	-	20
7100220423	S2050ASP-BLK, IR 5,0 grå lins	5 3M 1 FT K	Svart/Grön	IR 5,0 grå	AS+	+++	-	20
Tillbehör								
7100244145	S2000-FOAM, skumtätning för Solus 2000	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	100

3M™ Solus™ CCS-serien



- ▶ 3M™ Solus™-serien av lägre/mellanklassen
- ▶ Modell med låg profil i moderna skalmfärger
- ▶ Cord Control System (CCS) håller glasögonen och öronpropparna i snöre, klara att använda
- ▶ Skumtätning som skyddar ögonen från exponering för skräp
- ▶ Olika beläggningar tillgängliga
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100216507	SCCS01SGAF-GRN, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Limegrön	Klar	SGAF	++	+++	20
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F, klar lins, skumtätning	2C-1,2 3M 1 FT K N	Limegrön	Klar	SGAF	++	+++	20
7100216621	SCCS02SGAF-GRN, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT K N	Limegrön	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100216595	SCCS07SGAF-GRN, I/O, ljusgrå lins	5-1,7 3M 1 FT K N	Limegrön	I/O, ljusgrå	SGAF	++	+++	20
7000043086	71511-00000, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå	Klar	AS/AF	+	+	20
Tillbehör								
7100032645	71511-99999, skumtätning för Solus™ CCS	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	100

3M™ Virtua™ -serien

- ▶ Prisvärd modell för användare som behöver tillfälligt ögonskydd och ofta tar av glasögonen under arbetsdagen



3M™ Virtua™ -serien



- Prisvärd basserie
- Smal unisex omslutande design som är mycket populär över hela världen
- Lätt att rengöra
- Olika beläggningar tillgängliga
- Finns som Prisvärd bulkförpackning (5-pack)

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7000061918	71500-00001, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Klar	 Klar	AS	++	-	20
7000061919	71500-00002, mellangrå lins	5-2,5 3M 1 FT	Grå	 Mellangrå	AS	++	-	20
7000061920	71500-00003, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT	Gul	 Gul	AS	++	-	20
7000061921	71500-00004, mellanblå spegellins	5-2,5 3M 1 FT	Grå	 Mellanblå spegel	AS	+	-	20
7000061922	71500-00008, klar lins, litet huvud (H)	2C-1,2 3M 1 FT / 3M FT H	Klar	 Klar	AS/AF	+	+	20
7100244069	715001AF, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Klar	 Klar	AS/AF	+	+	20
7100244065	715001AF, klar lins, 5 st/förpackning	2C-1,2 3M 1 FT	Klar	 Klar	AS/AF	+	+	100
7100244050	715002AF, mellangrå lins	5-2,5 3M 1 FT	Grå	 Mellangrå	AS/AF	+	+	20
7100243988	715003AF, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT	Gul	 Gul	AS/AF	+	+	20

3M™ Virtua™ AP-serien



- ▶ Prisvärd basserie
- ▶ Robust modell
- ▶ Lätt att rengöra

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100006209	71512-00000, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Klar	 Klar	AS	++	-	20
7100010682	71512-00001, mellangrå lins	5-2,5 3M 1 FT	Grå	 Mellangrå	AS	++	-	20

3M™ Over-spectacle, sortiment

- ▶ Glasögon som passar ovanför vanliga glasögon eller för allmänna besökare
- ▶ Perfekt för tillfälligt anställda eller som ögonskydd för användaren när de slipade skyddsglasögonen inte är tillgängliga



3M™ SecureFit™ 3700-serien



- ▶ Over spectacle-glasögon i toppklassen
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple-tekniken gör att de sitter bekvämt och säkert hela dagen
- ▶ Modellen kan användas hela dagen för användare med vanliga glasögon
- ▶ Olika moderna färger tillgängliga
- ▶ Justerbara skalmar gör att användaren kan justera linsen för ansiktsdrag och glasögonposition
- ▶ Kompatibel med hörselkåpor
- ▶ Mjuk näsbrygga ger bättre komfort och passform
- ▶ Mjuka överliggare tillgängliga, vilket skapar det extra utrymme som kan krävas för vissa vanliga glasögon
- ▶ Finns också med grå IR-filter som är populära vid gassvetsning och metallskärning
- ▶ UV400 skydd finns nu på alla färgade linser

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7100209340	SF3701ASP-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K	Blå	Klar	AS+	+++	-	20
7100209252	SF3701SGAF-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Blå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100209413	SF3701SGAF-GRN, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Grön	Klar	SGAF	++	+++	20
7100209425	SF3701XSGAF-BLU, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT K N	Blå	Klar	SGAF	++	+++	20
7100209384	SF3702SGAF-BLU, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT KN	Blå	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100209416	SF3702XSGAF-BLU, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT KN	Blå	Mörkgrå	SGAF	++	+++	20
7100209426	SF3703SGAF-GRN, gul lins	2C-1,2 3M 1 FT KN	Grön	Gul	SGAF	++	+++	20
7100209427	SF3707SGAF-BLU, I/O, ljusgrå lins	5-1,7 3M 1 FT KN	Blå	I/O, ljusgrå	SGAF	++	+++	20
7100209428	SF3707XSGAF-BLU, I/O, ljusgrå lins	5-1,7 3M 1 FT KN	Blå	I/O, ljusgrå	SGAF	++	+++	20
7100217946	SF3717ASP-BLK, IR 1,7 grå lins	1,7 3M 1 FT K	Svart	IR 1,7 grå	AS+	+++	-	20
7100218079	SF3750ASP-BLK, IR 5,0 grå lins	5 3M 1 FT K	Svart	IR 5,0 grå	AS+	+++	-	20

3M™ 2800-serien



- ▶ Over-spectacle i mellanklassen
- ▶ Passar de flesta vanliga glasögon
- ▶ Justerbara skalmar gör att användaren kan justera linsen för ansiktsdrag och glasögonposition
- ▶ Skalmar med justerbar längd för att ställa in passformen
- ▶ Reptålighet ökar hållbarheten
- ▶ Finns med IR 5-filter som är populärt för gassvetsning och metallskärning

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7000032493	2800, klar lins	2C-1,2 3M 1 FT	Blå	Klar	AS	++	-	20
7100050502	2801, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 FT	Blå	Mörkgrå	AS	++	-	20
7000032494	2802, gul lins	2-1,2 3M 1 FT	Blå	Gul	AS	++	-	20
7000061936	2805, lins med täthetsgrad 5,0	4-5 3M 1 FT	Blå	IR 5,0 grön	AS	++	-	20

3M™ Visitor-serien



- ▶ Prisvärt bassortiment av over-spectacle-glasögon
- ▶ Passar över vissa mycket små vanliga glasögon
- ▶ Ingen beläggning
- ▶ Populärt att använda som besökarglasögon för kort användning

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Lev.förp.
7000062913	71448-00001, klar lins	2C-1,2 3M 1 F	Klar	 Klar	Inga	-	-	20

3M™ Korgglasögon, sortiment

- Skydd mot specifika faror såsom: damm, vätskor, gas, smält metall och/eller skydd mot slag med högre energinivå



3M™ GoggleGear™ 6000-serien



- ▶ 3M™ GoggleGear™-serien i toppklassen
- ▶ Premiummodell med sfärisk böjd lens för optimalt horisontellt och vertikalt synfält
- ▶ Korgglasögon med hög profil, tillräckligt med utrymme för att passa över de flesta vanliga glasögon och indirekt luftflöde för att skydda mot imma
- ▶ Olika moderna färger tillgängliga
- ▶ GG6001NSGAF-BLU med huvudband i neopren kan steriliseras upp till 40 gånger genom autoklaving vid 121 °C
- ▶ Brett, flexibelt område kring näsbryggan för att passa till halvmasker
- ▶ Finns med uppfällbar grå IR 5-filterlins som är populär vid gassvetsning och metallskärning
- ▶ Har ett snyggt designat, lättjusterat, bekvämt, brett huvudband av textil

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Ventilation	Stänk (3)	Stora dammpartiklar (4)	Fint damm (5)	Smält metall (9)	Lev. förp.
7100216582	GG6001SGAF-BLK, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Svart/Svart	Klar PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10
7100216617	GG6001SGAF-GRN, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Svart/Grön	Klar PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10
7100216192	GG6001SGAF-RED, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Svart/röd	Klar PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10
7100216191	GG6001NSGAF-BLU, neoprenrem, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M BT 3 4	Svart/blå	Klar PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10
7100244200	GG6001SGAF-IR5, klar lins, med uppfällbar grå IR5-skyddslins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT Uppfällbar lins: 5 3M 1	Svart/Svart	Klar PC och grå IR5	SGAF och IR>AS	++ ++	+++ -	Indirekt	✓	✓			10
7100216514	GG6002SGAF-BLK, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Svart/Svart	Mörkgrå PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10
Tillbehör													
7100243987	GG6050AS-CLENS, uppfällbar lins med IR5-hölje	5 3M 1	ej tillämplig	IR 5,0 PC	AS	++	-	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	20

3M™ GoggleGear™ 500-serien



- ▶ 3M™ GoggleGear™-serien i toppklassen
- ▶ Premiummodell med sfärisk böjd lins för optimalt horisontellt och vertikalt synfält
- ▶ Korgglasögonmodell med låg profil, lätt och bekväm att bära under en längre period
- ▶ GG501NSGAF-BLU med huvudband i neopren kan steriliseras upp till 40 gånger genom autoklaving vid 121 °C
- ▶ Brett, flexibelt område kring näsbryggan för att passa till halvmasker
- ▶ Finns med grön IR 5-filterlins som är populärt för gassvetsning och metallskärning
- ▶ Insats för slipade glas tillgänglig

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Ventilation	Stänk (3)	Stora dammpartiklar (4)	Fint damm (5)	Smält metall (9)	Lev. förp.
7100185183	GG501NSGAF-BLU, neoprenrem, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Blå	Klar PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10
7100074368	GG501SGAF, klar lins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Röd	Klar PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10
7100185290	GG502SGAF, mörkgrå lins	5-3,1 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Röd	Mörkgrå PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓			10

3M™ 2890-serien



- ▶ Korgglasögonserie i mellanklassen
- ▶ Cylindrisk böjd linsmodell för optimalt horisontellt synfält
- ▶ Korgglasögon med stor profil med tillräckligt utrymme för att passa över de flesta vanliga glasögon
- ▶ Brett, flexibelt område kring näsbryggan för att passa till halvmasker
- ▶ Finns med acetatlinsalternativ för förbättrad kemikaliebeständighet (mer hållbar) och bättre komfort
- ▶ Finns i modellerna indirekt och tät ventilation
- ▶ Finns med grön IR 5-filterlins som är populärt för gassvetsning och metallskärning

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Ventilation	Stänk (3)	Stora dammpartiklar (4)	Fint damm (5)	Smält metall (9)	Lev. förp.
7000032480	2890, klar polykarbonatlins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Grå/ljusgrå	Klar PC	AS/AF	++	++	Indirekt	✓	✓			10
7000032481	2890A, klar acetatlins	2C-1,2 3M 1 FT N / 3M 3 4 FT	Grå/ljusgrå	Klar acetat	AF		++	Indirekt	✓	✓			10
7000061924	2890S, klar polykarbonatlins	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 5 BT	Grå/ljusgrå	Klar PC	AS/AF	++	++	Tät	✓	✓	✓		10
7000032483	2890SA, klar acetatlins	2C-1,2 3M 1 FT N / 3M 3 4 5 FT	Grå/ljusgrå	Klar acetat	AF		++	Tät	✓	✓	✓		10
7100146292	2891-SGAF, klar polykarbonatlins	2C-1,2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 9 BT	Grå/mörkgrå	Klar PC	SGAF	++	+++	Indirekt	✓	✓		✓	10
7100146291	2891S-SGAF, klar polykarbonatlins	2C-1,2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 5 9 BT	Grå/mörkgrå	Klar PC	SGAF	++	+++	Tät	✓	✓	✓	✓	10
7100010431	2895S, IR5 grön polykarbonatlins	5 3M 1 B K N / 3M 3 4 5 B	Grå/ljusgrå	IR 5,0 PC	AS/AF	++	++	Tät	✓	✓	✓		10

3M™ Fahrenheit™-serien



- ▶ Korgglasögonserie i mellanklassen
- ▶ Cylindrisk böjd linsmodell för optimalt horisontellt synfält
- ▶ Korgglasögon med stor profil med tillräckligt utrymme för att passa de flesta vanliga glasögon
- ▶ Finns med acetatlins för bättre kemikaliebeständighet
- ▶ Finns i modellerna indirekt och tät ventilation

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Ventilation	Stänk (3)	Stora dammpartiklar (4)	Fint damm (5)	Smält metall (9)	Lev. förp.
7000062781	71360-00011, klar Polykarbonatlins	2C-1,2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Blå	Klar PC	AS/AF	+	+	Indirekt	✓	✓			10
7000062782	71360-00012, klar polykarbonatlins	2C-1,2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Blå	Klar PC	AS	+	-	Indirekt	✓	✓			10
7000062783	71360-00013, T-N-Wear, huvudband i neopren, klar acetatlins	2C-1,2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Blå	Klar acetat	AS/AF		++	Indirekt	✓	✓		✓	10
7100010410	71360-00015, tät, huvudband i neopren, klar acetatlins	2C-1,2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Blå	Klar acetat	AS/AF		++	Tät	✓	✓		✓	10
7000062786	71360-00017 hjälmversion, klar acetatlins	2C-1,2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Blå	Klar acetat	AS/AF		++	Tät	✓	✓		✓	10
Tillbehör													
7000061926	71360-00006, T-N-Wear, ersättnings-remsor	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ingen		ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	10

3M™ 4700- och 4800-serien



- Prisvärd bas-serie med korgglasögon
- Endast platta linser
- Ej utformad för att användas över vanliga glasögon
- 4700 med direktventilation, ger endast stötskydd (inget stänkskydd)

3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	Specifikationer, märkning för lins/båge	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	Reptålig prestanda	Anti-fog prestanda	Ventilation	Stänk (3)	Stora dammpartiklar (4)	Fint damm (5)	Smält metall (9)	Lev. förp.
7000061933	71359-00000, 4700 klar polykarbonatlins	3M 1 B / 3M B	Klar/röd	Klar PC	Inga	-	-	Direkt					200
7000062914	71347-00011, 4800 klar polykarbonatlins	3M 1 B / 3M 3 B	Klar/röd	Klar PC	Inga	-	-	Indirekt	✓				200
7000062915	71347-00014, 4800 klar polykarbonatlins	3M 1 B / 3M 3 B	Klar/svart	Klar PC	AF	-	+	Indirekt	✓				200

Tillbehör

3M™, stort fodral för skyddsglasögon



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000061939	Styv, stor bältesögla	12-0200-00

3M™-glasögonfodral



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000061941	Halvstyv, bältesklämma/lås	12-0500-00

3M™-glasögonfodral



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000032497	Bärväska, dragkedja	12-0600-00

3M™, mikrofiberpåse till glasögon



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000032498	Mikrofiberpåse (glasögon)	26-6780-00

3M™, mikrofiberpåse till korgglasögon



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000061943	Stor mikrofiberpåse (korgglasögon)	26-6800-00

3M™ Linsrengöringsduk i mikrofiber



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000032500	Linsrengöringsduk i mikrofiber	26-6710-00

Tillbehör

3M™, station för rengöringsservetter



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000062429	Station för linsrengöringsservetter (språkgrupp A)	83735-00000A
7000062659	Station för linsrengöringsservetter (språkgrupp B)	83735-00000B

3M™, dispenser för linsrengöringsservetter



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7100014390	Dispenser med rengöringsservetter, 500 förp.	26-2000-00

3M™ linsrengöringslösning



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000062428	Linsrengöringslösning, 120 ml (språkgrupp A)	71329-00000A
7000062658	Linsrengöringslösning, 120 ml (språkgrupp B)	71329-00000B

Tillbehör

3M™ glasögonhalsrem med säkerhetsanordning



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000095022	Nackband med säkerhetsanordning	272

3M™ Universellt nackband för glasögon



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000061868	Nackband	90943

3M™ Nackband för glasögon



3M SAP ID	Produkt-ID, kort beskrivning	
7000032501	Nylon, elastisk, svart, justerbar	90931-00000

Ytterligare information



Beläggning och linskategorier

Praktisk belägningsprestanda, tabell

Beläggning	Europeisk märkning	Reptålighet	Anti-fog prestanda
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

Linsfilter, kategorier

Börjar med: 2(C) -	Ultraviolett filter
Börjar med: 4 -	Infrarött filter
Börjar med: 5 -	Filter för Solglare
Har bara ett nummer (1,7 eller 3,0 eller 5,0)	UV- och IR-filter (populärt för gassvetsning)

Se videoklippet om 3M™ Scotchgard™

Definitioner



Justerbara skalmar

Justerar linsens pantoskopiska lutning efter kindbenets höjd och ger bättre komfort och passform.




Anti-fog (N)

Linser med beläggning för att minska imbildning och göra linserna klarare, uppfyller kraven i EN 166.




Glasögon möjliga att tvätta i autoklav

Beläggningen är testad för att säkerställa att den fortsätter att skydda efter sterilisering genom autoklivering vid 121 °C.




Överliggare

Ytterligare täckförmåga vid stötar och lämnar utrymme för luftflödet.



Cord Control System (CCS)

Utformade så att glasögonen och hörselpropparna är användningsklara och sitter ordentligt utan trassliga snören.




Droppskydd (3)

Testat enligt EN 166:2001 för att ge skydd mot droppar och stänk.



Design med dubbla linser

Glasögon utformade med två separata vänster- och högerlinser.




Dammpartikelskydd (4)

Testat enligt EN 166:2001 för att ge skydd mot stora dammpartiklar.




Ansiktsmaskkompatibel

Utformad för att bättre fungera med ansiktsmasker.




Skumtätning

Skyddar ögat från att exponeras för skräp men inte lika tätt som korgglasögon.



Gasskydd (5)

Testat enligt EN 166:2001 för att ge skydd mot gas och fina dammpartiklar.



Korgglasögon

Avsett för tätning mot ansiktet. Kan vara klassificerat för stänk/droppar, damm och eller fint damm/gas.

Definitioner



Kompatibla med hörselskydd

Utformad för att fungera bättre med hörselskydd för att inte förlora så mycket dämpning.



Skydd mot stötar (B)

Testat enligt EN 166:2001 för att ge skydd mot stötar medelhög energipåverkan (120 m/s).



Skydd mot stötar (F)

Testat enligt EN 166:2001 för att ge skydd mot stötar med låg energipåverkan (45 m/s).



Skydd mot smält metall (9)

Korgglasögon testade enligt EN 166:2001 för att ge skydd mot smält metall och heta fasta ämnen.



3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik

Glasögonsskalmarna anpassar sig själv till ett större antal huvudstorlekar, fördelar trycket över örat vilket ökar komforten.




Läsglasögon

Bifokala läsglasögon som hjälper till att läsa små bokstäver eller se detaljer.




3M™ Scotchgard™ Protector Anti-Fog/ reptålig beläggning

Håller längre än traditionella anti-fog-beläggningar och har kvar effekten efter upp till 25 tvättar med vatten. Beläggningen är testad till EN 168 N&K för anti-fog och reptålighet.



Reptålig (K)

Linser med beläggning för att minska repor och göra linserna klarare, uppfyller kraven i EN 166.



Justering av skalmängd

Skalmar med justerbar längd för att ställa in passformen.



TPE tätning

Hjälper till att begränsa exponeringen för partiklar. Konverterar skyddsglasögonen till korgglasögon för att skydda mot vätskestänk.



UV-skydd

Linser som absorberar upp till 99,9% av skadlig UVA och UVB, uppfyller kraven i EN 166.



UV400

Polykarbonatlinser märkta UV400 absorberar 99,9 % av UVA-, UVB- och UVC-strålar mellan 200 nm och 400 nm

Viktigt

Produktval och användning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll, unika inom användarens kunskap och kontroll, kan påverka användning och prestanda för en 3M-produkt i en viss tillämpning. Detta medför att användaren själv är ansvarig för att utvärdera produkten och fastställa om den är lämplig för och passar användarens tillämpning, samt för att utföra en riskbedömning på arbetsplatsen och granska alla gällande nationella och/eller europeiska bestämmelser och standarder. Underlåtenhet att korrekt utvärdera, välja och använda en 3M-produkt i enlighet med alla tillämpliga instruktioner och med lämplig säkerhetsutrustning, eller att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser, kan leda till skada, sjukdom, dödsfall och/eller skada på egendom.

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. En ansvarsbegränsning gäller för 3M-produkterna.

För garantiförklaring och begränsning av ansvar, se ditt leveransavtal eller 3M:s försäljningsvillkor.

3M industri- och yrkesprodukter är avsedda, märkta och förpackade för försäljning till utbildade industri- och yrkeskunder för användning på arbetsplatsen.

