

Solutions pour la Réparation Automobile

Abrasif 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant

1) Références

Disques	
Diamètre 150 mm, disques en rouleau	
31694	Disque 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 60+
31695	Disque 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 80+
31696	Disque 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 120+
Diamètre 203 mm, disques en vrac	
31691	Disque 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 60+
31692	Disque 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 80+
31693	Disque 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 120+
Rouleaux de feuilles	
Dimensions 70 mm x 10 m, rouleaux de feuilles	
31700	Feuille abrasive 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 60+
31701	Feuille abrasive 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 80+
31702	Feuille abrasive 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 120+
Dimensions 115 mm x 10 m, rouleaux de feuilles	
31703	Feuille Abrasive 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 60+
31704	Feuille abrasive 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 80+
31705	Feuille abrasive 3M™ Cubitron™ II en grille ultra-résistant, 120+

2) Description et utilisation

Abrasif en grille à hautes performance et résistance, conçu pour être utilisé avec une ponceuse à double action (ou sur un bloc). Le produit offre une coupe initiale extrêmement précise et durable sur les vernis, les peintures, les apprêts, les mastics et les plastiques. Produit conçu pour maximiser la capacité d'extraction lorsqu'il est utilisé avec un système d'extraction de poussières.

Grain	Applications
60+	Enlèvement de matière intensif : gel coat, couches inférieures, rouille,
80+	Enlèvement de matière général : peinture, mastic, etc. Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Mise en forme initiale de mastic.
120+	Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Ponçage de mastic.

3) Propriétés physiques

Support : Maille ultrarésistante avec boucles intégrées
Minéral : Mélange de grains profilés calibrés 3M™ et d'oxyde d'aluminium
Liant : Liant résine
Couleur : Violet
Grains : 60+ à 120+

4) Consignes d'utilisation

Le produit peut être utilisé sur un outil ou à la main. Le produit doit être utilisé sec. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le avec un système d'extraction de poussières. Contrairement aux disques traditionnels à 15 trous, ce produit ne nécessite pas d'aligner les trous.

5) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.). Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Sa durée de conservation est illimitée dans ces conditions.

6) Sécurité

Chaque fois que c'est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une paire de gants. Les plateaux ne doivent subir aucune modification. Ils doivent être utilisés uniquement dans leur taille et forme d'origine, dans l'état où ils sont fournis.

Les abrasifs en grille ultrarésistants 3M™ Cubitron™ II sont conçus POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarroserie</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarroserie</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

3M et Cubitron sont des marques déposées de la société 3M, © 3M 2021, Tous droits réservés.