


# Zuverlässige Kombination aus Preis und Leistung.

## Das neue 3M™ Cushion-Mount™ Klischeeklebeband der B-Serie

Bei 3M verstehen wir, wie viel handwerkliches Können in jeden Druckvorgang steckt – und unser Ziel ist es, für jeden Auftrag die richtige Lösung zu bieten. Deswegen haben wir unsere Produktlinie an 3M Klischeeklebebändern um die B-Serie erweitert. Sie bietet mehr Flexibilität, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. So sichern Sie sich für jeden Druckauftrag die hohe Qualität, die Sie von 3M erwarten können, mit dem günstigen Preis-Leistungsverhältnis, das Sie anstreben – alles in einem Portfolio.



**Die Verbindung von Handwerk und Wissenschaft.**

# 3M™ Cushion-Mount™ Klischeeklebeband der B-Serie



Wir wissen, dass einige Druckaufträge kein Klischeeklebeband mit fortschrittlichen Sonderfunktionen erfordern. Das 3M™ Cushion-Mount™ Klischeeklebeband der B-Serie ist eine flexiblere Option, die grundlegende Druckanforderungen erfüllt.

Die B-Serie bietet die gleichen engen Toleranzen und die Technologie für ein blasenfreies Aufbringen wie unser gesamtes Portfolio. Dadurch werden Fehler, Nachbearbeitung und Abfallaufkommen reduziert.



## Optimal

Erfüllt die Herausforderungen von Kleinserien und häufigen Klischeewechseln.



## Konsistent

Enge Toleranzen und verlässliche Haftung.



## Produktiv

Längere Rollenlängen bedeuten weniger Rollenhandhabung, weniger Lagerbestand und weniger Verpackungsmaterial.

## 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebebänder

	Pro-Serie	L-Serie	E-Serie	H-Serie	B-Serie
+ Höchste Produktivität + Leichtes Ablösen des Klebebands vom Sleeve + Band kann umpositioniert werden	☑				
+ Einfachere Klischeeabnahme + Längere Klischeestandzeit	☑	☑			
+ Klischees können umpositioniert werden	☑	☑	☑		
+ Eine Technologie, die das Entweichen der Luft auf der Klischeeseite erlaubt.	☑	☑	☑	☑	☑
+ Eine Technologie, die das Entweichen der Luft auf der Sleeve-seite erlaubt. + Verstärktes Design mit Dimensionsstabilität	☑	☑	☑	☑	
+ Optimal für dicke Platten oder enge Wiederholungen				☑	
+ Flexibles Design eignet sich für Anwendung mit dünnwandigen Sleeves					☑
+ Starker Halt + Geringe Dickentoleranz	☑	☑	☑	☑	☑



### Industrieklebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

#### 3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss  
Telefon: +49 2131 8819258  
E-Mail: kleben.de@mmm.com  
Webseite: www.3M-klebtechnik.de

#### 3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüschlikon  
Telefon: +41 44 724-9121  
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com  
Webseite: www.3M.com/ch/kleben

#### 3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4  
A-1120 Wien  
Telefon: +43 1 86686-253  
E-Mail: kleben.at@mmm.com  
Webseite: www.3M.com/at/klebe

**Wichtiger Hinweis: Produktauswahl und Anwendung:** Viele Faktoren, die sich außerhalb der Kontrolle von 3M und ausschließlich innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Benutzers befinden, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinträchtigen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.) ein. Wird die angemessene Bewertung, Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung vernachlässigt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen. **Garantie, beschränkter Gewährleistungsbefehl und Haftungsausschluss:** Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises. **Haftungsbegrenzung:** Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

3M, Comply und Cushion-Mount sind Marken der 3M Company. Bitte recyceln. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten.