



**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Gids voor Schuren-zonder-Stof oplossingen

Introductie van de nieuwe 3M™ Net Schuurmaterialen

---

Ga voor de prestatie. Zonder stof.

# Stof.

De verborgen – of misschien niet zo verborgen – vijand van ieder schadebedrijf.

---

U weet dat stof een probleem is. Het kan uw efficiëntie ondermijnen, defecten en nabewerkingen veroorzaken en de levensduur van uw schuurmateriaal bekorten.

Als het eenmaal in de lucht zit, kan het zich op uw werkoppervlakken in uw werkplaats afzetten en zelfs uw kantoor en wachtkamer binnendringen.

**De beste manier om stof tegen te houden? Met de juiste combinatie van gereedschap en schuurmiddelen kunt u het bij de bron aanpakken.**





# Waarom stofafzuiging belangrijk is.

---

Als het erom gaat de efficiëntie en netheid van uw carrosseriebedrijf te verbeteren, mag stofafzuiging geen bijkomstigheid zijn. Hier leest u hoe ons stofafzuigstelsel u kan helpen:

- Vermindert de hoeveelheid stof in de lucht bij het schuren, wat leidt tot minder nabewerking en een verbeterde cyclustijd en procesefficiëntie.
- Vermindert de opruimtijd.
- Verbetert de efficiëntie op de werkplek door minder tijd te besteden aan het zoeken naar gereedschap en materiaal.
- Workcenter maakt het gebruik van schuurmiddelen tot het einde van de levensduur mogelijk, wat leidt tot minder materiaalverbruik.
- Verhoogde mobiliteit van technici.







## 3M en Festool: De samenwerking gaat door.

Transformatie op wereldschaal vindt niet onopgemerkt plaats. Dus we gaan door, samen. Ons gezamenlijk doel nastreven door de meest geavanceerde nieuw ontwikkelde net schuurmaterialen te combineren met een van de bekendste stofafzuigings-systemen in de industrie.

3M en Festool brengen u het Total Automotive Sanding System. Bedacht om de voortdurende behoefte aan schonere, efficiëntere en winstgevendere schadeherstelbedrijven te ondersteunen.

Meer informatie op [3M.com/auto-abrasives](https://3M.com/auto-abrasives)

Even voorstellen

# 3M™ Net Schuurmaterialen



## Premium

3M™ Cubitron™ II Net  
Schuurmaterialen

---

In schuurmaterialen heeft premiumkwaliteit een naam: 3M™ Cubitron™ II. Wij vinden schuurmiddelen opnieuw uit met innovatieve nettechnologie in combinatie met 3M Precision Shaped Grain, zodat u niet langer een compromis hoeft te sluiten tussen schuurprestaties en stofafzuiging.

Kies het niveau  
behoefte van  
voldoende



au dat aan de  
an uw bedrijf  
loet.



## Geavanceerd

3M™ Blue Net  
Schuurmaterialen

Dit is de productiviteitsstijging  
waar u om gevraagd hebt.  
3M™ Blue Net Schuurmaterialen  
bevatten een keramisch mineraalmengsel  
dat in combinatie met de nettechnologie  
zorgt voor geavanceerde schuurprestaties  
met de beste stofafzuiging. En dit alles  
voor een middenklasse prijs.

Meer informatie op [3M.com/auto-abrasives](https://www.3m.com/auto-abrasives)

# 3M™ Net Schuurmaterialen

## Voordelen

---




### Prestaties:

Snijden sneller en gaan langer mee dan de toonaangevende netschuurmiddelen op de markt.



### Efficiënt:

Bevordert de productiviteit en efficiëntie van schadeherstelbedrijven door de tijd voor herbewerking en opruimen te verminderen.



### Stofafzuiging:

Ontwikkeld om schuurstof in de lucht te verminderen voor een schonere werkruimte.



### Veelzijdig:

Compatibel met pneumatische en/of elektrische schuurmachines met of zonder stofafzuiging.



### Constructie:

De open netstructuur is ontworpen om een nagenoeg stofvrije omgeving te bieden voor een schonere, gezonder schadeherstelbedrijf.





# 3M™ Net Schuurmaterialen

## Kenmerken


---



Netconstructie voor 95% + zeer efficiënte stofafzuigprestaties.



Precisie gevormde korrel en nieuw ontwikkelde keramische mineraalmengtechnologie voor sneller snijden en langere levensduur.



Te gebruiken met alle van gaten voorziene back-up pads voor eenvoudige uitlijning en stofafzuiging. Idem voor blokken.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasives zijn compatibel met uw bestaande stofafzuigingsapparatuur.



Middengat voor gemakkelijke uitlijning van de schijf en opslag.

**Premium** 


# 3M™ Cubitron™ II Net Schuurmaterialen



## Cubitron™ II Net



De open netstructuur in de nieuwe 3M™ Cubitron™ II Net Schuurmaterialen biedt een vrijwel stofvrije omgeving.



### Snij snelheid



### Schijflevensduur



### Stofafzuiging



### Korrel

80+, 120+, 150+, 180+,  
220+, 240+, 320+

### Maten

75 mm (3"), 125 mm (5"),  
150 mm (6"), 203 mm (8")

### Technologie

3M™ precisie gevormde korrel

### Materiaal

Net

### Type bevestiging

Hookit™

## Nauwkeurig gevormde korrel

Cubitron™ II mineraal in combinatie met stofafzuiging kan de werkplaatsen tijd en materiaal besparen door een betere waarde te leveren bij betere prestaties.

Om de levensduur van de steunschijf bij het schuren met netschuurschijven (150 mm) te verlengen, wordt het gebruik van de Festool Automotive Systems beschermplaat aanbevolen (PN 30089, beschermplaat PP-STF D150).

# Geavanceerd 3M™ Blue Net Schuurmaterialen



## Blue Net

### Snijnsnelheid



### Schijflevensduur



### Stofafzuiging



### Korrel

80, 120, 150, 180,  
220, 240, 320

### Maten

150 mm (6")

### Technologie


Keramisch Mineraalmengsel

### Materiaal

Net

### Type bevestiging

Hookit™



3M™ Blue Net Schijven leveren uitstekende schuurprestaties met een uitstekende snijnsnelheid en levensduur.



## Mogelijkheid tot stofafzuiging

3M™ Blue Net schijven bieden een uitstekende stofverwijdering voor de meeste toepassingen en reparaties bij gebruik op bestaande of nieuwe stofafzuigsystemen.

Om de levensduur van de steunschijf bij het schuren met netschuurschijven (150 mm) te verlengen, wordt het gebruik van de Festool Automotive Systems beschermplaat aanbevolen (PN 30089, beschermplaat PP-STF D150).



# Cubitron™ II Net Schuurmaterialen

Voor droog schuren

Krijg de klus sneller geklaard met 3M™ Cubitron™ II Net Schuurmaterialen, onze netschuurschijven en -stroken met de hoogste snijkraft en de langste levensduur. Deze familie van netschuurmiddelen biedt de uitzonderlijke snijsnelheid en de verlengde levensduur van een Cubitron II schuurmiddel. En dat terwijl stofafzuigsystemen hun beste prestaties leveren door vrijwel geen stof achter te laten op het werkoppervlak en in de omgeving.



Verkrijgbaar in de korrelgroottes 80+ tot 320+ en in de meest populaire schijfgroottes, compatibel met bestaande schuurmachines met stofafzuiging.



Met het 3M™ Hookit™ bevestigings-systeem kunt u snel een nieuwe schijf monteren en gemakkelijk een gedeeltelijk gebruikte schijf bewaren en opnieuw gebruiken.



Premium nettechnologie maakt vrijwel stofvrij schuren mogelijk.



Meer informatie op [3M.com/auto-abrasives](https://www.3m.com/auto-abrasives)



| 3M™ Hookit™ Bevestiging |                                                     |                                                     |                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grofte                  | Net Stroken op rol<br>70 mm x 10 M<br>6 Rollen/Doos | Net Stroken op rol<br>80 mm x 10 M<br>6 Rollen/Doos | Net Stroken op rol<br>115 mm x 10 M<br>6 Rollen/Doos |
| 80+                     | 34561                                               | 34550                                               | 34572                                                |
| 120+                    | 34562                                               | 34551                                               | 34573                                                |
| 150+                    | 34563                                               | 34552                                               | 34574                                                |
| 180+                    | 34564                                               | 34553                                               | 34575                                                |
| 220+                    | 34565                                               | 34554                                               | 34576                                                |
| 240+                    | 34566                                               | 34555                                               | 34577                                                |
| 320+                    | 34560                                               | 34556                                               | 34578                                                |



| 3M™ Hookit™ Bevestiging |                                                                   |                                                               |                                                               |                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Grofte                  | 203 mm (8")<br>Net schijf<br>25 Schijven/Doos<br>6 Dozen/Overdoos | 150 mm (6")<br>Net schijf<br>50 Schijven/Rol<br>6 Rollen/Doos | 125 mm (5")<br>Net schijf<br>50 Schijven/Rol<br>6 Rollen/Doos | 75 mm (3")<br>Net schijf<br>50 Schijven/Rol<br>6 Rollen/Doos |
| 80+                     | 31641                                                             | 31650                                                         | 31665                                                         | 31679                                                        |
| 120+                    | 31642                                                             | 31651                                                         | 31666                                                         | 31680                                                        |
| 150+                    | 31643                                                             | 31652                                                         | 31667                                                         | 31681                                                        |
| 180+                    | 31644                                                             | 31653                                                         | 31668                                                         | 31682                                                        |
| 220+                    | 31645                                                             | 31654                                                         | 31669                                                         | 31683                                                        |
| 240+                    | 31646                                                             | 31655                                                         | 31670                                                         | 31684                                                        |
| 320+                    | 31647                                                             | 31656                                                         | 31671                                                         | 31685                                                        |



# Blue Net Schuurmateriaal

Uitstekende prestaties tegen een betaalbare prijs met 3M™ Blue Net Schuurmaterialen - hoogwaardige netschuurschijven en -stroken voor prijsbewuste professionals. Gemaakt met een keramisch-mineraalmengsel, leveren zij een uitstekende snijnsnelheid en levensduur. Van carrosserieherstelling tot lakvoorbereiding, 3M™ Blue Net Schuurmaterialen zijn uitstekend presterende schuurmiddelen die u kunnen helpen om uw zaak winstgevend te houden en de concurrentie in het stof te laten bijten.

▲ Met een uitstekende levensduur en stofafzuiging helpen wij waardegerichte bedrijven hun productiviteit en efficiëntie te verhogen.

▲ Verkrijgbaar in de korrelgroottes 80 tot 320 in 150 mm schijven en in de meest gebruikte strookafmetingen. Compatibel met bestaande schuurmachines en handblokken.

▲ Met het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem kunt u snel een nieuwe schijf plaatsen en gemakkelijk een gedeeltelijk gebruikte schijf bewaren om deze later opnieuw te gebruiken.



| Grote | 3M™ Hookit™ Bevestiging                                     | 3M™ Hookit™ Bevestiging                                      |                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | 150 mm (6") Net schijf<br>100 Schijven/Rol<br>8 Rollen/Doos | Net Stroken op rol<br>70 mm (B) x 10 m (L)<br>10 Rollen/Doos | Net Stroken op rol<br>115 mm (B) x 10 m (L)<br>10 Rollen/Doos |
| 80    | 36420                                                       | 36462                                                        | 36470                                                         |
| 120   | 36421                                                       | 36463                                                        | 36471                                                         |
| 150   | 36422                                                       | 36464                                                        | 36472                                                         |
| 180   | 36423                                                       | 36465                                                        | 36473                                                         |
| 220   | 36424                                                       | 36466                                                        | 36474                                                         |
| 240   | 36425                                                       | 36467                                                        | 36475                                                         |
| 320   | 36426                                                       | 36468                                                        | 36476                                                         |





Meer informatie op [3M.com/auto-abrasives](https://3M.com/auto-abrasives)

# Goed genoeg is niet langer een optie.

Combineer onze nieuwe netschuurmiddelen met ons uitstekende stofafzuigsysteem voor extra snelheid en prestaties. Of breng uw bestaande gereedschap naar een hoger niveau met onze grootste vooruitgang in schoon schuren in decennia.

Het is tijd om stof bij de bron aan te pakken met 3M™ Cubitron™ II Net en 3M™ Blue Net Schuurmaterialen.



**Premium prestaties**



**Verhoogde productiviteit**



**Vrijwel stofvrij**

Voor meer informatie, bezoek [www.3m.com/auto-abrasives](http://www.3m.com/auto-abrasives)



**3M**

**3M Nederland B.V.  
Automotive Aftermarket**  
Molengraaffsingel 29,  
2629 JD Delft, Nederland  
Tel: (+31) 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
[www.3m.nl/autoreparatie](http://www.3m.nl/autoreparatie)

**3M Belgium bvba / sprl  
Automotive Aftermarket**  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem, België  
Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
[www.3m.be/autoreparatie](http://www.3m.be/autoreparatie)

**Selectie van producten en gebruik:** Het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing zijn afhankelijk van vele factoren waarover 3M geen controle heeft en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen. Dientengevolge is de klant als enige verantwoordelijk voor een juiste evaluatie (inclusief, maar niet beperkt tot, geschiktheid voor het doel en geschiktheid van de toepassing), selectie en gebruik van 3M-producten. Veiligheidsproducten moeten altijd worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften en normen (bijv. OSHA, ANSI en andere), na het uitvoeren van een goede gevarenbepaling. Het niet correct evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen.

**Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer:** Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M-productverpakking of 3M-productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs.

**Beperking van aansprakelijkheid:** Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet verboden, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde juridische of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

3M, Cubitron, Hookit zijn handelsmerken van 3M Company. Recycle dit product. © 3M 2021. Alle rechten voorbehouden.