



3M Science.
Applied to Life.™

Guide för lösningar för dammsug

Vi presenterar de nya 3M™ Nätslipprodukter

Satsa på prestanda. Lämna dammet bakom dig.

Damm.

Den dolda – eller kanske inte så dolda – fienden i alla verkstäder.

Du vet att damm är ett problem. Det kan försämra din effektivitet, skapa defekter och omarbetning och förkorta slipproduktens livslängd.

När det väl finns i luften kan det lägga sig på arbetsytorna i verkstaden och till och med smyga sig in på kontoret och i övriga lokaler.

**Hur minimerar man problem med damm?
Med rätt kombination av verktyg och
slipprodukter kan du fånga upp det vid
källan.**



Varför dammsug är viktigt.

När det gäller att förbättra effektiviteten och renligheten i din karosseriverkstad får du inte glömma bort att du måste ha ett ordentligt dammsug. Så här kan vårt dammsugningssystem hjälpa dig:

- Minskar mängden damm i luften från slipning, vilket leder till mindre omarbete och förbättrad genomloppstid och processeffektivitet.
- Minskar tiden för rengöring.
- Ökar effektiviteten på arbetsplatsen genom att minska den tid som går åt till att leta efter verktyg och material.
- Workcenter gör det möjligt att använda slipprodukter till slutet av deras livslängd, vilket leder till minskad materialåtgång.
- Ökar teknisk flexibilitet.





3M och Festool: Samarbetet fortsätter.

Den globala transformeringen sker inte i ett vakuum. Så vi fortsätter tillsammans. Vi främjar vår gemensamma sak genom att kombinera de mest avancerade nätkonstruerade slipprodukterna med ett av branschens mest kända dammutsugnings-system.

3M och Festool skapar Total Automotive Sanding System. Utvecklad för att stödja det ständiga behovet av renare, effektivare och mer lönsamma verkstäder.

Läs mer på 3M.com/auto-abrasives

Vi presenterar

3M™ Nätslipprodukter



Premium

3M™ Cubitron™ II
Nätslipprodukter



Inom slipmedel har premiumkvalitet
ett namn: 3M™ Cubitron™ II.

Vi vidareutvecklar slipprodukter med
innovativ nätteknik i kombination med
3M Precision Shaped Grain, så att du
inte längre behöver kompromissa
mellan topprestanda och
dammsugning.



Välj den nivå
din verksta



h som passar
ads behov.



Avancerad 3M™ Blue Nätslipprodukter

Det här är den produktivitetsökning du har frågat efter. 3M™ Blue Nätslipprodukter har en konstruerad keramisk mineralblandning för bästa prestanda och dammsug i sin klass till ett medelpris.

Läs mer på 3M.com/auto-abrasives

3M™ Nätslipprodukter

Fördelar




Avverkning:

Vanligen förekommande slipprodukterna på marknaden.



Effektivitet:

Hjälper till att öka produktiviteten och effektiviteten i verkstäderna genom att bidra till att minska omarbetning och rengöringstid.



Dammsugning:

Utformad för att hjälpa till att minska dammet i luften från slipning för en renare arbetsplats.



Mångsidig:

Kompatibel med pneumatiska och/eller elektriska slippmaskiner med eller utan dammsugningsfunktion.



Konstruktion:

Den öppna nätstrukturen är utformad för att ge en praktiskt taget dammfri miljö för en renare och hälsosammare verkstad.



3M™ Nätslipprodukter


Funktioner



Nätkonstruktion för 95 % + hög effektivitet dammsugning.



Precision Shaped Grain och konstruerad Keramisk mineralblandningsteknik för snabbare slipning och längre livslängd.



Kan användas med de flesta hålkonfigurationer på underläggsplattor och slipklossar utan anpassning till hålbilden.



3M™ Cubitron™ II Nätslipprodukter är kompatibla med din befintliga dammsugningsutrustning.




Centrumhål för enkel tillpassning av rondellen mot underläggsplattan.

Premium 3M™ Cubitron™ II


Nätslipprodukter är kompatibla med din befintliga dammsugningsutrustning.



Cubitron™ II Nät



Den öppna nätstrukturen i de nya 3M™ Cubitron™ II Nätslipprodukter ger en praktiskt taget dammfri miljö.



Precisionsformade korn

Cubitron™ II mineral i kombination med dammsugningsutrustning kan hjälpa till att spara tid och material i verkstäderna genom att ge bättre värde och högre prestanda.

Sänkta priser



Skivans livslängd



Dammsugning



Kornstorlekarna

80+, 120+, 150+, 180+,
220+, 240+, 320+

Dimensioner

75 mm (3"), 125 mm (5"),
150 mm (6"), 203 mm (8")

Teknik

3M™ Precision Shaped Grain

Material

Nät

Typ av fastsättning

Hookit™

För att förlänga livslängden på underläggsplattan vid slipning med slipskivor (150 mm) rekommenderas att Festool Automotive Systems Protection Pad används (PN 30089, Protection Pad PP-STF D150).



Blått nät

Sänkta priser



Skivans livslängd



Dammsugning



Kornstorlekarna

80, 120, 150, 180,
220, 240, 320

Dimensioner

150 mm (6")

Teknik


Konstruerad keramisk mineralblandning

Material

Nät

Typ av fastsättning

Hookit™



3M™ Blue Nätslipprodukter ger utmärkt dammborttagning för de flesta tillämpningar och reparationer när de används på befintliga eller nya dammsugarsystem.



Möjlighet till dammutsug

3M™ Nätslipprodukter ger utmärkt dammborttagning för de flesta tillämpningar och reparationer när de används på befintliga eller nya dammutsugningssystem.

För att förlänga livslängden på underläggsplattan vid slipning med slipskivor (150 mm) rekommenderas att Festool Automotive Systems Protection Pad används (PN 30089, Protection Pad PP-STF D150).

Cubitron™ II slipmedel

För torr slipning

Få jobbet gjort snabbare med 3M™ Cubitron™ II Nätslipprodukter, våra snabbast skärande och mest hållbara slipskivor och ark. Denna familj av slipprodukter ger den exceptionella skärhastigheten och den förlängda livslängden hos Cubitron II-slipprodukter. Samtidigt gör dammsugarna sitt bästa genom att lämna praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i miljön.



Finns i kornstorlekar från 80+ till 320+ och i de mest populära skivstorlekarna, kompatibla med befintliga dammsugande slipmaskiner.



Med 3M™ Hookit™-fästet går det snabbt att montera en ny rondell och den är enkel att spara en delvis använd skiva.



Premium nätskivan hjälper till för praktiskt taget dammfri slipning.



Läs mer på 3M.com/auto-abrasives



Kornstorlek	3M™ Hookit™ fäste		
	Rulle av nätduk 70 mm x 10M 6 rullar/förpackning	Rulle av nätduk 80 mm x 10 M 6 rullar/förpackning	Rulle av nätduk 115 mm x 10 M 6 rullar/förpackning
80+	34561	34550	34572
120+	34562	34551	34573
150+	34563	34552	34574
180+	34564	34553	34575
220+	34565	34554	34576
240+	34566	34555	34577
320+	34560	34556	34578





Kornstorlek	3M™ Hookit™ fäste			
	203 mm (8") Nätrondell 25 rondeller/kartong 6 kartonger/ytterförpackning	150 mm (6") Nätrondell 50 rondeller/rulle 6 rullar/kartong	125 mm (5") Nätrondell 50 rondeller/rulle 6 rullar/kartong	75 mm (3") Nätrondell 50 rondeller/rulle 6 rullar/kartong
80+	31641	31650	31665	31679
120+	31642	31651	31666	31680
150+	31643	31652	31667	31681
180+	31644	31653	31668	31682
220+	31645	31654	31669	31683
240+	31646	31655	31670	31684
320+	31647	31656	31671	31685

Nättrondell

Blå slipmedel

Få enastående prestanda till ett överkomligt pris med 3M™ Blue Nättslipprodukter – högkvalitativa sliptrondeller och slipark för prismetvetne yrkesverksamma. De är byggda med en konstruerad blandning av keramik och mineraler och ger en utmärkt skärhastighet och livslängd. 3M™ Blue Nättslipprodukter är utmärkta slipprodukter som hjälper dig att hålla din verkstad på topp.

- ▲ Vi erbjuder fantastisk livslängd och dammsugsug för att hjälpa företag att öka sin produktivitet och effektivitet.
- ▲ Finns i kornstorlekar från 80 till 320 och i de mest populära dimensionerna, kompatibla med befintliga dammsugande slipmaskiner.
- ▲ Med 3M™ Hookit™-fästet går det snabbt att montera en ny rondell och det är enkelt att spara en delvis använd skiva.



Kornstorlek	3M™ Hookit™ fäste	3M™ Hookit™ fäste	
	150 mm (6") Nättrondell 100 rondeller/rulle 8 rullar/kartong	Rulle av nätduk 70 mm (W) x 10 m (L) 10 rullar/förpackning	Rulle av nätduk 115 mm (W) x 10 m (L) 10 rullar/förpackning
80	36420	36462	36470
120	36421	36463	36471
150	36422	36464	36472
180	36423	36465	36473
220	36424	36466	36474
240	36425	36467	36475
320	36426	36468	36476



Läs mer på 3M.com/auto-abrasives

Att vara tillräckligt bra är inte längre ett alternativ.

Kombinera våra nya nätbaserade slipprodukter med vårt enastående dammutsugningssystem för ökad effektivitet och prestanda. Eller ta dina befintliga verktyg till nästa nivå med vårt största framsteg inom ren slipning på flera decennier.

Det är dags att ta itu med dammet vid källan med 3M™ Cubitron™ II och Blue Nätslipprodukter.



**Bästa
prestanda**



**Högsta
produktivitet**



**Nästan
dammfri**



För mer information, besök www.3M.com/auto-abrasives



3M

3M Svenska AB
Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel. 08-922100
aadukenquiries@mmm.com

Produktval och användning: Flera faktorer utanför 3M:s kontroll, som enbart ligger inom användarens vetskap och kontroll, kan påverka användningen och prestandan på en 3M-produkt inom ett visst användningsområde. Till följd av detta är kunden själv ansvarig för korrekt utvärdering (inklusive, men inte begränsat till, produktens lämplighet för användningsområdet), urval och användning av 3M-produkter. Säkerhetsprodukter ska alltid väljas ut och användas i enlighet med alla tillämpliga förordningar och standarder (t.ex. OSHA, ANSI m.fl.), efter att en korrekt riskbedömning utförts. Bristfällig utvärdering, urval och användning av en 3M-produkt kan leda till personskada, sjukdom, dödsfall och/eller skada på egendom.

Garanti, begränsad ersättning och ansvarsfriskrivning: Såvida inte någon annan garanti är specifikt angiven på tillämplig 3M-produktförpackning eller bifogad information (och garantin gäller), garanterar 3M att varje produkt från 3M uppfyller tillämpliga 3M-produktspecifikationer vid tillfället då 3M skickar produkten. 3M GER INGA YTTERLIGARE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV GÄNGSE BRUK ELLER ANVÄNDNING I BRANSCHEN. Om 3M-produkten inte överensstämmer med den här garantin ska 3M ersätta produkten eller återbetala inköpspriset.

Ansvarsbegränsning: Med undantag för den begränsade skyldigheten till gottgörelse som beskrivs ovan och såvida det inte strider mot gällande lag, fransäger sig 3M allt ansvar för förlust eller skada som orsakats av en 3M-produkt, vare sig direkt, indirekt, specifikt, tillfälligt eller följaktligen (inklusive, men inte begränsat till uteblivna vinster eller affärsmöjligheter), oavsett vilken juridisk metod som tillämpas, inklusive, men inte begränsat till, garantier, avtal, försumlighet eller strikt ansvar.

3M, Cubitron och Hookit är varumärken tillhörande 3M Company. © 3M 2021. Med ensamrätt.