



**PELTOR™**  
Protection & Communication

# Både nåbar och skyddad.

**3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset**



Sköt allt jobb med ditt headset på. Du kan nu tydligt höra inkommande samtal i dina hörselkåpor genom att ansluta en telefon via Bluetooth®. Med den bullerreducerande bommikrofonen kan du prata med andra i normal ton även i bullriga miljöer och de kan höra dig utan att omgivande ljud stör ert samtal.

**3M Science. Applied to life.™**

# Fortsätt arbeta samtidigt som du pratar.

Förvandla ditt hörselskydd till ett tyst kontor som du har med dig till jobbet. Vid låga ljudnivåer i omgivningen kan mikrofonerna öka din förmåga att kommunicera med kollegor i närheten och höra varningssignaler, fordon som närmar sig och andra maskinljud eller processer när du behöver göra det.

## Stora knappar och röststyrda menyer

De stora funktionsknapparna kan hanteras med handskar på. Gör justeringar utan att behöva ta av ditt headset. Få omedelbar röstbekräftelse efter varje inställning, inklusive röstmeddelande om låg batterinivå.

## Push-to-Listen-funktion

Push-to-listen-funktionen (PTL) pauser direkt din Bluetooth®-streaming samtidigt som du ökar din omgivnings-/medhörningsfunktion utan att frestas att ta bort headsetet.

## Hörselskydd med förbättrad situationsmedvetenhet

Omgivningsmikrofoner hjälper dig höra fordon som närmar sig, larm och varningssignaler samtidigt som din hörsel skyddas när du behöver det.

## Hållbar, genomtänkt elektronik

Elektroniken har placerats i hörselkåpens yttre del för att undvika korrosion orsakad av svett. Designen med dubbla skal skyddar elektroniken från fukt.



## Bluetooth®-anslutning

Simultan, sömlös anslutning via Bluetooth® gör dig flexibel och rörlig. Du kan ha hörselskyddet på och enkelt ställa in och justera headsetfunktionerna med den iOS- och Android-kompatibla mobilappen 3M™ Connected Equipment på din telefon.

## Fortsätt med samtal

Eftersom headsetet har en bullerreducerande bommikrofon kan du sluta ropa och prata i normal volym istället.

## Två modeller: Hjässbygel eller hjälmfäste

Båda modellerna har tåliga gejdor av rostfritt stål som håller ett jämnt tryck över tid.

## Energisparalternativ

Auto-OFF efter 4 timmar utan användning. Drivs med två alkaliska AA-batterier (eller laddningsbara LR6NM NiMH-batterier)





"Jag jobbar ofta ute i smutsiga miljöer och jag behöver ringa flera samtal om dagen. Med det här headsetet är det lätt att både ringa och svara på samtal, även med handskar på. Jag behöver inte stanna upp och använda min mobiltelefon. Jag kan göra allt i headsetet!"

Julia, grävmaskinist & markröjning



Hämta appen med QR-koderna nedan...



3M™ Connected Equipment



App Store (iOS)



Google Play (Android)

Du kan ladda ner appen 3M™ Connected Equipment som gör att du kan:


- Navigera enkelt i headsetets menyer för att ställa in och justera alla inställningar.
- Hygienkit-påminnelse låter dig veta när det är dags att byta dämpskum och tätningssringar.
- Användarinstruktioner (både text och video)
- Guider
- Vanliga frågor
- Kontakt för teknisk support
- Viktig teknisk databladsinformation

Den här mobilappen är kostnadsfri och ingår i paketet 3M™ Connected Equipment, som gör det möjligt för användarna att hantera, använda och granska status på all sin anslutna, personliga skyddsutrustning från 3M på ett och samma ställe.

Headset-appen är på engelska och har även flera andra språkalternativ. Den är kompatibel med iOS och Android.

### Hörselskydd med ökad situationsmedvetenhet

Vid låga ljudnivåer kan omgivningsmikrofoner öka din förmåga att kommunicera med kollegor i närheten och höra varningssignaler, fordon som närmar sig och andra maskinljud eller processer när du behöver det.



"Detta headset skyddar min hörsel. Jag kan enkelt prata med mina kollegor och streama min favoritmusik direkt i headsetet. Och dessutom är de bekväma!"

Martin, elektriker



## Specifikationer för tekniska data

### Headsetmodeller

Artikelnummer	Beskrivning	SAP ID
MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App MRX21A4WS6, klargul, hjässbygel	7100257811
MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App, MRX21P3E4WS6, klargul, hjälmfäste*1	7100256658

### Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	SAP ID
HY82	3M™ PELTOR™ HY82 hygiensats (tätningringar och dämpkuddar)	7100122439
HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Gel tätningring	7000127268
LR6NM	3M™ PELTOR™ LR6NM laddningsbara NiMH AA-batterier, 2 st	7100064688
M995/2	3M™ PELTOR™ M995 vindsydd för talmikrofon, 2 st	7010044372
HYM1000	3M™ PELTOR™ HYM1000 mikrofonsyddstejp, 4,5 meter	7100064281
210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, röd, 1 par (vänster+höger)	7100246986
210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, blå, 1 par (vänster+höger)	7100246985
210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, orange, 1 par (vänster+höger)	7100246983
210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, rosa, 1 par (vänster+höger)	7100247026
210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, svarta, 1 par (vänster+höger)	7100253622
210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, neongrön, 1 par (vänster + höger)	7100240624
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A hygienringar, engångssydd för tätningringar, självhäftande, 100 st/förpackning	7100064410

1) Hjälmfästet är certifierat för flera olika skyddshjälm. I bruksanvisningen finns en lista över kompatibla hjälm.

### Dämpning

Version med hjässbygel: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB

Version med hjälmfäste: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB



Avdelningen för Personlig skyddsutrustning

3M Svenska AB

Herrjärva torg 4

SE-170 67 Solna, Sweden

Internet: [www.3M.se/personskydd](http://www.3M.se/personskydd)

3M™ Personlig skyddsutrustning är endast avsedd för yrkesmässig användning.

I Europa kan 3M PELTOR-produkter även vara lämpliga för vissa icke professionella användningsområden.

Vänligen återvinn. Tryckt i Sverige. © 3M 2021. Med ensamrätt. Bluetooth®-varumärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av 3M Company sker under licens.

3M, PELTOR, WS och ALERT är varumärken som tillhör 3M Company och används under licens i Kanada.