

3M

CUBITRON™ II

Industrial Abrasives

En iyinin de ötesinde.

3M™'den Cubitron™ II Aşındırıcılar
ve 3M™ Elektrikli El Aletleri.

YENİ
3M™ Cubitron™ II Fiber Disk
982CX Pro tekrar düzenlenen
3M Hassas Şekillendirilmiş
Mineral'e ve yeniden
tasarlanan yapıya sahiptir.



%33

**Daha Hızlı
Keser**

Cubitron™ II Fiber
Disk 982C'ye
kıyasla

Üretkenliği ve kârınızı artırın.

Yeni 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro ve yeni 3M™ Elektrikli Taşlayıcılar. Yeni fiber diskler, efsanevi Cubitron II Fiber Disklerimizden bile daha hızlı keser ve daha uzun süre dayanır. Aletlerimiz ve önerilen back-up pedleriyle eşleştirildiğinde, sistem size her zamankinden daha fazla güç sağlar. Performans, güç ve üretkenliği optimize ederek sunar.

Başarı odaklı bir sistem.

Yeni 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro'yu yeni 3M™ Elektrikli Taşlayıcılarımız ve 3M™ Fiber Disk Back-up Pedleri ile bir araya getirdiğinizde, üretkenliğin yepyeni bir seviyesine hazır hale gelirsiniz.

Sistem avantajı.

Yeni aşındırıcılarımız ve aletlerimiz, birlikte kullanıldıklarında performansı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu benzersiz sistemin her bir bileşeni, kullanım ömrünü, kesim hızını ve tutarlılığı optimize edecek şekilde tasarlanmıştır; üretkenliği artırmaya ve genel maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.



► Performans

Yeni 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro ürünlerle işe güçlü başlayın ve uzun kullanım ömrünün yanı sıra daha hızlı, daha serin ve daha tutarlı kesme elde edin.

► Güç

Yeni 3M™ Elektrikli Taşlayıcılar, yeni 3M Cubitron II Fiber Disklerimizin kesme işlemini ve kullanım ömrünü optimize etmeye yardımcı olur.

► Üretkenlik

Daha az değiştirme ve daha kısa duruş süreleri için uzun ömürlü aşındırıcılar.

TEKNİK İPUCU:

3M™ Fiber Disk Back-up Pedleri ile kullanarak 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro ürünlerinin kullanım ömrünü ve performansını optimize edebilirsiniz.




3M™ Fiber Disk Back-up Pedleri

3M™ Fiber Disk Back-up Pedleri, taşlama uygulamaları için gereken sağlam desteği sağlar. En iyi performans için 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro ve yeni 3M™ Elektrikli Taşlayıcı ile birlikte kullanılması önerilir.

3M™ Elektrikli Taşlayıcılar

Yeni elektrikli taşlayıcı 115 mm ve 125 mm boyutta, sabit veya değişken hızda mevcuttur. Sağlam bileşenlerle tasarlanan bu taşlayıcılar, en zorlu endüstriyel koşullarda dayanıklılık için üretilmiştir. Daha fazlasını yapmak için ihtiyacınız olan güçlü ve uzun ömürlü araçlardır.

- 1900 W güç
- Sabit veya değişken hızlarda mevcuttur
- Dünya standartlarında ergonomik tasarım
- Sağlam tasarım ve bileşenler endüstriyel koşullarda dayanıklılık sağlar
- Yeniden başlatma koruması
- Ayarlanabilir koruyucu
- Maksimum işlevsellik ve esneklik için aksesuarlar
- Uzun kullanım ömrü için doğrudan soğutma
- Aşırı yüklenme koruması
- Geri tepme kontrolü




3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro

Yeni 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro, daha uzun kullanım ömrü ve geliştirilmiş performans için tekrar düzenlenen hassas şekillendirilmiş minerale ve yeniden tasarlanan yapıya sahiptir.

- ▶ Cubitron II Fiber Disk 982C'ye kıyasla daha hızlı kesme ve daha uzun kullanım ömrü
- ▶ Daha az basınçla keser, operatör yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur
- ▶ Kaynak temizleme, kenar kırma ve diğer agresif taşlama uygulamaları gibi orta ve yüksek basınçlı uygulamalar için idealdir
- ▶ Karbon çeliğinde kullanılır
- ▶ İNOKS ve kirletici madde içermez


3M Hassas Şekillendirilmiş Mineral yeniden tasarlandı.

Geleneksel seramik aşındırıcı minerali, metali "sıvayarak" aşındırma suretiyle iş parçasında ve aşındırıcıda ısı birikmesine neden olur. Bu da kesimin daha yavaş ve aşındırıcı ömrünün daha kısa olmasıyla sonuçlanır.



Geleneksel Seramik Aşındırıcı

3M; metali kolayca "kesen" tutarlı, keskin uçlar oluşturmak üzere 3M mikro-replikasyon teknolojisi kullanarak geleneksel aşındırıcı mineralden daha soğuk ve hızlı kesim ve daha uzun kullanım ömrü sağlayan ilk hassas şekillendirilmiş mineralin öncüsü olmuştur.




3M Hassas Şekillendirilmiş Mineral

Ve şimdi, bir kez daha başardık.

Aşındırıcı performansında yeni bir dönem başlıyor.

Yeniden tasarlanan hassas şekillendirilmiş minerale sahip 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro'yu ilk kez kullandığınızda, farkı hemen göreceksiniz. 3M™ Cubitron™ II aşındırıcıların efsanevi kesme hızını ve kullanım ömrünü yepyeni bir boyuta taşıyarak, orijinal hassas şekillendirilmiş minerallerimizin performansını bile aşmasını sağladık.



*Test sonuçlarında, 1018 çeliğe 11 dakika boyunca 3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro, 7", sınıf 36+ ve 3M™ Yivli Disk Pedi Yüz Plakaları 80514 ile servo motorunda uygulanan robot testi baz alınmıştır.

Sektörler:

Metal Üretimi

Yapısal Çelik

Saç

İşleme

Makine İmalatı

Çiftlikler ve İnşaat

Endüstriyel

Gıda İşleme

Petrol ve Gaz

Uygulama Alanları:

- Kaynak Temizleme
- Kenar Kırma
- Taşlama
- Talaş Kaldırma
- Ağır Çapak Alma

Kullanım Yüzeyi:

- Karbon Çelik

Ulaşım

Gemi ve Tekne Yapımı

Özel Amaçlı Araçlar

Demiryolu

Ürün Bilgisi

Ürün	Çap (mm)	Ürün Kimliği	Parça numarası	Maks. dev/dk.	Kutu/Paket
3M™ Cubitron™ II Fiber Disk 982CX Pro-Slotlu Sınıf 36+					
	100 x 16	7100242886	10390	15.000	25/100
	115 x 22	7100245023	10349	13.300	25/100
	125 x 22	7100246096	10023	12.000	25/100
	150 x 22	7100242966	10242	10.000	25/100
	180 x 22	7100242965	10074	8600	25/100

TEKNİK İPUCU:

Hala reçine bağlayıcı taş mı kullanıyorsunuz? Bunun yerine fiber diskleri deneyin; daha hızlı keser, hafifliğiyle işi daha hızlı ve daha kolay hale getirir.

Ürün	Çap (mm)	Ürün Kimliği	Parça numarası	Maks. dev/dk.	Kutu/Paket
3M™ Fiber Disk Back-up Pedi					
	115	7000032409	64860	13.300	10/10
	125	7000032410	64861	12.000	10/10
	150	7100242134	64829	10.200	15/15
	180	7000032411	64862	8500	15/15

Back-up pedi ayrı olarak satın alınmalıdır.

Ürün	Çap (mm)	Ürün Kimliği	Parça numarası	Maks. dev/dk.	Kutu/Paket
3M™ Elektrikli Taşlayıcı – 1900 W, 220-240 V, 11.500 Maks. dev/dk., M14					
	115	7100249666	14253	Sabit	1/1
	115	7100249667	14281	Değişken	1/1
	125	7100249665	14273	Sabit	1/1
	125	7100249668	14291	Değişken	1/1

Atölyenizi başarıya taşıyacak performans ve üretkenlikten yararlanın.

3M.com/Metalworking

Sadece mesleki kullanım içindir. Tüketici satışı veya kullanımı için değildir.

Garanti ve Sınırlı Çare: 3M, her 3M ürününün, 3M ürünü teslim ettiği anda geçerli 3M ürün şartnamesine uygun olduğunu garanti eder. 3M, TİCARİ VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İMA EDİLMEMİŞ GARANTİ VEYA KOŞUL DAHİL DİĞER GARANTİ VEYA KOŞULLARI SAĞLAMAZ. Bir 3M ürününün bu garantiye uygun olmaması durumunda, uygulanabilecek tek ve münhasır çare, takdiri 3M'e ait olmak üzere, 3M ürününün değiştirilmesi veya satın alma bedelinin iadesidir. **Sorumluluğun Sınırlandırılması:** Yukarıda belirtilen sınırlı çare hariç olmak üzere ve ilgili yasaların izin verdiği ölçüde; yasal veya hakkaniyetli görüşten bağımsız olarak 3M, 3M ürününden ya da bu ürünle ilgili olarak doğrudan, dolaylı, özel, arızı veya neticede oluşan kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir.

3M

Aşındırıcı Sistemler Bölümü

3M Türkiye

3M Aşındırıcı Çözümleri

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51

Nidakule Ataşehir Güney 34746 Ataşehir İstanbul Turkey

Web site: https://www.3m.com.tr/3M/tr_TR/metalworking-tr/

Phone number: 0216 538 07 77

3M ve Cubitron, 3M Company'nin ticari markalarıdır. Lütfen geri dönüşüm için ayırın. Türkiye'de basılmıştır. © 3M 2021. Tüm hakları saklıdır.