




PELTOR™
Protection & Communication

Blijf verbonden terwijl u beschermd bent.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset 

Regel al uw zaken via uw headset. U kunt inkomende oproepen nu duidelijk horen door één apparaat aan te sluiten via Bluetooth®-technologie.

Met de lawaaionderdrukkende staafmicrofoon kunt u zelfs in luidruchtige omgevingen op een normaal volume met anderen praten en kunnen zij u horen zonder dat omgevingsgeluiden uw gesprek verstoren.

3M Science. Applied to Life.™

Blijf aan het werk, zelfs tijdens gesprekken.

Gehoorbescherming met behoud van omgevingsgeluid. Bij weinig lawaai kunnen de omgevingsmicrofoons u helpen beter te communiceren met collega's in de buurt, en waarschuwingssignalen, naderende voertuigen en andere machinegeluiden of -processen te horen wanneer dat nodig is.



Grote knoppen en menu's met spraakbediening

De grote functieknoppen zijn handschoenvriendelijk. Niet nodig om de headset af te zetten voor eventuele aanpassingen. U ontvangt na elke instellingsaanpassing meteen een gesproken bevestiging, waaronder de gesproken waarschuwing "batterij bijna leeg".

Push-to-Listen-functie

De PTL-functie (Push-to-Listen) pauzeert uw Bluetooth®-streaming onmiddellijk en zorgt ervoor dat u uw omgeving beter kunt horen, zodat u niet in de verleiding komt om uw headset af te zetten.

Gehoorbescherming met verbeterd omgevingsbewustzijn

Omgevingsmicrofoons helpen u naderende voertuigen, alarmen en andere waarschuwingssignalen te horen terwijl ze gehoorbescherming bieden wanneer u die nodig hebt.

Bluetooth®-connectiviteit

Gelijktijdige naadloze verbinding met Bluetooth®-apparaten biedt flexibiliteit en mobiliteit. U kunt de headsetfuncties eenvoudig instellen en aanpassen zonder uw gehoorbescherming af te nemen met behulp van de iOS- en Android-compatibele mobiele 3M™ Connected Equipment-app op uw telefoon.

Gesprekken voeren

Omdat de headset is voorzien van een staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai, hoeft u niet meer te schreeuwen en kunt u op normaal volume praten.

Duurzame, praktische elektronica

Om corrosie door zweet te beperken, is de elektronica in het buitenste deel van de oorkap geplaatst. Het ontwerp met dubbele schelp helpt de elektronica te beschermen tegen vocht.



Twee modellen: hoofdband of helmbevestiging

Beide zijn voorzien van duurzame metaaldraadbanden van roestvast staal die bijdragen aan consistent draagcomfort.

Opties voor energiebesparing

Automatische uitschakeling na 4 uur niet te zijn gebruikt. Gebruik twee AA alkalinebatterijen (of de optionele oplaadbare LR6NM NiMH-batterijen)

“Ik werk vaak buiten in vuile omgevingen en moet meerdere keren per dag bellen. Met deze headset is het gemakkelijk om zelf te bellen of telefoontjes aan te nemen, zelfs met mijn handschoenen aan. Ik hoef niet mijn werk te onderbreken om mijn mobiele telefoon tevoorschijn te halen. Ik kan het allemaal met de headset!”

Julia, graafmachinebestuurder en landontginning



Download de app met behulp van de onderstaande QR-codes...



3M™ Connected Equipment



App Store (iOS)



Google Play (Android)

U kunt de 3M™ Connected Equipment-app downloaden. Deze biedt directe toegang tot:

- De menu's van de headset om eenvoudig alle instellingen in te stellen en aan te passen.
- De hygiënekit-herinnering om u te laten weten wanneer het tijd is om de kussens en schuimvoeringen te vervangen.
- Gebruiksaanwijzing (zowel tekst als video's)
- Handleidingen
- Veelgestelde vragen
- Contactpersonen voor technische ondersteuning
- Belangrijke informatie van het technische gegevensblad

Deze mobiele app is gratis en maakt deel uit van de 3M™ Connected Equipment-suite, waarmee gebruikers al hun 3M Connected persoonlijke beschermingsmiddelen op één plek kunnen beheren, bedienen en de status bekijken.

De headset-app is beschikbaar in het Engels en in diverse andere talen en is compatibel met iOS en Android.

Gehoorgeschermd met verbeterd omgevingsbewustzijn

Bij weinig lawaai kunnen de omgevingsmicrofoons u helpen beter te communiceren met collega's in de buurt, en waarschuwingssignalen, naderende voertuigen en andere machinegeluiden of -processen te horen wanneer dat nodig is.



“Deze headset beschermt mijn gehoor. Ik kan gemakkelijk met mijn collega’s praten, maar ook mijn favoriete muziek rechtstreeks naar de headset streamen. En bovendien is hij zeer comfortabel!”

Martin, elektricien



Technische gegevens

Headsetmodellen

Productaanduiding	Beschrijving	Oude 3M-ID	SAP-ID
MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, app MRX21A4WS6, heldergeel, hoofdband	UU011469580	7100257811
MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, app, MRX21P3E4WS6, heldergeel, helmbevestiging*1	UU011469598	7100256658

Accessoires

Productaanduiding	Beschrijving	Oude 3M-ID	SAP-ID
HY82	3M™ PELTOR™ HY82 Hygiëneset (kussen en schuimvoering)	UU008567388	7100122439
HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Gel-afdichtingsring	70071524139	7000127268
LR6NM	3M™ PELTOR™ LR6NM NiMH oplaadbare AA-accu's, 2 st.	XH001659693	7100064688
M995/2	3M™ PELTOR™ M995 windbescherming voor spraakmicrofoon, 2 st.	XH001679154	7010044372
HYM1000	3M™ PELTOR™ HYM1000 microfoonbescherming, 4,5 meter	XH001651328	7100064281
210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ kapjes voor WS™ ALERT™ Headsets, rood, 1 paar (links+rechts)	UU011321732	7100246986
210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ kapjes voor WS™ ALERT™ Headsets, blauw, 1 paar (links+rechts)	UU011321724	7100246985
210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ kapjes voor WS™ ALERT™ Headsets, oranje, 1 paar (links+rechts)	UU011321153	7100246983
210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ kapjes voor WS™ ALERT™ Headsets, roze, 1 paar (links+rechts)	UU011321138	7100247026
210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ kapjes voor WS™ ALERT™ Headsets, zwart, 1 paar (links+rechts)	UU010322590	7100253622
210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ kapjes voor WS™ ALERT™ Headsets, neongroen, 1 paar (links+rechts)	UU011140447	7100240624
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Clean hygiënepads, beschermende pakkingen voor eenmalig gebruik voor oorkussens, zelfklevend, 100 st/doos	XH001651351	7100064410

1) De veiligheidshelmbevestiging is gecertificeerd met verschillende veiligheidshelmen. Raadpleeg de gebruikersinstructie voor de lijst met compatibele helmen.

Demping

Model met hoofdband: SNR = 30 dB H = 35 dB, M = 27 dB L = 18 dB

Model met helmbevestiging: SNR = 30 dB H = 34 dB M = 27 dB L = 18 dB



3M Personal Safety Division
3M Nederland / 3M België

Internet: www.3Msafety.nl /
www.3Msafety.be

3M™ PSD-producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

In Europa kunnen 3M PELTOR-producten ook geschikt zijn voor bepaalde privétoepassingen.

Recyclen a.u.b. Gedrukt in Nederland. © 3M 2021. Alle rechten voorbehouden. De Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door 3M Company is onder licentie. 3M, PELTOR, WS en ALERT zijn handelsmerken van 3M Company, onder licentie gebruikt in Canada.