

Assortimentsgids 3M™ oogbescherming.



Inhoudsopgave

3M™ SecureFit™ assortiment	3
3M™ SecureFit™ 100 serie	4
3M™ SecureFit™ 200 serie	5
3M™ SecureFit™ 400 serie	6
3M™ SecureFit™ 400X serie	7
3M™ SecureFit™ 500 serie	8
3M™ SecureFit™ 600 serie	9

3M™ Solus™ assortiment	10
3M™ Solus™ 1000 serie	11
3M™ Solus™ 2000 serie	12
3M™ Solus™ CCS serie	13

3M™ Virtua™ assortiment	14
3M™ Virtua™ serie	15
3M™ Virtua™ AP serie	16

3M™ OTG assortiment	17
3M™ SecureFit™ 3700 serie	18
3M™ 2800 serie	19
3M™ Visitor serie	20

3M™ Ruimzichtbrillen assortiment	21
3M™ GoggleGear™ 6000 serie	22
3M™ GoggleGear™ 500 serie	23
3M™ GoggleGear™ 2890 serie	24
3M™ Fahrenheit™ serie	25
3M™ 4700 en 4800 serie	26

Accessoires	27
--------------------	-----------

Aanvullende informatie	30
Coating- en lenscategorieën	31
Definities	32
Belangrijke mededeling	34

3M™ SecureFit™ assortiment

- ▶ De hele dag door comfortabel voor werknemers die langdurig oogbescherming moeten dragen
- ▶ Beste oplossing van 3M voor compatibiliteit met gehoorkappen en ademhalingsbescherming
- ▶ Verbeter de naleving door werknemers met een bril die comfort, pasvorm en stijl biedt
- ▶ Hoogwaardige materialen en coatings verbeteren het draagcomfort en de duurzaamheid
- ▶ 3M™ Scotchgard™ Protector anticondens-/krasbestendige coating verkrijgbaar voor het hele assortiment

Bezoek de 3M™ SecureFit™ website

Zie de 3M™ SecureFit™ brochure



3M™ SecureFit™ 100-serie



- ▶ Basic 3M™ SecureFit™ assortiment
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een comfortabele en betrouwbare pasvorm, de hele dag door!
- ▶ Compatibel met gehoorkappen
- ▶ Slank, aansluitend ontwerp, ziet er ook goed uit op kleinere gezichten
- ▶ Gemakkelijk te reinigen
- ▶ Voordelige grootverpakking (5-pack) verkrijgbaar (alleen zwart montuur)
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100244046	SF101AS-BLK, heldere lens, 5/doos	2C-1.2 3M 1 FT	Zwart	Helder	AS	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, heldere lens, 5/doos	2C-1.2 3M 1 FT	Zwart	Helder	AS/AF	+	+	100
7100244064	SF101AF-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw	Helder	AS/AF	+	+	20
7100244047	SF101AS-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw	Helder	AS	++	-	20
7100244048	SF102AF-BLU, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT	Blauw	Donkergrijs	AS/AF	+	+	20
7100243969	SF103AF-BLU, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw	Amberkleurig	AS/AF	+	+	20
7100244061	SF107AF-BLU, I/O lichtgrijze lens	5-1.7 3M 1 FT	Blauw	I/O lichtgrijs	AS/AF	+	+	20

3M™ SecureFit™ 200 serie



- ▶ Basic 3M™ SecureFit™ assortiment
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een comfortabele en betrouwbare pasvorm, de hele dag door!
- ▶ Robuust universeel aansluitend ontwerp, geschikt voor een breed bereik van hoofdmaten
- ▶ Compatibel met gehoorkappen
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
- ▶ Inzetstuk voor lenzen op sterkte verkrijgbaar
- ▶ Gemakkelijk te reinigen
- ▶ Lichtste bril in ons assortiment (18 gram)
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100194736	SF201AFP-EU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT N	Helder	Helder	AS/AF+	+	++	20
7100112180	SF201AS-EU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Helder	Helder	AS	++	-	20
7100185279	SF201SGAF-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blauw	Helder	SGAF	++	+++	20
7100194737	SF202AFP-EU, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT N	Grijs	Donkergrijs	AS/AF+	+	++	20
7100194738	SF203AFP-EU, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT N	Amberkleurig	Amberkleurig	AS/AF+	+	++	20
Accessoires								
7010528331	RX-SF400, inzetstuk voor lenzen op sterkte voor SF200/400							10
7100102568	SF400FI, foampakking voor SF200/400							100

3M™ SecureFit™ 400 serie



- ▶ 3M™ SecureFit™ assortiment, middenklasse
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een comfortabele en betrouwbare pasvorm, de hele dag door!
- ▶ Robuust universeel aansluitend ontwerp, geschikt voor een breed bereik van hoofdmaten
- ▶ Compatibel met gehoorapparaten
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
- ▶ Inzetstuk voor lenzen op sterkte verkrijgbaar
- ▶ Zachte verstelbare neuspads en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
- ▶ SF406SGAF-BLA heeft een oranje lens om blauw licht te blokkeren
- ▶ Leesbrilversies verkrijgbaar
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100078989	SF401AF-EU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grijs/Groen	Helder	AS/AF	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blauw/grijs	Helder	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, heldere lens + foam	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blauw/grijs	Helder	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Rood/grijs	Helder	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, PC donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT	Grijs/Groen	Donkergrijs	AS/AF	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Blauw/grijs	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grijs/Groen	Amberkleurig	AS/AF	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Geel/zwart	Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, middenbruine lens	5-2.5 3M 1 FT KN	Zwart/bruin	Middenbruin	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, oranje lens	2-1.7 3M 1 FT KN	Zwart/bruin	Oranje	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, I/O lichtgrijze lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Blauw/grijs	I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, donkerblauw spiegelende lens	5-3.1 3M 1 FT	Grijs/Groen	Donkerblauw spiegelend	AS	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, I/O spiegelende lens	5-1.7 3M 1 FT	Grijs/Groen	I/O spiegelend	AS	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, heldere leesbrillens +1,5	2C-1.2 3M 1 FT	Grijs/Groen	Helder +1,5	AS/AF	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, heldere leesbrillens +2,0	2C-1.2 3M 1 FT	Grijs/Groen	Helder +2,0	AS/AF	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, heldere leesbrillens +2,5	2C-1.2 3M 1 FT	Grijs/Groen	Helder +2,5	AS/AF	+	+	20
Accessoires								
7010528331	RX-SF400, inzetstuk voor lenzen op sterkte voor SF200/400							10
7100102568	SF400FI, foampakking voor SF200/400							100

3M™ SecureFit™ 400X serie



- ▶ 3M™ SecureFit™ assortiment, midden-/topklasse
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een comfortabele en betrouwbare pasvorm, de hele dag door!
- ▶ Robuust universeel aansluitend ontwerp, geschikt voor een breed bereik van hoofdmaten
- ▶ Compatibel met gehoorkappen
- ▶ Zachte wenkbrauwbescherming en geïntegreerde zachte neusbrug voor extra dekking aan de bovenkant en comfortabele pasvorm
- ▶ Zachte brilveeruiteinden voor meer comfort
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100185269	SF401XSGAF-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blauw/grijs	 Helder	SGAF	++	+++	20
7100185268	SF401XSGAF-GRN, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Groen/Helder	 Helder	SGAF	++	+++	20
7100185278	SF402XSGAF-BLU, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Blauw/grijs	 Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100185291	SF403XSGAF-YEL, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Geel/zwart	 Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100185289	SF407XSGAF-BLU, I/O lichtgrijze lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Blauw/grijs	 I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7100185292	SF416XAS-BLK, oranje spiegelende lens	5-3.1 FT	Zwart/zwart	 Oranje spiegelend	AS	++	-	20
7100185109	SF422XSGAF-BLK, vermiljoenrode lens	2-2 3M 1 FT KN	Zwart/zwart	 Vermiljoen rood	SGAF	++	+++	20

3M™ SecureFit™ 500 serie



- ▶ 3M™ SecureFit™ assortiment, middenklasse
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een comfortabele en betrouwbare pasvorm, de hele dag door!
- ▶ Veren met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatskenmerken en brilpositie, ontworpen om te helpen de positionering te verbeteren bij gebruik in combinatie met een stofmasker of andere ademhalingsbescherming
- ▶ Lichtgewicht universeel aansluitend ontwerp, geschikt voor een breed bereik van hoofdmaten
- ▶ Compatibel met gehoorapparaten
- ▶ Gemakkelijk te reinigen
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
- ▶ De SF528SGAF-DGR heeft een lichtbruine lens voor extra comfort in fel kunstlicht
- ▶ Inclusief een assortiment grijze IR-filterlenzen, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
- ▶ UV400-bescherming op alle lenzen

Zie de video over de 3M™ SecureFit™ 500 serie

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100244045	SF501AF-BLK, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Zwart	Helder	AS/AF	+	+	20
7100243979	SF501ASP-BLK, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT K	Zwart	Helder	AS+	+++	-	20
7100243142	SF501SGAF-BLK, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM, heldere lens + foam	2C-1.2 3M 1 FT KN	Zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100243971	SF501SGAF-GRN, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Groen	Helder	SGAF	++	+++	20
7100243934	SF501SGAF-RED, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Rood	Helder	SGAF	++	+++	20
7100244201	SF502SGAF-BLK, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT K N	Zwart	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100243980	SF503SGAF-BLK, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Zwart	Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100244022	SF505SGAF-DGR, middenbruine lens	5-2.5 3M 1 FT KN	Donkergroen	Middenbruin	SGAF	++	+++	20
7100243995	SF507SGAF-BLK, I/O lichtgrijze lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Zwart	I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7100243963	SF509AF-BLK, donkerzilveren spiegelende lens,	5-3.1 3M 1 FT	Zwart	Donkerzilver, spiegelend	AS/AF	+	+	20
7100243977	SF517ASP-GRN, IR 1.7 grijze lens,	1.7 3M 1 FT K	Zwart/groen	IR 1.7 grijs	AS+	+++	-	20
7100244062	SF528SGAF-DGR, lichtbruine lens	5-1.4 3M 1 FT KN	Donkergroen	Lichtbruin	SGAF	++	+++	20
7100243989	SF530ASP-GRN, IR 3.0 grijze lens	3 3M 1 FT K	Zwart/groen	IR 3.0 grijs	AS+	+++	-	20
7100243978	SF550ASP-GRN, IR 5.0 grijze lens	5 3M 1 FT K	Zwart/groen	IR 5.0 grijs	AS+	+++	-	20
Accessoires								
7100243943	SF500-FOAM, foampakking voor SF500	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	100

3M™ SecureFit™ 600 serie



- ▶ 3M™ SecureFit™ assortiment, topklasse
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een comfortabele en betrouwbare pasvorm, de hele dag door!
- ▶ Ontwerp met dubbele lens voor de beste optische prestaties
- ▶ Stijlvol half montuur met aansluitend ontwerp, geschikt voor een breed bereik van hoofdmaten
- ▶ Compatibel met gehoorapparaten
- ▶ Zachte neusbrug om het comfort en de pasvorm te verbeteren
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
- ▶ De SF611AS heeft donkergrijze gepolariseerde lenzen die horizontaal zonlicht onderdrukken
- ▶ Inclusief een assortiment groene IR-filterlenzen, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100112717	SF601SGAF, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grijs	 Helder	SGAF	++	+++	20
7100112716	SF602SGAF, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Grijs	 Donkergrijze	SGAF	++	+++	20
7100112712	SF603SGAF, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grijs	 Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100112718	SF610AS, I/O spiegelende lens	5-1.7 3M 1 FT	Grijs	 I/O spiegelend	AS	+	-	20
7100112713	SF611AS, donkergrijs gepolariseerd	5-3.1 3M 1 FT	Grijs	 Donkergrijs gepolariseerd	AS	++	-	20
7100112721	SF617AS, IR 1.7 groene lens	1.7 3M 1 F	Grijs	 IR 1.7 Groen	AS	++	-	20
7100112724	SF630AS, IR 3.0 groene lens	3 3M 1 F	Grijs	 IR 3.0 Groen	AS	++	-	20
7100112715	SF650AS, IR 5.0 groene lens	5 3M 1 F	Grijs	 IR 5.0 Groen	AS	++	-	20
Accessoires								
7100112725	SF600FI, foampakking voor SF600	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	100

3M™ Solus™ assortiment

- ▶ Robuuste bril, bedoeld voor werknemers die vaak hun bril afzetten
- ▶ Uitstekend assortiment lens- en coatingopties, plus alternatieve opties, zoals foam-/TPE-pakkingen om de bescherming te verbeteren en de prestaties van een ruimzichtbril te benaderen
- ▶ 3M™ Scotchgard™ Protector anticondens-/krasbestendige coating verkrijgbaar voor het hele assortiment



3M™ Solus™ 1000 serie



- ▶ 3M™ Solus™ assortiment topklasse
- ▶ Sportief ontwerp met laag profiel in moderne montuurkleuren
- ▶ Speciale kitversies beschikbaar
- ▶ Brilveren, hoofdbanden en pakkingen kunnen eenvoudig worden verwisseld naar gelang de toepassing
- ▶ Gedragen met hoofdband en pakking stijgt het impactniveau tot bescherming tegen gemiddelde slagenergie (BT)
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
- ▶ TPE-pakking (met of zonder inzetstuk met lenzen op sterkte) verkrijgbaar voor beschermen tegen vloeistoffen en grote stofdeeltjes
- ▶ Zachte neuspads en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
- ▶ S1101SGAF en S1101NSGAF-TSKT kunnen tot 40 keer worden gesteriliseerd door autoclavieren op 121°C
- ▶ S1101NSGAF-TSKT wordt geleverd met een neopreen hoofdband
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100243970	S1101NSGAF-TSKT, kit inclusief TPE-pakking, neopreenband, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Blauw/zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100080258	S1101SGAF, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN	Blauw/zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100080184	S1101SGAFKT, kit, foampakking en band	2C-1.2 3M 1 BT KN	Blauw/zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100080185	S1102SGAF, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 BT KN	Blauw/zwart	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100080187	S1103SGAF, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 BT KN	Blauw/zwart	Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100244049	S1107SGAF, I/O lichtgrijze lens	2C-1.7 3M 1 BT KN	Blauw/zwart	I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7100078882	S1201SGAF, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN	Groen/zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100078881	S1201SGAFKT kit, foampakking en band	2C-1.2 3M 1 BT KN	Groen/zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100244066	S1201SGAF-TSKT, kit inclusief TPE-pakking, elastische band, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Groen/zwart	Helder	SGAF	++	+++	20
7100078883	S1202SGAF, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 BT KN	Groen/zwart	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100080186	S1203SGAF, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 BT KN	Groen/zwart	Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100244063	S1207SGAF, I/O lichtgrijze lens	2C-1.7 3M 1 BT KN	Groen/zwart	I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
Accessoires								
7100081293	1000G, foampakking voor Solus 1000	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	100
7100081292	1000S, hoofdband, verstelbaar nylon voor Solus 1000	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	5
7100243935	S1000TPE, TPE-pakking voor Solus 1000	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	20
7100243141	S1000-RX, inzetstuk voor lenzen op sterkte met TPE-pakking voor Solus 1000	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	20

3M™ Solus™ 2000 serie



- ▶ 3M™ Solus™ assortiment, middenklasse
- ▶ Stijlvol, half montuur met laag profiel in moderne montuurkleuren
- ▶ Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens worden aangepast aan gezichtskenmerken en de brilpositie
- ▶ Semizachte neuspads en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
- ▶ Verschillende coatingoplossingen verkrijgbaar
- ▶ Leesbrilversies verkrijgbaar
- ▶ Inclusief een assortiment grijze IR-filterlenzen, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100208382	S2001AF-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw/grijs	Helder	AS/AF	+	+	20
7100208825	S2001ASP-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT K	Blauw/grijs	Helder	AS+	+++	-	20
7100208751	S2001SGAF-BGR, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grijs/blauwgroen	Helder	SGAF	++	+++	20
7100208820	S2001SGAF-BGR-F, Helder, foampakking	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grijs/blauwgroen	Helder	SGAF	++	+++	20
7100208817	S2001SGAF-RED, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grijs/rood	Helder	SGAF	++	+++	20
7100208793	S2002SGAF-BGR, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Grijs/blauwgroen	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100209600	S2002SGAF-RED, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Grijs/rood	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100208818	S2003SGAF-BGR, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Grijs/blauwgroen	Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100208819	S2005SGAF-BGR, middenbruine lens	5-2.5 3M 1 FT KN	Grijs/blauwgroen	Middenbruin	SGAF	++	+++	20
7100208815	S2007SGAF-BGR, I/O grijze lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Grijs/blauwgroen	I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7100208826	S2024AS-RED, donkerrode spiegelende lens	5-3.1 3M 1 FT	Grijs/rood	Donkerrood, spiegelend	AS	+	-	20
7100218306	S2015AF-BLU, heldere +1,5 lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw/grijs	Helder +1,5	AS/AF	+	+	20
7100218163	S2020AF-BLU, heldere +2,0 lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw/grijs	Helder +2,0	AS/AF	+	+	20
7100218151	S2025AF-BLU, heldere +2,5 lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw/grijs	Helder +2,5	AS/AF	+	+	20
7100218150	S2017ASP-BLK, IR 1.7 grijze lens	1.7 3M 1 FT K	Zwart/groen	IR 1.7 grijs	AS+	+++	-	20
7100218153	S2030ASP-BLK, IR 3.0 grijze lens	3 3M 1 FT K	Zwart/groen	IR 3.0 grijs	AS+	+++	-	20
7100220423	S2050ASP-BLK, IR 5.0 grijze lens	5 3M 1 FT K	Zwart/groen	IR 5.0 grijs	AS+	+++	-	20
Accessoires								
7100244145	S2000-FOAM, foampakking voor Solus 2000	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	100

3M™ Solus™ CCS serie



- ▶ 3M™ Solus™ assortiment, basis-/middenklasse
- ▶ Ontwerp met laag profiel met brilveren in moderne kleuren
- ▶ Cord Control System (CCS) zorgt ervoor dat de bril en de oordoppen met koord verbonden blijven en klaar zijn voor gebruik
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
- ▶ Verschillende coatingoplossingen verkrijgbaar
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100216507	SCCS01SGAF-GRN, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Limegroen	 Helder	SGAF	++	+++	20
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F, heldere lens, foampakking	2C-1.2 3M 1 FT KN	Limegroen	 Helder	SGAF	++	+++	20
7100216621	SCCS02SGAF-GRN, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Limegroen	 Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100216595	SCCS07SGAF-GRN, I/O lichtgrijze lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Limegroen	 I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7000043086	71511-00000, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw	 Helder	AS/AF	+	+	20
Accessoires								
7100032645	71511-99999, foampakking voor Solus™ CCS	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	100

3M™ Virtua™ assortiment

- ▶ Voordelige ontwerpen voor werknemers die zo nu en dan oogbescherming nodig hebben en hun bril in de loop van de werkdag regelmatig afzetten



3M™ Virtua™ serie



- ▶ Voordelig basisassortiment
- ▶ Slank, aansluitend unisex-ontwerp, erg populair over de hele wereld
- ▶ Gemakkelijk te reinigen
- ▶ Verschillende coatingoplossingen verkrijgbaar
- ▶ Voordelige grootverpakking (5-pack) verkrijgbaar

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7000061918	71500-00001, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Helder	 Helder	AS	++	-	20
7000061919	71500-00002, middengrijze lens	5-2.5 3M 1 FT	Grijs	 Middengrijs	AS	++	-	20
7000061920	71500-00003, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT	Amberkleurig	 Amberkleurig	AS	++	-	20
7000061921	71500-00004, middenblauwe spiegelende lens	5-2.5 3M 1 FT	Grijs	 Middenblauw, spiegelend	AS	+	-	20
7000061922	71500-00008, heldere lens, voor kleine hoofden (H)	2C-1.2 3M 1 FT / 3M FT H	Helder	 Helder	AS/AF	+	+	20
7100244069	715001AF, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Helder	 Helder	AS/AF	+	+	20
7100244065	715001AF, heldere lens, 5/Pk	2C-1.2 3M 1 FT	Helder	 Helder	AS/AF	+	+	100
7100244050	715002AF, middengrijze lens	5-2.5 3M 1 FT	Grijs	 Middengrijs	AS/AF	+	+	20
7100243988	715003AF, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT	Amberkleurig	 Amberkleurig	AS/AF	+	+	20

3M™ Virtua™ AP serie



- ▶ Voordelige basisassortiment
- ▶ Robuust stevig ontwerp
- ▶ Gemakkelijk te reinigen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100006209	71512-00000, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Helder	 Helder	AS	++	-	20
7100010682	71512-00001, middengrijze lens	5-2.5 3M 1 FT	Grijs	 Middengrijs	AS	++	-	20

3M™ OTG assortiment

- ▶ Overzetbril, ontworpen om over een bril op sterkte te worden gedragen. Ook geschikt als bezoekersbril voor algemene doeleinden
- ▶ Ideaal voor tijdelijke werknemers of als reserve voor veiligheidsbrillen op sterkte, mocht de werknemer oogbescherming nodig hebben wanneer zijn of haar veiligheidsbril op sterkte niet beschikbaar is



3M™ SecureFit™ 3700 serie



- ▶ Overzetbrillenassortiment
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een comfortabele en betrouwbare pasvorm, de hele dag door
- ▶ Ontworpen om de hele dag draagcomfort te bieden voor werknemers die een bril op sterkte dragen
- ▶ Verschillende moderne kleuren verkrijgbaar
- ▶ Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens worden aangepast aan gezichtskenmerken en de brilpositie
- ▶ Compatibel met gehoorkappen
- ▶ Zachte neusbrug om het comfort en de pasvorm te verbeteren
- ▶ Er zijn zachte wenkbrauwbeschermers verkrijgbaar, waardoor meer ruimte beschikbaar is voor een bril op sterkte
- ▶ Inclusief een assortiment grijze IR-filters, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
- ▶ Additionele UV400-bescherming beschikbaar op alle niet-heldere lenzen

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7100209340	SF3701ASP-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT K	Blauw	Helder	AS+	+++	-	20
7100209252	SF3701SGAF-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blauw	Helder	SGAF	++	+++	20
7100209413	SF3701SGAF-GRN, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Groen	Helder	SGAF	++	+++	20
7100209425	SF3701XSGAF-BLU, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blauw	Helder	SGAF	++	+++	20
7100209384	SF3702SGAF-BLU, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Blauw	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100209416	SF3702XSGAF-BLU, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Blauw	Donkergrijs	SGAF	++	+++	20
7100209426	SF3703SGAF-GRN, amberkleurige lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Groen	Amberkleurig	SGAF	++	+++	20
7100209427	SF3707SGAF-BLU, I/O lichtgrijze lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Blauw	I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7100209428	SF3707XSGAF-BLU, I/O lichtgrijze lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Blauw	I/O lichtgrijs	SGAF	++	+++	20
7100217946	SF3717ASP-BLK, IR 1.7 grijze lens	1.7 3M 1 FT K	Zwart	IR 1.7 grijs	AS+	+++	-	20
7100218079	SF3750ASP-BLK, IR 5.0 grijze lens	5 3M 1 FT K	Zwart	IR 5.0 grijs	AS+	+++	-	20

3M™ 2800 serie



- ▶ Overzetbrillenassortiment, middenklasse
- ▶ Past over de meeste brillen op sterkte
- ▶ Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens worden aangepast aan gezichtskenmerken en de brilpositie
- ▶ In lengte verstelbare brilveren om de pasvorm aan te passen
- ▶ Krasbestendige coating voor grotere duurzaamheid
- ▶ Met IR 5-filter, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7000032493	2800, heldere lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blauw	 Helder	AS	++	-	20
7100050502	2801, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 FT	Blauw	 Donkergrijs	AS	++	-	20
7000032494	2802, amberkleurige lens	2-1.2 3M 1 FT	Blauw	 Amberkleurig	AS	++	-	20
7000061936	2805, laskaplens 5.0	4-5 3M 1 FT	Blauw	 IR 5.0 Groen	AS	++	-	20

3M™ Visitor serie



- ▶ Voordelige basisassortiment overzetbrillen
- ▶ Past over sommige hele kleine brillen op sterkte
- ▶ Niet gecoat
- ▶ Veel gebruikt als bezoekersbril voor kortstondig gebruik

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties	MBE
7000062913	71448-00001, heldere lens	2C-1,2 3M 1 F	Helder	 Helder	Geen	-	-	20

3M™ Ruimzichtbrillen assortiment

- Bescherming tegen specifieke gevaren, zoals: stof, vloeistoffen, gas, gesmolten metaal en/of bescherming tegen hogere inslagniveaus



3M™ GoggleGear™ 6000 serie



- ▶ 3M™ GoggleGear™ assortiment, topklasse
- ▶ Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
- ▶ Brilontwerp met groot profiel, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen; indirecte luchtstroom helpt beslaan te voorkomen
- ▶ Verschillende moderne kleuren verkrijgbaar
- ▶ GG6001NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 maal worden gesteriliseerd door autoclavieren op 121 °C
- ▶ Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
- ▶ Bevat een opklapbare versie met een grijze IR 5-filterlens, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
- ▶ Met een mooi ontworpen, gemakkelijk verstelbare, comfortabele brede hoofdband van textiel

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendig- heid	Anticondens prestaties	Ventilatie	Spatten (3)	Grote stof- deeltjes (4)	Fijnstof (5)	Gesmolten metaal (9)	MBE
7100216582	GG6001SGAF-BLK, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Zwart/zwart	Helder PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100216617	GG6001SGAF-GRN, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Zwart/groen	Helder PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100216192	GG6001SGAF-RED, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Zwart/rood	Helder PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100216191	GG6001NSGAF-BLU, neopreenband, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M BT 3 4	Zwart/blauw	Helder PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100244200	GG6001SGAF-IR5, heldere lens, met opklapbare grijze IR5-bedekkingslens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT opklapbare lens: 5 3M 1	Zwart/zwart	Helder PC en grijs IR5	SGAF en IR>AS	++ ++	+++ -	Indirect	✓	✓			10
7100216514	GG6002SGAF-BLK, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Zwart/zwart	Donkergrijs PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
Accessoires													
7100243987	GG6050AS-CLENS, opklapbare grijze IR5-bedekkingslens	5 3M 1	N.v.t.	IR 5.0 PC	AS	++	-	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	20

3M™ GoggleGear™ 500 serie



- ▶ 3M™ GoggleGear™ assortiment, topklasse
- ▶ Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
- ▶ Brilontwerp met klein profiel, lichtgewicht en comfortabel om gedurende een langere periode te dragen
- ▶ GG501NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 maal worden gesteriliseerd door autoclaveren op 121 °C
- ▶ Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
- ▶ Met IR 5 groene filterlens, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
- ▶ Inzetstuk voor lenzen op sterkte verkrijgbaar

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendig- heid	Anticondens prestaties	Ventilatie	Spatten (3)	Grote stof- deeltjes (4)	Fijnstof (5)	Gesmolten metaal (9)	MBE
7100185183	GG501NSGAF-BLU, neopreenband, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Blauw	 Helder PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100074368	GG501SGAF, heldere lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Rood	 Helder PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10
7100185290	GG502SGAF, donkergrijze lens	5-3.1 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Rood	 Donkergrijs PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓			10

3M™ 2890 serie



- ▶ Ruimzichtbrillenassortiment, middenklasse
- ▶ Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
- ▶ Brilontwerp met groot profiel, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
- ▶ Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
- ▶ Acetaatlensopties verkrijgbaar voor verbeterde chemische bestendigheid (duurzamer) en meer comfort
- ▶ Versies met indirecte en afgesloten ventilatie verkrijgbaar
- ▶ Met IR 5 groene filterlens, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendig- heid	Anticondens prestaties	Ventilatie	Spatten (3)	Grote stof- deeltjes (4)	Fijnstof (5)	Gesmolten metaal (9)	MBE
7000032480	2890, heldere polycarbonaat lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 BT	Grijs/ lichtgrijs	Helder PC	AS/AF	++	++	Indirect	✓	✓			10
7000032481	2890A, heldere acetaatlens	2C-1.2 3M 1 FT N / 3M 3 4 FT	Grijs/ lichtgrijs	Helder acetaat	AF		++	Indirect	✓	✓			10
7000061924	2890S, heldere polycarbonaat lens	2C-1.2 3M 1 BT KN / 3M 3 4 5 BT	Grijs/ lichtgrijs	Helder PC	AS/AF	++	++	Afgesloten	✓	✓	✓		10
7000032483	2890SA, heldere acetaatlens	2C-1.2 3M 1 FT N / 3M 3 4 5 FT	Grijs/ lichtgrijs	Helder acetaat	AF		++	Afgesloten	✓	✓	✓		10
7100146292	2891 - SGAF, heldere polycarbonaat lens	2C-1.2 3M 1 BT 9 KN / 3M 3 4 9 BT	Grijs/ donkergrijs	Helder PC	SGAF	++	+++	Indirect	✓	✓		✓	10
7100146291	2891S-SGAF, heldere polycarbonaat lens	2C-1.2 3M 1 BT 9 KN / 3M 3 4 5 9 BT	Grijs/ donkergrijs	Helder PC	SGAF	++	+++	Afgesloten	✓	✓	✓	✓	10
7100010431	2895S, IR5 groene polycarbonaat lens	5 3M 1 B KN / 3M 3 4 5 B	Grijs/ lichtgrijs	IR 5.0 PC	AS/AF	++	++	Afgesloten	✓	✓	✓		10

3M™ Fahrenheit™ serie



- ▶ Ruimzichtbrillenassortiment, middenklasse
- ▶ Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
- ▶ Brilontwerp met groot profiel, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
- ▶ Lensopties van acetaat verkrijgbaar voor verbeterde chemische weerstand
- ▶ Versies met indirecte en afgesloten ventilatie verkrijgbaar

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendig- heid	Anticondens prestaties	Ventilatie	Spatten (3)	Grote stof- deeltjes (4)	Fijnstof (5)	Gesmolten metaal (9)	MBE
7000062781	71360-00011, heldere polycarbonaat lens	2C-1.2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Blauw	Helder PC	AS/AF	+	+	Indirect	✓	✓			10
7000062782	71360-00012, heldere polycarbonaat lens	2C-1.2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Blauw	Helder PC	AS	+	-	Indirect	✓	✓			10
7000062783	71360-00013, T-N-Wear, neopreen hoofdband, heldere acetaatlens	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Blauw	Helder acetaat	AS/AF		++	Indirect	✓	✓		✓	10
7100010410	71360-00015, afgesloten, neopreen hoofdband, heldere Acetaatlens	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Blauw	Helder acetaat	AS/AF		++	Afgesloten	✓	✓		✓	10
7000062786	71360-00017 helmversie, heldere acetaatlens	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Blauw	Helder acetaat	AS/AF		++	Afgesloten	✓	✓		✓	10
Accessoires													
7000061926	71360-00006, T-N-Wear, vervangingsstrips	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	geen		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	10

3M™ 4700 en 4800 serie



- ▶ Voordelig basisassortiment ruimzichtbrillen
- ▶ Alleen platte lenzen
- ▶ Niet ontworpen om over een bril op sterkte te dragen
- ▶ 4700 met directe ventilatie, alleen voor bescherming tegen inslag (geen bescherming tegen spatten)

3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	Specificaties lens/ montuurmarkeringen	Montuurkleur	Lenskleur	Coating	Krasbestendig- heid	Anticondens prestaties	Ventilatie	Spatten (3)	Grote stof- deeltjes (4)	Fijnstof (5)	Gesmolten metaal (9)	MBE
7000061933	71359-00000, 4700 heldere polycarbonaat lens	3M 1 B / 3M B	Helder/rood	Helder PC	Geen	-	-	Direct					200
7000062914	71347-00011, 4800 heldere polycarbonaat lens	3M 1 B / 3M 3 B	Helder/rood	Helder PC	Geen	-	-	Indirect	✓				200
7000062915	71347-00014, 4800 heldere polycarbonaat lens	3M 1 B / 3M 3 B	Helder/zwart	Helder PC	AF	-	+	Indirect	✓				200

Accessoires

3M™ Grote stevige brillenkoker voor veiligheidsbrillen



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000061939	Stijf, groot, riemlus	12-0200-00

3M™ Brillenkoker



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000061941	Halfstijf, riemclip/haak	12-0500-00

3M™ Brillenkoker



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000032497	Brillenkoker, ritssluiting	12-0600-00

3M™ Microvezel briletui



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000032498	Microvezel etui (brillen)	26-6780-00

3M™ microvezel ruimzichtbriletui



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000061943	Groot microvezel etui (ruimzichtbril)	26-6800-00

3M™ Microvezel brilschoonmaakdoekje



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000032500	Microvezel lensreinigingsdoek	26-6710-00

Accessoires

3M™ Houder voor lenzendoekjes



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000062429	Houder voor lenzendoekjes voor eenmalig gebruik (taalgroep A)	83735-00000A
7000062659	Houder voor lenzendoekjes voor eenmalig gebruik (taalgroep B)	83735-00000B

3M™ dispenser voor lensreinigingsdoekjes



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7100014390	Dispenser voor wegwerplensreinigingsdoekjes, 500 sachets	26-2000-00

3M™ Lensreinigingsmiddel



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000062428	Lensreinigingsmiddel, 120 ml (taalgroep A)	71329-00000A
7000062658	Lensreinigingsmiddel, 120 ml (taalgroep B)	71329-00000B

Accessoires

3M™ Brillenkoord met veiligheidskoppeling



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000095022	Nekkoord met veiligheidskoppeling	272

3M™ Universeel brillenkoord



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000061868	Nekkoord	90943

3M™ Nylon brillenkoord



3M SAP-ID	Product-ID, korte beschrijving	
7000032501	Nylon, elastisch, zwart, verstelbaar	90931-00000

Aanvullende informatie



Coating- en lenscategorieën

Tabel praktische coatingprestaties

Coating	EU-markering	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

Lensfiltercategorieën

Beginnend met: 2(C) -	Ultravioletfilter
Beginnend met: 4 -	Infraroodfilter
Beginnend met: 5 -	Filteren op zonneshittering
Met slechts één nummer (1,7 of 3,0 of 5,0)	UV- en IR-filter (veel gebruikt voor gaslassen)



Bekijk de 3M™ Scotchgard™ video

Definities



Veren met aanpasbare ratelverstelling

Past de pantoscopische kanteling van de lens aan voor verschillende jukbeenhoogtes, meer comfort en een betere pasvorm.



Anticondens (N)

Gecoate lenzen om beslaan te verminderen en lenzen helderder te houden, overeenkomstig de vereisten van EN 166.



Autoclaveerbare brillen

Getest om er zeker van te zijn dat bescherming behouden blijft na sterilisatie door autoclaveren op 121 °C.




Wenkbrauwbescherming

Aanvullende dekking aan de bovenkant tijdens schokken en laat ruimte vrij om de luchtstroom te bevorderen.



Cord Control System (CCS)

Houdt de bril en oordoppen gebruiksgereed bij elkaar zonder in de knoop te raken.




Bescherming tegen vloeistofspatten (3)

Getest volgens EN 166:2001 om bescherming te bieden tegen druppels en spatten.



Ontwerp met dubbele lens

Brillen ontworpen met twee afzonderlijke linker- en rechterlenzen.



Bescherming tegen stofdeeltjes (4)

Getest volgens EN 166:2001 om bescherming te bieden tegen grote stofdeeltjes.



Compatibel met gezichtsmasker

Ontworpen voor een betere compatibiliteit bij gebruik in combinatie met gezichtsmaskers.




Foampakking

Helpt de blootstelling van de ogen aan vuil te beperken, maar sluit minder af dan een ruimzichtbril.



Bescherming tegen gassen, dampen en fijnstof (5)

Getest volgens EN 166:2001 om bescherming te bieden tegen gas en fijnstofdeeltjes.



Ruimzichtbrillen

Ontworpen om het gezicht af te sluiten. Verkrijgbaar met classificatie voor spatten/druppels, stof en/of fijnstof/gas.

Definities



Compatibel met gehoorbescherming

Ontworpen voor betere compatibiliteit met gehoorbescherming om verlies van demping te verminderen.



Bescherming tegen inslag (B)

Getest volgens EN 166:2001 om bescherming te bieden tegen impact van gemiddelde energie (120 m/s).



Impactbescherming (F)

Getest volgens EN 166:2001 om bescherming te bieden tegen impact met lage energie (45 m/s).



Bescherming tegen gesmolten metaal (9)

Ruimzichtbrillen getest volgens EN 166:2001 om bescherming te bieden tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen.



3M™ Pressure Diffusion Temple technologie

Brilveren passen zich automatisch aan voor een groter bereik van hoofdmaten, verlichten de druk op het oor en verhogen het comfort.




Leesbrillen

Bifocale leeslenzen om te helpen kleine lettertjes te lezen of fijne details te bekijken.




3M™ Scotchgard™ Protector anticondens-/krasbestendige coating

Gaat langer mee dan traditionele anticondenscoatings en blijft effectief tot 25 wasbeurten met water. Coating is getest volgens EN 168 N&K voor anticondens en krasbestendigheid.



Krasbestendig (K)

Gecoate lenzen om krassen te verminderen en lenzen helderder te houden, overeenkomstig de vereisten van EN 166.



Aanpasbare brilveerlengte

In lengte verstelbare brilveren om de pasvorm aan te passen.



TPE afdichting

Helpt de blootstelling van de ogen aan vuil te beperken en maakt het mogelijk om een gewone veiligheidsbril te converteren naar een ruimzichtbril ter bescherming tegen vloeistofspatten en stof.



UV-bescherming

Lenzen die tot 99,9% van de schadelijke UVA en UVB absorberen, conform de vereisten van EN 166.



UV400

Polycarbonaatlenzen met het UV400 label absorberen 99,9% van de UVA-, UVB- en UVC-stralen tussen 200 nm en 400 nm.

Belangrijke mededeling

Selectie van producten en gebruik: Tal van factoren buiten de controle van 3M om, die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een specifieke toepassing beïnvloeden. Om deze reden is de klant zelf volledig verantwoordelijk voor de beoordeling van het product en te bepalen van de geschiktheid ervan voor de toepassing van de klant, met inbegrip van het uitvoeren van een risicoanalyse op de werkplek en het bestuderen van alle toepasselijke nationale en/of Europese voorschriften en normen. Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product in overeenstemming met alle van toepassing zijnde instructies en met de juiste veiligheidsuitrusting, of het niet voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood en/of materiële schade.

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Voor de producten van 3M geldt een beperking van de aansprakelijkheid. Raadpleeg uw leveringsovereenkomst of de verkoopvoorwaarden van 3M voor de garantieverklaring en beperking van aansprakelijkheid.

3M industriële en professionele producten zijn bedoeld, gelabeld en verpakt voor verkoop aan opgeleide industriële klanten en professionals voor beroepsmatig gebruik op de werkplek.

3M Nederland B.V.
Veiligheidsproducten
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
2600 BA Delft
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
Email: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.nl/safety

3M Belgium bvba/sprl
Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: +32 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.be/safety