



Scotch-Weld™
Structural Adhesive



3M™ Scotch-Weld™ Adesivo strutturale Nylon Bonder DP8910NS

L'incollaggio più facile del nylon apre a nuove possibilità di design.

Il nylon è un materiale ideale per applicazioni a temperature più elevate. Tuttavia, l'incollaggio del nylon richiede un adesivo in grado di sopportare il calore delle applicazioni e che non richieda preparazione della superficie con trattamento alla fiamma. 3M™ Scotch-Weld™ Adesivo Strutturale Nylon Bonder DP8910NS, la soluzione di incollaggio che resiste ad elevate temperature e richiede una minima preparazione della superficie prima dell'incollaggio.



Si lega strutturalmente al nylon (poliammidi), senza necessità di preparazione della superficie con trattamento al plasma o alla fiamma: contribuisce a ridurre i costi e i tempi di produzione.



Ideale per applicazioni in condizioni operative di alta temperatura ed elevata umidità: l'adesivo è resistente alle alte temperature e all'umidità.



Incollaggio del nylon a materiali diversi come ad esempio alluminio e acciaio inox: Una migliore compatibilità ti offre più opzioni.



Funziona con un'ampia varietà di materiali in nylon: L'incollaggio difficile è un ricordo del passato.



Polimerizzazione veloce e forte: per velocità di assemblaggio e produttività.

3M™ Scotch-Weld™ Adesivo strutturale Nylon Bonder DP8910NS

Progettata per contribuire a ridefinire il modo in cui realizzare le cose, la nostra gamma ampliata di adesivi acrilici veloci e facili da usare ti consentirà di creare nuovi design. Contribuiranno inoltre a migliorare la produttività durante la costruzione di assemblaggi migliori con substrati ad alte prestazioni.

I mercati includono: automotive, batterie per veicoli elettrici, articoli ed attrezzature sportive

Le applicazioni includono: assemblaggio di piccoli giunti, montaggio e applicazione di finiture

Prodotto (colore)	Caratteristiche principali	Durata di conservazione	Dimensioni	UPC	Stock #.
3M™ Scotch-Weld™ Adesivo Strutturale Nylon Bonder DP8910NS (nero)	Tempo di lavorabilità di 10 minuti, tempo di manipolazione in 16 minuti	12 mesi*	45 ml	00-638060-40976-3	7100246046
			490 ml	00-638060-40977-0	7100246043
			fusto 18.9 L B	00-638060-40979-4	7100246044
			fusto 189 L B	00-638060-40982-4	7100246045
3M™ Scotch-Weld™ Accelerante per adesivo acrilico A3-2	Usato in miscela con i prodotti della serie 8900 da 18.9 e 208 L	24 mesi*	fusto da 3.79 L A	00-638060-40862-9	7100233358
			fusto da 18.9 L A	00-638060-40863-6	7100234571

* Dalla data di produzione, conservato nei contenitori originali non aperti e nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

Garanzia e Rimedio Limitato: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle specifiche di prodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto. 3M DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto. **Limitazione di responsabilità:** fatta eccezione per le condizioni limitate di cui sopra, e ad eccezione di quanto proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante da o collegato al prodotto 3M, sia diretto, indiretto, speciale, incidentale o consequenziale, indipendentemente dalla teoria legale o equa asserita.

3M e Scotch-Weld sono marchi commerciali di 3M Company.

© 2021 3M. Tutti i diritti riservati. Febbraio 2021

70-0709-4143-3



Clicca o scansiona
Contattaci
Brochure
Video
Scheda Tecnica
Dove acquistare