



Scotch-Weld™
Structural Adhesive



3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS

Eenvoudiger hechten aan nylon biedt nieuwe mogelijkheden.

Nylon is een ideaal materiaal voor toepassingen bij hogere temperaturen. Voor het verlijmen van nylon is echter een lijm vereist die de hitte van uw toepassingen kan verdragen en waarvoor geen vlambehandeling van het oppervlak vooraf vereist is. Maak kennis met 3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS, de oplossing voor verlijmen op hoge temperaturen zonder voorafgaande oppervlaktevoorbehandeling.



Hecht structureel aan nylon (polyamiden) zonder oppervlaktevoorbehandeling met plasma- of vlambehandeling: helpt de kosten en productietijd te verminderen.



Ideaal voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid: de lijm is hitte- en vochtbestendig.



Hecht nylon aan ongelijksoortige materialen zoals aluminium en roestvast staal: betere compatibiliteit biedt u meer opties.



Werkt met een breed scala aan nylon materialen: moeilijke hechting behoort tot het verleden.



Snelle, sterke uitharding: voor assemblagesnelheid en productiviteit.

3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS

Ontwikkeld om u te helpen veranderen hoe u dingen maakt; ons uitgebreide assortiment snelle en gemakkelijk te gebruiken acrylaatlijmen geeft u meer ontwerp vrijheid. Ze helpen ook de productiviteit te verhogen, doordat u betere assemblages bouwt met hoogwaardige ondergronden.

Markten zijn onder meer: automobielenindustrie, EV-accu, sportartikelen en -uitrusting

Tot de toepassingen behoren: kleine verbindingen, beslag- en sierlijstbevestiging

Product (kleur)	Belangrijkste kenmerken	Houdbaarheid	Maat	Barcode	Voorraadnr.
3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS (zwart)	Verwerkingstijd van 10 minuten; verwerkingssterkte na 16 minuten	12 maanden*	45 ml	00-638060-40976-3	7100246046
			490 ml	00-638060-40977-0	7100246043
			18.9 L vat B	00-638060-40979-4	7100246044
			189 L vat B	00-638060-40982-4	7100246045
3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm-versneller A3-2	Wordt gebruikt om te mengen met 18.9 L & 208 L 8900-serie producten	24 maanden*	3.79 L emmer A	00-638060-40862-9	7100233358
			18.9 L emmer A	00-638060-40863-6	7100234571

* Vanaf de fabricagedatum in ongeopende originele verpakking bewaard onder de aanbevolen opslagomstandigheden.



Klik of Scan
Ons contacteren
Brochure
Video
Gegevensblad
Waar te koop

Garantie en beperkte rechtsmiddelen: 3M garandeert dat elk 3M product voldoet aan de toepasselijke 3M productspecificaties op het moment dat 3M het product verzendt. 3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF CONDITIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES OF CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOREEN BEPAALD DOEL. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, is het enige en exclusieve rechtsmiddel, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs. **Beperking van aansprakelijkheid:** Met uitzondering van het hierboven vermelde beperkte rechtsmiddel en behalve voor zover dit wettelijk verboden is, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde rechtsleer of billijkheidsprincipes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

3M en Scotch-Weld zijn handelsmerken van 3M Company.

© 2021 3M. Alle rechten voorbehouden. Februari 2021

70-0709-4143-3

